



KINTEK SOLUTION

جولاتك لآ زحلا ةلآ

داومو تاكلهتسم , ةربرتخم لاطغضلا ةلآ
تادعم , ةئابرهكلا ءايميكلاو تايراطبلا رابتخا تادعم , تايراطبلا ربرتخم
خلإ , ايلخال ةئبعتو عيمجت تادعم , ةئابرهكلا باطقالا عيمنت

KINTEK SOLUTION

??? ?????

>>> ??????? ??

ثاحبال ةلماش ةربتخم تادعم ريفوت يف صصختم ينقت ركبم وه KINTEK ل ح
لماكل لمعل ريس انتطفحم لمشت . ةمدقتمل داومل ثاحبأو تايراطبل ريوطتو
،نّسُملاو ،يئاقلتل) قيقدل سبكلل او ءالطلل او طللل نم آءب ،ايالخل عيئصل
أضيأة رورض انتمظنأ دُعُتو . اءرابتخاو ايالخل عيئجت ل إألوصو (طغضل يواستملاو
ةلباقو ةمالسلل او ةقذلل ةيولوأل ي طُعُت ذل ، قيقاسملا نيءعتو فزخل ل لاجم يف
ةءارءئاتن قيقحت نم ةيئعانصلل تاربتمللاو نيئحابلل نّكمي امم ، راركتلا



هېڅ ټولگه نه ده شته چې د اړوندو سرچینو په تړاو کې راپور ورکړي

GC06: د رامنځته کولو لارښوونې

ةمدقم



تاي راطب ال عي ن ص ت ل ة ل آل ه ذ ه ت م مُ ص
أي ج م ر بَّ ا م ك ح ت ر ف و ت و ، ة ي ل ا ع ة ق د ب ة ي ن و ا ط س أ ل ا
ا م و ا ق مَّ ا ي م ق رَّ ا ل ي غ ش ت و ، ق م ع ل ا ي ف
400 ل ص ت ع ج ل ا ع م ة ع ر س و ، ت ي ل و ر ت ك ل ل ل
26650 و 21700 و 18650 ا ي ا ل خ ل ة ع ا س ل ا ي ف ة د ح و
ج ا ت ن إ ل ا ط و ط خ و ت ا ي ر ا ط ب ال ث ا ح ب ا ت ا ر ب ت خ م ي ف
ة ي ب ي ر ج ت ل ا

ديزمل ا فرعا

[illegible]

معلم العمل	(GC06) تفاصيل العمل
محتوى العمل	GC06
محتوى العمل	ريياع العمل يقرر صرع عم سمللاب لمعت ةشاشب PLC مكحت ةحو
لإزالة زرع	لكآلال ةمللل ةمواقم ةيندعم طغص رارزأ
ةقفاوتم ةفلعال داوم	موينمولأا ةفلعأ، لكينلاب يلطمال ذالوفل، أذصلل مواقمل ذالوفل
ةموءومل ةاناطسلال ةاقيسنل	ةيسايلل ةيناوطسلال ةيذالوفل ةفلعالأ نم اهرىغو، 18650، 21700، 26650
مكمل فالع قفاوت	مم 30 ىلإ لصل يجرأخ رطب موينمولأا ةاقتكم ةفلعأ
نحل قمع قاطن	(رارمستاب ليدعتلل لباق) مم 2.0 - مم 1.2
نحل صرع قاطن	(ةيسايلل ةرفشلل ةكاسم نيوكت) مم 1.5 - مم 1.1
عينصتل ةقد	مم 0.1 ±
ءاودأال ةرفشلل صارتفال رعمل	ةرود > 1,000,000
ءاتلل ةيحاتل	(يكيتامووأ ةبش) ةعاس / ةطق 400 ىلإ لصت
نارودل ةعرسل يدعت	يقرر صرع عم ريغتم ةعرسل مطمئ
ليغشلل طوعصلل ةاوهال طغص	(ةئاوه كرحم) لكاساب اجم 0.7 - لكاساب اجم 0.5
ةئبابرهكلا ةقاطلل ةابلطم	روطلا يدأأ زتره 50 / ددرتم رايت ةلوف 220

هملعمل	تافصاومل (GC06)
ردقملة قاطلا لكالهسا	طاو 140
عافترا × صرع × لوط) ماطنللا داعبا	مم 740 × مم 250 × مم 350
فصاصللا نزللا	مك 37
ةنايصللا تييزت فده	ةدايقللا تاغومحم و، قلالزناللا نابصق، ةراودللا تانااطبللا، ةيجوتللا ةدمعأ

ةين اوطسأل اتا فتكمال فالغل يلوال متخلل و زحل ةلآ (Cnc) يمقرال مكحتل اماظن

رصنعل مقرر: GC03



ةمدقم

نزاخم عي نصلتل اصيصخ ةلآل هذه تممُص
متخلل و زحل ةلآ رفوت ثيح ،ةيلاع ةقذب ةقاطل
ماظن ةين اوطسأل اتا فتكمال فالغل يلوال
امكمم اتيتبثتو ،وفريل سلاب ةكرحم ةقد CNC
متخلل ي فاقئاف اقاس تاو ،يزكرم فرطب
ةقئافل اتا فتكمال ايلخ عيمجت طوطخل
ةبي رجتل او ةيغانصل.

ديزملل فرعا

قيبطتل	فصول	ةيسئلرل ةقئافل
اتا فتكمال عي نصلت يب رجتل ةقئافل	اتا فتكمال ةيلول ةلآل يلوال سبكلاو لآل ةلغلل زحل 60 ةئ ةين اوطسأل ةقئافل	ةيشحل عوصو نمضي (مم ±0.02) نوركميل و تسمب زحل قمع قاستا تيلورتلل ةلآل طاقا تاو ةقذب ةيلخلل.
تايراطل ايلخ عيمجت ةقاطل ةيلاع	ةين اوطسأل مويتيلل تايراطل ايلخ ةندعمل ةلغلل ةلآل ةنجلل ةقاطل نيزخت ايلخو ةغسل ةيلاع.	ةيذتلل فرعتل تاقلل ةلآل نم ةدامل ققرتو فالغلل هوشن عني وفريل سلاب اهي مكحتل متي تيلل ةسلل ةراودل.
يف ريوطتل او تحبل يراجتل ةقاطل نيزخت	تاكاسمو ،ةصصخم ةين اوطسأل ةلغلل ةلآل ةلآل ةصصخم ةلآل متخلل فرعتل تاقلل ،ةلآل ةلآل	ككفتل ةلآل ةلآل نود HMI تاقلل ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل.
تادحلول تانوكم ريضحت ةلآل	يف ةمدمل ةقاطل نيزخت ايلخ ةلآل ةلآل تاراسل مزحو ةلآل تاكلل.	لالخا عني ةرادتسلال يف مراضل مكحتل ايلال زيكرتل قحلال مزحل ماحل ةلآل ةلآل.
ةلغلل متخل طوطخ ةصصخم	ةين اوطسأل اتا فتكمال ةلآل ةلآل زحل او مكحمل يلوال ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل.	ةلغلل راطقاً عم ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل.

اتا صاومل ةئ	ةمدعمل	GC03 ةمدق
داغبال ةقد	موتخلل فالغلل عافتر ةقد	مم ±0.05
	زحل عافتر ةقد	مم ±0.05
	زحل قمع ةقد	مم ±0.02
يلغشتل ةلآل	ةسلال / ةلآل ةلآل	ةقيد/ةق 3 ≥
	(ةلغشتل تقو) تادعمل ةلآل	98%
	بالوقل او تادال ةمدخ رمع	ةرود ≥ 5,000,000
ةلآل ةلآل	يسايلل فالغلل قفاوت	60 ةئ ةين اوطسأل ةقئافل اتا فتكمال تايراطل ةلغلل
	صصخم رطلل تارايخ	بالطلل دنل لماكلاب صصختلل ةلآل تادال
	زحل ققيرط	راودل بالقلل ةلآل ةلآل
	تيتبثتل ةلآل	ةلآل ةلآل ةلآل ةلآل
	ةلآل ةلآل	ققيذ يورك رامسم ةلآل ةلآل ةلآل
	مكحتل ةلآل	سملل لمعتل HMI ةلآل ةلآل PLC
قفاومل تابلطمل	لالخلال ةقاطل رصم	رولل يداج ،زرتل 50 ،ددرتم رايت تلوف 220
	رقلل ةقاطل ةلآل	طاو وليل 2.5

[illegible]

عيجمحتل ةيكي تامتوأل ةيناو طسأل تاي راطبأل زح ةلآ ايلآل

ررصنل مقرر: GC05



ةمدقم

تاي راطبأل عيجنصت تاي لملع طيسبب مق ايلآل زح ةلآ مادختساب يبي رجت قاطن لىل اهميمصت مت. هذ ةيكي تامتوأل ةيناو طسأل ةيجاتلأل او، قمعلل يف قيقدلل مكحتللد ةدعتم تاقيسنن عم قفاوطلأل، ةيلالعل 26650 و 21700 و 18650 ذالو فلل ةفلغلل لمشت ةناتمو قالغلل لآدوم آريصحت نمضي امم دمأل ةليوط ةليغلشت

ذي زملل فرعل

قيبطتل	فصولا	ةيسئزلل ةذئافل
نويأ مويئللل تاي راطبأل جاتلأل ايلآل رجت 18650	لبلق 18650 ةيسايللل ذالو فلل ةفلغلل لىل ةيكي تامتوأل طيحم زح. ةيئاهنل سبكلأل ءاطغلل ع	قيقد يوتسمو مكحم قالغلل نامضل زحلل آدوم آغصومت رفوي لىلآل ءاطغلل دغقم
ةعسلل ةيلال 21700 ايلآل عيجمت	لقلنل 21700 ةيناو طسأل ةفلغلل يف ةيلكيه زاجت زوخل لىل كشت. ةيئابرهكل تادوالل تاي راطب مزحو يئابرهكل	±0.1 غللبت ةتبات ةقذ ءالو ذالو فلل ةفلغلل بعوتسي ةرمستمل تاغلل ربع مم
ةقاطلل نيزت ايلآل ءجدم 26650	ريكلل رطللل تاذ ةيناو طسأل ةقاطلل نيزت ايلآل قيقذ زح. ةصصم ةيرايغم بلالوق تاغومحم مادختساب	ةيوقو ةقيمع زاجت افاوخل لىل كشت ءانتل ءالو فلل ءوشنل عني لمحتل ةديش ةيلآل ءالو فلل
تاي نويأ يف ريوطتلأل نحبأل ءبلصلل ءالو مويدوصل	تيل ةئسلل ءالو ءاي مكيللل ةيبي رجتل ايلآل ةفلغلل ريصحت آمكحم ءيكي نكي مءاوتل ابلطتل	رابتأل ءالو ءقذ لىل دعتلل لبلاللل قمللل يف مكحتلابل حمسي ةصصم قالغلل تاي شحم ميماصتو ءعونتم ءفلغلل تاكلامس
ةقئافل تافتكلمل ءفلغلل زح	وأ مويمنلأل نم ءعونصلل ءقئافل تافتكلمل ءفلغلل قيقذ زح. ءعئسلل ةيكي تامتوأل قالغلل لآوطخل ناردجل ءقئقر ذالو فلل	ققرت وأ ءقيد تاققشت ثوئو نود ءاملل لاسللس ءوشنل نمضي ءالو فلل طيحم لوط لىل ناردجل
ةيسسؤمل او ءيعمءل تاجبال	ءاومل فيصوئل ءطسوتم لىل ءريغص تاغلل ايلآل عيجنصت. ةيئابرهكل ءاي مكيللل تاسارو ءيساسأل	ءاشلل ءمئل لال نمن نيتلابل بالطلل لمع ريس طسبب ءصفنم ءنايصلل او مادختسالل ءلهس سمللل لمعت تيل

تافصاومل ءملعم	GC05 نيوكت ليصافت
زارطلل ءيمست	GC05
ةقفاوتمل بلالوقل / تادوالل ءاون	18650 ءسللس تادوآ: يسايلق ءصصم ةيناو طسأل ايلآل ءاجأو، 21700، 26650، يرايخا
زحل قمل قاطن	1.0 - 3.0 مم (زارمستابل لىل دعتلل لبلال)
زحل صرع قاطن	1.1 - 1.5 مم (زحل ءرفش كمس ءدحي)
ءلءل ءقذ	±0.1 مم
زحل ءاذا ءمد رعم	ءرود > 3,000,000
ءاتلأل ءيجاتلأل	ةقيد/ءطق 6
ةيئابرهكل ءقاطلل رصم	زتره 50، ±10% تلوف 220 ددرتم راي
رذملم ءقاطلل كالهست	طاو وليك 0.2
يئاولل ءادامل تابلطلم	طوغصم ءاوو لاكلساب اءيم 0.7 - لاكلساب اءيم 0.5
PLC مكحت ءدحو	Samkoon (삼국) نم ءجربللل ءلباق ءيطنم مكحت ءدحو

تفاصيل المنتج	GC05 نيكولتي لخصائص
مصدر الطاقة	Samkoon (三科) نم سمل للابل لمعت ةنولم ةشاش
فحص كالأ و تاريخ تسلم	كينوس اناب نم عوضوم تاريخ تسلمو ةيرصب تاريخ تسلم
ةيأواءه الانوكم	AirTAC نم يبلول فلم تامامصو انانواطسأ
ةيطلع ال تاهج ووالو يغاربل	TBI Motion نم ةقيقد انوكم
لم احمالو ةيجوتل ةدمعأ	MYT نم ةقيقدل ةيطلع ال ةكرال ةمطنأ
يأياره كالأ مكحتل انوكم	Chint نم ةيغانصلل صفخ نم ال دهجل ةزهجأ
عفدل كرحم ماطن	Bangshuo نم صصخم عفد كرحم
(عافترال × صرع ال × لوطال) ةيجراجل داغبأل	مم 720 × مم 600 × مم 550
تاعملل يفاصلل نزلو	مك 50

هي سارلا هي ناو طس أل تاي راطب ل زح ةل آ

ر ص ن ع ل م ق ر : GC07



ة م د ق م

زحل ة قدلا ة ل ل ع ة ل آ ل هذ م م ص ت م ت
ع م ج ت ل ا ص ي ص خ ه ي ن ا و ط س أ ل ت ا ي ر ا ط ب ل
، ق م ع ل ا ي ف ا د ح و م ا م ك ح ت ر ف و ت ث ي ح ، ا ي ا ل خ ل
ة ل ب ا ق س م ل ل ا ب ل م ع ت ة ش ا ش ر ب ع ا ل ي غ ش و
ا ه ل ع ج ا م م ، ت ا و د ا ل ل ة ل ل ع ة ن ا ت م و ، ع ج م ر ب ل ل
ط و ط خ و ، ت ا ي ر ا ط ب ل ث ا ح ب ا ت ا ر ب ت خ م ل ة ي ل ا ث م
ع ي ن ص ت ق ف ا ر م و ، ة ي ب ي ر ج ت ل ا ج ا ت ن ا ل
ق ي ق ح ت ي ل ا ي ع س ت ي ت ل ا ة ق ئ ا ف ل ا ت ا ف ث ك م ل
ت ا ي ل م ع ل ا ي ف ة ق ئ ا ف ة ق د

ذ ي ز م ل ا ف ر ع

ق ي ب ط ل ا	ف ص و ل ا	ه ي س ي ئ ر ل ا ة د ئ ا ف ل ا
ت ا ي ر ا ط ب ل ر ي و ط ت و ت ا ج ت ا ل ن و ي ا م و ي ث ي ل ل ا	ل ب ق ة ل و ا ة ي ن ا و ط س ا ة ي ذ ا ل و ف ب ل ع ي ل ع ة د ح و م ة ي ط ي ح م ز و ر ح ل ي ك ش ت ي. ن ا ه ا ن ل ا ق ا ل غ ا ل و ت ي ل و ر ت ك ل ا ل ا ل م	ق ا ل غ ا ت ا ت و ا ف ت م م ض ي و ة ي ل خ ا د ا ل ت ا ن و ك م ل ا ك ر ح ت ع ن م ي ، ة ق و ث و م ة ي ا ي م ي ك و ر ه ك ت ا ر ا ب ت خ ا ل ة ق ي ص ة ي ك ي ن ا ك ي م
ه ي ن ا و ط س أ ل ا ي ا ل غ ا ل ع م ج ت ي ب ي ر ج ت ق ا ط ن ي ل ع	ت ا ق ي س ن ت ن م ط س و ت م ي ل ا ة ر ي غ ص ت ا ع ف د ي ل ع ي ل آ ه ب ش ز ح ا ر ج ا ، ة ي ر ا ج ا ت ت ا ي ر ا ط ب ل	ة ق د ع م ة ع ا س ل ا ي ف ة د ح و 400 ي ل ل ل ص ت ة ي ج ا ت ن ا ل د د ع م ي ل ل ل ص ي ج ا ت ن ا ل ا ت ا ع ف د ر ب ع م م 0.1 ± غ ل ب ت ة ر ر ك ت م ق م ع
ة ق ئ ا ف ل ا ت ا ف ث ك م ل ا ع ي ن ص ت م و ي ن م و ل ا ل ن م	ا ر ا د ج ل ا ت ا د م و ي ن م و ل ا ل ن م ع و ن ص م ل ا ت ا ف ث ك م ل ا ة ف ل غ ا ل ق ي ق د ز ح ، م م 30 ي ل ل ل ص ت ة ي ج ر ا خ ر ا ط ق ا ب ق ي ق ر ل ا	م و ي ن م و ل ا ل ا ف ا ل غ ة د ا م ق ي ق ر ت و ا ق ق ش ت ن و د ا م ك م ا ه و ش ت ج ت ن ي ، ن ز و ل ا ة ف ي ف خ
ه ي ن ا و ط س أ ل ا ي ا ل غ ا ل ر ي و ط م ج ل ا ة ر ي ب ك	ل ك ذ ي ف ا م ب ، م ج ل ا ة ر ي ب ك م د ا ق ل ل ي ج ا ل ا ي ا ل غ ل ع ص ص خ م ت ا و د ا ب ة ج ل ا ع م 32700 و 4680 ت ا ق ي س ن ت	ة س د ن ه ع م ة ل و ه س ب ي ر ا ي ع م ل ا ة ر ف ش ل ل ا و ف ر ط ل ل ا ل ك ي ه ف ي ك ت ي ، ة ي ل ا ع ل ا ة ع س ل ا ت ا د ة ي ر ا ج ا ت ل ا ق ا ط ل ا ن ي ز خ ت
ن و ي ا م و ي د و ص ا ي ا ل خ ج ا م ن ة ب ل ل ص ل ا ة ل ا ح ا و	ك ئ ا ب س م ا د خ ت س ا ب ة ئ ش ا ن ل ا ي ا ل غ ا ل ا ي ا م ي ك ل ة ف ل غ ا ل ل ك ي ن ا ك ي م د ا د ع ، ص ص خ ت م ة ف ل غ ا	ت ا ي و ت س م ة ب ا ل ص ل ا ي ل ا ع ي ك ي ن ا ك ي م ل ا ع و ص و م ت ل ا ب ع و ت س ي ، ا د ا ل ا ز ا ر ت ه ا و د ة ف ل غ ا ل ل ة ف ل ت خ م ة ب ا ل ص
ة م ي ل ع ت ل ا ق ف ا ر م ل ة ي ع ا ن ص ل ا ة ي ت ح ت ا و	ف ر غ ل ا ي ف ة ي ل م ع ل ا ت ا م ل ع م ن ي س ح ت و ع ي ن ص ت ل ا ي ل ع ي ل م ع ب ي ر د ت ، ت ا ك ر ش ل ا ب ة ص ا ل ا ت ا ح ا ب ا ل ا ت ا ر ب ت خ م و ة ي ع م ا ج ا ل ا ة ف ي ط ن ل ا	"ا ن آ ل ا ي غ ش ت ة ج م د م ل ا ة م ص ب ل ا و م ا د خ ت س ا ل ا ة ل ه س P L C ه و ج ا و ح ي ت ، م ي م د خ ت س م ل ا ة د د ع ت م ت ا ي ي ف ا ر ش ا ب م و

ة م ل ع م ل ا	ا ت ا ف ص ا و م ل ا (GC07)
ج ت ن م ل ر ص ن ع م ق ر	GC07
ل م ع ل ا ة ع ط ق ل ي م ج ت ه ا ج ت ا	ي س ا ر
ز ح ل ق م ع ق ا ط ن	ل ي د ع ت ل ل ب ا ق) م م 2.0 - 1.2
ز ح ل ص ر ع ق ا ط ن	ل ي د ع ت ل ل ب ا ق) م م 1.5 - 1.1
ع ي ن ص ت ل ا ة ق د	م م 0.1 ±
ع ط ق ل ا ة ر ف ش ة م د خ ر م ع	ة ر و د > 1,000,000
ة ي ج ا ت ن ا ل ا ة ر د ق ل ا	ة ع ا س ل ا ي ف ة د ح و 400 ي ل ل ل ص ت ، ة ي ل آ ه ب ش
ي س ا س ا ل ا ة ق ف ا و ت م ل ا م ع ل ا ع ط ق ق ا ط ن	م م 30 ي ت خ ه ي ن ا و ط س أ ل ا ب ل ع ل ا و م و ي ن م و ل ا ل ن م ع و ن ص م ل ا ت ا ف ث ك م ل ا ة ف ل غ ا
ة ر ي ب ك ل ا م ا ج ا ل ا ل ص ي ص خ ت ل ا ت ا ر ا ي خ	ص ص خ م ل ا ة ر ي ب ك ل ا ه ي ن ا و ط س أ ل ا م ا ج ا ل ا و 4680 و 32700 ت ا ق ي س ن ت ل ا ج ا ت م
م ج ل ا ت ا م ا ط ن	س م ل ل ا ب ل م ع ت ة ش ا ش ه و ج ا و ع م (P L C) ع ج م ر ب ل ل ل ب ا ق ة ي ق ي ط ن م ك ح ت ة د ح و
ل ي غ ش ت ل ا ق ا ط ر ص م	ز ت ر ه 50 / ت ل و ف 220
ر د ق م ل ا ة ق ا ط ل ا ك ا ل ه ت س ا	ط ا و 200

هملعملل	تافصاومل (GC07)
بولطملا ءاوهلا طغض	لاكساب اجم 0.5 - 0.7
(عافترا × صرع × لوط) تادعلملا داعبأ	مم 420 × 370 × 550
تادعلملل يفاصللا نزول	مك 50

ةينواطسأ ايلخ زح ةلآ - ةينواطسأل تايراطبل زح ةلآ ةيودي و ةيكي تامتو ةيبتكم رصننل مقرر: GC01



ةمدقم

تايراطبل ثااأل ةقيقلل ةلآل هذو تممُص
،بيبرج قاطن يلل ةيجمو ةينواطسأل
أمكحتو ،ةرسلل أرمتمسم أميطن رفوو
ةلباق تاوأو ،قمعلل يفاقق ةيئاوه
قوونص عم أسلس ألماكو ،ليدبئل
فالغ عيمنت نامضل (Glovebox) تازاقل
بوعلل نمللخو قسستم ةيلخ

يزملل فرعا

ةيبتلل	فصول	ةيسيئرلل ةئافل
تايراطبل اءامن عيمنت نوي مويئلل	18650 و 21700 و 26650 لكينلاب ةيلطم الالوفل بلغل قيق زح ثااأل ايللل	برست عنمل ةقء ةيشحلل ءقم قمعو عافترا نمضي لللال طغلصل تارو ءاأا ءلورللل
ةئافل تافكلم فالغ زح	نارءلل ةقيل مويمنلأل بلل عيل ةيطيحم معد فاوول لكيش ةاطلل ةللل تافكلملل	ووو ءرمتمسمو سلس نارو ءرسل لال ن فالغل رسل عني ةموكحم ةيعاش
ءاللل تاا ايللل عيمنت ةبللل	ةينواطسأ ءللل عيل فاوول لكيشو ولوالل ةيكنللم طغلصل للال تازاقلل قوونص فورط ي ف ءصصم	نورلأل ءاوأل لءاا نامأ لمعل اءللل ءاصمو ءموم ةين تازاقل تاعبلل نوو ةيئاملل
ريغص يبيبرجلل ءااا للال	ءاااا لءقم مءقلل ءافم ربل ةينواطسأل ايللل ءرمتمسم ءلال ةقيلل ي ف تاءو 8 للل	لال ن ملللم ءااا لئللل ءم تاعفلل ءاااا قاسا م طغ ةيكي تامتو والل يئاوئل ليغشلل
ةئبعل نيسحت ءلورللل	لبل ءهناكم ي ف ةيلءالل ءلورلل ءبئلل ةقيلل روء ءلال ةقيلل ةيكي تامتو والل ءلورللل ءل	ءربلل لءلال ءمراض ةيلءالل صولل ءاااا عيل طفاا مءلل ءصوو ةيكي تامتو والل
ءاومل ن ققحتل ةيئلل	تاريلو ،اللال كمسو ،بيبرجلل ءللل ءلالل ءابسل نراقم رابءا ةيللل ءال راءلل	بعوسل (ءافللل م 20- ،قمللل م 10-0) عساو طبص قاطن ءوونملل ةيبيبرجلل بلبلل ءاسءه

ءافصاوملل لءال	مقيلا / ةينفل ليصافلل (GC01)
ءمءل فرعا	GC01
للالل ليغشلل ءق	م 0.1 ±
زحلل قم طبلص قاطن	م 10 - 0 (رارمءساب لئللل لبالل)
زحلل ءرفش عوصوم طبلص قاطن	م 20 - 0 (لئللل لبالل يروحم عوصوم)
زحلل ءرفش صرعا	م 1.6 - 1.1 (ءرفشلل كمسل ءبابطم ؛ةيساي ق تاوأ)
لنمءل نارو ءرسل	(ءرمتمسم) ةينلءل ءرود 300 للالل ءلورللل ءللال
ةيلليغشلل ءلءاااا	(بلبلل ءاومو لغلشلمل ءراهم عيل ءمءعل) ةقيلل ءلغل 6 - 8
ليغشلل ءصاوا	ةيكي تامتو والل مءقلل ءساو ءرود / يويلل ءاااا ءرلعا ؛ءوونصو
ةيلءلل ي ف مكءللل ةلل	(للكيشل ليغشسو لئللل ءمءل ءوونصو ةيئاوئل ءناومل ساطن)
طوغمءل ءاوهل ءاااا ءابلطم	(ءيئم ريغ ،فاا ،فيلطن طوغمءل ءاوه) لالسااا اءم 0.6 - 0.45
ةيئابرهءلل ءاطلل ءيمنت	ءاو 140 ،زءره 50 ،ءرءم رايء ءلوف 220 ءءاو ءللرم
ةيللل ءاومل ءللل	يواو شر بيطشو ءلبلل قيقص ءاطل عم ووئلل ءلالل ةيكي بس مورك ءالوف
يولل فالغلل عم قفاوئل	(ءيئورلن/نورل) لملل ءب تازاقل قوونص و ةيساي ءفيلطن ءرعا

تافصاومالاماعم	مقيقة / لىصافال (GC01)
(عافالال × صعلال × لوطلال) عىجرالالاعبال	مم 740 × مم 220 × مم 470

1 ف 2 ةيكي تاموتوال هبش زحلاو ةيراطبل عاق ماحل ةلآ ةيناو طسأل ايا لخل زح ويطقنل ماحلل

رصن عل مقرر: GC04



ةمدقم

ةيناو طسأل ايا لخل عي مجت نيسحتب مق هبش زحلاو عاقلا ماحل ةلآ مادختساب يلعا كمكحت رفوت يتلاو، هذه ةيكي تاموتوال، ايلآ اجارخاو ةيذغتو، فتكل عافترا يف ةقدلا ةيلخ 30 لىل 20 نم حوارتت ةقووثوم تاجرخمو تايراطبل جاتنإ طوطخل ةقيقدلا يف لوح ةيراجتلا عي نصلتلا تآشنمو ةيبيرجتلا ملال.

ديزل فرعا

قيبطتلا	فصولا	هيسئزلا ةدئافلا
18650 ةيراطبل ايا لخل عي مجت	ةقاط ايا لخل ةبلعل حتف راود زح و عاقلا بطقل عيرس يطقن ماحل 18650 ةيسايلال نويأ مويثليل.	نم ديزي امم، ± 0.05 رادقمب فتكل عافترا قاستا لىل عطفاجي قحلال طغضلاو تيلورتكلل ءلم ءانتأ متخل ةيقووثوم.
21700 ةقاطلا ايا لخل عي نصلت	تايراطبل اتايسئستل ةيقووثوملا يلعا ماحلو قيقد ليكشت لقننل مزح يف ةمدختسملا 21700 ةغسل ةيلعا ةيناو طسأل ينزلت.	طوغض تحت قيقد زح قمغو بطقلل ايوقي ايكيناكم اطبر نمضي اكمس رثكال ايا لخل ةفلغل ةممصم ليدعتلل ةلباق ةيئاوه.
ريوطتلاو ثحبل طوطخ تايراطبل ةيلوال جدامنلاو	عم ةصصخملا ةيناو طسأل ايا لخل ليبيرجت قاطن لىل نرعم عي مجت داومو، رادجل ءكامسو، فالغل كئابس ءايمي لىل ةرركتم تاليدعت باطقال.	نصبلل ءدمو، ماحلل رايتل تاملعملل عيرس طبضب حمسي سمللاب لمعت ةيلعافت ةيمقر ءشاش ءهجاو لىل زحلا عطاق طوشو.
جاتنإ لبق ام نم ققحتلا ليبيرجت	تاعجممو، ةديجل ايا لخل تاميمصت رابتخل ءزهج عي نصلت طحتم مجحل تاذ تاودال رادصل لبق نامال ءحت زح ءسدنو، ءيلعادل رايتل رير.	رئاودلل ءقبسم تاصوحو، لملاكم بحس ءوق رابتخلا رفوي ءيلعل ءردق سيياقم نم ققحتلل لماش تارود دغو، ءيرصقلا.
ةقئافلا تافتكملا عي نصلت ءصصخملا ايا لخل	ةقئاشلا ءمدخلل ةيناو طسأل ءفلغلل قيقدلا زحلاو باطقال طبر ءصصختملا تافتكملا بلبلو ءهجل ءهلا ءقاطلا نيزخت ءزهجال.	ةلباق داعبا ءقدو مك 4 لىل لصي صبلان لمحم ماحل طغض رفوي ءيسايلال ريغ فالغل فيرعت تافلم ربع ءيلعا ءجرب راركتلل.

تافصاوملا ءئف	ةململ	GC04 ءئفلا ءميقل
زارطلا ديدحت	رصن عل زمر	GC04
هيساسال تاردقل	هيساسال ءئاوطلا	لقننل ليغشت وأ 1 ف 2 لملاكم نيوكت) ةيكي تاموتوال هبش راود زح و عاقلا لىل يطقن ماحل
	قيبطتلا ءلباقلا ايا لخل عاونا	18650 و 21700 ةيناو طسأل ايا لخل ءفالغل تايراطبل
	جاتنإ ءيجاتنإ	(لغشملا ءلوانم ءعيرس بسح فلتخت) ةقيقدلا يف ةيلخ 30 لىل 20
زحلاو ليكشتلا ءقد	زحلاو ليخل رطقل ءقد	مم ± 0.05
	فتكل عافترا ءقد	مم ± 0.05
	يلامجل عافترا ءقد	مم ± 0.1
	فالغل ءهوف ءقد	مم ± 0.1
مكحتل رصانعو ماحلل امان	(نصبان) يطقنل ماحلل طغض	(ءببدملا ءربلا يطقنل ماحلل نُسخم، يرايتخلا) مك 4
	ءجمربلل ءلباقلا ماحلل تامللم	ءمواقملا نم ققحتلا، ءقاطلا، ينمزللا لصال تقو، نصبلل ءدم، رايتلا، ءهجل
	ماجلل ءدو ءبقارم	سوبدل ءنايصي صيخشت، ءمواقملا نم ققحتلا، رايتلا رادن، بحسل ءوق رابتخلا ءيناكم
يتايلعملل ءيكي ايا لخل طبلصل	زحلا تاليدعت	فتكل عافترا، زحلا قم، عطاقلا مدقت ءفاسم، سيسئزلا سارلا طوش ءفاسم

تافصاوملا ءئف	ءم لعلملا	GC04 ءئفلا ءمئل
	ءئاولهلا زحل طبع	ءفلا ءملا ءالغللا ءاكاسو ءئابس عم ءئفلا ءئفلا ءئفلا ءئفلا ءئفلا
	ءءاسملا ءئفلا ءئفلا	ءئفلا ءئفلا ءئفلا ءئفلا ءئفلا ءئفلا
ءئابره ءئفلا ءئفلا	ءئفلا ءئفلا	(ءئفلا 32 ءئفلا ءئفلا) 50 ءئفلا ءئفلا 380 - ءئفلا 220 ءئفلا 3 / ءئفلا ءئفلا
	ءئفلا ءئفلا	ءئفلا 4500
ءئاولهلا ءئفلا	ءئفلا ءئفلا	(ءئفلا ءئفلا ءئفلا) 0.6 ءئفلا 0.5
	ءئفلا ءئفلا	ءئفلا 8 ءئفلا 10 ءئفلا
	ءئفلا ءئفلا	ءئفلا 0.113
ءئفلا ءئفلا ءئفلا	ءئفلا ءئفلا	ءئفلا 1520 ءئفلا 850 ءئفلا 2280 ءئفلا
	ءئفلا ءئفلا	ءئفلا 200
	ءئفلا ءئفلا	ءئفلا ءئفلا
	ءئفلا ءئفلا	ءئفلا ءئفلا

موي نمل آل فالغل تاذ ةريغصل تافثكمل متخو زح ةلآ

رصن عل مقر : GC02



ةمدقم

تاي راطبل ايعي نصتل ةقذب ةلآل هذه تممُص راود ي طو زح ةي لمع رفوت ثيح ، تافثكمل او يلي غشت رفوت لدع مو ةلآل زيكرت عم ةنمازمت تاودألل يضارتفا رمعو ، ةئاملاب 98 ىلإ لصي مكحم متخ ءادأ نامضل ةرود 500,000 زواجتي قووثومو .

ديزلما فرع

قوي بطتل	فصولا	ةيسيئرل ءئالف
ةي تيلورتكللإل تافثكمل موي نمل آل نم ةغونصم	ةيسيئرل موي نمل آل بلع ىلج دحاو تقو يف مكحم ءرح دلاب متخو يطيح زح ةصصم او مم 16Φ	، ةيطاطملا ءهال مائخأ لباقم قس تم متخ طغض نمصي نوكم لمع ليطيو تيلورتكللإل رخت عنمي امم يلي غشتال .
ةرغصملا ءئالف تافثكمل (EDLCs)	تاذه ةريغصل ءيئاوسل تافثكمل ليطيالاب متخو قيق زح تبيثت يطيالخالخ سننل تاقوي بطتل يف ءمدتسملا ءيئابرهكل ءجوزملا قبطلل تاضبنل ءقلاطلل	ةرطاخلما نوذآحوم ءيكني كنكي ماطغصو ءلإل ءزكريت نمصي ءيلخالل فارطألا يف رصق رئاود ثودح وأ لصافل صرقب
ةيئاوسلأل تاي راطبل ايعي متخ ةريغصل	ايالخال لثم) ةرغصملا ءيئوناتلاو ءيئولأل ءيئاوسلأل تاي راطبل ايعي متخ (لكني ىلج ءمئاقلا ءيئوقلا ايالخال ءصصملا نوي موي ثيئلل	دوجو مدع عم ءبوطرلا دص ءمكحم ءيكني كنكي تاقلا ءقحي عافتراللا يف ءقيض تاتوافتو فالغل رادج يف ققرت يروحلم
تانوكم لل ءيبي رجت طوخط ءيئورتكلل	تانوكم ل تانيغل ءجوزم ، تاي لمغلل نيسحت ، تاعفد ىلج ءيبي رجت عي نصت ءصصملا دابالاب تاذه ءيئولسل ءقلاطلل	ةريسرل تاودألل ليديت ءيئانكلم عم ءجدم ءيبيتكم ءمصب ءفلم تخملا بلعل راطقأ نيي ءرنم تالاقنتا جي ت
يعي ءمال ريوطتالو ثحالب تاكلرشل او	فالغل ءمالس تاساردو ، تيلورتكللإل ءاوتخا رابتخاو ، داوملا مييقت ءمدقملا تايئورتكللإل تاربتخم يف ءيكني كنكي م	ءجرب رارككل ءلباقلا ءيكني كنكي م ريغلم حمست تافثالخا نع ءبيكرتل تاريغتم لزعب نيئحابلل ءيئال ءيلغلل
تارعتسم تايئورتكلل تاسيئرل	نم ءغونصملا ءيئاوسلأل تارعتسملا بلعل ءيئاهن متخو ءيئالغ ءيئوقلا ءيئولسل جيشرت تافثكمل ىلج يوتخت يئال او موي نمل آل	زاتال او ءيئرالح تارودلا موافي يوق ءيكني كنكي م لفق تاكلرم تائيي يف ءتءءوم متي يذل ديئشل ءيكني كنكي م تاراسل

ةملعلم	تافصاوملا (GC02)
جتنم لم رصن مقر	GC02
قوي بطتل لباقلا نوكملا عون	ةرغصملا ءيئاوسلأل ءقلاطلا ايالحو ةريغصل موي نمل آل فالغل تافثك
يسيئرل ءيئولغل رط	مم 16Φ موي نمل آل فالغل
رطقلا صيصخت قاطن	ةليديب فالغل راطقأل ءحاتم لمالكلا صيصختلل ءلباق تاودا
ةيساسلأل ءيئولغل تافثكمل	فاوخل ط / راودل ءرح دلاب متخو نممازمت يطيح زح
ءافحلا / متخل ءيئال	(راود يط) راود بلابق ءرح دلاب متخ
يئولغل تافثكمل لدع	≥ 98%
بلواقلاو تاودألل ءمدع رمع	≥ 500,000 ءرود (يف) ءرود
زحلا ءادأ ءدام	لكآلل مواقمو ءبالصل يئال ءروتسم ءيئولسل ذالوف
ءادأل ءيئولغل ءيئولغل	ءقلا ءيئولغل ءيئولغل ءيئولغل ءيئولغل
يئولغل تافثكمل رط	زتره 50 / ءدرتم راي تلوو 220
رطملا ءقلاطلا كالهست	0.2 طاو وليك

هملعمل	تافصاوملا (GC02)
(عافترا × صرع × لوط) هجرالخا داغبالا	مم 300 × مم 240 × مم 570
تادعلملل يفاصل نرولا	مك 40 لواح
يلكيهال فالغل	قوسمب يقاوا ءالط عم حيرم يسندنه لكيه



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءا ء 89 مقر :سئئرل رلم
نصلل ،وشغنشت ،ةقئافل اءولونكل

WhatsApp