



KINTEK SOLUTION

جولات كاليكي تات سوزي أل سب كم ل

داوم و تاكله تسم , ة ربت خم ل طغض لة آ
تادعم , ة ئابره ك ل ل ا و ت ا ي راطب ل رابت خا تادعم , ت ا ي راطب ل ربت خم
خ ل ا , ا ي ل خ ل ة ئبعت و عي م ج ت تادعم , ة ئابره ك ل ل ا باطق أل عي نصت

KINTEK SOLUTION

??? ?????

>>> ??????? ??

ثاحبال ةلماش ةيربتم تادعم ريفوت يف صصمتم ينقت ركبم وه KINTEK ل ح
لماكل لمعل ريس انتطفحم لمشت . ةمدقتم لماومل ثاحبأو تايراطبل ريوطت و
نّسُملاو ، (يئاقلتل) قيقدل سبكلل وءالطلل وطلخل نم آءب ، ايلخل عيئصل
أضيأة رورض انتمظنأ دُعُت و . اءرابتم ايلخل عيمجت لىلألوصو (طغضل يواستملاو
ةلباقو ةمالسلل وةقذل ةيولولأل يطُعُت ذل ، قيقاسملا نيدعت و فزخل ليلاجم يف
ةءارءائاتن قيقحت نم ةيعانصلل تاربتتملاو نيئحابلل نّكمي امم ، راركتلا



ن ط 200 مسقنم الا فادلا طغضلا واستم لمعم سبكم داوم الا مولعو تايراطب الا ثا حبال قيا حاسم الا طغض ةفرغ PWDA : رصنن الا مقر



ةمدقم

ياستم سبكم مادختساب كثا حبال نم نسح
زيمتي ن ط 200 ةوقب مسقنم الا فادلا طغض
لجستو ، ةراجل ةجرد في دحومل مكحتلاب
ةللا سمل ةشاش ةهجاو ، مدقتم الا تاينحنم
بصل الا قيا حاسم الا طغض ةللا نم ةقدلا
داومو ةمدقتم الا تايراطب الا ثا حبال في
ةنقن الا كيا ماري سلا

ديزل الا فرع

قيبطت الا	فصولا	ةيسيئرل ةدئالا
ةللا تايراطب الا ثا حبال ةصل الا	ةمواقم قيا حبال ةبسطق الا تابكرم الا ةبصل الا تيلورتكلل الا داوم طغض ةضخ نم ةيدودح	ةبصل الا ةللا ةهجاو سمالو ينيو ا لى صوت ي صق ا نم ضي
كيا ماري سلا عي نصت ينقن الا	ةفاتك الا ةللا نوكليل سلا ديرتيو ا ينوكلزل او ا نيمول الا اءا ا لى كشت ةدقلم الا ةسندنم الا لكشالا اءا	قيا حبال ديبلت الا شامكنا نيابتو ةللا ةللا تايراطب الا لى زي قيا حبال لمحت داوبا
ةمدقتم الا داوم الا قيا حاسم	ةراجل تاا ا ا في ةبكرم الا كئاب سلاو ةيراسكنا الا داوم الا قيا حاسم ديحوت ةدقلم	ديبلت الا تاوقا للى امم ، لم الا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا
تاا حبال ةللا عي نصت	قيا حبال ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا	قيا حبال ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا
ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا	تحت ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا	تحت ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا
قيا حبال ةللا ةللا ةللا ةللا	نم الا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا	نم الا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا ةللا

تافصولا ةللا	PWDA-90 زارطلا لى صافت	PWDA-70 زارطلا لى صافت
زارطلا ةللا ستم	PWDA-90 (ةللا ةللا زارط)	PWDA-70 (ةللا ةللا زارط)
نم الا ةللا ةللا ةللا	ةللا ةللا 200 لى ةللا ةللا ةللا	ةللا ةللا 200 لى ةللا ةللا ةللا
صارطلا ةللا ةللا ةللا	لاكساب اءا 300 لى 0	لاكساب اءا 500 لى 0
ةللا ةللا ةللا ةللا	(ن ط 200 - 0 لى دم) ن ط 200	(ن ط 200 - 0 لى دم) ن ط 200
(قلمع الا × ةللا ةللا) ةللا ةللا	م م 150 × م م 090	م م 150 × م م 070
ةللا ةللا ةللا ةللا	م م 400 × م م 290	م م 400 × م م 290
طغض الا سح صرغ ةللا	ن ط 0.01	ن ط 0.01
مكحت الا ةللا ةللا	عون نم ةللا 7 ساقم ةللا ةللا ةللا ةللا IPS	عون نم ةللا 7 ساقم ةللا ةللا ةللا ةللا IPS
ءا اءا ةللا ةللا	ا اءا 18 تحت طغض الا ةللا ةللا	ا اءا 18 تحت طغض الا ةللا ةللا
ماطن الا ةللا ةللا	USB ةللا ربا ريدصت : ةللا ةللا ةللا (Excel)	USB ةللا ربا ريدصت : ةللا ةللا ةللا (Excel)
ةللا ةللا ةللا ةللا	ءا اءا ةللا ةللا ةللا	ءا اءا ةللا ةللا ةللا
لاكساب الا ةللا ةللا	(ةللا > 100,000) موركلاب ةللا ةللا	(ةللا > 100,000) موركلاب ةللا ةللا

تفاصيل النموذج	PWDA-90 زارطال لخصائص	PWDA-70 زارطال لخصائص
تدعيم للقاطلة كالهتسايلامج	لباق تلوو 110 / تلوو 220 سايق) طاو 1500 (صيصختلل	لباق تلوو 110 / تلوو 220 سايق) طاو 1500 (صيصختلل
× العرض × لوطال) سيسيئرل سبكمل داعبا (عافتالال	مم 480 × 600 × 1100	مم 480 × 600 × 1100
(يلامج) / فاص) سيسيئرل سبكمل نزو	مك 871 / 923	مك 871 / 923
(عافتالال × قعمل × عرضال) مكحتلة نازح داعبا	مم 350 × 460 × 480	مم 350 × 460 × 480
(يلامج) / فاص) مكحتلة نازح نزو	مك 109 / 126	مك 109 / 126

أنط 40 عس ةيئابرهكك طغضل يواسم طغضل ةلآ ربتم الم قيحاسم طغضل ةيكي تاموتوأ

رصنع الم مقرر: PWDC



ةمدقم

ةزيمتم الم ةلآل هذه عم لثمأل داوم الم ثاحبأ
طغضل ةيئابرهكك طغضل يواسم طغضل
ي كذ م كحتب زيمتم ربتم الم قيحاسم
جمدم نامأ عردو سمللاب لمعت ةشاشب
ربع ةقسسم ةفاتكك ةيلاع تانيع عي نصتل
ثحب الم تائيبو ةيعانصل تاغاطقل فلتم
ةمدقم الم ةييديكأل.

يضم الم فرعأ

قيبطت الم	فصول	ةيسيئرل ةزيم الم
تاي راطب الم ثاحبأ ةال ةلصل	تاي سكالو تاي تي ربكك لثم ةلصل تاي لورتكك إل قيحاسم طغض بويعل نم ةيلاخ ةعيفر ةلصاف تاقبط ي تاي لاهل	تانويأ ةيلصوم نم ديرو، ةقيقل قوقشلال تاغارفل لزي يصلال ةل إل تاهاول ربع مويثلل
كمياري سل ةللم مدقم الم	ديرتنو اي نوكرزلو اني مولأل قيحاسم نم ةجوم ءارضح ماسجأ ريضحت ةيلاع ءراح ءجرب ديبلتلق لبق ماخل نوكليل سل	ليكيهال قوقشلال ةفاتكك الم ريغ شامكنالو ءاوتلال عني ةيرارالح تاي لمعل انثأ يلاخل
طشننل تابكرم الم ةرحم الم	يف طشننل قيحاسم الم تابكرمو ةيلعافتل ةيئيكميكل داومل م كحتم طغض ةيحم ةئيبي	رطاحم ليلقت عم نامأ ةقيقل ةفاتكك تابكرت ققحي ةنكاسل ءابرهكالو كاككالحا
تابكرت الم ةيلديصل	طشننل تانوكم الم ءدعت صارقأل ءدقعم الم ةيلديصل تاطلخل طغض قالطال ةئيبي طبل ةيطل تابكرم الم	تاغرح ءقل ءجوم لالحنن تالدمو ةقيقل ةيلكيه ةفاتكك نمضي ةقئاف
نداعم الم قوحسم كئابل الم	كئابل سل تاغوصصمو ةلصل ءرارحل ءمواقم الم ندام الم قيحاسم عيحمج ديبركك تاوآ تانوكمو	نم للليو، داوم الم ةفاتكك ءارضحوال ءوقل ريبك لكشبن نسحي ديبلتل دعب يلال ليغشلال
فدهل داومل عي نصت	ةيلاعو ءاقننل ةقئاف (PVD) رايبلل ةيئيبي الف بسرتلاب شرلل فاده عي نصت تالصلوم الم ءابشأ عي نصتل ةفاتكك	بيسرتل قاسم تاو فدهل رمع دمي، لمام ةفاتكك سناحت نمضي

ينف الم لعم الم	ةميقل / ةيرتم الم ءفصاوم الم
زاهل ءدوم	PWDC
نطال ءلومحل ليغشت قاطن	0.0 إلى 40.0 نط (لديعتللق لبق)
ءاوطسأل / سبكم الم تاغصاوم	(مورككابل يلطم ءزاتم ءكيبس) مم 130 رطق
يئاشنل لكهال	(برسنتل عني) م تخ نوذب ءللكل ايءا مميص
طغصل ضرع ءقل	نط 0.1
م كحتل ءهجو	ءصوب 4.3 ساقم ءمواقم ءنولم سمل ءشاش ءحول
سبكم لل طوش يصولأ	(إسأ) مم 50
يسايقل لغش الم عر	رسلل مواقمو ريتأتل يلاع سالحيسكيك للبل نم فالغ
طغصل طامان	يوي ءي طب جردت / لمامكابل ةيكي تاموتوأ جمربم جردت
طغصل تاباسح	ءسءنهال يلعءانب لأكساب احيي يلا يئاقلت ي كذ ليوت
هيوتل ءدمعأ ماطن	ءقاشل تامءلل ءدمعأ ءعربأ يزاوم ءاام راطل
ماطنل ءمالس ءيماح	ءاازل لمحل دن طغصل ريرحتل ةينورتكلل ءطشن ءيماح
ءيطلاب طغصل م كحت	جمانربللاب طبللل ءلباق طغصل فيفخت تالدمو جردت تاغرس

ي ن ف ل ا م ا م ا ل ا	ة م ي ق ل ا / ه ي ر ت م ا ه ف ص ا و م ا ل ا
ل ي غ ش ت ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د ل م ح ت	ة ي و ئ م ة ج ر د 40 ل ي ل ا ة ي و ئ م ة ج ر د 10
(ل ا ك س ا ب ا ج ي م 300) أ ة ف ر غ ل ا ن ي و ك ت	م م 150 ع ا ف ت ر ا × م م 40 ر ط ق : ة ن ي غ ل ا م ح ح
(ل ا ك س ا ب ا ج ي م 500) ب ة ف ر غ ل ا ن ي و ك ت	م م 150 ع ا ف ت ر ا × م م 30 ر ط ق : ة ن ي غ ل ا م ح ح
ة ق ا ط ل ا ف ي ن ص ت	(ر و ط ل ا ي د ا ج أ ت ل و ف 110 و أ ت ل و ف 220 ل ن ي و ك ت ل ل ل ب ا ق) ط ا و 500
(ع ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا) ة ي ف ا ص ل ا ز ا ه ج ل ا د ا ع ب أ	م م 710 × م م 450 × م م 355
ن ح ش ل ل ا ة ي و ا ح د ا ع ب أ	(ي ب ش خ ق و د ن ص ي ف) م م 890 × م م 620 × م م 725

طغضل يكي تاموتوأل يرب تخملا يكي لورديهل سبكملا

Kbr و Xrf تابيبحلا

PMXA :رصنعل مقرر



ةمدقم

يلآ دادعإ KinTek XRF: تابيبحلا سبكم
ةعشألأب قيقد ليلىحت لجأ نم ةنيعلل
ةيلاع تايرك .ءارمحلأ تحت ةعشألأ/ةنيعلل
نيت ميمصتو ةجمربلل لباق طغضو ةدوخل
!مويلا ربت تخملا ةءافك ززع

ديزملأ فرعا

راهجلا رارط	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
طغضل قاطن	نط 1-30.0	نط 0-40.0	نط 0-60.0
طغضل ةيملع	جمانرب - يجمانربلا طغضل جمانرب طغضل فيفخت - طغضلأ يلع طافحلأ ةنيعلل ةئاقلا تلباحس - توقوملا	طغضلأ يلع طافحلأ - يجمانربلا طغضلأ جمانربلا طغضلأ يلع طافحلأ - يجمانربلا ةنيعلل بحس - توقوملا طغضلأ فيفخت ةئاقلا تلباحس	طغضلأ يلع طافحلأ - يجمانربلا طغضلأ جمانربلا طغضلأ يلع طافحلأ - يجمانربلا ةنيعلل بحس - توقوملا طغضلأ فيفخت ةئاقلا تلباحس
راطاتالاقو	ةنيات 0-999	ةنيات 0-999	ةنيات 0-999
طغضل ليلىحت	هلمحت يذلا طغضلأ جمانربلا لوح ةئاقلا تلباحس	طغضلأ ليلىحت ةئاقلا تلباحس جمانربلا لوح ةئاقلا تلباحس	يذلا طغضلأ ةئاقلا تلباحس جمانربلا لوح هلمحت يذلا طغضلأ
صرعل	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش
ةنيعدم رارط	رمعب ةصفالاب ةيلطم تاسمالم ةرم 100,000 نع ديري يضارفتا	يضارفتا رمعب ةصفالاب ةيلطم تاسمالم ةرم 100,000 نع ديري	يضارفتا رمعب ةصفالاب ةيلطم تاسمالم ةرم 100,000 نع ديري
جمدم بلاق	بلاق/ةذالوف ةقلا/كروبلا ضم م 1 ةجمدم ةعومجم (ةيكيتسالا ةقلا بلاق)	ةقلا بلاق/ذالوفلا نم ةقلا/كروبلا ضم بلاق/وقلا نم ةعومجم 1 جمدم (ةيكيتسالا نم بلاق)	ةقلا بلاق/ةذالوف ةقلا/كروبلا ضم بلاق/وقلا نم ةعومجم 1 جمدم (ةيكيتسالا بلاق)
ةنيعلل مجح	لباق) مم 40 سايقل نيوكتلا (صيصختلل)	(صيصختلل لباق) مم 40 سايقل نيوكتلا	لباق) مم 40 سايقل نيوكتلا (صيصختلل)
بلاقلا ةدام	440C بلاقلا ذالوف	440C بلاقلا ذالوف	440C بلاقلا ذالوف
بلاقلا ةلأرا ةقيرط	ةئاقلا تلباحس ديريحتلا	ةئاقلا تلباحس ديريحتلا	ةئاقلا تلباحس ديريحتلا
ةيجراجلأ داعبالأ (عافتالالاصرعلأ لوطال)	مم 250×390×460	مم 280×460×550	مم 300×520×580
تادعالم ةقاط رصم	550 طاو 110/تلفوف 220 صيصخت نم (مي تلفوف)	550 طاو 110/تلفوف 220 صيصخت نم (مي تلفوف)	550 طاو 110/تلفوف 220 صيصخت نم (مي تلفوف)
تادعالم نرو	آبيرقت مجك 120	آبيرقت مجك 150	آبيرقت مجك 180
صارقأ سبكم داعبالأ ططم قوحو سملأ	هانأ ةروصلأ رطنا	هانأ ةروصلأ رطنا	هانأ ةروصلأ رطنا

ةيكي تامتو وأل ةيربت خم الم ةيكي تامتو وأل طغض ال ةلآ Cip ةنزاوتم الم ةدرا بل

PCIA :رصن عل مقرر



ةمدقم

للإع ةيكي تامتو وأل ةيكي تاتسوزيإ سب كم
تاني عل ريضحتل (CIP) درابل ال عل ةافك ال
ةلباق جذامن ،دحوم طغض .ةقذب ةيرب خم الم
!موي ال KINTEK ةاربخب لصتا .صي صخحتل

ديزمل لفرع

راهج ال رارط	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
سب كم الم رطق	ةيلطم تيز ةناو طسأ ف (د) مم 110 مورك لابل	تيزلا ةناو طسأ ف (د) مم 130 مورك لابل ةيلطم ال	ف (د) مم 150 تيزلا ةناو طسأ مورك لابل ةيلطم ال	مورك لابل ةيلطم ال تيزلا ةناو طسأ ف (د) مم 200 مورك لابل ةيلطم ال تيزلا ةناو طسأ ف (د) مم 200
ةيلمع طغض ةي نصل ال	ةناي ص - ةنامنر بل طغض ال ةنامنر بل توقوم ال طغض ال ريرحت - ةنامنر بل	ةناي ص - ةنامنر بل طغض ال ةيلمع توقوم ال طغض ال ريرحت - ةنامنر بل	طغض - ةنامنر بل طغض ةناي ص - ةنامنر بل ريرحت - ةنامنر بل توقوم	ةناي ص - طغض ال ةنامنر بل - طغض ال ةنامنر بل توقوم ال طغض ال ريرحت - ةنامنر بل
طغض ال ليوحت	طغض آيئاق لت ةنامنر بل لوي آيئاق لت ةني عل ل محت	ليوحت ب آيئاق لت ةنامنر بل موقوي آيئاق لت ةني عل ل محت طغض	ةنامنر بل موقوي ليوحت ب آيئاق لت ةني عل ل محت طغض آيئاق لت	ل محت طغض ليوحت ب آيئاق لت ةنامنر بل موقوي آيئاق لت ةني عل ل
صر عل	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش	4.3 ساقم LCD ةشاش ةصوب	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
تادع الم ةيامح	ي حاجز بابب يذالوف ل حولل ةيامح يوضع	ي حاجز بابب يذالوف ل حولل ةيامح يوضع	ةيفصل ةيامح ي حاجز بابب يذالوف ل يوضع	يوضع ي حاجز بابب عم يذالوف ل حولل ةيامح
طغض ال يواس ت الم طغض ال	300-500MPa	300-500MPa 300-500MPa	300-500MPa 300- 500MPa	300-500MPa 300-500MPa
طغض ال ةفرع يواس ت الم طغض ال	Φ30×150 مم (M×N)	Φ40×150 مم (م × 150 م × م)	Φ50×150 مم 30×150 مم	Φ60×150 مم (م × 150 م × م)
طوش ةناو طسأ ال (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
صئاصح ةي نصل ال تاني عل	ليغش تل ةيول عل ةحولل زازله لكيه ةحار رتكا	ةحولل زازله يسرك ل لكيه ةحار رتكا ليغش تل ةيول عل	زازله يسرك ل لكيه ةيول عل ةحولل ةحار رتكا ليغش تل	ليغش تل ةيول عل ةحولل زازله يسرك ل لكيه ةحار رتكا
داعب آل ةي نصل ال	240×390×560 (عاف ترال × صر عل × لوط ل)	280×460×660×660 (عاف ترال × صر عل × لوط ل)	/	330×580×720 (عاف ترال × عاف ترال × صر عل × لوط ل)
ةقاط رصم تادع الم	220 صي صخ ت كم (ي) طاو 550 (110/ت لوف)	220 صي صخ ت كم (ي) طاو 550 (110/ت لوف)	550 كم (ي) طاو 220 صي صخ ت (110/ت لوف)	(110/ت لوف 220 صي صخ ت كم (ي) طاو 550)
تادع الم نرو	مك 120	مك 180	مك 240	مك 290

يئابرهكلا درابل ربتخم لل يئابرهكلا طغضلا ةنيكام Cip نزاوتملا

PCIE: رصنعلا مقر



ةمدقم

يئابرهكلا نزاوتملا درابل سبككملا رفوت
ةدوجللاو ءافكلاو ءقلا KINTEK نم تاربتملا
ةمدقتملا شاحبال لجأ نم تانيعلل ءقئافلا
!مويلا صيصختلل ءلباقلا جذامنلا فشكتسا

ديزملا فرعا

راهجلا رارط	PCIE-12T	PCIE-20T	PCIE-40T	PCIE-60T
طغضلا قاطن	0-12T (0-17MPa)	0-20T(0-21MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T (0-34MPa)
رطق سبككملا	تيزللا ءناوئسأ يف (د) مم 95 موركلا ل طغضلا	تيزللا ءناوئسأ يف (د) مم 110 موركلا ل طغضلا	تيزللا ءناوئسأ يف (د) مم 130 موركلا ل طغضلا	تيزللا ءناوئسأ يف (د) مم 150 موركلا ل طغضلا
سايقم طغضلا	ايم 0.0-40.0 مقرر ضرع لاكساب	لاكساب ايم 0.0-40.0 مقرر ضرعلا	لاكساب ايم 0.0-40.0 مقرر ءشاش	لاكساب ايم 0.0-40.0 مقرر ءشاش
يصقلا دجلا طوشلا سبككملا (T)	مم 40	مم 40	مم 50	مم 50
ءقيرط طغضلا	طغض/يئابرهك طغض طغض/يئابرهك طغض/يودي يودي	طغض/يودي طغض/يئابرهك طغض يودي طغض/يئابرهك	طغض/يودي طغض/يئابرهك طغض يودي طغض/يئابرهك	طغض/يئابرهكلا طغضلا يودي طغض/يئابرهك
ءقيرط ديجت طغضلا	ءيطب طغض/يئابرهكلا طغض يودي ءيطب طغض/يودي	ءيطب طغض/يئابرهكلا طغض يودي ءيطب طغض/يودي	ءيطب طغض/يئابرهكلا طغض يودي ءيطب طغض/يودي	ءيطب طغض/يئابرهكلا طغض يودي ءيطب طغض/يودي
ءسارح	يوضع جاجز	يوضع جاجز	يوضع جاجز	يوضع جاجز
ءراجللا ءطيلحملا	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
طغضلا نكاسلا	0-300 لاكساب ايم	0-300 لاكساب ايم	0-300MPa	0-300 لاكساب ايم
طغضلا ءفرغ نكاسلا	Φ22×70 مم (م×ن)	Φ30×120 مم (م×ن)	Φ40×150 مم (م×ن)	Φ50×150 مم (م×ن)
ءاعبالا ءيجراخلا	305 × 430 × 530 مم (ءافتراللا ءضرعلا ءلوطلا)	305 × 430 × 600 مم (ءافتراللا ءضرعلا ءلوطلا)	355 × 450 × 450 × 710 مم (ءافتراللا ءضرعلا ءلوطلا)	405 × 470 × 720 مم (ءافتراللا ءضرعلا ءلوطلا)
ءقاطلا دورم	220 صيصخت نكمي (طاو 550 تلف/110)	220 صيصخت نكمي (طاو 550 تلف/110)	220 صيصخت نكمي (طاو 550 تلف/110)	220 صيصخت نكمي (طاو 550 تلف/110)
ءادملا نرو	مم 110	مم 120	مم 150	مم 200

يلع طغض الل يواس تم الل يودي لل سب ك الل اب تاب ي بح لل سب ك م Cip دراب الل

رصنن الل مقرر: PCIM



ةم دق م

ةي ودي لل ةي ربت تخم الل KINTEK سب ك م نمضت
ةقئاف ةفاثكو أسن اجات KINTEK ةنزاو تم الل
ةنيت م ةينبو وقي قد مكحت . تان يعلل
ةي بل تل تام ادختس الل ددع تم لي كش و
فشكتسا . ةم دق تم الل ةي لم عم الل اجات ح الل
نآل!

دي زم الل فرع

راهج الل رارط	PCIM-12T	PCIM-20T	PCIM-40T	PCIM-60T
طغض الل قاطن	0-12T (0-17MPa)	0-20T (0-21MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T (0-34MPa)
سب ك م الل رطق	تيز ةناو طسأ ي (د) م 95 مورك الل اب ةيل طم	ةيل طم تيز ةناو طسأ ي (د) م 110 تيز ةناو طسأ ي (د) م 110 مورك الل اب مورك الل اب ةيل طم	ةيل طم تيز ةناو طسأ ي (د) م 130 تيز ةناو طسأ ي (د) م 130 مورك الل اب مورك الل اب ةيل طم	تيز ةناو طسأ ي (د) م 150 (د) م 150 مورك الل اب ةيل طم ةيل طم تيز ةناو طسأ ي مورك الل اب
سايق م طغض الل	طغض الل او طغض الل سايق م ضرع جود زم الل	جود زم الل طغض الل او طغض الل سايق م ضرع	جود زم الل طغض الل او طغض الل سايق م ضرع	طغض الل او طغض الل سايق م ضرع جود زم الل
ي صق الل دحل طوش ل سب ك م الل (T)	40 م	40 م	50 م	50 م
سراج	يوضع جاجز	يوضع جاجز	يوضع جاجز	يوضع جاجز
ةراجل الل جرد ةطي ح الل	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
طغض الل نكاس الل	0-300 ل اكساب ايم	0-300 ل اكساب ايم	0-300MPa	0-300 ل اكساب ايم
طغض الل ةفرغ نكاس الل	Φ22×70 م (م×ن)	Φ30×120 م (م×ن)	Φ40×150 م (م×ن)	Φ50×150 م (م×ن)
داعب الل ةيج راج الل	305 × 195×195×530 م (اغاف ترالل × ل و ط ل)	305 × 195 × 195 × 600 م (اغاف ترالل × ل و ط ل)	355 × 215 × 215 × 710 م (اغاف ترالل × ل و ط ل)	405 × 240 × 720 م (ل و ط ل × (اغاف ترالل × ل و ط ل)
تادع م الل نرو	مك 90	مك 100	مك 130	مك 180

طغض الل لي وحت		
يلع الل طغض الل	ةفرغ الل طغض	م اطن الل طغض
1.7 [نط]	1.86 [ل اكساب ايم]	25 [ل اكساب ايم]
3.5 [نط]	3.72 [ل اكساب ايم]	50 [ل اكساب ايم]
5 [نط]	5.57 [ل اكساب ايم]	75 [ل اكساب ايم]
7 [نط]	7.43 [ل اكساب ايم]	100 [ل اكساب ايم]
8.7 [نط]	9.29 [ل اكساب ايم]	125 [ل اكساب ايم]
10.5 [نط]	11.2 [ل اكساب ايم]	150 [ل اكساب ايم]

14 [نط]	14.8 [نط] [الاكساب اچيم]	200 [الاكساب اچيم]
17.5 [نط]	18.6 [نط] [الاكساب اچيم]	250 [الاكساب اچيم]
21 [نط]	22.3 [الاكساب اچيم] 22.3 [الاكساب اچيم]	300 [الاكساب اچيم]

تادعم لاء مدمخ رمغ ىلع كلذ رتؤيس ال او ، لالاكساب اچيم 35 ماظن لاطغض زواجتي ال ابجي ، ماع لكشب : ريكدت

نط 150 ةلصفنملا داهجإل يواسنملا نخاسلا طغضلا ةلآ ي ربتخم داهجإل يواسنم نيخست سبكم PWDB : رصنعل مقرر



ةمدقم

ةمدقنملا داوملا قيلخت نيخست سبكم يواسنملا نخاسلا طغضلا ةلآ هذه مادختساب نط 150 ةعسب زيمتت. ةلصفنملا داهجإل مكحتو، ةلحرم 18 نم ةجمربلل لباق نيخستو يصقأ نمضي امم، ةيلعافت سمل ةشاشب كيماري سلاو تاي راطبلا ثابأل ةفاثك يلكيهلا.

يزملا فرع

قيبطتلا	فصول	ةيسيئرلا ةئافلا
ةلاحلا تاي راطبلا ثابأل ةبلصل	ةراح تاجرد دنع دوثاكل/دونألل ةطشنل داوملاو ةبلصل تالحنملا طغض ةههجالو دنع ةمواقملا ليلقتل ةغفترم.	مساح رمأ وهو، تاغارفل ليروي ونيويال ليصوتلا نسحي مءاقل ليلجل نم تاي راطبلا ايلخ ريوطتل.
كيماري سلا ديبلا ينف	لنم (مدقنملا يلكيهلا كيماري سلا ةفادل داهجإل يواسنملا طغضلا ءارضخلا ةلاحلا يف ةدحوم ةفاثك جاتنل (اي نوكريلو اني مولا).	انأت يواسنملا ريغ شامكالو ققشتلاو هوشنلا عنمي قحلال ءراحلا يلاع نرفلا قلاط.
ريغ تازفحملا قيلخت ةسناحنملا	يراح طغض فورط يف طشنل زلفلا لجارم و زفحملا لماح قيحاسم ديحوت ةطوبصم.	نسحي و ةطشنل حطسلا ءحاسملا أقستم أعيزوت نمضي زفحملا تاغمقل كي ينيك يلم رارق تسالا.
هابشأ تانوكم تالصلوم	كيماري سلا زئاكرو ةيغض ةيئابرهك تارولبل قيقدل ةفادل طغضلا ةيئيزجلا بطقل تايئانث ديحوتل ةيئابرهك.	نارتقا تالماغم نمضي و ءلزاغلا صئاصخلا ززعي ءزكرلا ربع ءدحوم ةيكني موره.
قيحاسملا ملع كئابس	كئابس ربولسلا تانوكم وأ ءبعصلا ءراحلا ءمواقملا تازلفلا قيحاسم طغض ةيئاهنلا لكشلا نم ءبيرق ءدقغم لاكشا يف.	يلأل ليغشنتلا نم لللي داوملا رده نم ريبك لكشبل للقي ةيمقلا ءيلا كئابسلا ديحوتلا دغب.
ةيمركلا راججالا قيلخت ةيغانصلا	راججالا ءاقنلا ءيلا نءاغملا قيحاسملا ءفاثكلاو يرارحلا طغضلاب ءلاغملا ءبكرملا ءيمركلا.	ءزاتم ءيكني موره ءبالصو بويغلا نم ايلخا ءوضو ققحي ءدحوم داهجإل يواسنم طغض عيزوت لال نم.

لماعملا	تافصاوملا ليصافت (ج: PWDB-150R)
ليدوملا مقرر	PWDB-150R
نيخستلا ءراح ءجرد قاطن	ةيؤئم ءجرد 200 لىل ءفرغلا ءراح ءجرد
داهجإل يواسنملا طغضلا	لاكساب اجم 300
طغضلا قاطن	نط 150 لىل 0 (0-150T)
تايحننملا مسر	Excel (قيسنت) USB ربع ليزننتلا مءدغم ليغشنتلا يحننملا ليغفلا تقولا يف صرع
يجم ربلل مكحتلا	(لقنسم لكشبل ليغشنتلا لباق) ءجمربلل لباقلا طغضلاو ءراحلا ءجرد يف مكحتلا نم ءجريس 18 يصقأ دج
طغضلا ليحوت	ةيغلا لكشو مءج يلاعءانب ءيغلا نم ملتسملا طغضلا ليغشنتلا ليحوت
طغضلا صرع ءقد	نط 0.01
LCD صرع غون	تاصوب 7 ساقم IPS ءقدلا ءيلا سمل ءشاش
زلفلا رز ءنات	ءرم > 100,000 يضا رتفا رعم، موي نمولا ءيغصا لصاوت جي تافم
ءمالسلاو ءياعلا عرد	يوضعلا جازلا نم فافش يقاو باب زهجم ءيلا وف ءيغصا فالغ
طغضلا ءمالس مكحت	طغضلا ديحوت ليغشنتلا ءازلا لمحل نم ءياعملا
ءجالا ءفم ءياع	تمتؤملا ءناو طسالا عافترا دج دنع تيزلا يغشنتلا نام ءيلا

لعمل	(جذوم نل) تافصاومل لىصافت (PWDB-150R)
1 هفرال ريغت م راىح	لاكساب اچىم 300 :داهال اىواستم طغص ىصقأ / م لم 80 x 150 (M x N)
2 هفرال ريغت م راىح	لاكساب اچىم 500 :داهال اىواستم طغص ىصقأ / م لم 60 x 150 (M x N)
عارفلا داعبا	م لم 280 x 400 (M x N)
تادعمل اردق	(تلوف 110 وأ تلوف 220 نىوكت ىفحاتم) طاو 1500
سبكمل مسج داعبا	م لم 430 x 550 x 1080 (L x W x H)
سبكمل لىلامحال / ىفاصل نزل	مك 571 / 623
مكحتلا ةدحو ةنازح داعبا	م لم 350 x 460 x 480 (L x W x H)
مكحتلا ةدحول لىلامحال / ىفاصل نزل	مك 109 / 126

ىلع لصفنم الي ئابره كك طغض الي واستم الي سب كك ةلآ Cip درابل

PCESI :رصننعل مقرر



ةمدقم

يئابره كك الي كينتك ربتخم كينتك سبكم
ريضحت نمضي درابل يلع طغض الي واستم الي
مولعل ةيلاثم .دحوم طغضب تانيعلل قيقد
ةينالديصل تارضحتسملاو داوملا
!نآل جذامنل فشكتسا .تاي نورتك لئل او

ديزمل فرعا

راهجل رارط	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
قاطن طغض الي	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
رطق سبكم الي	160 مم (د) ي ةلطملا تي زل ةناو طسأ ي (د) مم 160 موركلاب تي زل ةناو طسأ ي (د) مم 160 موركلاب موركلاب ةلطملا	200 مم (د) ي (د) مم 200 موركلاب ةلطملا تي زل ةناو طسأ	200 مم (د) ي (د) مم 200 موركلاب ةلطملا تي زل ةناو طسأ	290 مم (د) ي (د) مم 290 موركلاب ةلطملا تي زل ةناو طسأ موركلاب ةلطملا
ةلعم طغض الي	توقوملا طغضالي فيفخت - طغضلاب طاقتحال جمانرب - جمانربلا طغضالي جمانرب			
ليوحت طغض الي	ةنيعل هلمحتت يذل طغضالي ليوحتب ايئاقلت جمانربلا موي			
ةشاش صرعل الي	صوب 7 ساقم LCD شاش			
ةيامح تادعلم الي	يوضع يجاجر بابب ةيذالوفل ةحولل ةيامح			
طغض الي نكاسل الي	0-300 ل اكساب اجم	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
ةفرغ طغض الي نكاسل الي	Φ50×150 مم (ن×م)	Φ60×150 مم (ن×م) 150 مم (ن×م)	Φ80×150 مم (ن×م) 150 مم (ن×م)	Φ90×150 مم (ن×م) 150 مم (ن×م)
طوش ةناو طسأل (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
ةحاسم الي مح	220 × 400 مم (ن×م)	260×400 مم (ن×م)	280×400 مم (ن×م)	290×420 مم (ن×م)
داعبال ةيجراخل الي	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
ةقاط رصم تادعلم الي	1500 طاو (تولف 110/تولف 220 صيصخت نكمي) 1500			
تادعلم الي نرو	350 محك	580 محك	680 محك	980 محك



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةداج 89 مقر :يسيئرل ررقملا
نصلل ،وشتغنشت ،ةقئافل ايجولونكتلا

WhatsApp