



KINTEK PRESS

چولاتكالا ربتخم لانيخست سبكم

خلا، ربتخم يكي لوردیه سبكم Contact us for more catalogs of

KINTEK PRESS

ةكرشللا فلم

>>> انع تامولعم

تادعم يف ةصصختمو ايجولونكتلا ىلع ةمئاق ةركتبم ةكرش يه KINTEK Press
،ةيكي تاموتوأل ةيربختملا سبائكمل كلذ يف امب ،ةقيقدلا ةيربختملا طغضلا
ةمظنأ نم اهريغو ،ةنخسمل ةيربختملا سبائكمل او ،طغضلا ةيواسملا سبائكمل او
ثحبل او ،داوملا مولعل ةقووثوملاو ةيوقلا انتمظنأ تممُص .ةصصختملا طغضلا
،داوملا مولعل ةممصم يهو ،ةدوجل ةبقارم تاقيبطتو ،تانيعلا ريضحتو ،ريوطتلاو
انتمظنأ حنمتو ،ةدوجل ةبقارم تاقيبطتو ،تانيعلا ريضحتو ،ريوطتلاو ثحبل او
ةبعضلا طغضلا تايلمع يف راركتلاو ةمالسلاو ةقدلل ةيولوألا ةقووثوملاو ةيوقلا
،ةدئارجئاتن قيقحت نم ةيعانصللا تاربختملاو نيثحابلا نكمي امم ،داوملا فيصوتو

footer image
Image not found or type unknown

سبكم لة نخاس حاولأ عم ةنخاس ةيكي لورديه سبك ةلأ غيفرتل قودنصل نخاسل ربتخملا PCVM :رصنعل مقرر



ةمدقم

غيفرتل ربتخم سبكم عم ربتخملا ةقد زرع
ىلع لوصحلل KINTEK نم نخاسل يئاوله
ةيلاثم ،ةدسكألا نم ةيلاخو ةدحوم تاني
ءاربخل ةروشم ىلع لصح ،ةساسحل داوملل
نآلا!

ديزمل فرع

راهجل رارط	PCVM-10T
طغضل اطاقن	نط 0-10.0
طغضل ةيلمع	يوديلا طغضل
نخستلا ةراج ةجرد	ىصقأ دكة يئوئم ةجرد 500
نخستلا ةحول	(صيصختلل ةلباق تارايخ رفوتت دق) مم 200 × 200 ، مم 180 × 180
غيفرتل قودنصل ةدام	(أدصلل مواقم ذالوف) SUS 304
ويدوتسال محج	مم 400 × 400 × 400
بابال محج	مم 300 × 350
غيفرتل ةجرد	لاكساب اجم -0.1
(عافتال × صرعل × لوطال) داعبالا	مم 450 × 550 × 850
ةقاطل رصم	(تلوف 110 رايخ رفوتي) زتره 50 تلوف 220

PCSM: رصنع ال مقر

PCSM: رصنع ال مقر



ةمدقم

KINTEK سبائك م عم رب تخم ل ءاف ك زرع
ف ق ق ق د ل م ك ح ت ل - ء ن خ س م ل ء ر رب تخم ل
د ر رب ت ل و ن ت م ل م ي م ص ت ل و ء ر ح ل ء ر د
ء س ت م ء ئ ا ت ن ل ل ل و ص ح ل ل ع ر س ل
! ن آ ل ف ش ك س ا

ديزمل فرعا

نوع الاختبار	PCSM-30T3030	PCSM-40T404040
مجال التطبيق	نطاق 0-30.0	نطاق 0-40.0
نوع التربة	ي (د) مم 130 موركلال بةلطم تبة ناطسأ ف (د) مم 130 موركلال بةلطم تبة ناطسأ	ي (د) مم 130 موركلال بةلطم تبة ناطسأ ف (د) مم 130 موركلال بةلطم تبة ناطسأ
نوع التربة	تربة طاقن لةلقلقل لغلغل كمكم تالصل ونب تاعم	تربة طاقن لةلقلقل لغلغل كمكم تالصل ونب تاعم
نوع التربة	ةبؤم ةجرة 500.0/ةبؤم ةجرة 300.0-ةرغل ءارء ةجرة	ةبؤم ةجرة 300.0-ةرغل ءارء ةجرة
نوع التربة	ءرؤسم لزع ءول	ءرؤسم لزع ءول
نوع التربة	[ةبراةلء ءامالاب ءبربب ءنةكم] ءامالاب ءبرببب ءبرببب	ءامالاب ءبرببب ءنةكم] ءامالاب ءبربببب ءبربببب [ةبراةلء ءامالاب ءبربببب ءبربببب
نوع التربة	300 × 300 مم (M × N)	400×400 مم (M×N)
نوع التربة	380×350×600 مم (K×P×H)	500×480×650 مم (K×P×H)
نوع التربة	700 × 400 × 600 مم (لوط × صرع × عافترا)	800×480×650 مم (لوط × صرع × عافترا)
نوع التربة	3000 طاو (تلفو 110/تلفو 220 صبصء كمم) طاو 3000	5000 طاو (تلفو 110/تلفو 220 صبصء كمم) طاو 5000
نوع التربة	مءم 260	مءم 460
نوع التربة	ءانءا ءرؤصل رطن	ءانءا ءرؤصل رطن

حاولاً عم نخاس يودي يكي لورديه يكي لورديه ربتخم سبكم يكي لورديه طغض نيكام ةجمدم ةنخاس

PCY: رصنعل مقرر



ةمدقم

دادعإ ةقيقدللا ةيربتخملا KINTEK سبكام رفوت
داوملا ثاحبال ةراحو ةلعلو ةلعلو تانيع
جذامنلا فشكتسا . كي ماري سلاو ةلدي صلاو
نأل!

ديزملل فرعإ

راهجل رارط	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
طغضل قاطن	نط 0-5.0	نط 0-10.0	نط 0-10.0	نط 0-15.0
سبكمل رطق	تيزلا ةناوئسلأ ي (د) 50 مم موركلا ب ةيلطملا	ةناوئسلأ ي (د) 65 مم (د) 65 موركلا ب ةيلطملا تيزلا	ةناوئسلأ ي (د) 65 مم (د) 65 موركلا ب ةيلطملا تيزلا	ةناوئسلأ ي (د) 95 مم (د) 95 موركلا ب ةيلطملا تيزلا
ماعلا لكههلا يسنئلا	قلغللا ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست طاقن ليلقتل	قلغللا ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست طاقن ليلقتل	ةمكحم تالصلو نوب تادعم برست طاقن ليلقتل قلغللا تيزلا	قلغللا ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست طاقن ليلقتل
ةراحو ةجرد بالقلا نينخست	ةجرد 300.0 - ةفرغللا ةراحو ةجرد ةيؤئم ةجرد 500.0/500.0C	ةفرغللا ةراحو ةجرد - 300.0C/500.0C/500.0C	ةفرغللا ةراحو ةجرد - 300.0C/500.0C/500.0C	ةفرغللا ةراحو ةجرد - 300.0C/500.0C/500.0C
لزلل ةقيرط	دروتسم لزلل حول	دروتسم لزلل حول	دروتسم لزلل حول	دروتسم لزلل حول
ديربتلل ةقيرط	ءاملال ديربتلال عيرسلال ديربتلال [ةيرايتخا ءاملال ديربت نيكام]	ءاملال ديربتلال عيرسلال ديربتلال [ةيرايتخا ءاملال ديربت نيكام]	ءاملال ديربتلال عيرسلال ديربت [ةيرايتخا ءاملال ديربت نيكام]	ءاملال ديربتلال عيرسلال ديربت [ةيرايتخا ءاملال ديربت نيكام]
ةحيفصلل موح ةنخاسلا	مم 120×120 ةجودزم ةحيفصل نينخست (M×N)	مم 180×180 ةجودزم حول نينخست (M×N)	مم 200×200 ةجودزم حول نينخست (M×N)	مم 300×300 ةجودزم حول نينخست (M×N)
لمعلل ةحاسم	مم 140×140×60	مم 180×180×180×60	مم 200×200×200×60	مم 300 × 300×300×65
داعبالا	مم 250×230×390 (عافتلالا×صلرغللا×لوطلا)	مم 290 × 290 × 290 × 420 (عافتلالا×صلرغللا×لوطلا)	مم 320 × 290 × 290 × 420 (عافتلالا×صلرغللا×لوطلا)	مم 450 × 420 × 450 (عافتلالا×صلرغللا×لوطلا)
ةقاطلا دورم	220 صيصخت نكمي (طاو 700 (تلوف 110/تلوف)	220 صيصخت نكمي (طاو 1000 (تلوف 110/تلوف)	220 صيصخت نكمي (طاو 1200 (تلوف 110/تلوف)	220 صيصخت نكمي (طاو 3000 (تلوف 110/تلوف)
نرولا	مك 55	مك 90	مك 95	مك 180
داعبالا ططحم صارقلا سبكمل قوحسمل	هاندا ةروصلال رطنا	هاندا ةروصلال رطنا	هاندا ةروصلال رطنا	هاندا ةروصلال رطنا

ةيربتخمم الةيودي الةنخسمم الةيكي لورديهل طغض الةنيكام ةنخاس اءولأب ةدوزم ال

رصننعل مقر : CPCL



ةمدقم

KINTEK نم يودي ل نخاس ل سبكمم رفوت
طغض ل او ةراح ل اب داوم ل ل ةقيقد ةجلاعم
يت ل تاربتخمم ل ل ةل اثم . امه ي ف مكحتم ل
ةدوجل الة ل اع تاني عو ةقو ووم طباور ل ل اجاتحت
!موي ل ان ب لصتا

ديزمم ل فرع

راهج ال رارط	PC-900L
طغض ل قاطن	ن ط 0-5.0
طغض ل ةيلمع	يودي ل طغض ل
ةناو طس ال طوش	م م 80
نخس ل ةراح ةجر د	(صيخص ل ل ل باق) ةي و ةم ةجر د 1000 ي تح
بلاق ال ةدام	ددحم وه امك و ا (ةل ل اع ل ةراح ل تاجر د ل ةمواقم ةدام) لكين ل اساس ا ةكي س
ةنيعل مح	(صيخص ل ل ل باق) م م 10-30 Φ
بلاق ل لكش	(صيخص ل ل ل باق) م م 50 × 90 Φ
نرف ل رايغ	(صيخص ل ل ل باق) م م 60 Φ
عاف ترال × صرغ ل × لوط ل) ةنيكامم مح	أبرقت م م 400 × 380 × 780
ةقاطل رصم	(صيخص ل ل ل باق) زتره 50 تلوف 220
قووسم ل صارقأ سبكمم داعبأ ططخم	

سبكم لة نخاس حاولاً عم ة نخاس ةيكي لوردي سبك ةلآ غيفرت لة قودنصل نخاس لة ربتخم لة رصنل مقرر: PCV



ةمدقم

عم نخاس لة يكي لوردي لة KINTEK ربتخم سبكم قيقدر يرضحت نمضي ءاوله لة غيفرت قودنصل مكحت لة زيمتتو ةنيتمو ةجدم . تاني لة لجئاتن لة لوصحلل طغصل لة ف ي مقرر لة ةقئاف.

ديزل فرع

راهج لة رارط	PCV-10T1818	PCV-10T2020
طغصل لة قاطن	ن ط 0-10.0	ن ط 0-10.0
طغصل لة يلمع	يودي لة طغصل	يودي لة طغصل
نيخست لة ءراح ءجرد	يصىقأ ءك ةيؤم ءجرد 500	يصىقأ ءك ةيؤم ءجرد 500
نيخست لة ءول	م 180×180	م 200×200
غيفرت لة قودنصل ةدام	SUS 304 (أدصلل مواقم ذالوف)	SUS 304 (أدصلل مواقم ذالوف)
ويديوت لة مءج	م 400×400×400	م 400×100×400
باب لة مءج	م 300 × 350	م 300×350
غيفرت لة ءجرد	للكساب اءيم 0.1-	للكساب اءيم 0.1-
ءاعبال	ءافترا × ءافترا × صرع × لوط 450 × 550 × 850 × 850	ءافترا × ءافترا × صرع × لوط 450 × 550 × 850 × 850
ءاقطال رصم	(تلوف 110 مءدي أن كمي) زتره 50 تلوف 220	(تلوف 110 مءدي أن كمي) زتره 50 تلوف 220

PCSE: رصنع ال مقر



نّ خمس ملى كى كى تاموت وأل رب تخم ل سب كم
عم قى قد كى لوردى ه سب كم: KINTEK لصف نم ل
ننى عل رى ضحت ل ة وئ م ة ج رد 300 نى خست
ثا حب أل لماع لم ة ل ل اثم . ة اف ك ب

ديزملا فرعا

PCSE-30T303030	PCSE-40T404040	راهج اربط
نط 0-30.0	نط 0-40.0	طغصل اقاطن
توقوقومل طغصلل فيفخت - جم انربل تيبثت - جي جم انربل طغصل	توقوقومل طغصلل سيفنت - جم انربل تيبثت - جم انربل طغصل	طغصلل عيل مع
(يرايتخا) ةيؤئم ةجرد 500.0 / ةيؤئم ةجرد 300.0 - ةغرلغ ةرارح ةجرد	ةيؤئم ةجرد 300.0 - ةغرلغ ةرارح ةجرد	نيخست ةرارح ةجرد لبلاقلا
دروت سم لزغ حول	دروت سم للزغ حول	لزلغ ةقيرط
ءاملا ب ديربب ةنيك اءاملا ب ديربب لبال عيرسل ديربب الت [ةيرايتخا]	ءاملا ب ديربب ةنيك اءاملا ب ديربب لبال عيرسل ديربب الت [ةيرايتخا]	ديربب الت قيرط
300×300 مم (M×N)	400 × 400 مم (M × N)	ءنءاسلا ةحيفصل معج
380×350×600 مم (K×P×H)	500 × 480 × 650 مم (K×P×H)	فيفصل معج
700×400×600 (عافترال×لرغل×لوطال) مم	850 × 480 × 650 (عافترا × ضرع × لوط) مم	ءاعبالا
3500 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخ نكمي) طاو	5500 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخ نكمي) طاو	ةقاطلا ءورم
280 ممك	480 ممك	نرول

عم قنخاس ةيكي تاموتو ةيكي لوردي ةيكي لوردي طغض قلا رب تخم لل قنخاس حاو لا

رصن عل مقرر: PPL



ةمدقم

يكي تاموتو وال يكي لوردي هل رب تخم لم سب كم
مطت نم طغضو، قيقد نيخست: KINTEK نخاس لل
ةيلاثم، تاني علل ةقئاف ةجل عمل يلا مكحت و
!مويلا انب لصت. ثا حبالو تاربت تخم لل

ديزم لل فرع

زاهجلا رارط	PP-900L
طغضلا قاطن	0-10T
طغضلا ةيلمع	توقوملا طغضلا فيفخت - جم انربلا طغض - جم انربلا طغض - طغضلا جم انرب
طغضلا سابتحاتتو	(حيضوتلل "oseconds" طبصم) ةينات 9999 ~ ةينات 1
ةناو طسالا طوش	80 مم
نيخستلا ةراح ةجرد	ةيؤئم ةجرد 1000 يلا لصت
بالاقلا ةدام	(ةيلاعلا ةراحلا تاجردل ةمواقم ةدام) لكينلا اهساسا ةكيبس
ةنيعلال محج	مم 10-30 Φ
بالاقلا لكش	مم 50 × 90 Φ
نرفلا رايغ	مم 60 Φ
هلك زاهجلا محج	مم (عافترا × صرع × لوط) 400 × 380 × 780 × 780
ةقاطلا دورم	زتره 50 تلو ف 220
قوحس لملا صارقا سبكم داعبا ططخم	

عنخاس حاولأ عم عنخاس ةيكي تامتوتوأ ةيكي لورديه سبك ةلآ ربتخلل

رصنعل مقر PCAH



ةمدقم

KINTEK ربتخلل ةيكي تامتوتوأ يراح سبك مديرتو ،ةجمر بلل لباق مكحتو ،ققي قد نيخست ةيجاتنإ زرع .ةءافكب ةنيعل ريضحتل عيرس مويال ربتخلل!

ديزملل فرع

راهجل رارط	pcah-25t1818/1818g	pcah-25t2020/2020g	pcah-30t3030/3030g	pcah-40t4040/40g
طغضل قاطن	نط 0-25.0	نط 0-25.0	نط 0-30.0	نط 0-40.0
ةيملع طغضل	تبتت - جمانربل طغضل طغضل فيفخت - جمانربل توقومل	جمانربل تبتت - جمانربل طغضل توقومل طغضل سيفنت -	طغضل جمانربل - جمانربل طغضل طغضل فيفخت - جمانربل تبتت توقومل	جمانربل طغضل - جمانربل طغضل طغضل فيفخت - جمانربل تبتت توقومل
ءراح ةجرد نيخست لباقل	300.0 °C / 500.0 °C - ةفرغل ءراح ةجرد °C / 500.0 °C	300.0 °C/500.0 °C - ةفرغل ءراح ةجرد	300.0 °C/500.0 °C - ةفرغل ءراح ةجرد	300.0 °C/300.0 °C - ةفرغل ءراح ةجرد
لرعلل ةقيرط	دروتسم لزحول	دروتسم لزحول	دروتسم لزحول	دروتسم لزحول
ةقيرط ديرتل	ديرتلابل عيرسل ديربالت ءامالابل ديرب ةنيكام [ءامالابل ةيرايخت]	ديرتلابل عيرسل ديربالت ءامالابل ديرب ةنيكام [ءامالابل ةيرايخت]	ءامالابل ديربالتابل عيرسل ديربالت ةيرايخت [ءامالابل ديرب ةنيكام]	ءامالابل ديربالتابل عيرسل ديربالت ةيرايخت [ءامالابل ديرب ةنيكام]
ججم ةيفصل ةنخاسل	180 × 180 مم (م × ن)	200×200 مم (م×ن)	300×300 مم (م×ن)	400 × 400 مم (م×ن)
داعبال	300×390×560 مم (ءافترال×لرعلل×لوطلل)	300×390×560 مم (ءافترال×لرعلل×لوطلل)	400×490×580 مم (ءافترال×لرعلل×لوطلل)	500×550×620 مم (ءافترال×لرعلل×لوطلل)
ةقاطل دوزم	220 صيصخت نكمي طاو 1700 (تلوف 110/تلوف)	220 صيصخت نكمي طاو 1700 (تلوف 110/تلوف)	220 صيصخت نكمي طاو 3500 (تلوف 110/تلوف)	220 صيصخت نكمي طاو 5500 (تلوف 110/تلوف)
نرول	مك 140	مك 140	مك 280	مك 480

قارح ال ءرد تاذ ءيكي تاموت وأل ءيكي لورديهل طغض ال ءلآ رب تخم لل ءنخاس ءاولأ عم ءنخسم ال ءللعل PHA : رصنعل مقر



ءمءم

ءيبلل ال : ءنخاس ال ءارح ال ءللعل KINTEK سمبكم
قئقئء . تاربتخم لل ءاوم ال ءللعل مو قئقءل
لولء . ءقسم ءئائءو ءوصق ءارح تاءرد
ءءاءم ءصصم

ءئزم ال فرءا

راءء ال رارط	PHA
طغض ال قاطن	0-10T
طغض ال ءلعم	ءوقوم ال طغض ال رئرء-طغض ال ءناصءم انرب-طغض ال ءمرب-طغض ال ءم انرب
طغض ال ءئبءء ءقو	ءئاءء ~ ءئاءء 1
ءناووسأل طوش	مم 80
ءئسءءل ءارء ءءرد	ءصقأ ءء 1000 °C
بلالقل ءءام	(ءللعل ءارءءل ءاءرءل ءمواقم ءءام) لكئلل ال ءساسأ ءكئبس
ءئءل ءءء	مم 10-30 رطقل
بلالقل لكش	(ءءم ال بلالقل ءون وأ ءئءارءل ءاعبال ال ءل ءراشالاب) مم 50*90 رطقل
نرفل رطق	مم 60 رطقل
لمالك ءئءام ال ءءء	مم (ءافءرال * ضرءل * لوطلل) 400 * 380 * 780
ءقائل رءصم	زءره 50 ءلوف 220
قوسسم ال صارقل سمبكم ءءء ططخم	

Application areas

Kintek Press

ةقطنم ،مولعلا ةداج 89 مقر :يسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافلا ايجولونكتلا

WhatsApp

Image not found or type unknown