



KINTEK PRESS

چولاتكلا ربت خمل سبك بلاوق

خلا، ربت خم يكي لوردیه سبكم Contact us for more catalogs of

KINTEK PRESS

ةكرشللا فلم

>>> انع تامولعم

تادعم يف ةصصختمو ايجولونكتلا ىلع ةمئاق ةركتبم ةكرش يه KINTEK Press
،ةيكي تاموتوأل ةيربختملا سبائكمل كلذ يف امب ،ةقيقدلا ةيربختملا طغضلا
ةمظنأ نم اهريغو ،ةنخسمل ةيربختملا سبائكمل او ،طغضلا ةيواسملا سبائكمل او
ثحبلا او ،داوملا مولعل ةقووثوملاو ةيوقلا انتمظنأ تممُص .ةصصختملا طغضلا
،داوملا مولعل ةممصم يهو ،ةدوجل ةبقارم تاقيبطتو ،تانيعلا ريضحتو ،ريوطتلاو
انتمظنأ حنمتو ،ةدوجل ةبقارم تاقيبطتو ،تانيعلا ريضحتو ،ريوطتلاو ثحبلاو
ةبعضلا طغضلا تايلمع يف راركتلاو ةمالسلاو ةقدلل ةيولوألا ةقووثوملاو ةيوقلا
،ةئارجئاتن قيقحت نم ةيعانصللا تاربختملاو نيثحابلا نكمي امم ،داوملا فيصوتو

footer image
Image not found or type unknown

تأريخ ململ ءارمحل تحت ءشأل اب طغضل البلاق ءلململ اءاقي بطلل

PMID: رصنل مقرر



ءمدقم

ءبرتل ململ KINTEK سبأك مبل اوق ن مصلل
نم ءنل م ءنل م ءانل علل آقلا ءرل صلل
XRF و FTIR ءاأل ءلل اءم. نل سئل نل ءل برك
ءصصم مآءل رفولل. ءل رلابل ءاأل

ءلزل فرل

زاهل رارط	PMID
ءنل علل لكش	
بل اقل ءءام	نل سئل نل ءل برك
رل نل ءل ءل ءل	HRC68-HRC85
سلاقل ءنل ءل مءل	Φ13 م (M)
فل ءل ءل مءل	20 م (N)
ءاأل	Φ43 * 78 م (L * H)
نزل	0.76 مءل
كلل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل	

ةلازا نودب ربتخم لل ءارمحل تحت ءعشأل اب سبك بلق بل اوقلا

PMI: رصنع ال مقرر

ةمدقم

ءارمحل تحت ءعشأل ءني عءاءع ءي لمع طي سبت - كفلل ءلباقلا ريغ KINTEK بل اوق مادختساب .بل اوقلا ءلازا نود ءي لاء ءي ذافن قي قحت في في طل لي لحتلل ءي لاثم.

ديزملا فرع



ءاءال رارط	PMI-A	PMI-B
ةني علا لكش	نن سجننل دي برك	
بل اوقلا ءءام	HRC68-HRC85	
لا ءءال ءبالص	م (م) 13 7	
ةني علا مءء	م (ن) 10	م (ن) 5
في وءنل قمع	م (L*W*H) 70 50 76 (L*W*H) 70 30 76	
ءاءال	مءء 0.76	مءء 0.35
نزل	يكي لوردي هلا قو حسملا سبك مءء حل يطي طخت مسر	

رب تخم لارز ة طغض ب ي حول لار ق لار تخ بل اق PMN: رصن علار مقرر



ةمدقم

ةيراطب ليلحتو عي مجتل قيق د تخ بل اق
CR16- CR30 عم قفاوتم ، نيت م يوقم ذالوف . رزل
لصح . اهئادأو ةيراطب لار ةمالس زيزعت .
!نآلار كتصاخ يلعل

ديزملار فرعل

زاهجلار رارط	PMN
صرغلار يئانث بل اق	جودرملار مادختسالارو حتفلارو متخلار
متخلار ة فيطو	يراي تخ CR16, CR20, CR24, CR30
متخلار طغض	نط 0.8-1.2
كيكفتلار ة فيطو	يراي تخ CR16, CR20, CR24, CR30
كيكفتلار طغض	
يكيك لوردي هلقو حسم لار سبك م مجل يطي طخت م سسر	

اهكفكفتو ةيربتم لم رارزال تاذ ةيراطب لاهكفكفت بللق اهق الةو

رصنع ال مقرر: PCKM



ةمدقم

قلل مالح إل ةققل ال KINTEK بللق نمضت
مكحم ءئاتن ةققل ال رارزال تاذ تاراطب لاهكفكفت
تاربت ممل ثولت لاهكفكفت و ق الةو
ةنم لولح عم ةافكك زرع. ءاتن إل و
ءاأل ةللاو

ءزم ال فرع

كصل ال ءومن	رزل ةيراطب ةلزل بللق	رزل ةيراطب متمع بللق
كهكفت ال بللق	CR16, CR20, CR24, CR30 يرل	CR16, CR2, CR24, CR30 يرل
كهكفت ال طغص		ن ط 0.8-1.2
ءاع ال	Φ60 * 140 م (L * H)	Φ60 × 140 م (LXH)
نزول	مك 1.85	مك 1.85

متمع ال بللق مكح ططم

رېتخم لېل هاجتالاي ئانث غبرم طغض بلق

رېتخم لېل هاجتالاي ئانث غبرم طغض بلق: PMS-F



مەدقەم

بلاق غمەقدىلا ئىلەق قوچسىمە بلوقىلە لىلە لىلە
KINTEK نىمە هاجتالاي ئانث غبرم طغض بلق
ئىلەق قوچسىمە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە
! ئانث غبرم طغض بلق

دىزىنلەش

كىمەتلىك خىزمەت	PMSY
ئىلەق قوچسىمە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە	
بلاق غمەقدىلا ئىلەق قوچسىمە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە	Cr12MoV: ئانث غبرم طغض بلق
رېتخم لېل هاجتالاي ئانث غبرم طغض بلق	HRC60-HRC62
(ئىلەق قوچسىمە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە)	12*12, 15*15, 18*18, 20*20 مە (M)
ئىلەق قوچسىمە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە	40 مە (N)
دەلەلەت	Φ88 * 175 مە (لۇپلا) * 175 مە (لۇپلا)
نۆل	3.0 مە
ئىلەق قوچسىمە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە لىلە	

ي ربتخم يرئاد هاجتالاي ئانث سبك بلق

رصنعال مقرر: PMSY



ةمدقم

ي ئانث قيقدي رئاد هاجتالاي ئانث سبك بلق
يلاع طغض، يربتخمالمادختسالل هاجتالاي
كئابس نم ةيذالوف كئابس، ةفاثكال
نداعمالمقوحسمل ةيلاثم. Cr12MoV.
كئاماريسللاو.

ديزمال فرعا

راهجال رارط	PMSY
ةنيعال لكش	
بالاقلا ةدام	Cr12MoV: تاودال ذالوف ةكئابس
رتنيدين ةبالص	HRC60-HRC62
ةنيعال مجح	Φ12Φ13Φ15Φ18Φ20mm(M)
فيوحتال قمع	40 مم (ن)
داعبا	Φ88 * 175 مم (L * H)
نزوالا	3.0 مجح
يكليلورديالاقوحسمل سبك ممحليطي طخت مسر	

نازي م عم ي ناو ط س أ ي ر ب ت خ م ي ناو ط س أ ط غ ض ب ل ا ق

ر ص ن ع ل م ق ر : PCMC

ة م د ق م

KINTEK ن م ي ناو ط س أ ل ط غ ض ل ا ب ل ا ق ل ن م ض ي ل ا ك ش أ و د ح و م ط غ ض ب د ا و م ل ل ة ق ي ق د ة ج ل ا ع م ت ا ر ب ت خ م ل ل ة ي ل ا ث م . ي ر ا ي ت خ ن ي خ س ت و ة د د ع ت م ! ن آ ل ا ر ب خ ل ا ة ر و ش م ي ل ع ل ص ح ا . ت ا ع ا ن ص ل ل ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا



ه ا د ا ل ا ر ا ط	PCMC
ة ن ع ي ل ل ك ش	
ب ل ا ق ل ن ي خ س ت	ت ا و د ا ل ا ذ ا ل و ف ك ن ا ب س : Cr12MoV
ر ت ن د ن ا ة ب ا ل ص	HRC60-HRC62
ة ن ع ي ل م ح ج	Φ10 Φ12 □Φ12 Φ13 □Φ15 Φ18 Φ20 م (M)
ف ي و ج ت ل ا ق م ع	100 م م (N)
د ا ع ب أ	Φ53 * 220 م م (L * H)
ن ز و ل ا	م ح ك 4.8
ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا ق و ح س م ل ا س ب ك م م ح ج ل ي ط ي ط خ ت م س ر	

رېتخم الما ي ققش تلل داضم الما طغض الما بلق

رصنن الما مقرر: PML



ةمدقم


مادختس الما ققش تلل داضم قق قق سب ك بلق
طغض الما مواقم ، نيم Cr12MoV ذالوف . يلمع الما
يلاثم . صيصختل لة لباق تاساقم ، يلاع الما
! نآلا ك بلق يل ل لصح . داوم الما رابتخال

ديزم الما فرع

راهج الما رارط	PMT
ةنع الما لكش	
بالق الما ةدام	Cr12MoV تاودال ذالوف ةكبس
لاخدال ةبالص	HRC60-HRC62
ةيسايق تارايج (ةنع الما محج)	M - صيصختل ل لباق) م 20، م 15، م 10، م 8، م 6
فيجوتل قمع	N - صيصختل ل لباق) م 40
داعبالا (ايجراخ الما)	(عافتالال * لوطلال) م 120 * 98
نزول	آبيرقت محك 5
يكي لوردي هلا قوح سسم الما سبكم محج قفاوتل ينايبل مسرلا	

ي ر ب ت خ م ل ا ع ل ض م ل ا ة ف ا ح ص ل ا ب ل ا ق

ر ص ن ع ل م ق ر : PMPD



ة م د ق م

داوم ل ا و ق ي ح ا س م ل ل ق ي ق د ع ل ض م س ب ك ب ل ا ق
ط غ ض ل ا ي ل ا ع ط غ ض ، ة ص ص خ م ل ا ك ش أ . ة ن د ع م ل ا
ع . ن ي ن ص ت ل ا و ل م ا ع م ل ل ة ي ل ا ث م . ن ي ت م م ي م ص ت

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ه ج ل ا ر ا ر ط	PMPD
ه ن ع ل ل ك ش	(ج. ل ا ، ع ا ل ص ا ل ا ي س ا د س ، ع ب ر م ، ل ا ث م ل ا ل ي ب س ي ل ع ، ع ا ل ص ا ل ا د د ع ت م)
ب ل ا ق ل ا ة د ا م	Cr12MoV ت ا و د ا ل ا د ا ل و ف ك ئ ا ب س
ب ل ا ق ل ا ة ب ا ل ص	HRC60-HRC62
ص ي ص خ ت ل ل ة ل ب ا ق ، ة ل ث م ا) ة ن ع ل ا م ح ج	5 × 5, 10 × 10, 15 × 15, 20 × 20 م م (M)
ف ي ج و ت ل ا ق م ع	40 م م (N) ص ي ص خ ت ل ل ل ب ا ق
ل ا ل ك ل ا ب ل ا ق ل ا) د ا ع ا ل ا	Φ53*120 م م (ا غ ا ف ت ر ا ل ا * ل و ط ل ا)
ل ا ب ي ر ق ت) ن ز و ل ا	1.4 م ح ج ل ا ي ل ع ء ا ن ب ف ل ت خ ي د ق
ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا ق و ح س م ل ا س ب ك م ح ج ق ف ا و ت ل ي ط ي ط خ ت م س ر	

تانيغلا ريضحتل ربتخم لل ققلا طغضلا بلال

PMO: رصنغلا مقر



ةمدقم

تايركلل ةقدلا ةقلا ةقلا طغض بلالوق
ةكببس. ةعانصلو تاربتخملا يف ةدحوملا
زرع. مم. 3-80 Φ تاساقم، ةنيتم Cr12MoV
!مويلا ةقدلاو ةءافلا

ديزملل فرعا

ءادالار رارط	ويك م ا ب	
ةنغلا لكش	Cr12MoV تادالار ذالوف ةكببس	
بالاقلا ةدام	HRC60-HRC62	
لاخدالال ةبالص	$\Phi 7-3$, $\Phi 10-5$, $\Phi 20-10$ مم (M)	$\Phi 30-10$, $\Phi 50-20$ مم (D)
ةنغلا مچج تاراخي	40 مم (ن)	45 مم (د)
فيجوتلا قمع	$\Phi 53 * 120$ مم (L * H)	$\Phi 72 * 100$ مم، $\Phi 88 * 120$ مم (D*L)
داعبا	1.4 مچك	3.5 مچك، 5 مچك
نزولا	يكيلاورديءالا قوحسملا سبكم مچجل يطي طخت مسر	

رب تخم الم تاي رك سب كم بل اق

PMQ: رصنع الم مقرر



ةمدقم

ل ك ش ت ل ء ا د ا ل ا ة ل ل ا ع ة ي و ر ك س ب ك ب ل ا و ق
ة ن ي ت م ت ا م ي م ص ت . ة ق د ب ة ل م ع م ل د ا و م ل ا
ط غ ض ل ت ا م ا د خ ت س ا ل ا ة د د ع ت م و
Φ3-80 م ا ج ا ل ا ف ش ك ت س ا . ك ي م ا ر ي س ل ل ا / ن د ا ع م ل ا
! م و ي ل KINTEK ء ا ر ب خ ب ل ص ت ا . م م

دي زم الم فرع ا

ء ا د ا ل ا ر ا ر ط	و ي ك م ا ي ب	
ة ن ع ي ل ل ك ش		
ب ل ا ق ل ن خ س ت	ب ل ص ل ل ا ء ا د ا ب ل ص ل ل ا ك ئ ا ب س Cr12MoV	
ر ت ن د ن ة ب ا ل ص	HRC60-HRC62	
ة ن ع ل ا م ج ح	Φ6 Φ6 Φ8 Φ8 Φ10 Φ15 Φ20 م م (M)	Φ30 Φ40 Φ50 م م (M)
ف ي و ج ت ل ق م ع	40 م م (ن)	60 م م (ن)
د ا ع ب ا	Φ53 * 120 م م (L * H)	Φ88*150 م م (ا ع ا ف ت ر ا ل ا * ل و ط ل ا)
ن ز و ل ا	1.4 م ج ك	5.8 م ج ك
ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا ق و ح س م ل ا س ب ك م م ج ح ل ي ط ي ط خ ت م س ر		

تاقىب بطتل صاخلا لكشلا و ذى رب تخملا سبكل بالاقلا ةىلم عملا

رصنعلا مقر: PMT



ةمدقم

ةصاخلا لكشلا تاذ طغضلا بالاقلا
ةلباق. ةقىق دلا ةىلم عملا تاقىب بطتل
ةددعت لكشلا، طغضلا لىلا ءادأ، صىصختلا
لكىمارى سلا لىلا. تام ادختسالا
بلا لصتا. اهرىغو ةىنالا دىصلا تارضحتس مالاو
موىلا KINTEK!

دىزملا فرعا

ءادالا زارط	PMT
ةنىعلا لكش	
بالاقلا ءدام	Cr12MoV تادالا ذالوف ةكىبس
لاخدالا ءبالص	HRC60-HRC62
(رطقلا) ةنىعلا محح	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20 مم (M) (صىصختلا للاق)
فىوحتلا قمع	40 مم (N) (صىصختلا للاق)
(ىجراخلا) داغبالا	Φ53 * 120 مم (لوطلا) * (عافتالا) * (لوطلا)
نزولا	1.4 (صىصختلا بسح فلتخى) آبرىقت محك
ىكىلوردىهالا قوحسملا سبككم محح قفاوتل لىطىطخت مسر	

يئرئادلل ةيكيئتسالبلل قووسملا تايرك طغض بللق Xrf Kbr يقلحلل ةيكيئتسالبلل تابيبللل طغض ربتخمل Xrf Kbr Ftir ربتخمل

PMXP: رصنلعل مقرر

ةمدقم

تاقللل عم XRF قووسملا تايرك طغض بللق لوصلل. ةقيد ةنيغ ريضحتل ةيكيئتسالبل نم نيتم لكيه عم ةسناجتم تايرك يلغ رفوتت. ذالولل نم ةعونصملا ذالولل كئابس ةصصخم ماحأ.

ديزلل فرعا



ءادلل زارط	PMXP
ةنيغلل لكش يلغ طغضا	
نيخستللا ةرارح ةجرد	(ةنخسملا بلاللل تاريغتم وأ ةنخسملا ربتخملل سبالكم عم مادلخستلالل: ةطحالل) ةيؤئم ةجرد 300 - ةفرغلل ةرارح ةجرد
بلاللل ةدام	تاوادلل ذالولل كئابس
ةنيغلل مجح	Φ25 مم (د)
ةنيغلل كمُس	(ةيمك تاقللل 6 مادلخستلاب) رتموركيم 15, 25, 25, 50, 100, 250, 500
يخراللل دغبلل	200*60 مم (D*H)
ةقلاطلل رصم	(طبترملل نخسملا بلاللل وأ نخسملا سبالكملا تاريغتمب ةلص تاذ: ةطحالل) طاو 300/تولف 220
مجلل ططخم	

Xrf ي قلح ال ي ذالوف ل قو ح س م ل ا تابي ب ح ط غ ص ب ل ا ق ة ي ذالوف ل ا تابي ب ح ل ع ط غ ص ل ر ب ت خ م ل Kbr

PMXS : ر ص ن ع ل م ق ر

ة م د ق م

ة قل ح ت ا ذ ة ق ي ق د ة ي ذالوف ل ا تابي ب ح ب ل ا ق
ت ا ن ي ع ل ا د ا د ع ل (XRF) ة ي ن ي س ة ع ش أ ر و ل ف ت
ة ق د ن م ص ت و ة ل ا ع ف و ة ن ي ت م . ة ر ب ت خ م ل
ة ع ش أ ل ا ب ي ف ي ط ل ا ي و ي د ا ر ل ا ر و ل ف ت ل ل ي ح ت
! ن آ ل ب ل ط ا . ة ص ص خ م ا ح أ ر ف و ت . ة ي ن ي س ل

د ي ز م ل ا ف ر ع ا



ر ا ه ج ل ا ر ا ر ط	PMXS
ة ن ي ع ل ا ل ك ش	
ب ل ا ق ل ا ة د ا م	Cr12MoV ت ا و د ا ل ا ذالوف ل ك ئ ا ب س
ل ا خ د ا ل ا ة ب ا ل ص	HRC60-HRC62
ة ن ي ع ل ا م ح ج	Φ32 م م ، Φ40 م م (M)
ف ي و ج ت ل ا ق م ع	45 م م (ن)
د ا ع ب أ ل ا	Φ73 * 133 م م (ل و ط ل ا) * 133 م م
ن ز و ل ا	3.2 م ح ك
ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا ق و ح س م ل ا س ب ك م م ح ج ل ي ط ي ط خ ت م س ر	

قو ح س م ل ا ك ي ر و ب ل ا ض م ح ق و ح س م ت ا ب ي ب ح ط غ ض ب ل ا ق ي ر ب ت خ م ل ا م ا د خ ت س ا ل ل Xrf Xrf ي ر ب ت خ م ل ا PMB: ر ص ن ع ل ا م ق ر

ة م د ق م

ك ي ر و ب ل ا ض م ح ت ا ي ر ك ط غ ض ل ق ي ق د ب ل ا ق
ة ق ي ق د ن ي ع ر ي ض ح ت ل XRF و ي د ا ر ل ا ت ا د ر ت ب
ن م ة د و ج ل ا ة ل ا ع و ة ن ي ت م ة ي ذ ا ل و ف ك ئ ا ب س
ف ي ط ل ا س ا ي ق ل ة ق و ث و م ج ئ ا ت ن م م ض ت ، ذ ا ل و ف ل ا
ة ن ي س ل ا ة ع ش أ ل ا ب ي و ي د ا ر ل ا ي د د ر ت ل ا

ي ز م ل ا ف ر ع ا



ر ا ه ج ل ا ر ا ر ط	PMXB
ة ي ح ذ و م ن ل ا ة ج ي ت ن ل ا و ة ط و غ ض م ل ا ن ي ع ل ا ل ك ش	
ب ل ا ق ل ا ة د ا م	C-12Nov ت ا و د أ ل ا ذ ا ل و ف ك ئ ا ب س
ل ا خ د ل ا ة ب ا ل ص	HRC60-HRC62
ة ي س ا ي ق ل ا ة ن ي ع ل ا م ا ح أ	م م 40 ، م م 32
ف ي و ج ت ل ا ق م ع	45 م (N)
(ع ا ف ت ر ا ل ا × ر ط ق ل ا) ة ي ح ر ا خ ل ا د ا ع ب أ ل ا	م م 133 × م م 73
ب ل ا ق ل ا ن ز و	3.2 م ح ك
م ح ج ل ا ط م خ م	

ل ا ك س ا ب ا ج ي م [ط غ ض ل ا	50	100	200	300	400	600	800	1000	1200	1500
ن ط [م م 32 ة ن ي ع ل ا و ق	4.02	8.04	16	24.1	32.1	48.2	64.3	80.4	96.5	120
ن ط [م م 40 ة ن ي ع ل ا و ق	6.28	12.5	25.1	37.6	50.2	75.3	100	125	150	188

ل ا ك س ا ب ا ج ي م 1500 و ه ب ل ا ق ل ا ط غ ض ل ي ص ق أ ل ا د ح ل ا . ل ا ك س ا ب ا ج ي م 100-800 ق ا ط ن ي ف ل ت م أ ل ا و ح ن ل ا ي ل ع ب ل ا ق ل ا م د خ ت س ي : ة ي ص ن

تانيعل ريضحتل ديبرككلا ربتخم ديبرك سبك بللق ةيربتخملا

PMW : رصنعل مقرر

ةمدقم

ديبرككلا نم ةزاتمم ةيربتخم سبك بللق
ةنيتم . ةقذب تانيعل ريضحتل ديبرككلا
ةلباق ماحأ ، YT15 ةدام نم ةبالصل ةيلعلو
ثاحبأو XRF ةزهجأل ةيلاثم . صيصختلل
اهريغو تايراطبل

ديزملل فرعلا

ليدوملا	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
ةمإلا	YT15 ديبرك						
لاخدإلا ةبالص	HRC85-HRC90						
ةنعل ماح	م 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 10	م 12 / 13 / 13 / 15 / 18 / 20	م 22 / 25 / 28 / 30				
فيوتلا قمع	م 30	م 40	م 45				
ةجراخلا داغاللا	م 43×93	م 53×120	م 73×133				
نزللا (مك)	0.78	1.8	3.8				

يرحأ ماحأ صيصخت نكمي

ي ر ب ت خ م ل م ا د خ ت س ا ل ل ع ب ر م ل ر ب ت خ م ل س ب ك م ب ل ا ق ع ي م ج ت

PMAS : ر ص ن ع ل م ق ر



ة م د ق م

س ب ك ل ل ب ل ا و ق ل ع ي م ج ت ب ل ا ق ن م ض ي
ت ا ن ي ع ل ل ق ي ق د د ا د ع ك I N T E K ن م ة ي ر ب ت خ م ل
م ي م ص ت ع م ف ل ت ل ا ع ن م ي ا م م ، ة س ا س ح ل ا د ا و م ل ل
ة ق ي ق ر ل ا ح ئ ا ر ش ل ل ة ل ا ث م . ك ي ك ف ت ل ا ع ي ر س
ة ق و ث و م ل ل ب ل ا و ق ل ا ة ل ا ز ا و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ر ط ل ا	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
ة د ا م ل ا	Cr12MoV				
ة ب ا ل ص ل ا ح د ا ل ا	HRC60-HRC62				
ة ن ي ع ل ا م ح	3 * 3 * 4 * 4 * 5 * 5 * 6 * 6 * 8 * 10 * 10 (M)	12*12*15*15*18*18*20*20mm(L (M)	30*30 * 40*40*40 (M)	50 * 50 * 50 * 60 * 60 (M)	70*70 * 80*80*80 (M)
ق م ع ف ي و ج ت ل ا	30 م (N)	40 م (N)	50 م (N)	55 م (N)	60 م (N)
د ا ع ب ا ل ا ة ج ر ا خ ل ا	Φ53*120 (ع ا ف ت ر ا ل ا * ل و ط ل ا) م	Φ73*133 (ع ا ف ت ر ا ل ا * ل و ط ل ا) م	Φ95*133mm*Φ115*133mm(L*H)	Φ127 * 150 م Φ127 * 150 م (L * H)	Φ180*180mm*Φ200*180mm(L*H)
ل ا ز و ل ا (م ح ك)	1.2 م ح ك	3.6 م ح ك	7 م ح ك 14 م ح ك	20 م ح ك 30 م ح ك	40 م ح ك 50 م ح ك

ي ر ج ا م ا ح ا ص ي ص ح ت ن ك م ي

مادختس الال یرب تخم الی ن اوطس ال سب ک ال بل اق عی مجت یل معمل

PMAC: رصنن ال مقرر

ةمدقم

ریضحتل زاتمم یرب تخم الی ن اوطس ال سب ک ال بل اق
، حی فصت ال ع ن می . بوی عل نم ةیل اخ ة نی ع
ة ص ص خم م ا ح ا . ة ن ا ت م ل ا ق ئ ا ی ن ا ب ا ی ذ ا ل و ف
! ن آ ل ک ب ل ا ق ی ل ع ل ص ح ا . ة ح ا ت م

دی زمل ا فرعا




زارط ال	PMAC-A	PMAC-B	PMAC-C	PMAC-D	PMAC-E
ةدام ال	Cr12MoV				
ةبال ص لا ح د ال	HRC60-HRC62				
ة نی عل م ح	Φ3 Φ4 Φ5 □ Φ6 Φ8 Φ10mm (M)	Φ12 Φ12 Φ13 Φ13 Φ15 Φ18 Φ20 م (M)	Φ30 Φ40 م (م)	Φ50 Φ60 م (م)	Φ70 Φ70 □ 80 م (م)
ق م ع فی و ح ت ال	30 م (ن)	40 م (ن)	50 م (ن)	55 م (N)	60 م (N)
دا ع بال ال ة ح ر ا ح ال	م 43*93 (ع ا ف ت ر ال ال * ل و ط ل)	م 53*120 (ع ا ف ت ر ال ال * ل و ط ل)	Φ73*133mm □ Φ95*133mm (L*H)	Φ115 * 150 م 127 * 150 م (L * H)	Φ153*180mm □ Φ180*180mm (L*H)
(م ح ک) ن ز و ل ا	م ح ک 0.75	م ح ک 1.2	م ح ک 3.8 □ 6.3	م ح ک 14 □ 20	م ح ک 30 □ 40

ی ر خ ا م ا ح ا ص ی ص ح ت ن ک م ی

رب تخم لابل صاخلا يرا حلا سبكلابل صاخلا بلالاقلا

رصنعلا مقر: PCHF



ةمدقم

ةقيقدلا KINTEK رب تخم سبكلابل لاق
ةنيت م. قووم لكشب تانيعل ريضحتل
تاجايتحال ةيلاثمو صيصختلل ةلباقو
!مويللا ك رب تخم ةءافك ززع. ةعونتمل ثحبلا

ديزملال فرعا

ءادالاراط	PCHF
ةنيلعل لكش	
بالاقلا نيخست	0°C-500°C
رتنيدنلإ ةبالص	SUS 304
ةنيلعل مجح	ي مطع وأ لي طتسم لكش
فيوحتلا قمع	0.75mm □ 1.35mm □ 1.75mm □ 2.75mm
داعبالا	80x80 □ 180x180 □ 200x200mm
نزولا	مك 0.4 □ مك 0.8 □ مك 1.0
يكي لورديهلا قو حسملا سبكل م ححل يطي طخت مسر	

PMc: رصنع لاقمر


تاني عل دادع إل عقي قد ةني اوطسأ طغض بل اوق
 ةل باقو ،ءأأل ةي ل اعو ،ةني تم .ةيري بخم لا
 ع شأل اب رول فت لا ضارغ أل صي صختل
 داوم لا رابتخاو تا يراط بل اثا حب أو ةني سل
 !موي لا كتصاخ يل ل صحا

PMc-E	PMc-D	PMc-C	PMc-B	PMc-A	زاد ط رارط	بلاق ل ن ي و ك ت رت ح ا ك ت اب ط ل م ل ي ل ا ت م ل ا ت ا ف ص ا و م ل م ت . ا ن ا د ا ي ل ي ص ف ت ل م ي د ق ت ل ا ن ب ا و ق م ي م ص ت ن م ع و م ح م ر ب ع ق س ت م ا د ا . ط و غ ض ل ا و ت ا ن ي ع ل ا م ا ح ا	ه ي ن ف ا ت ا ف ص ا و م ل ا
PMc-F			PMc-G				بلاق ل ا د ا م
ل ا ح ا د ل ا ل ا ع ا ل ا ص			Cr12MoV : ت ا و ا د ا ل ا ذ ا ل و ف ك ا ئ ا ب س				ASSAB +17 ع ر س ل ا ي ل ا ع ت ا و ا د ا ل ا ذ ا ل و ف
HRC68-HRC70			HRC60-HRC62				م ح ح ه ي ن ع ل ا
Φ50 Φ50 Φ60 Φ70 (م) (م)			Φ7Φ8Φ9Φ10Φ11Φ11.5Φ12Φ13Φ14Φ15Φ16Φ18Φ20Φ22Φ25 (م) (م)				Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 (م) (م)
ΦΦ80 Φ90 Φ100 (م) (م)			Φ120 Φ150 (م) (م)				ق م ع ف ي و ح ت ل ا
65 م (N)			65 م (N)				د ا ع ا ل ا
Φ118*150mmΦ128*180mmΦ138*180mm(L*H)			Φ168*180mmΦ218*180mm(L*H)				ن ز و ل ا
م ح ك 5.1			م ح ك 7.3				م ح ك 9

صصخم ساقم لى لاجاتحت له مجك 40 مجك 30 مجك 20 مجك 20 مجك 14 مجك 11.5

يـرـبـتـخـمـالـمـادـخـتـسـالـلـعـبـرـمـالـرـبـتـخـمـالـسـبـكـمـبـلـاق

PMS :رـصـنـعـالـمـقـر



ةـمـدـقـم

ةـسـوبـكـمـالـمـادـخـتـسـالـلـعـبـرـمـالـKINTEK بـلـاقـوقـعـنـصـت
ذالـوف .ةـقـدـبـةـدـحـومـةـيـطـيـرـشـتـانـيـعـيـرـبـتـخـمـالـ
يـلـاـثـم ،مـاـجـأـلـاـدـدـعـتـم ،نـيـتـم Cr12MoV
كـتـانـيـعـدـادـعـإـزـع .ةـيـلـمـعـمـالـاـقـيـبـطـلـل
مـوـيـلـ!

دـيـزـمـالـفـرـعـا

رـاـطـلـا	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
ةـدـامـالـ	Cr12MoV						
ةـبـالـص لـاـجـدـالـ	HRC60-HRC62						
ةـنـيـعـالـمـجـح	3 × 3 × 3 / 4 × 4 / 5 × 5 / 6 × 6 / 8 × 8 / 10 × 10 مـم	12 × 12 × 12 / 15 × 15 / 16 × 16 / 18 × 18 / 20 × 20 مـم	22 × 22 × 22 / 25 × 25 × 25 / 30 × 30 مـم	32 × 32 × 32 / 35 × 35 / 40 × 40 مـم	50×50×60×60×60×70×70 مـم	81-150 مـم (بـنـاـج لـيـوـط)	151-200 مـم (بـنـاـج لـيـوـط)
قـمـع فـيـوـجـتـالـ	20 مـم	30 مـم	40 مـم	45 مـم	55/60/65 مـم	60 مـم	60 مـم
دـاعـبـأـلـا ةـجـرـاـخـالـ	φ 43 × 93 مـم	φ53×120 مـم	φ73×133 مـم	φ88×150 مـم	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160 × 140 مـم	220 × 160 مـم
لـاـجـكـنـزـولـا	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25 مـجـك - 40 مـجـك	45 مـجـك - 80 مـجـك

لـيـصـاـفـتـالـيـلـعـلـوـصـخـلـلـاـنـبـلـصـتـا .يـرـخـاـمـاـجـأـصـيـصـخـتـنـكـمـي

ةنزاوتملا ةبلوقلل ةيربتملا نزاوتملا سبكلال بلاوق

رصنعلا مقر : PIPM



ةمدقم

ةدوجلا ةيلاع تيبتتلا يواستم طغض بلاوق
ةدحوم ةفاتك قيقت - لماعملا سباكل
داوملل ةمدقتم ثابأو ةقيقد تانوكمو
نآلا KINTEK لولح فشكتسا

ديزملال فرعا

PMD: رصنع ال مقر



ةمدقم

، تاربت خملل حولللا جودزم قيقدي نڭيخست بلال
يئانث ةرارحلا ةجرد ي م كح تللاب زمي متي
نڭيخست لاو ، عيرسلال دي ربت لاو ، قطانم لا
ريضحتو داوملا رابت خال ةليلا ثم . مظنت نم لا
تانعل .

ديزملا فرعا

PMĐ	هأءال رارط
هءءءل لكش ىل ع طغضا	
هءءءم هءرء 500 ىل ل صء ءءام ن رفوءء (هءءءم هءرء 300 - هءرءال هءارء هءرء	نءءسءءل هءارء هءرء
ءاءاءال ءالوف كءاءس	Cr12MoV :ءاءاءال ءالوف كءاءس
هءاءال ءال ص	HRC60-HRC62
هءءل مءء	هءءل مءء
هءءل كءس	0.02-0.1 مم (N)
1 ءءارءال ءءء	180 * 180 * 130 مم (هءءل) * هءءل * لوءال) * 180 * 180
2 ءءارءال ءءء	200 * 200 * 130 مم (هءءل) * هءءل * لوءال) * 200 * 200
3 ءءارءال ءءء	300 * 300 * 130 مم (هءءل) * هءءل * لوءال) * 300 * 300
هءاءال نءو	مءء 88 / مءء 38 / مءء 32
ءاءال طءءم	

ين اوطسأ يرب تخم يئ ابرهك نيخست سبكم بل اق ي رب تخم الم ادخست سالل PMH : رصن عل مقرر



ةمدقم

يئ ابرهك لل نيخست لل سبكم بل اق رفوي
ي تح) أعيرس أنيخست KINTEK ن م ي ن اوطسأ لل
ةل باق أم اء أو، أقي قد أم كحت و، (ةي وئ م ةج رد 500
ةي رب تخم الم تاني عل ري ضحت ل صي صخست لل
ك ي ماري سالل و تاي راط بل اء ب أ ل ةلي اء م
ءاوم لل و.

دي زم لل فرع

ةني عل لكش يل طغصا	
نيخست لل ةراح ةج رد	(ةي وئ م 500 ي لل لصت ءدام ن رفوت) ةي وئ م ةج رد 300.0-ةفرغل ةراح ةج رد
ربول ةدام	ةي وئ م ةج رد 440 : تاءوال ذالوف كئابس
ل اءل ةبالص	HRC60-HRC62
ةني عل مء	Φ10, Φ13, Φ15, Φ20, Φ30, Φ40 م (صي صخست لل باق)
في وءت ل قمع	40 م (ن)
ةي ءرا ءل ءاع بال	Φ78 * 138 م، Φ90 * 138 م (L ** H)
ةق اءل ءورم	(ت لوف 110 / ت لوف 220 صي صخست ن كم ي) طاو 300
بل اءل نزو	أبي رقت مء ك 9
ءاع بال ططم	

[ال كساب اءي م] بل اءل طغص	50	100	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ8 T	0.25	0.5	1.5	2.01	3.01	4.02	5.02	6.03	7.53
Φ10 T	0.39	0.78	2.35	3.14	4.71	6.28	7.85	9.42	11.7
Φ12 T	0.56	1.13	3.39	4.52	6.78	9.04	11.3	13.5	16.9
Φ13 T	0.66	1.32	3.98	5.3	7.96	10.6	13.2	15.9	19.9
Φ15 T	0.88	1.76	5.3	7.06	10.6	14.1	17.6	21.2	26.5
Φ20 T	1.57	3.14	9.42	12.5	18.8	25.1	31.4	37.6	47.1

تحت قشألاب نڤس تلل ڤم كلال حطس مالم بالاق بالاق قراحلل قج رد ڤ قڤ قلدل م كحتلل ءارمحلل PMHD : رصنل مقرر



قمدقم

قشألاب نڤس تلل قڤ قلدل حطس مالم بالاق بالاق
قراحلل دحوم عڤزوت - تارب تلملل ءارمحلل تحت
قلاعلل قراحلل تاجرد ڤ تابلثو، PID م كحتو
!موڤلل كتنڤ ع دادع ززع

دڤزلل فرعا

راهحل رارط	PMHD-A	PMHD-B
قنڤلل لكش		
بالاق نڤس ت	0.0°C-300.0°C	0.0°C-300.0°C
بالاق قدام	تاولأل بالصل كئابل: Cr12MoV	بالصل قءاء كئابل: Cr12MoV
قنڤلل مءج	Φ50 مم (د)	Φ25 مم (د)
قنڤلل كمس	رت موركڤم 15-100	25 □ 50 □ 50 □ 100 □ 250 □ 500 μم (ساڤ ق تاقلل 6)
داعبال	200*60 مم (D*H)	200*60 مم (D*H)
نزول	طاو 220 ت/لوف/300	طاو 220 ت/لوف/300
ڤكڤلور دڤل قو حطس مالم سبك مءج حل ڤطڤط ت مسر		

Application areas

Kintek Press

ةقطنم ،مولعلا ةداج 89 مقر :يسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافلا ايجولونكتلا

WhatsApp

Image not found or type unknown