



KINTEK SOLUTION

جولات كاليودي لرب تخم لاسب كم

رابتخا تادعم ,ةرب تخم لاطغض لة آ
ةئابره لالباطقأ لة عئبص تادعم ,ةئابره لالامك لالوا تاراطب ل
لإ ,تاراطب لرب تخم داومو تاكلهتسم ,الخال ةئبعتو عيمجت تادعم

KINTEK SOLUTION

??? ?????

>>> ??????? ??

ثاحبال ةلماش ةيربتم تادعم ريفوت يف صصمتم ينقت ركبم وه KINTEK ل ح
لماكل لمعل ريس انتطفحم لمشت . ةمدقتم الم داوم الم ثاحبأو تايراطب الم ريوطت و
نّسُم الم ، (يئاقلم) قيقدل سبكل الم ءالم الم و طلم الم نم آءب ، ايلالم عيئصت ل
أضيأة رورض انتمظنأ دُعُت و . اهرابتم الم ايلالم عيئصت ل الم لوصو (طغض الم يواستم الم و
ةلباقو ةمالس الم و قلدل ةيولوأل يطُعُت ذل ، قيحاسم الم نيءت و فزالم يلام يف
ةءارءائتم ن قيقحت نم ةيئعانصل الم تاربتتم الم و نيئحالم الم نّكم يام ، راركت الم



ي ربت خمل 2T ي ك ل و ر د ي ه ل ي ر ب ت خ م ل ت ا ب ي ح ل س ب ك م 2T J Kbr Ftir ي ر ب ت خ م ل ت ا ب ي ح ل س ب ك م ل

KT-KBP : ر ص ن ع ل م ق ر



ة م د ق م

ي ك ل و ر د ي ه ل ي ر ب ت خ م ل 2T KINTEK س ب ك م
ق و ف ة ع ش أ ل ن م ة ق ي ق د ن ي ع د ا د ع ل 2T KINTEK
ة ي ج س ف ن ب ل ق و ف ة ع ش أ ل ل ة ي ج س ف ن ب ل
KBr ت ا ي ر ك ء ا ش ن و ، (FTIR) ء ا ر م ح ل ت ح ت ة ع ش أ ل ل
ت ا م ا د خ ت س ا ل د د ع ت م د ا و م ل ر ا ب ت خ و ، ن ي ت م ل
ث ا ح أ ل ت ا ر ب ت خ م ل ة ي ل ا ث م .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ز ا ر ط ل ا	PCKBR-2T
ل م ع ل ط ع ص (T)	0-2 (ل ا ك س ا ب ا ج ي م 30)
س ب ك م ل ر ط ق	م م 45
ط ع ص ل ر ا ر ق ت س ا	ق ئ ا ق د 10/ل ا ك س ا ب ا ج ي م 1
ل م ع ل ة ل و ا ط ر ط ق	م م 45
ة د م ع أ ل د د ع	ن ا ن ث ا
م م ع × م ر ع) ل م ع ل ة ح ا س م	م م 54 × 55
ع ا ف ت ر ا ل × ل و ط ل × م ر ع ل) د ا ع ا ل ا	م م 100×220×220
م ح ك ن ر و ل ا	م ح ك 4.8

رېتخملل صارقأ سبكم يودي يربخم يكي لورديه سبكم
PCF: رصنعل مقرر



ةمدقم

يودي لي يربخ مالم يكي لي لوردي هلا سبب كم الم مضي
قي قودو نم آتاني عري ضحت KINTEK نم يقي قاولا
ةددعت مالهات اقي ببطتو نيت ماله كي هلا لصف
لي لاثم .ةمددقت مالهة ماله سلا تازي مو
ت. ارب تخم ل

ديزملا فرعا

PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
0-15 طغصل ااطن (الاكساب	0-24 طغصل ااطن (الاكساب	0-30 طغصل ااطن (الاكساب	0-40 طغصل ااطن (الاكساب	0-60 طغصل ااطن (الاكساب
800 م (d)	950 م (d)	1100 م (d)	1300 م (d)	1500 م (d)
طغصل ااطن طغصل ااطن	طغصل ااطن طغصل ااطن	طغصل ااطن طغصل ااطن	طغصل ااطن طغصل ااطن	طغصل ااطن طغصل ااطن
30 م	30 م	40 م	50 م	50 م
طغصل ااطن طغصل ااطن	طغصل ااطن طغصل ااطن	طغصل ااطن طغصل ااطن	طغصل ااطن طغصل ااطن	طغصل ااطن طغصل ااطن
≤10 طغصل ااطن	≤10 طغصل ااطن	≤10 طغصل ااطن	≤10 طغصل ااطن	≤10 طغصل ااطن
900 م (D)	1050 م (D)	1200 م (D)	1400 م (D)	1600 م (D)
طغصل ااطن	طغصل ااطن	طغصل ااطن	طغصل ااطن	طغصل ااطن
80×130 م (M×N)	112×160 م (M×N)	112×160 م (M×N)	126×185 م (M×N)	185×250 م (M×N)
260×175×395 م (L×W×H)	305×195×425 م (L×W×H)	305×195×425 م (L×W×H)	355×215×505 م (L×W×H)	405×240×565 م (L×W×H)
42 م	65 م	65 م	90 م	120 م

(ط) ةوقلا	(الاساب احي) طعصل
1	0.75
3	2.2
5	3.7
10	7.5
12	9
15	11.3
20	15
30	22.5
40	30

٣٥. تعداد رمع ةلاطال لالكساب اچيم 35 غلابلا ماظنلا طغض زواجتت ال :ما

م 200×200 سايقب ن ط 24 عس ةجدم نيخست طغض ةنيكام ر بتخم الم تانيع دادعال XP55 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةوقب ةيفارتحا ةجدم نيخست طغض ةنيكام
ساقم نيخست حاول أو أن ط 24 غلبت تيبتت
، تايراطبل اثاأل ةيلاثم ، م 200×200
م كحتل نمضي . تانيعل دادعال ، داومل رابتخاو
ةيؤم ةجرد 300 ىتح ةراحل ةجرد يف قيقل
ةقستمو ةقوتمو جئاتن.

ديزم الفرع

قيبطت	فصولا	هيسيئرل ةدائف
لحنملاو بطقل طغض ةيراطبلل يئابرهك	يئابرهك لحنملا رارق نيوكتو بلال/بجومل بطقل قيحاسم فيثكت مداقل ليلاو نوي مويتي لل تايراطب ايلخل بلصل الالحا يف	نمضي و نغاسل طاقنل دجومل ةفاتكك عيزوت نمي رقل رب نم ستمل ي نويا ليلصولا
مالأال بي طرتو شقن ةيرمي لول	قئاق م تخو ، تاقل طل ةدعتم ةيرمي لول مالأال يراحل طبارت ةقائل يلع ربتخم الم ةزهجال حطسل قيسنتو ، ةقيقل لئاولسل	لكايله لىل طغض لول ةراحل ةجرد يف قيقل م كحتل طفاحي يراخ روهت نود ةساسحل ةيونانل
FTIR و XRF صارقا دادعال	ليلحتل ةروهصم تابحو ةارمحل تحت غشال فيطل ةفاش KBr صارقا جاتن ةنيسل ةغشال ةرولف	رفوي ام ، ةكامسل تاريغتو ةيئاوله تانيمصتل يلى جاتنل ةدعال ةلباق ةيفيط ةساسا أطوط
ةكرمل داومل ريوط	تارمي لول ، ةنيذم ةفوصملا تاذا ةكرمل داومل نغاسل طغض بغيشل ةقبسمل نوبركل فايأل فيثكتو ، كيماريسلابل ةمدلم	سمالم تحت تاغارفل يلى لىل قيو فايألل عبشت نم ديزي طوبصملا طغض لول ةراحل
صارقا ل يبرجت جاتن ةيئاول	بيكرتل براجل صارقا لىل قيحاسملا تاطل نم ةريغص تاغص طغض رارقتسالا تاساردو	يف طغضل تاملعم تانايبل لماكل ليلى جساتل دعاسي غسوتل تاساردو FDA/EMA قيتوت
نداعم ل و حسم ديبلت	لبق ةعفترم ةراخ تاجرد يف كيماريسل نواعم ل قيحاسم ل قبسمل طغض ةيئاهنل ديبلتل	ام ، ديبلتل شامكنا نم للىل ةارضل ةفاتكك نم ديزي يفاضل لكشل ةقد نسحي
هابش قئاق طبارت تالصولا	لىل ةقائل تاعيمجت وأ نوكليلسل قئاق ل يراحل طاغض لول طبارت ةطوبصم ةراخ ةجردو ةوق مادختساب ةنورمل	مساح رما هو ، تاغارف نودب دجوم طبارت طوطخ ققحي (MEMS) ةقيقل ةكيناك يموهرك ةمطنال عي نصل

لماعل	XP55
ليدومل	XP55
سبكمل ةعس	ن ط 0 - 24
حولل لمع ةراخ ةجرد	ةيؤم ةجرد 300 - ةفرغل ةراخ ةجرد
ةيئاهنل (ةيئاهنل) نيخستل ةردق	تاو 1200 (2 × 600)
حولل دادعال	م 200 × 200
حولل ديربت	جدم هاي م ناردو
ةراحل ةجرد يف م كحتل	ةيؤم ةجرد 2 ± رارقتساب ةقطنملا يئانث PID
م كحتل و ضرعل	ةجم ربلل ةلباق ، ةصوب 4.3 ساقم سمل ةشاش
ةاطال رصم	دجاو روط ، زتره 50 ، تلوف 220
اغاف ترال × قمعل × صرعل (ةيئاهنل دادعال)	م 950 × 260 × 525
يفاضل نزول	مك 180

ةجسنأل اءى طقتل ربتخم لل ءىو ءى رهءم ءى طقت ءاأ

رصنع ال مقر : PT10



ءمءم

ل صءا :ءاربتخم لل ءىو ءى رهءم ءى طقت ءاأ
لل ءل ءم ءانى لل قسءم و قى قء رىضء ءى
ءى لءم .لءى ءل لل لءا قءءل ءى طقت
ءءان صلل و ءى ءءل و ءا ءل

ءىزم ال فرءا

زاهء ال زارء	PT10
بل اءل ءءم	3Cr13 (ءورم أءلل مواقم ءال وء)
ءى رءل ءءم	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19 (ء)
ءى لل ءا ءل	120 * 200 * 280 مم (ل وءل) * ل وءل
ءاءءم ال نءو	ءء 10

ءنى ءالم ءءم طءم

ةيرزلا تايراطبلل ةيرزلا ةيراطبلل مئخ ةلآ

رصنع ل مقرر: PC2NS



ةمدقم

يودي ل ةيرزلا تايراطبلل برست عنان نمضي
تايراطبل لأمكحم و أقيقد لأمكح إ KINTEK نم
ثحب ل و تاربت لملل للاثم. LR44 و CR2032
!نآل ةءافك ل زرع. ريغصل لجات ل و ريوطت ل و

ديزل ل فرع

راهل ل رارط	PC2NS
طغض ل قاطن	0-2 (للكساب لجم 0-25) نط
سبكمل ل رطق	مورك ل ل ةلطم تيز ةناو طسأ ف (د) م 32
طغض ل سايقم	للكساب لجم 0.00-40.00 ي مقرر ضرع
يسايق ل للاق	ةيسايق ل CR20 ةلسلس ةمزح للاق
برست ل عنان للاق	ل. ل. CR16، CR20، CR24، CR30، يراي تخا
مئخ ل طغض	نط 0.8-1.2 نيب لأمومع
فالغل ل للاق	ل. ل. CR16، CR20، CR24، CR30، يراي تخا
للاق ل للاق طغض	نط 0.4 دودج ف ماغ لكشب
ةللك ل داعبال	210*165*290mm(LX*W*H)
تادع ل نرو	مك 12
ةنيكام ل مئخ ططغم	

تأبيح الحاسب كم رب تخم لل يكي لوردي هال سب كم ال رزل ة يراط ب سب كم ة يل م عم ال

رزل ة يل م عم ال: PCBP

ة مدقم



سب كم KINTEK: تأرب تخم ال طغض تاني كام
ة ل دي صل او داوم ال ثا ب أل ة قي قد ة يكي لوردي ه
ة ضفخ نم و ة ني تم و ة ج دم ، تاي نور ت كل إل او
! موي ال ءارب خال ة روشم يل ل صا . ة ناي صا ال

ديزل ال فرعا

راهج ال رارط	PCBP-2T (يودي)	راهج ال رارط	PCBP-1.5T (يكي تام و بوا)
طغض ال قاطن	0-2T (0-25 اجم 0-25)	طغض ال قاطن	50-1500 مچ
سب كم ال رطق	Φ32 (د) م	طغض ال ة يل م	توقوم ال طغض ال في فخ-طغض ال جمان رب-طغض ال جمان رب
لم اكتم لك يه	برست ليل ق ت ، برست لل ة ن ام ة ل و دو و مدغ تيزل	طا فت ح ال ت قو طغض ال اب	ة ن ا ت 0-999
طغض ال سا ي ق م	طغض ال ة شو طغض ال صرغ	طغض ال لي و ح ت	طغض ال لم ح ت ل آي ئا ق ل ت بل اق ال لي و ح ت ب آي ئا ق ل ت جمان رب ال موي
بل اق ال ي سا ي ق ال	CR20 ة لس لس في لغ ت بل اق	LCD ة ش اس	ة صوب 4.3 ساق م LCD ة ش اس
م ت ح ال بل اق	CR16, CR20, CR24, CR30 optional	م ت ح ال بل اق	خ ل , CR16, CR20, CR24, CR30, يراي ت خ
م ت ح ال طغض	ن ط 0.8-1.2	ة رش ق ل ة ل ا ر بل اق	خ ل , CR16, CR20, CR24, CR30, يراي ت خ
بل اق كي كي ت ال	CR16, CR20, CR24 يراي ت خ	ي سا ي ق ال بل اق ال	ة ي سا ي ق ال CR20 ة لس لس في لغ ت بل اق
طغض كي كي ت ال		ه ج راج ال داغ ب ال	220 × 240 × 380 (ع اف ت رال × صرغ ال × ل و ط ال)
داغ ب ال	210 × 165 × 290 م (ضرغ ال × ل و ط ال) × (ع اف ت رال)	تا د ع م ال ة قاط ر د ص م	220 (ز تره 60/ز تره 50) ت ل و ف
ن زول	مچ 12	تا د ع م ال ن زو	مچ 35
داغ ب ال ط ط ح م	رزل ة يراط ب ل يودي صق ع ال ة ني كام داغ ب ط ط ح م يودي		رزل ة يراط ب ل يكي تام و ت و ال صق ع ال ة ل آ داغ ب ط ط ح م يكي تام و ت و ال

ةيراطبلل متخل يوديلا رزلا ةيراطبلل متخ ةنيكام

رصنعلل مقر: PC2N



ةمدقم

ةيراطبلل متخل يوديلا رزلا ةيراطبلل متخ زاهج راعسأبو ةقدب ربمتخملل قالغل ماكحلل يزلل ززعي. LR44 و CR2032 تيراطبلل يلاثم. ةلوقعم ىلعل لصح. ةيراطبلل رملل ليطيو ةمالسلل! نآلا كتصاخ

ديزلل فرع

راهجلل رارط	PC-2N
طغضللا قاطن	0-2 نط (0-25 اجم 0-25)
سبكملا رطق	موركلا بةلطم تيز ةناوطلسا ي (د) مم 32
طغضللا سايقم	طغضللاو طغضللل جودزم سايقم ضرع
يسايقق بللق	ةيسايققلا CR20 ةلسلس ةمزح بللق
برستللل عنانم بللق	حلل، CR16، CR20، CR24، CR30، يرايتخا
متخللا طغض	نط 0.8-1.2 نيبامومع
فالغلل ةلازلا بللق	حلل، CR16، CR20، CR24، CR30، يرايتخا
بللقلل ةلازلا طغض	نط 0.4 دودح يفاع لكشب
ةيلكلل داعبالا	210*165*290mm(LX*W*H)
تادعلملا نرو	محك 12
ةنيكاملا مجح ططخم	

تايركل طغضل تاربتخملل يودي يكي لورديه سبكم

PCMP: رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيكي لورديهال سبكمال عم كربتخم ةءافك ززع
ببرستلل ةعن ام ،ةجدم - KINTEK نم ةقيقدل
لولح رفوتت .ييفي طلال لي لحتلل ةيلاثمو
ةصصخم.

ديزملل فرع

لي دوم زاهال	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T
قاطن طغضل	0-2T (25MPa)	0-5T(0-31.4MPa)	0-12T(0-30MPa)	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)
رطق سبكمال	Φ32mm (d)	Φ45mm (d)	Φ70mm (d)	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)
لكيهال لمالكملال	امالك تالصوص دجوت ال تيزلال ببرست ليلقت	امالك تالصوص دجوت ال تيزلال ببرست ليلقت	امالك تالصوص دجوت ال تيزلال ببرست ليلقت	امالك تالصوص دجوت ال تيزلال ببرست ليلقت	امالك تالصوص دجوت ال تيزلال ببرست ليلقت	امالك تالصوص دجوت ال تيزلال ببرست ليلقت
ساي قم طغضل	طغضل ةدشو طغضلال ضرع	طغضل ةدشو طغضلال ضرع	طغضل ةدشو طغضلال ضرع	طغضل ةدشو طغضلال ضرع	طغضل ةدشو طغضلال ضرع	طغضل ةدشو طغضلال ضرع
ي صق طوش سبكمال (مم)	30 مم	30 مم	30 مم	30 مم	30 مم	40 مم
رارقت سا طغضل	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
رطق هلواط لمعل	Φ50mm (D)	Φ80mm (D)	Φ80mm (D)	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)
دع ةدمعأال	نانثا	نانثا	نانثا	نانثا	ةعبرأ	ةعبرأ
ةحاسم لمعل	85×120mm(M×N)	96×130mm(M×N)	96×130mm(M×N)	140×150mm(M×N)	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)
داعبال	210×150×350mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	245×175×390mm(L×W×H)	245×175×415mm(L×W×H)	275×195×420mm(L×W×H)
نزولال	مك 12	مك 28	مك 28	مك 38	مك 42	مك 56

عجل عامل هيوئم ءجرء 600 ىءء أنط 25 ىوءى ىرارج سبكم ربءءم الم ى ف ءاوم الم XP13 :رصنعل مقرر



ءمءقم

ى ف ءىلعل ءرارج الم ءاوء ى ف طءءلل مممص
سبكم الم اءه لصى ،ءاوم الم مولع ءاربءءم
هيوئم ءجرء 600 ىل أنط 25 ءس ىوءى ىرارج الم
ىل الم . مم 180x180 نىءسءء طس ءاسم عم
ءابكم الم ءبلووو ،كمىمارىس الم ءىبلءل
ءارىءب ءاءىلورءءل طءءو ،ءىرمىلرول
لكشب قىقءو نىءم . ءبللص الم ءلءل
CE. ءءاءش ىل لصلءو ىءانءءس

ءىزم الم فرء

هسىئرل ءءالف	فصول	قىبءلء
ءاعب ءءوء ءءاء ءىءنءى كم صءاصء ءطلل ءلءم عم لللى امم ءىبلءل ءعب بىءطشءل او	آمء ءءاءءل ءىلء ءانوءم ىل (نوكلىس الم ءىءرء ،انىوءرءل ،انىمولأل) كمىمارىس الم قىءاسم فىءءء ءءاءء قىقء سبكم لل ءىلءل ءووءل ءءوءم الم ءرارج الم ءاوءء . ءىلورءل ءلءل ءلءل ءلءل قىقءل قىقء ءابىءو ءووءل ىل ءىمارىس ءءءم ،طوبصم بىءو مم عم ىرءنل مم ءىءى ءىءىءل ءىءلءل ءاسرءل او ،ءطلل ءاوءل ،ءلورءل ءلءل	كمىمارىس الم ءىبلء مءمءل
ءءوءل ءىلورءل ءىءلء ءىءى ءمءوءم وءسءم كم سب رىووءء ءءاب عرسى امم ،ءصءم ءلءل	مم ءىلء ءءاءء ءلءل ءىسءل وأ ءىءىءرءل مم بللص الم ءىلورءل ءلءل قىءاسم ل ىرارج الم سبكم ءابءصم الم ءرارج الم ءءوء طءءل ىل ىل . لمءلءل ءبللص الم ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ىل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل	ءىلورءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل
سب نم ءىءم ءىءنءى كم صءاصء ءءمءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل	مم ءىلءل ءلءل	ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل
طامءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل	ءووءل ءلءل	ىرارج الم شقنل ءلءل ءلءل ءلءل
ءءءرم ءووءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل	ءووءل ءلءل	ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل
نوء ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل	ءرء ءلءل	ىرءشءلءل طربل
ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل	ءلءل ءلءل	ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل

لءم الم	ءصءلءل
لءم الم	XP13
ءووءل ءس	0.0 - 25.0 ءلءل ءلءل
لءل ءلءل ءلءل	ءىءى ءلءل ءلءل
ءطسل ءلءل ءلءل	50 مم

لعملا	فصاوملا
ةراجلا ةجرد ىدم	0.0°C – 600.0°C
ةراجلا ةجرد ي فمكحتلا ةقد	≤ ±5°C
حطسلا داعبأ	180 × 180 مم
نيسحتلا ةوق	4000 (ةمدم نيسحت رصانع) طاو
يرارحلا زحاحلا	تاقبطلا ددعت ةفاتكلا يلاع يغانص يكمماريس لزغ
ديربتلا ةرئاد	ةغريس لىصوت ذفانم عم ةلمكت ميساحن تاونق
يرايختالا دربملا	(الاريسأ ارالود 950 ةميقب ةيقرت) لوادتم لئاس دربم
ةقاطلا ردصم	روطلا يداجأ، زتره 50 / تلوف 220
يئابرهكلا لىصوتلا	يئاوه عطاق ربع ريشابم لىصوت وأ رييمأ 32 / رييمأ 20 صصخم سبقم
يفاصللا نزولا	مك 95 يلاوح
الادخال (ع×د×ا)	260 × 340 × 442 مم
تاداهشلا	CE دمتمم



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءا ء 89 مقر :سئئرل رقملا
نصلل ،وشغنشت ،ةقئافل اءولونكلا

WhatsApp