



KINTEK SOLUTION

جولات ككلا تا قحل مل او بل او قلا

داوم و تاك له تسم , ة ربت خم لا طغض لا ة آ
تا داعم , ة ابره ككلا ءايم ككلا و تا راطب لا راب تا تا داعم , تا راطب لا ربت خم
خ لا , ايا ل خ لا ة بعت و عي م ج تا داعم , ة ابره ككلا باطق ال عي نصت

KINTEK SOLUTION

??? ?????

>>> ??????? ??

ثاحبال ةلماش ةيربتم تادعم ريفوت يف صصمتم ينقت ركبم وه KINTEK ل ح
لماكل لمعل ريس انتطفحم لمشت . ةمدقتم لماومل ثاحبأو تايراطبل ريوطت و
نّسُملاو ، (يئاقلتل) قيقدل سبكلل وءالطلل وطلخل نم آءب ، ايلخل عيئصل
أضيأة رورض انتمظنأ دُعُت و . اءرابتم او ايلخل عيئمجت لءلألوصو (طغضل يواستملاو
ةلباقو ةمالسلل وةقذل ةيولولأل يطُعُت ذل ، قيحاسملا نيءعت و فزخل ليلام يف
ةءارءئائن قيقحت نم ةيئعانصلل تاربتتملاو نيئحابلل نّكمي امم ، راركتل



مادختس الة یربختم الة جودزم الة اولال نیخست بلق یربختم الة

PMD: رصنعل مقرر



ةمدقم

تاربختم لل حول الة جودزم قیقد نیخست بلق ،
یئانث ةرارل ةجرد یف مكحتلاب زیمتی
نیخستلاو ،عیرسلال دیربختلاو ،قطانم ال
ریضحتو داوم ال رابختال ةیلاثم .مطنتنم ال
تانیعل

دیزم ال فرع

هأالارارط	PMD
ةنیعلال كش یلع طغضا	
نیخستل ةرارل ةجرد	(ةیوئم ةجرد 500 لی لصت جذامن رفوتت) ةیوئم ةجرد 300 - ةفرعل ةرارل ةجرد
بالقل ةدام	تاوألال ذالوف كئابس Cr12MoV
بالقل ةبالص	HRC60-HRC62
ةنیعلال مجح	□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□
ةنیعلال كمس	0.02-0.1 مم (N)
1 یجراخل دعبال	180 * 180 * 130 مم (عافترالال * صرعلال * لوطال)
2 یجراخل دعبال	200 * 200 * 130 مم (عافترالال * صرعلال * لوطال)
3 یجراخل دعبال	300 * 300 * 130 مم (عافترالال * صرعلال * لوطال)
بالقل نزو	مجك 32 / مجك 38 / مجك 88
داعبالا ططخم	

تانيغلا ريضحتل ربتخملل يقلحلا طغضلا بلال

PMO: رصنغلا مقر



ةمدقم

تايركلل ةقدلا ةيلاع ةيقلح طغض بلالوق
ةكببس. ةعانصلو تاربتخملل ي ف ةدحوملا
زرع. مم. $\Phi 3-80$ تاساقم، ةنيتم Cr12MoV
!مويلا ةقدلاو ةءافلا

ديزملل فرعا

ءادالار رارط	ويك م ي ب
ةنغلا لكش	
بالاقل ةدام	Cr12MoV تاودال دالوف ةكببس
لاخدال ةبالص	HRC60-HRC62
ةنغلا مچج تاراخي	$\Phi 7-3$, $\Phi 10-5$, $\Phi 20-10$ مم (M)
فيوحتلا قمع	40 مم (ن)
داعبا	$\Phi 53 * 120$ مم (L * H)
نزولا	1.4 مچك
يكيلاورديءالا قوحسملا سبكم مچجل يطي طخت مسر	3.5 مچك 5 مچك

ي ربتخم يرئاد هاجتالاي ئانث سبك بللق

رصنعلا مقرر: PMSY



ةمدقم


ي ئانث قيقدي رئاد هاجتالاي ئانث سبك بللق
يلاع طغض، يربتخملا مادختسالل هاجتالاي
كئابس نم ةيذالوف كئابس، ةفاثكلا
نداعملا قوحسمل ةيلاثم. Cr12MoV.
كئاماري سللاو.

ديزملا فرعلا

راهجلا رارط	PMSY
ةنيعلا لكش	
بالاقلا ةدام	Cr12MoV: تاودال دالوف ةكبس
رتني دن ةبالص	HRC60-HRC62
ةنيعلا مجح	Φ12 Φ13 Φ15 Φ18 Φ20mm(M)
فيوجتلا قمع	40 مم (ن)
داعبا	Φ88 * 175 مم (L * H)
نزولا	مچك 3.0
يكي لوردي هلا قوحسمل سبك ممحلي طي طخت مسر	

رېتختخم لابل صاخال يراخل سبكلابل صاخال بلال

رصنعل مقرر: PCHF



مقدم

ةقيدل KINTEK رېتختخم سبكلابل بلالوق
ةنيت م. قوئوم لكشب تانيعل ريضحتل
تاجايتحال ةللاثم وصيصختلل ةلباقو
!مويل ك رېتختخم ةءافك ززع. ةعونتمل ثحبلا

ديزملل فرعا

ءادال رارط	PCHF
ةنيعل لكش	
بالاقال نيخست	0°C-500°C
رتنيءنل ةبالص	SUS 304
ةنيعل مءء	يمطع وأ ليطتسم لكش
فيءتال قمع	0.75mm □ 1.35mm □ 1.75mm □ 2.75mm
ءاعبالا	80x80 □ 180x180 □ 200x200mm
نزولا	مءك 0.4 □ مءك 0.8 □ مءك 1.0
يكيلورءل ةل قوئسملا سبكل مءءل يطيءت مئر	

ةلازا نودب ربتخم لل ءارمحل تحت ءعشأل اب سبك بلق بل اوقلا

PMI: رصنع ال مقرر

ةمدقم

ءارمحل تحت ءعشأل ءني عءاءع ءي لمع طي سبت - كفلل ءلباقلا ريغ KINTEK بل اوق مادختساب . بل اوقلا ءلازا نود ءي لاء ءي ذافن قي قحت . في في طلل لي لحتلل ءي لاثم .

ديزملل فرعا



ءاءال رارط	PMI-A	PMI-B
ةني علال لكش	نن سحننل دي برك	
بل اوقلا ءءام	HRC68-HRC85	
لءءال ءبالص	م (م) 13 7	
ةني علال مءء	م (ن) 10	م (ن) 5
في وءل قمع	م (L*W*H) 70 50 76 (L*W*H) 70 30 76	
ءاءال	مءء 0.76	مءء 0.35
نرول	يكي لوردي ءل قو سمل سبك مءءل يطي طء مءر	

قو ح س م ل ا ك ي ر و ب ل ا ض م ح ق و ح س م ت ا ب ي ب ح ط غ ض ب ل ا ق ي ر ب ت خ م ل ا م ا د خ ت س ا ل ل Xrf Xrf ي ر ب ت خ م ل ا PMB: ر ص ن ع ل ا م ق ر



ة م د ق م

ك ي ر و ب ل ا ض م ح ت ا ي ر ك ط غ ض ل ق ي ق د ب ل ا ق
ة ق ي ق د ن ي ع ر ي ض ح ت ل XRF و ي د ا ر ل ا ت ا د ر ت ب
ن م ة د و ج ل ا ة ي ل ا ع و ن ي ت م ة ي ذ ا ل و ف ك ئ ا ب س
ف ي ط ل ا س ا ي ق ل ة ق و ث و م ج ئ ا ت ن ن م ض ت ، ذ ا ل و ف ل ا
ة ن ي س ل ا ة ع ش أ ل ا ب ي و ي د ا ر ل ا ي د ر ت ل ا

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ه ج ل ا ر ا ر ط	PMXB
ة ج ذ و م ن ل ا ة ج ي ت ن ل ا و ة ط و غ ض م ل ا ن ي ع ل ا ل ك ش	
ب ل ا ق ل ا ة د ا م	C-12Nov ت ا و د أ ل ا ذ ا ل و ف ك ئ ا ب س
ل ا خ د ا ل ا ة ب ا ل ص	HRC60-HRC62
ة ي س ا ي ق ل ا ة ن ي ع ل ا م ا ح أ	م م 40 ، م م 32
ف ي و ج ت ل ا ق م ع	45 م م (N)
ل ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ر ط ق ل ا) ة ي ج ر ا خ ل ا د ا ع ب أ ل ا	م م 133 × م م 73
ب ل ا ق ل ا ن ز و	م ح ك 3.2
م ح ج ل ا ط ط خ م	

ل ا ك س ا ب ا ج ي م [ط غ ض ل ا	50	100	200	300	400	600	800	1000	1200	1500
[ن ط] م م 32 ة ن ي ع ل ا ة و ق	4.02	8.04	16	24.1	32.1	48.2	64.3	80.4	96.5	120
[ن ط] م م 40 ة ن ي ع ل ا ة و ق	6.28	12.5	25.1	37.6	50.2	75.3	100	125	150	188

ل ا ك س ا ب ا ج ي م 1500 و ه ب ل ا ق ل ا ط غ ض ل ا ص ق أ ل ا د ح ل ا . ل ا ك س ا ب ا ج ي م 100-800 ق ا ط ن ي ف ل ث م أ ل ا و ح ن ل ا ي ل ع ب ل ا ق ل ا م د خ ت س ي : ة ج ي ص ن

Xrf ي قلح ال ي ذالوف ل قو ح س م ل ا تابي ب ح ط غ ص ب ل ا ق ة ي ذالوف ل ا تابي ب ح ل ع ط غ ص ل ر ب ت خ م ل Kbr

PMXS : ر ص ن ع ل م ق ر



ة م د ق م

ة قل ح ت ا ذ ة ق ي ق د ة ي ذالوف ل ا تابي ب ح ب ل ا ق
ت ا ن ي ع ل ا د ا د ع ل (XRF) ة ي ن ي س ة ع ش أ ر و ل ف ت
ة ق د ن م ص ت و ة ل ا ع ف و ة ن ي ت م . ة ي ر ب ت خ م ل
ة ع ش أ ل ا ب ي ف ي ط ل ا ي و ي د ا ر ل ا ر و ل ف ت ل ل ي ح ت
! ن آ ل ب ل ط ا . ة ص ص خ م ا ح أ ر ف و ت ت . ة ي ن ي س ل

دي زم ل ا ف ر ع ا

ر ا ه ج ل ا ر ا ر ط	PMXS
ة ن ي ع ل ا ل ك ش	
ب ل ا ق ل ا ة د ا م	Cr12MoV ت ا و د ا ل ا ذالوف ل ك ئ ا ب س
ل ا خ د ا ل ا ة ب ا ل ص	HRC60-HRC62
ة ن ي ع ل ا م ح ج	Φ32 م م ، Φ40 م م (M)
ف ي و ج ت ل ا ق م ع	45 م م (ن)
د ا ع ب أ ل ا	Φ73 * 133 م م (ل و ط ل ا) * 133 م م
ن ز و ل ا	3.2 م ح ك
ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا ق و ح س م ل ا س ب ك م م ح ج ل ي ط ي ط خ ت م س ر	

تاقىب بطتل صاخلا لكشلا و ذى رب تخملا سبكل بالاقلا ةىلم عملا

رصنعلا مقر: PMT



ةمدقم

ةصاخلا لكشلا تاذ طغضلا بالاقلا
ةلباق. ةقىق دلا ةىلم عملا تاقىب بطتل
ةددعت لكشلا، طغضلا لىلا ءادأ، صىصختلا
لكىمارى سلا لىلا. تام ادختسالا
بلا لصتا. اهرىغو ةىنالا دىصلا تارضحتس مالاو
موىلا KINTEK!

دىزملا فرعا

ءادالا زارط	PMT
ةنىعلا لكش	
بالاقلا ءدام	Cr12MoV تادالا ذالوف ةكىبس
لاخدالا ءبالص	HRC60-HRC62
(رطقلا) ةنىعلا محح	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20 مم (M) (صىصختلا للاق)
فىوحتلا قمع	40 مم (N) (صىصختلا للاق)
(ىجراخلا) داغبالا	Φ53 * 120 مم (لوطلا) * (عافتالا) * (لوطلا)
نزولا	1.4 (صىصختلا بسح فلتخى) آبرىقت محك
ىكىلوردىلا قوحسملا سبك محح قفاوتل لىطىطخت مسر	

مادختسالا ل يربتخم لاناووساأ سبكا لبالا ق عي مجت يل معمالا

PMAC: رصنعالا مقرر

ةمدقم

ريضحتل زاتمم يربتخم لاناووساأ سبكا لبالا ق
حيصتلا عنمي .بويعالا نم ةللا خة ني
ةصصخم ماحأ .ةناتمالا قئاف يئاباي ذالوف
نآلا كبالا ق لعل لصحا .ةحاتم

ديزمالا فرعا



زارطالا	PMAC-A	PMAC-B	PMAC-C	PMAC-D	PMAC-E
ةدامالا	Cr12MoV				
ةبالاص لاخلالا	HRC60-HRC62				
ةنعالا مح	Φ3 Φ4 Φ5 □ Φ5 □ Φ6Φ8 Φ10mm (M)	Φ12 Φ12 Φ13 Φ13 Φ15 Φ18 Φ20 مم (M)	Φ30 Φ40 مم (م)	Φ50 Φ60 مم (م)	Φ70 Φ70 □ 80 مم (م)
قمع فيوحتالا	30 مم (ن)	40 مم (ن)	50 مم (ن)	55 مم (N)	60 مم (N)
داغأالا ةيخراالا	Φ43*93 مم (اغالال*الوطلالا)	Φ53*120 مم (اغالال*الوطلالا)	Φ73*133mm□ Φ95*133mm(L*H)	Φ115 * 150 مم Φ127 * 150 مم (L * H)	Φ153*180mm□ Φ180*180mm(L*H)
محاك (نزالا)	0.75 محاك	1.2 محاك	3.8 محاك □ 6.3 محاك	14 محاك □ 20 محاك	30 محاك □ 40 محاك

يخا ماحا صيصحت نكمي

ي ربت خمل م ادخت سلال ع برمل ربت خمل س بكم بل اق عي مجت

PMAS : رصن عل مقرر

ة مدقم

س بكم بل اقو لل عي مجت بل اق ن مضي
تان عي لل قيق د ادع كINTEK ن م ة ربت خمل
مي م صت عم فلت ل ع ن مي امم ، ة ساس ل داوم ل
ة قيقر ل حئ ارش ل ل ة ل اثم . ك ي ك ف ل ع ر س
ة قو و م ل بل اقو لل ة ل ازو .

دي زم ل فرع

رار طلا	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
ة دام ل	Cr12MoV				
ة بال ص ل ا ح د ل	HRC60-HRC62				
ة ن ع ل ا ح ح	3 * 3 □ 4 * 4 □ 4 □ 5 * 5 □ 6 □ 6 □ 8 * 8 □ 8 □ 10 * 10 م (M)	12*12□ 15*15□ 18*18□ 20*20mm(M)	30*30 □ 40*40*40 م (م)	50 * 50 □ 50 □ 60 * 60 م (م)	70*70 □ 80*80*80 م (م)
ق م ع ف ي و ح ل ا	30 م (N)	40 م (N)	50 م (N)	55 م (N)	60 م (N)
د ا ع ب أ ل ا ة ح ر ا خ ل ا	Φ53*120 م (ا ف ت ر ا ل * ل و ط ل ا)	Φ73*133 م (ا ف ت ر ا ل * ل و ط ل ا)	Φ95*133mm□ Φ115*133mm(L*H)	Φ127 * 150 م Φ127 * 150 م (L * H)	Φ180*180mm□ Φ200*180mm(L*H)
م ح ك) ن ز و ل ا	1.2 م ح ك	3.6 م ح ك	7 م ح ك □ 14 م ح ك	20 م ح ك □ 30 م ح ك	40 م ح ك □ 50 م ح ك

ي ر ح ا م ا ح ا ص ي ص ح ت ن ك م ي

تانيعل ريضحتل ديبركل ربتخم ديبرك سبك بلق ةيربتخملا

PMW : رصنعل مقر

ةمدقم

ديبركل نم ةزاتمم ةيربتخم سبك بلق
ةنيتم . ةقذب تانيعل ريضحتل ديبركل
ةلباق ماحأ ، YT15 ةدام نم ةبالصل ةيلاعو
ثاحبأو XRF ةزهجأل ةيلاثم . صيصختلل
اهريغو تايراطبل

ديزمل فرع

ليدوملا	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
ةماخل	YT15 ديبرك						
لاخلإل ةبالص	HRC85-HRC90						
ةنعل ماح	م 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 10	م 12 / 13 / 13 / 15 / 18 / 20	م 22 / 25 / 28 / 30				
فيوتل قمع	م 30	م 40	م 45				
ةجراخل داغال	م 43×93	م 53×120	م 73×133				
نزل (مك)	0.78	1.8	3.8				

يرحأ ماحأ صيصحت نكمي

ةنزاوتملا ةبلوقلل ةيربتملا نزاوتملا سبكلال بلاوق

رصنعلا مقر : PIPM




ةمدقم

ةدوجلالة لاعتيتبثتلا يواستم طغض بلاوق
ةدحوم ةفاتك قيقحت - لماعملا سباكل
داوملل ةمدقتم ثاأ ةقيد تانوكمو
نآلا KINTEK لولح فشكتسا

ديزملا فرعا

يـرـبـتـخـمـالـمـادـخـتـسـالـلـعـبـرـمـالـرـبـتـخـمـالـسـبـكـمـبـلـاق

PMS :رـصـنـعـالـمـقـر



ةـمـدـقـم

ةـسـوبـكـمـالـمـادـخـتـسـالـلـعـبـرـمـالـKINTEK بـلـاـوقـعـنـصـت
ذالـوـف .ةـقـدـبـةـدـحـومـةـيـطـيـرـشـتـانـيـعـيـرـبـتـخـمـالـ
يـلـاـثـم ،مـاـجـأـلـاـدـدـعـتـم ،نـيـتـم Cr12MoV
كـتـانـيـعـدـادـعـإـزـع .ةـيـلـمـعـمـالـتـاقـيـبـطـلـل
مـوـيـلـ!

دـيـزـمـالـفـرـعـا

رـاـطـلـا	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
ةـدـامـالـ	Cr12MoV						
ةـبـالـص لـاـجـدـالـ	HRC60-HRC62						
ةـنـيـعـالـمـجـح	3 × 3 × 3 / 4 × 4 / 5 × 5 / 6 × 6 / 8 × 8 / 10 × 10 مـم	12 × 12 × 12 / 15 × 15 / 16 × 16 / 18 × 18 / 20 × 20 مـم	22 × 22 × 22 / 25 × 25 × 25 / 30 × 30 مـم	32 × 32 × 32 / 35 × 35 / 40 × 40 مـم	50×50×60×60×60×70×70 مـم	81-150 مـم (بـنـاـج لـيـوـط)	151-200 مـم (بـنـاـج لـيـوـط)
قـمـع فـيـوـجـتـالـ	20 مـم	30 مـم	40 مـم	45 مـم	55/60/65 مـم	60 مـم	60 مـم
دـاعـبـأـلـا ةـجـرـاـخـالـ	φ 43 × 93 مـم	φ53×120 مـم	φ73×133 مـم	φ88×150 مـم	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160 × 140 مـم	220 × 160 مـم
لـاـجـكـنـزـولـا	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25 مـجـك - 40 مـجـك	45 مـجـك - 80 مـجـك

لـيـصـاـفـتـالـيـلـعـلـوـصـحـلـلـاـنـبـلـصـتـا .يـرـخـاـمـاـجـأـصـيـصـخـتـنـكـمـي

مادختس الال ي ناو طسا ي رب تخم ي ناو طسا طغض بل اق

ي رب تخم ال

PMc : رصن عل مق ر

ةم دقم

تان ي عل ا د اعل ة ق ي ق د ة ي ناو طسا طغض بل اق
ةل باق و ، اءاأل ةل ل ع و ، ةن ي تم . ة ي رب تخم ال
ة شأل اب رول فت ال ضا ر ءأل ص ي ص تخ تل
اوم ال ر اب تخ او تاي راط بل ا ش ا ب أ ة ي ن ي س ال
! موي ال ك صا خ ي ل ع ل ص ا

ي زمل ا فر ع

تافصاوم ال ة ي ن	ي ال امل بل اق ال ن ي و ك ر تخا تافصاوم ال ن م ة صا ال ا ك تابل طم لم م ي ص ت م . اءا د ا ة ي ل ي ص ف ال رب ع ق س ت م اءا م ي د ق ت ل ا ن بل اق طوغض ال او تان ي عل ا م ا ح ا ن م ة ع و م ح م	رارط را ء ال	PMc-A	PMc-B	PMc-C	PMc-D	PMc-E
PMc-F	PMc-G	بل اق ال ة ا م					
ي ل ع ت ا و األ ا ذال وف ASSAB +17 ة ر س ال	ت ا و األ ا ذال وف ك ئاب س Cr12MoV	ل ا خ ا ل ا ة بال ص					
HRC68-HRC70	HRC60-HRC62	ح ح ة ي ن	Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 (M)	Φ7 8 9 10 11 11.5 12 12.7 13 mm(M)	Φ15 Φ15 Φ16 Φ18 Φ20 20 Φ22 Φ25 (M)	Φ28 Φ28 Φ30 Φ32 Φ35 Φ40 (M)	Φ50 Φ50 Φ60 Φ70 (M)
ΦΦ80 Φ90 100 (M)	Φ120 Φ150 (M)	ق م ع ف ي و ح ت ال	20 م (N)	30 م (N)	40 م (N)	45 م (N)	55 60 60 65 (N)
65 م (N)	65 م (N)	ا ع بال ا	م 43 * 78 (ل و ط ال) (ا ع ا ت ر ال)	م 43 * 93 (ا ع ا ت ر ال) (ل و ط ال)	Φ53 * 120 (L * H)	Φ73 * 133 (L * H)	Φ88*150mm Φ98*180mm Φ108*180mm(L*H)
Φ118*150mm Φ128*180mm Φ138*180mm(L*H)	Φ168*180mm Φ218*180mm(L*H)	ن زول	م ح ك 0.55	م ح ك 0.67	م ح ك 1.34	م ح ك 2.9	م ح ك 5.1 7.3 9 م ح ك

؟ ص ص خ م س ا ق م ي ل ا ح ا ت ل ل 40 م ح ك 30 م ح ك 20 م ح ك 20 م ح ك 14 م ح ك 11.5

تحت قعشأل اب نيخستلل يمكلل حطسمم بلالقل بلالقل قراحلل قجر د ي ف قيقلل مكلل حللل ءارمحلل PMHD :رصنل مقرر



قمدقم

قعشأل اب نيخستلل قيقل حطسمم بلالقل بلالقل
قراحلل دحوم عيزوت - تاربخلل ءارمحلل تحت
قيلل ءارحلل تاجر د ي ف تابثو ، PID مكلل حلل
!مويلا كتنيل دادل زرع

ديزلل فرل

راحلل رارط	PMHD-A	PMHD-B
قنل ل كشل		
بلالقل نيخست	0.0°C-300.0°C	0.0°C-300.0°C
بلالقل قدام	تاوألل بلصلل كئابس : Cr12MoV	بلصلل ءاأ ءكيبس : Cr12MoV
قنل مكلل ح	Φ50 م (د)	Φ25 م (د)
قنل كسم	رتموركيل م 15-100	25 □ 50 □ 50 □ 100 □ 250 □ 500 □ 6 (ساي ق تاقلل ح)
داعبالل	200*60 م (D*H)	200*60 م (D*H)
نزولل	طاو 220 /تلوف 300	طاو 220 /تلوف 300
يكيلورديلل قوئسمملا سبك مكلل حللل قنل طلخل مسم		

ين اوطسأ يرب تخم يئ ابرهك نيخست سبكم بل اق يرب تخم الم ادخست سالل PMH : رصن عل مقرر



ةمدقم

يئ ابرهك لل نيخست لل سبكم بل اق رفوي
ي تح) أعيرس أنيخست KINTEK م ين اوطسأ لل
ةل باق أم اء أو، أقي قد أم كحت و، (ةي وئ م ة جرد 500
ة. يرب تخم الم تاني عل ريضحتل صي صخستل
كي ماري سالل و تاي راطبل اء باق لة لي اء م
ءاوم لاو.

دي زم لل فرع

ةني عل لكش يل طغصا	
نيخست لل ة راء ة جرد	(ةي وئ م ة جرد 500 ل لصت جءام ن رفوت) ةي وئ م ة جرد 300.0-ة فرغا ة راء ة جرد
ربول ةءام	ةي وئ م ة جرد 440 :ءاودال ءالوف كئابس
لءءال ءبالص	HRC60-HRC62
ةني عل مءء	صي صخستل لل باق) م 10، 13، 15، 20، 30، 40
في وءل قمع	40 م م (ن)
ةي راء لل ءءال	78 * 138 م م، 90 * 138 م م (L * H)
ةءال ءورم	(ءلوف 110 / ءلوف 220 صي صخستل نكمي) طاو 300
بل اءل نءو	آبي رقت مءك 9
ءءال طءم	

للكساب اءم] بل اءل طغص	50	100	300	400	600	800	1000	1200	1500
8 T	0.25	0.5	1.5	2.01	3.01	4.02	5.02	6.03	7.53
10 T	0.39	0.78	2.35	3.14	4.71	6.28	7.85	9.42	11.7
12 T	0.56	1.13	3.39	4.52	6.78	9.04	11.3	13.5	16.9
13 T	0.66	1.32	3.98	5.3	7.96	10.6	13.2	15.9	19.9
15 T	0.88	1.76	5.3	7.06	10.6	14.1	17.6	21.2	26.5
20 T	1.57	3.14	9.42	12.5	18.8	25.1	31.4	37.6	47.1

PMID: رصنعلا مقر



ةمدقم

في رتب تخمير KINTEK سبائك بل اوق نمضت
نم ةني تم ةني ب عم تاني علل اقي قد اري ضحت
XRF و FTIR ثا ب آل ةي لاثم . نت سجن تل دي برك
ةص صخم ما جأ رف وت . تاي راط بل ثا ب أو

دي زمل ا فرعا

زاده‌ال زارط		PMID
ةينعل لكش		
بالاقلا ةدام		نتسجتلت ديبرك
رتندينإلإ ةبالص		HRC68-HRC85
يسايقلقا ةينةلمجج		Φ13 مم (M)
فيفوتلقممع		20 مم (N)
داعبالأ		Φ43 * 78 مم (L * H)
نزول		مجك 0.76
يكيلورديهل وقوسمل سبكم بالاقمجل طيطخت مسر		

رېتخم ل ل هاجتالاي ئانث ع برم طغض بل اق

رصن عل م قر: PMS-F



ةمدقم

بل اق عم ةقدلا ةيلاع قوح سم ةبلوق ىلع لصح
KINTEK نم هاجتالاي ئانث ع برم طغض ل
ةقئاف ةيلم عم جئاتن ىلع لوصحلل
!نآل فشكتسا

ديزملا فرع

كصلل ج دومن	PMSY
هنيعل لكش تاي ناكم	
بل اقل ا ةدام	Cr12MoV: تاودال ذالوف كئابس
رتندن ةبالص	HRC60-HRC62
(صيصخ تلل ةلباق) ةسايقل تانغل ام اجأ	12*12, 15*15, 18*18, 20*20 مم (M)
فيجوتل قمع	40 مم (N)
داعبالا	Φ88 * 175 مم (لوطلا) * 175
نزولا	محك 3.0
يكي لوردي هلقو ح سم لس بكم بل اق تانوكمل يطي طخت مسر	

اهكفكفتو ةيربتملم رارزأل تاذ ةيراطبلا كيكفت بلق اهقالغو

رصنعلا مقر: PCKM



ةمدقم

قلغم اكحل ةقيدلا KINTEK بلاوق نمضت
مكحم جئاتن ةقيدلا رارزأل تاذ تيراطبلا
تاربتم لل ثولتلا نم ةيللخو قالغلإ
ةنيتم لولح عم ةءفكلا زيزعت. جاتنإلو
ءادلأ ةيللحو

ديزملا فرعإ

كصللا جذومن	رزلأ ةيراطب ةلازأ بلق	رزلأ ةيراطب متخ بلق
كيكفتلا بلق	CR16, CR20, CR24, CR30 يرايتخ	CR16, CR2, CR24, CR30 يرايتخ
كيكفتلا طغص		نط 0.8-1.2
ءاعبالا	Φ60 * 140 مم (L * H)	Φ60 × 140 مم (LXH)
نزولا	مك 1.85	مك 1.85

متخللا بلق مكح ططغم

رب تخم لارز ة طغض ب ي حول لار ق لار تخ بل اق PMN: رصن علار مقرر



ةمدقم


ةيراطب ليلحتو عي مجتل قيق د تخ بل اق
CR16- CR30 عم قفاوتم ، نيت م يوقم ذالوف . رزل
لصح . اهئادأو ةيراطب لار ةمالس زينعت .
!نآلار كتصاخ يلعل

ديزملار فرعل

زاهجلار رارط	PMN
صرغلار يئانث بل اق	جودرملار م ادختس لار او حتفلار او متغلار
متخلار ة فيطو	يراي تخ CR16, CR20, CR24, CR30
متخلار طغض	نط 0.8-1.2
كيكفتلار ة فيطو	يراي تخ CR16, CR20, CR24, CR30
كيكفتلار طغض	
يكيك لوردي هلقو حسم لار سبكم مجحل يطي طخت م سسر	

ي ر ب ت خ م ل ا ع ل ض م ل ا ة ف ا ح ص ل ا ب ل ا ق

ر ص ن ع ل م ق ر : PMPD



ة م د ق م

داوم ل ا و ق ي ح ا س م ل ل ق ي ق د ع ل ض م س ب ك ب ل ا ق
ط غ ض ل ا ي ل ا ع ط غ ض ، ة ص ص خ م ل ا ك ش أ . ة ن د ع م ل ا
ع . ن ي ن ص ت ل ا و ل م ا ع م ل ل ة ي ل ا ث م . ن ي ت م م ي م ص ت

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ه ج ل ا ر ا ر ط	PMPD
ه ن ع ل ل ك ش	(ج. ل ا ، ع ا ل ص ا ل ا ي س ا د س ، ع ب ر م ، ل ا ث م ل ا ل ي ب س ي ل ع ، ع ا ل ص ا ل ا د د ع ت م)
ب ل ا ق ل ا ة د ا م	Cr12MoV ت ا و د ا ل ا د ا ل و ف ك ئ ا ب س
ب ل ا ق ل ا ة ب ا ل ص	HRC60-HRC62
ص ي ص خ ت ل ل ة ل ب ا ق ، ة ل ث م ا) ة ن ع ل ا م ح ج	5 × 5, 10 × 10, 15 × 15, 20 × 20 م م (M)
ف ي ج و ت ل ا ق م ع	40 م م (N) ص ي ص خ ت ل ل ل ب ا ق
ل ا ل ك ل ا ب ل ا ق ل ا) د ا ع ا ل ا	Φ53*120 م م (ا غ ا ف ت ر ا ل ا * ل و ط ل ا)
ل ا ب ي ر ق ت) ن ز و ل ا	1.4 م ح ك (د ق)
ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا ق و ح س م ل ا س ب ك م ح ج ق ف ا و ت ل ي ط ي ط خ ت م س ر	

رېتخم الما ي ققش تلل داضم الما طغض الما بلق

رصنن الما مقرر: PML



ةمدقم

مادختس الما ققش تلل داضم قق قق سبب بلق طغض الما مواقم، نيتم Cr12MoV ذالوف .يلمعم الما يلاثم .صي صختلل ةلباق تاساقم، يلاع الما !نآلا كبلق ىلع لصح .داوم الما رابتخال

ديزم الما فرع

راهج الما رارط	PMT
ةنعم الما لكش	
بلق الما ةدام	Cr12MoV تاودال ذالوف ةكبس
لاخدال ةبالص	HRC60-HRC62
(ةيسايق تارايج) ةنعم الما محج	(M - صي صختلل لباق) مم 6، 8، 10، 15، 20، 30، 40، 50، 60، 80، 100، 120، 150، 200، 250، 300، 350، 400، 450، 500، 550، 600، 650، 700، 750، 800، 850، 900، 950، 1000، 1100، 1200، 1300، 1400، 1500، 1600، 1700، 1800، 1900، 2000، 2100، 2200، 2300، 2400، 2500، 2600، 2700، 2800، 2900، 3000، 3100، 3200، 3300، 3400، 3500، 3600، 3700، 3800، 3900، 4000، 4100، 4200، 4300، 4400، 4500، 4600، 4700، 4800، 4900، 5000، 5100، 5200، 5300، 5400، 5500، 5600، 5700، 5800، 5900، 6000، 6100، 6200، 6300، 6400، 6500، 6600، 6700، 6800، 6900، 7000، 7100، 7200، 7300، 7400، 7500، 7600، 7700، 7800، 7900، 8000، 8100، 8200، 8300، 8400، 8500، 8600، 8700، 8800، 8900، 9000، 9100، 9200، 9300، 9400، 9500، 9600، 9700، 9800، 9900، 10000
فيجوتل قمع	(N - صي صختلل لباق) مم 40
داعبالا (ايجراخ الما)	(عافتالال * لوطال) مم 98 * 120
نزول	آبيرقت محك 5
يكي لوردي هلا قوح سمل سببكم محج قفاوتل ينايبل مسرلا	

نازي م عم ي ناو ط س أ ي ر ب ت خ م ي ناو ط س أ ط غ ض ب ل ا ق

ر ص ن ع ل ا م ق ر : P C M C



ة م د ق م

KINTEK ن م ي ناو ط س أ ل ا ط غ ا ض ل ا ب ل ا ق ل ا ن م ض ي ل ا ك ش أ و د ح و م ط غ ض ب د ا و م ل ل ة ق ي ق د ة ج ل ا ع م ت ا ر ب ت خ م ل ل ة ي ل ا ث م . ي ر ا ي ت خ ا ن ي خ س ت و ة د د ع ت م ! ن آ ل ا ء ا ر ب خ ل ا ة ر و ش م ي ل ع ل ص ح ا . ت ا ع ا ن ص ل ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ه ا د ا ل ا ر ا ط	P C M C
ة ن ع ي ل ا ل ك ش	
ب ل ا ق ل ا ن ي خ س ت	ت ا و د ا ل ا ذ ا ل و ف ك ن ا ب س : Cr12MoV
ر ت ن د ن ا ة ب ا ل ص	HRC60-HRC62
ة ن ع ي ل ا م ح ح	Φ10 Φ12 □ Φ12 Φ13 □ Φ15 Φ18 Φ20 (M)
ف ي و ج ت ل ا ق م ع	100 م م (N)
د ا ع ب أ	Φ53 * 220 م م (L * H)
ن ز و ل ا	4.8 م ح ك
ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا ق و ح س م ل ا س ب ك م م ح ح ل ي ط ي ط خ ت م س ر	

ةق ل ح ب ي ر ب ت خ م ل ا ق و ح س م ل ا ت ا ب ي ب ح ط غ ض ب ل ا ق Ftir ل ل ح ت ل Kbr ة ي ك ي ت س ا ل ب PMXP : ر ص ن ع ل م ق ر



ة م د ق م

ع م XRF ل ل ح ت ل ق و ح س م ل ا ت ا ب ي ب ح ط غ ض ب ل ا ق ل ص ح ا . ق ي ق د ت ا ن ي ع د ا د ع ل ة ي ك ي ت س ا ل ب ت ا ق ل ح ن م ن ي ت م م ي م ص ت ب ة د ح و م ت ا ب ي ب ح ي ل ع ة ص ص خ م ت ا س ا ق م . ت ا و د أ ل ا ذ ا ل و ف ل ا ك ئ ا ب س ة ر ف و ت م .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ز ا ه ج ل ا ج د و م ن	PMXP
ة ط و غ ص م ل ا ن ي ع ل ا ل ك ش	
ن ي خ س ت ل ا ة ر ا ح ة ج ر د	(ة ن خ س م ل ا ب ل ا و ق ل ا ع ا و ن أ و ا ة ن خ س م ل ا ة ي ر ب خ م ل ا س ب ا ك م ل ا ع م م ا د خ ت س ا ل ل : ة ط ح ا ل م) ة ي و ئ م ة ج ر د 300 - ة ف ر ع ل ا ة ر ا ح ة ج ر د
ب ل ا ق ل ا ة د ا م	ت ا و د أ ل ا ذ ا ل و ف ل ا ك ئ ا ب س
ة ن ي ع ل ا م ح ج	م م 25 ر ط ق
ة ن ي ع ل ا ك م س	15, 25, 50, 100, 250, 500 ر ت م و ر ك ي م (ة ي م ك ت ا ق ل ح 6 م ا د خ ت س ا ب)
ي ج ر ا خ ل ا د ع ب ل ا	200*60 م م (ر ط ق ل ا) * ر ط ق ل ا)
ة ق ا ط ل ا د و ر م	220 ة ط ب ت ر م ل ا ة ن خ س م ل ا س ب ا ك م ل ا ب ة ل ص ت ا ذ : ة ط ح ا ل م) ط ا و 300 / ت ل و ف 220
ت ا س ا ق م ل ا ط ط خ م	

رب تخم الم تاي رك سب ك ب لاق

PMQ: رصنع الم مقرر



ةمدقم

ل ك ش ت ل ءادأ ل ة ل ل ا ع ة ي و ر ك س ب ك ب ل ا و ق
ة ن ي ت م ت ا م ي م ص ت . ة ق د ب ة ل م ع م ل ا د ا و م ل ا
ط غ ض ل ت ا م ا د خ ت س ا ل ا ة د د ع ت م و
Φ3-80 م ا ج أ ل ا ف ش ك ت س ا . ك ي م ا ر ي س ل ل ا / ن د ا ع م ل ا
! م و ي ل KINTEK ء ا ر ب خ ب ل ص ت ا . م م

دي زم الم فرع

ءادأ ل ا ر ا ط	و ي ك م ا ي ب	
ة ن ع ل ل ك ش		
ب ل ا ق ل ن ي خ س ت	ب ل ص ل ل ءادأ ب ل ص ل ل ك ئ ا ب س Cr12MoV	
ر ت ن د ن ة ب ا ل ص	HRC60-HRC62	
ة ن ع ل م ج ح	Φ6 Φ6 Φ8 Φ8 Φ10 Φ15 Φ20 م م (M)	Φ30 Φ40 Φ50 م م (M)
ف ي و ج ت ل ق م ع	40 م م (ن)	60 م م (ن)
د ا ع ب أ	Φ53 * 120 م م (L * H)	Φ88*150 م م (ا ع ا ف ت ر ا ل * ل و ط ل ا)
ن ز و ل ا	1.4 م ج ك	5.8 م ج ك
ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا ق و ح س م ل س ب ك م م ج ح ل ي ط ي ط خ ت م س ر		



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءا ء 89 مقر :يسئرل رقملا
نصلل ،وشغنشت ،ةقئافل اءءولونكلا

WhatsApp