



KINTEK PRESS

جولات كليا يملاع لاربت خم لاة ب طم

خالإ , يربت خم يكي لورديه سبكم Contact us for more catalogs of

ي ربت خمل 2T يكي لوردي هلا ي ربت خمل تابي بحل سبكم 2T J Kbr Ftir ي ربت خمل تابي بحل سبكم

رصنع ال مقرر: KT-KBP



ةمدقم

يكي لوردي هلا ي ربت خمل 2T KINTEK سبكم قوف ةعشأل نم ةقيقد ةني ع دادعإل KINTEK 2T ةي جسفنبل ةي جسفنبل قوف ةعشأل ةي جسفنبل KBr تاي رك ءاشنإو، (FTIR) ءارمحل تح ةعشأل تام ادخسالا ددعتم داوملا رابتخاو، ةني تمل ا. ثاحبال تاربت خمل ةي لاثم.

ديزل فرعا

زارملا	PCKBR-2T
لمعلا طغص (T)	0-2 (لاكساب اجم 30)
سبكملا رطق	45 مم
طغصلا رارقتسا	قئاقد 10/لاكساب اجم 1 ≤
لمعلا ءلواط رطق	45 مم
ةدمعلا ددع	نانتا
قمع × صرع) لمعلا ءحاسم	54 × 55 مم
عافترال × لوطلا × صرعلا) داعبالا	100 × 220 × 220 مم
محك) نرولا	4.8 ممك

رَبْتِخْمَلَل صَارِقْأ سَبْكَمْ يَوْدِي يَرْبِخْمَلَل يَكِي لَوْرْدِيَه سَبْكَمْ

رَبْتِخْمَلَل مَقْر: PCF



ةَمْدَقْم

يَوْدِي لَل يَرْبِخْمَلَل يَكِي لَوْرْدِيَه لَل سَبْكَمْ لَل مَضِي قِي قِدو نَمَآ تَانِي ع رِي ضَحْت KINTEK نَم ي قَاوَلَا ةَدَدْتَمَلَا هَتَا قِي بَطْتو نِي تَمَلَا هَلْ كِيَه لَضْفب يَلَا ثَم . ةَمْدَقْتَمَلَا ةَمَلَسَلَا تَا زِي مَو تَارْبْتِخْمَلَل

دِي زَمَلَا فِرْعَا

رَاهَجَلَا لِي دَوْم	PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
طَغْضَلَا قَاطَن	اِحِي م 0-30 (نط 0-15 لال كساب)	اِحِي م 0-34 (نط 0-24 لال كساب)	اِحِي م 0-31.5 (نط 0-30 لال كساب)	اِحِي م 0-30 (نط 0-40 لال كساب)	اِحِي م 0-34 (نط 0-60 لال كساب)
سَبْكَمْ لَل رَطَق	Φ80 م (d)	Φ95 م (d)	Φ110 م (d)	Φ130 م (d)	Φ150 م (d)
طَغْضَلَا سَايْ قَم	ةَفَاتْكَو طَغْضَلَا صِرْع طَغْضَلَا	ةَفَاتْكَو طَغْضَلَا صِرْع طَغْضَلَا	ةَفَاتْكَو طَغْضَلَا صِرْع طَغْضَلَا	ةَفَاتْكَو طَغْضَلَا صِرْع طَغْضَلَا	ةَفَاتْكَو طَغْضَلَا صِرْع طَغْضَلَا
طَوْنِش يَصْقَا سَبْكَمْ لَل	30 م	30 م	40 م	50 م	50 م
ي قَاوَا ءَا طَع	يَلْوَب (سَالَج يَسْ كِيَلْب تَالِي رِي كَاتِي م لِي ثِي م)	يَلْوَب (سَالَج يَسْ كِيَلْب تَالِي رِي كَاتِي م لِي ثِي م)	يَلْوَب (سَالَج يَسْ كِيَلْب تَالِي رِي كَاتِي م لِي ثِي م)	يَلْوَب (سَالَج يَسْ كِيَلْب تَالِي رِي كَاتِي م لِي ثِي م)	يَلْوَب (سَالَج يَسْ كِيَلْب تَالِي رِي كَاتِي م لِي ثِي م)
رَارِقْت سَا طَغْضَلَا	قَائِقْد 10 لال كساب اِحِي م ≤1	قَائِقْد 10 لال كساب اِحِي م ≤1	قَائِقْد 10 لال كساب اِحِي م ≤1	قَائِقْد 10 لال كساب اِحِي م ≤1	قَائِقْد 10 لال كساب اِحِي م ≤1
هَلْوَا ط رَطَق لَمَعَلَا	Φ90 م (D)	Φ105 م (D)	Φ120 م (D)	Φ140 م (D)	Φ160 م (D)
ةَدَمَعَلَا دَدَع	ةَبْرَا	ةَبْرَا	ةَبْرَا	ةَبْرَا	ةَبْرَا
لَمَعَلَا ءَحَا سَم	80×130 م (M×N)	112×160 م (M×N)	112×160 م (M×N)	126×185 م (M×N)	185×250 م (M×N)
دَا عَا لَا	260×175×395 م (L×W×H)	305×195×425 م (L×W×H)	305×195×425 م (L×W×H)	355×215×505 م (L×W×H)	405×240×565 م (L×W×H)
نَزْوَلَا	مَحْ ك 42	مَحْ ك 65	مَحْ ك 65	مَحْ ك 90	مَحْ ك 120

لَا كَسَاب اِحِي م (طَغْضَلَا)	(نط) ةَوَقَلَا
0.75	1
2.2	3
3.7	5
7.5	10
9	12
11.3	15
15	20
22.5	30
30	40

اِحِي م 35 غَلَا بَلَا مَاطَنَلَا طَغْضَلَا زَوَا جَتَا لَل مَمَا ءَادَعَمَلَا رَمَع ءَلَا طَلَل لال كَسَاب

ةيكي لوردية لة تارب تخم لة تارب تخم لة طغض ةنيكام قودنصل ة تارب تخم لة تارب تخم لة سبكم لة ة تارب تخم لة تازافقلا

رصنن لة مقرر: PCG



ةمدقم

تازافقلا قويدانصل قويد تارب تخم سبكم
يمقرر مكحت عم برس تلال عنام جمدم ميمصت
يف ةلماخل داوم لة ةلماخل يلاثم. طغض لة يف
نآل فشكتسا. لماخل وجل!

ديزمل افرع

راهجلا زارط	PCG-25T1818	PCG-25T2020
طغض لة قاطن	0-25T	0-25T
طغض لة ةلماخل	طغض لة يف فخ-طغض لة ةجرب-طغض لة ةجرب-طغض لة ةجرب توقوم لة	طغض لة يف فخ-طغض لة ةجرب-طغض لة ةجرب-طغض لة توقوم لة
طغض لة سباب تاحن مز	0-999.59 (يناوثلاب)	0-999.59 (يناوثلاب)
نخس لة ةرارح ةجرد	500 °C	500 °C
نخس لة ةجول	180×180 مم	200×200 مم
تازافقلا قودنصل صبم	304 تاس	304 تاس
ويدوت سالا مجح	780×650×700 مم	780×650×700 مم
ةروضق م لة مجة ةلماخل تال	Φ240×260 مم	Φ240×260 مم
عارف لة ةجرد	-0.1 لاساب اجم	-0.1 لاساب اجم
لمالك لة ةنيكام لة مجة	1200 × 950 × 1800 مم (لوطلا × لوطلا × لوطلا)	1200 × 950 × 1800 مم (لوطلا × لوطلا × لوطلا)
ةقاطلا رصم	زتره 50 ت لوف 220	زتره 50 ت لوف 220

ةجسنأل اعطقتل ربتملل ةيودي ةيرهجم اعطقت ةادأ

رصنعلا مقر: PT10



ةمدقم

لصحا: تاربتتملل ةقيد ةيودي اعطقت ةادأ لالخنم تانيعلل قستمو قيقدر يضحت ىلع ةيلاثم. ليدعتلل لباق ةقيدلا اعطقت ةعانصل او ةيدغلأ او ثاحبألل

ديزملل فرعا

زاهجل زارط	PT10
بلاقلا ةدام	3Cr13 (يورم أصلل مواقم ذالوف)
ةجيشلا مجح	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19 (د)
ةيلكلا داعبالا	120 * 200 * 280 مم (لوطلا) * لوطلا * لوطلا
تادعلمل نزو	مك 10
ةنيكاملا مجح ططم	

ةيرزلا تايراطبلل ةيرزلا ةيراطبلل متخ ةلآ رصنع ل مقرر: PC2NS



ةمدقم

يودي ل ةيرزلا تايراطبلل برست عنام نمضي
تايراطبل أمكحم و أقيقد أمكح إ KINTEK نم
شحب ل و تاربتخم ل ل يلاثم. CR2032 و LR44
!نآلة ةءافكل زرع. ريغصلل جاتن إ ل و ريوطتل و

ديزملل فرع

راهجل رارط	PC2NS
طغصلل قاطن	0-2 (الكساب اجم 0-25) نط
سبكم ل رطق	مورك ل ةيلطم تي زة ناطسأ ي ف (د) م 32
طغصلل سايقم	ل الكساب اجم 0.00-40.00 يمقرر ضرع
يسايق ل بلال	ةيسايق ل CR20 ةلسلس ةمزح بلال
برستل عنام بلال	خ. ل CR16، CR20، CR24، CR30، يرايخ
مخ ل طغصل	نط 0.8-1.2 ني بأمومع
فالغل ةلازا بلال	خ. ل CR16، CR20، CR24، CR30، يرايخ
بلال ةلازا طغصل	نط 0.4 دودج ي ف ماغ لكشب
ةيلكل داعبالا	210*165*290mm(LX*W*H)
تادعملل نزو	مك 12
ةنيكاملل مجح ططغم	

ةيراطبلال متخل ةيوديلا رزلا ةيراطبلال متخ ةنيكام

رصنعلا مقرر: PC2N



ةمدقم

ةيراطبلال متخل ةيوديلا رزلا ةيراطبلال متخ زاخ راعسأبو ةقذب ربتخملال قالغإ ماكحلل يّرزلا ززعي LR44 و CR2032 تيراطبلال يلاثم. ةلوقعم يلعل لصح. ةيراطبلال رمعل ليطيو ةمالسلال! نآلا كتصاخ

ديزملال فرعا

راهجال رارط	PC-2N
طغضلا قاطن	0-2 (لاكساب احي م 0-25) نط
سبكمال رطق	موركلاب ةيلطم تيز ةناووسأ ي ف (د) م 32
طغضلا سايقم	طغضلاو طغضلل جودزم سايقم ضرع
يسايق بالاق	ةيسايقلا CR20 ةلسلس ةمزح بالاق
برستلل عنان بالاق	حلل، CR16، CR20، CR24، CR30، يرايخا
متخلال طغض	نط 0.8-1.2 ني بامومع
فالغلا ةلازا بالاق	حلل، CR16، CR20، CR24، CR30، يرايخا
بالاقلا ةلازا طغض	نط 0.4 دوج ي ف ماع لكشب
ةيلكل داعبالا	210*165*290mm(LX*W*H)
تادعمال نزو	مك 12
ةنيكامال مجح ططغم	

تأبيحل سبكم رب تخم لل يكي لوردي هال سبكم ال زللا ةيراطب سبكم ةيلم عم ال

ررضن ال مقرر: PCBP

ةمدقم

سبكم KINTEK: تاربت تخم ال طغض تانيك ام
ةلدي صل او داوم ال ثا ب أ ل ة ق ي ق د ة ي ك ي ل و ر د ي ه
ةضفخنمو ةنيتمو ةجدم ، تاي نورتك ل إ ل او
موي ال ءار ب خ ل ءروشم ي ل ل ص ح . ة ن ا ي ص ل ا

ديزم ال فرعا



راهج ال رارط	PCBP-2T (يودي)	راهج ال رارط	PCBP-1.5T (يكي تاموت وا)
طغض ال قاطن	0-2T (0-25 اجم 0-25)	طغض ال قاطن	50-1500 مجك
سبكم ال رطق	Φ32 مم (د)	طغض ال ةيل عم	توقوم ال طغض ال في فخ-طغض ال جم ان رب-طغض ال جم ان رب-طغض ال جم ان رب
لم اكتم لك يه	برست ليلقت ، برست لل ةنم ءلصو دوخو مدغ تيزلا	طاقت ال تقو طغض ال اب	ةينات 0-999
طغض ال ساي قم	طغض ال ءدشو طغض ال صرع	طغض ال لي وحت	طغض ال لمحت ال ءي اقل ال لي وحت ب ءي اقل ال جم ان رب ال موي
بلاق ال يساي ال	CR20 ءلس لس في لغت ال بلاق	ةشاش LCD	ةصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش
مخج ال بلاق	CR16, CR20, CR24, CR30 optional	مخج ال بلاق	خ ل CR16, CR20, CR24, CR30, يراي خا
مخج ال طغض	نط 0.8-1.2	ءرشنق ال ءازا بلاق	خ ل CR16, CR20, CR24, CR30, يراي خا
بلاق لكي كفت ال	CR16, CR20, CR24 يراي خا	يساي ال بلاق ال	ةيساي ال بلاق ال CR20 ءلس لس في لغت بلاق
طغض لكي كفت ال		ةجراجل ال داغب ال	220 × 240 × 380 (لوطال) × صرع ال × لوطال
داغب ال	210 × 165 × 290 مم (لوطال) × صرع ال × لوطال (عافترال)	تادعم ال ءقاط رصم	220 (زتره 60/زتره 50) ت لوف
نزولا	مجك 12	تادعم ال نزو	مجك 35
داغب ال ططخم	زللا ةيراطب ل يودي ال صقع ال ةنيك ام داغب ططخم يودي ال		زللا ةيراطب ل يكي تاموت و ال صقع ال ءل داغب ططخم يكي تاموت و ال

يكي لورديهل يئابرهكل يربتخملم تابيبحلم سبكم ربتخملم يئابرهكل لصفنملا

رصنعالم مقر: PCES



ةمدقم

KINTEK لصفنملا يئابرهكل يربتخملم سبكم ةددعتمو ةجدم .ثاحبالل ةقيقد ةنيعدادعإ .طغضالم يف مدقتم مكحت عم تامادختسالاطغضالم تاساردل ةيلالم

ديزلمل فرعا

زارط زاھل	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
قطن طغضالم	نط 0-40	نط 0-65	نط 1-100	نط 1-150	نط 1-200
رطق سبكمالم	130 مم (د)	160 مم (د)	200 مم (د)	250 مم (د)	290 مم (د)
ةلم عم طغضالم	يجمانربالم طغضالم جمانرب	يجمانربالم طغضالم جمانرب	يجمانربالم طغضالم جمانرب	يجمانربالم طغضالم جمانرب	يجمانربالم طغضالم جمانرب
ليوحت طغضالم	لوحمالم طغضالم ليوحت "ايئاقلت	"ايئاقلت لوحمالم طغضالم	"ايئاقلت لوحمالم طغضالم	"ايئاقلت لوحمالم طغضالم	"ايئاقلت لوحمالم طغضالم
ةشاش لصرعالم	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
ةيامح تادعالم	بابب يذالوفالم حولل ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفالم حولل ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفالم حولل ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفالم حولل ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفالم حولل ةيامح يوضع يجاجز
طوش ةناوطل سألالم (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
محم ةحاسالم	160 × 300 مم (م × ن)	220 × 300 مم (م × ن)	260 × 250 مم (م × ن)	285 × 290 مم (م × ن)	290 × 300 مم (م × ن)
داعبالا ةيجراخالم	500 × 700 × 800 مم (عافترالالم × لصرعالم × لوطالم)	580 × 700 × 800 مم (عافترالالم × لصرعالم × لوطالم)	850 × 500 × 950 مم (عافترالالم × لصرعالم × لوطالم)	950 × 600 × 1000mm (L × W × H)	1000 × 650 × 1050mm (L × W × H)
ةقائلالم دورم	1500 طاو (110 تلووف / 220 تلووف)	1500 طاو (110 تلووف / 220 تلووف)	1500 طاو (110 تلووف / 220 تلووف)	1500 طاو (110 تلووف / 220 تلووف)	1500 طاو (110 تلووف / 220 تلووف)
نزولالم	مك 200	مك 280	مك 520	مك 620	مك 850

سبكم ل يكي لورديه يرب تخم يكي لورديه تاي ر ك سبكم Kbr Ftir ربت تخم

PCPE: رصن عل م قر



ةم دقم

سبكم: KINTEK تاربت تخم ل طغض تان يكم
ة لآ ج ذامن ، تان يعل دادع ل ة ق ي قد ة يكي لورديه
تاربت تخم ل ت ي ب ث ل ة ي واس ت م و ن خ س م و
ن آل ا ر ب خ ل ة ر و ش م ي ل ع ل ص ح ا ، ث ا ح ب آل ا

دي زم ل ا فر ع ا

راهج ل رارط	PCPE-20T	PCPE-30T	PCPE-40T	PCPE-60T
طغض ل قاطن	0-20T (0-28MPa)	0-30T (0-31.5 اجم ل ل ك س اب)	0-40T(0-30MPa)	0-60T (0-33MPa)
سبكم ل رطق	Φ95 مم (د)	Φ110 مم (د)	Φ130 مم (د)	Φ150 مم (د)
لم اك تم ل ك يه	برست ل ل ة غ نام ة ل ص و د ج و ت ال ت ي ز ل ا ب ر س ت	ة غ نام ة ل ص و د ج و ت ال ل ي ل ق ت ، ب ر س ت ل ل ت ي ز ل ا ب ر س ت	، ب ر س ت ل ل ة غ نام ة ل ص و د ج و م د ع ت ي ز ل ا ب ر س ت ل ي ل ق ت	، ب ر س ت ل ل ة غ نام ة ل ص و د ج و م د ع ت ي ز ل ا ب ر س ت ل ي ل ق ت
طغض ل س ا ي ق م	ل ك س اب ا ج ي م 0.00-40.00 ي م ق ر ض ر ع	0.00-40.00 ة ي م ق ر ض ر ع ة ش ا ش ل ك س اب ا ج ي م	ا ج ي م 0.00-40.00 ة ي م ق ر ض ر ع ة ش ا ش ل ك س اب	ا ج ي م 0.00-40.00 ي م ق ر ض ر ع ل ك س اب
ل ص ق آل ا طغض ل ا (T)	30 مم (سبكم ل طوش)	40 مم (سبكم ل طوش)	50 مم (سبكم ل طوش)	50 مم (سبكم ل طوش)
طغض ل ا ت اب ت	ة ق ي ق د ≤1MPa/10	ة ق ي ق د ≤1MPa/10	ة ق ي ق د ≤1MPa/10	ة ق ي ق د ≤1MPa/10
طغض ل ا ع ص و	ي و د ي / ي ئ ا ب ر ه ك	ي و د ي / ي ئ ا ب ر ه ك	ي و د ي / ي ئ ا ب ر ه ك	ي و د ي / ي ئ ا ب ر ه ك
ص ي و ع ت ل ا ع ص و	ي و د ي / ي ل آ	ي و د ي / ي ئ ا ق ل ت	ي و د ي / ي ئ ا ق ل ت	ي و د ي / ي ل آ
ل م ع ل ا ة ل و ا ط ر ط ق	Φ105 مم (D)	Φ120 مم (D)	Φ140 مم (D)	Φ160 مم (D)
ة د م ع آل ا د د ع	ة ع ب ر أ	ة ع ب ر أ	ة ع ب ر أ	ة ع ب ر أ
ل م ع ل ا ة ح ا س م	80×150 مم (م×ن)	92×160 مم (م×ن)	115×185 مم (م×ن)	185×250 مم (م×ن)
داع ب آل ا	245 × 415 × 415 مم (ل و ط × ض ر ع × ع ا ف ت ر ا)	275 × 430 × 420 مم × ض ر ع ل × ل و ط ل ا) (ع ا ف ت ر ا ل ا)	295 × 450 × 450 × 500 مم (ع ا ف ت ر ا ل ا × ض ر ع ل × ل و ط ل ا)	405 × 470 × 565 مم (ع ا ف ت ر ا ل ا × ض ر ع ل × ل و ط ل ا)
ة ق ا ط ل ا ر د ص م	220 (ز ت ر ه / 60 ز ت ر ه 50) ت ل و ف	220 (ز ت ر ه / 60 ز ت ر ه 50) ت ل و ف (ز ت ر ه)	220 (ز ت ر ه / 60 ز ت ر ه 50) ت ل و ف	220 (ز ت ر ه / 60 ز ت ر ه 50) ت ل و ف
ن ز و ل ا	58 ك م ج	72 ك م ج	92 ك م ج	140 ك م ج


ه و ق ل ا	طغض ل ا
1 [ن ط]	1.41 [ل ك س اب ا ج ي م]
2 [ن ط]	2.82 [ل ك س اب ا ج ي م]
3 [ن ط]	4.23 [ل ك س اب ا ج ي م]
5 [ن ط]	7.06 [ن ط] 7.06 [ل ك س اب ا ج ي م]
8 [ن ط] 8 [ن ط]	11.3 [ن ط] [ل ك س اب ا ج ي م]

10 [نط]	14.1 [الکساب اچیم] نط]
12 [نط]	17 [الکساب اچیم]
15 [نط]	22.6 [الکساب اچیم] نط]
20 [نط]	28 [الکساب اچیم]

الاول، الکساب اچیم 35 ماظنن الا طغض هذش زواجحت ال أبجی: ةطوحو لم دم تعی: حیصوت لودجلا اذه. تادعم ال ةمدخ رمع ریصقت یل | کلذ یدؤسی سبکم لال رطق یلع یلع فلل طغض لال

رېتخم ل رزل اړايطال متخ طغض ؤلآ

ررصن ؤل مقرر: PP2N



ؤمدقم

زاهج مادختساب رارزلآل اړايطال متخ ؤلآ زرع
300-600، قيقدمتخ - KINTEK نم ؤل اړايطال متخ
زرع. طغضال ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل
!نآل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل

ؤل ؤل ؤل

راهجال رارط	PP2N
طغضال قاطن	مچك 50-1500
طغضال ؤل ؤل ؤل	توقومال طغضال ريرحت - جمربمال طغضال ؤل ؤل ؤل - جمربمال طغضال جمرب
طغضال طافتجال تقو	ؤنات 0-999
طغضال لويحت	ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل
LCD ؤل ؤل	ؤل ؤل 4.3 ساقم LCD ؤل ؤل
برستل ؤل ؤل	ؤل، ؤل، CR16، CR20، CR24، CR30، ؤل، ؤل
ؤل ؤل ؤل	ؤل، ؤل، CR16، CR20، CR24، CR30، ؤل، ؤل
ؤل ؤل ؤل	ؤل ؤل CR20 ؤل ؤل ؤل
ؤل	ؤل (ؤل*ؤل*ؤل) 220*240*380
ؤل ؤل ؤل	ؤل (ؤل/ؤل 60/ؤل 50) ؤل ؤل
ؤل ؤل	مچك 35
ؤل ؤل ؤل	

طغضل يكي تاموتوأل يرب تخملا يكي لورديهل سبكملا Kbr و Xrf تابيبحلا

PMXA: رصنعل مقرر



ةمدقم

يلا دادعإ KinTek XRF: تابيبحلا سبكملا
ةعشألاب قيقد لي لحت لجأ نم ةنيعلل
ةيلاع تايرك. ءارمحلل تحت ةعشأل/ةنيعلل
نينم ميمصتو ءمربلل لباق طغضو ءدوخل
!مويلا ربت تخملا ءءافك ززع

ديزملا فرع

راهجل رارط	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
طغضل قاطن	نط 1-30.0	نط 0-40.0	نط 0-60.0
طغضل ءيملع	ءم انرب - يءم انربلل طغضل ءم انرب طغضل فيفءء - طغضل ءل طافءل ةنيعلل ءئاقءلل بءسلا - ءوقوملا	طغضل ءل طافءل - يءم انربلل طغضل ءم انربلل طغضل ءل طافءل - ءم انربلل ةنيعلل بءسلا - ءوقوملا طغضل فيفءء ءئاقءلل	طغضل ءل طافءل - ءم انربلل طغضل ءم انربلل طغضل ءل طافءل - ءم انربلل ةنيعلل بءسلا - ءوقوملا طغضل فيفءء ءئاقءلل
رابطءال ءقو	ةنيءا 0-999	ةنيءا 0-999	ةنيءا 0-999
طغضل ليءء	ءلمءءء يءل طغضل ءم انربلل لءء ءئاقءلل بءلءل	طغضل ليءءء ءئاقءلل ءم انربلل موءي ءئاقءلل بءلءل ءلءل	يءل طغضل ءئاقءلل ءم انربلل لءء بءلءل ءلمءءء
صءءل	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءءاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءءاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءءاش
ةنيءءم رارءا	رءعب ءصفءل ءلءم ءاسءالم ءرم 100,000 نء ءي رءل صءءءء	رءصءءء رءعب ءصفءل ءلءم ءاسءالم ءرم 100,000 نء ءي رءل	رءصءءء رءعب ءصفءل ءلءم ءاسءالم ءرم 100,000 نء ءي رءل
ءمءم بءلء	بءلءل/ءلءل ءلءل/ءلءل ءمءم م 1 ءمءم ءءءمءم (ءلءل ءلءل بءلءل)	ءلءل بءلءل/ءلءل ءلءل ءمءم م 1 ءمءم ءلءل ءلءل	ءلءل بءلءل/ءلءل ءلءل ءمءم م 1 ءمءم ءلءل ءلءل
ةنيعلل ءمءم	لبءل (م 40 ءلءل ءلءل صءءءءل)	صءءءءل لبءل (م 40 ءلءل ءلءل)	لبءل (م 40 ءلءل ءلءل صءءءءل)
بءلءل ءءم	440C بءلءل ءلءل	440C بءلءل ءلءل	440C بءلءل ءلءل
بءلءل ءلءل ءلءل	ءئاقءلل ءلءل	ءئاقءلل ءلءل	ءئاقءلل ءلءل
ءلءل ءلءل ءلءل (ءلءل ءلءل ءلءل)	م 250×390×460	م 280×460×550	م 300×520×580
ءلءل ءلءل رءصم	550 ءلءل/110 ءلءل ءلءل 220 صءءءءل ءلءل (ءلءل)	550 ءلءل/110 ءلءل ءلءل 220 صءءءءل ءلءل (ءلءل)	550 ءلءل/110 ءلءل ءلءل 220 صءءءءل ءلءل (ءلءل)
ءلءل ءلءل	ءلءل ءلءل 120	ءلءل ءلءل 150	ءلءل ءلءل 180
صءءءءل ءلءل ءلءل ءلءل	ءلءل ءلءل	ءلءل ءلءل	ءلءل ءلءل

تاني عال سب ك ةلآ - يكي تاموت وأ يربخ م يكي لورديه سب كم ة يربخ م ل

رصن عال مقرر: PCEA



ة مدقم

سب كم ل مادختساب ك ربتخم ة يقرتب مق
ة دلل - KINTEK نم يكي تاموت وأ ل يربخ م ل
تاني عال ريضحت ل تامادختسال ددعت و ة افك لا و
نآل تاليدوم ل فشكتسا. ة دوج ل قئاف

[ديزم ل فرعا](#)

راهج ل ليدوم	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
طغض ل اطن	ن ط 0.2-12.0	ن ط 1-20.0	ن ط 1-30.0	ن ط 1-40.0	ن ط 1-60.0	ن ط 1-100.0	ن ط 1-150.0
طغض ل ليوت	بل اقل ا يلع عقاوال طغض ل ليوتب ائاقولت جم انرب ل موق ي						
ة شاش ل	ة صوب 4.3 ساقم LCD ة شاش			ة صوب 7 ساقم LCD ة شاش			
ة يدغم رارزأ	ةرم 100,000 نغ ديزي ة مدح رمع غم ة صف ل اب ة يلطم تاسم الم						
تادع م ل ة يامح	يوضع ي حاجز باب عم ة ذال و ف ل ا ل ا ل نم ة يامح						
دج ل ا حتفم	عافترا ي صقأ ل ل تيز ل ة ناو ط س أ لصت ام دنع ي ئاقولت ل طغض ل في فحت						
ة ناو ط س أ ل طوش (T)	30 مم			50 مم			
ة حاسم ل م ح (M×N)	110×140 مم	140×160 مم	140×160 مم	175×180 مم	185×220 مم	185×250 مم	200×260 مم
ة ج راخ ل دا ب أ ل (L×W×H)	185×320×360 مم	230×390×420 مم	230×390×420 مم	280×460×550 مم	300×520×580 مم	330×580×620 مم	400×620×620 مم
راهج ل ة قاط دورم	240 صي صخت نكم ي (طاو 220 ت لوف /110 ت لوف)	550 صي صخت نكم ي (طاو 220 ت لوف /110 ت لوف)			1500 صي صخت نكم ي (طاو 220 ت لوف /110 ت لوف)		
راهج ل نزو	50 م ح ك	90 م ح ك		150 م ح ك	180 م ح ك	240 م ح ك	380 م ح ك

تايركال طغضل تاربت خملل يودي يكي لورديه سبكم

رصنعلال مقر: PCMP



ةمدقم

ةيكي لورديهال سبكمال عم كربتخم ةءافك ززع ،برستلل ةعانم ،ةجدم - KINTEK نم ةقيقدل لولح رفوتت .ي فيطال ليلحتلل ةيلاثمو ةصصخم .

ديزملال فرع

ليدوم زاغال	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T
قاطن طغضال	0-2T (25MPa)	0-5T(0-31.4MPa)	0-12T(0-30MPa)	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)
رطق سبكمال	Φ32mm (d)	Φ45mm (d)	Φ70mm (d)	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)
لكيهال لمالكالمال	مالح تالصو دجوت ال تيزلا برست ليلقت	مالح تالصو دجوت ال تيزلا برست ليلقت	مالح تالصو دجوت ال تيزلا برست ليلقت	مالح تالصو دجوت ال تيزلا برست ليلقت	مالح تالصو دجوت ال تيزلا برست ليلقت	مالح تالصو دجوت ال تيزلا برست ليلقت
سايقم طغضال	طغضال ةدشو طغضال صرع	طغضال ةدشو طغضال صرع	طغضال ةدشو طغضال صرع	طغضال ةدشو طغضال صرع	طغضال ةدشو طغضال صرع	طغضال ةدشو طغضال صرع
يصقأ طوش سبكمال (مم)	30 مم	30 مم	30 مم	30 مم	30 مم	40 مم
رارقتسا طغضال	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
رطق ةلواط لمعل	Φ50mm (D)	Φ80mm (D)	Φ80mm (D)	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)
ددمعأال	نانثا	نانثا	نانثا	نانثا	ةعبرأ	ةعبرأ
ةحاسم لمعل	85×120mm(M×N)	96×130mm(M×N)	96×130mm(M×N)	140×150mm(M×N)	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)
داعبال	210×150×350mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	245×175×390mm(L×W×H)	245×175×415mm(L×W×H)	275×195×420mm(L×W×H)
نزولا	12 حك	28 حك	28 حك	38 حك	42 حك	56 حك

Application areas

Kintek Press

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشءنشت ،ةقئافللا اءولونءلا

WhatsApp