



KINTEK PRESS

جولات كليا يملاع لاربت خم لاة ب طم

خالإ , يربت خم يكي لورديه سبكم Contact us for more catalogs of

ي ربت خمل 2T يكي لوردي هلا ي ربت خمل تابي بحل سبكم 2T J Kbr Ftir ي ربت خمل تابي بحل سبكم

رصنع ال مقرر: KT-KBP



ةمدقم

يكي لوردي هلا ي ربت خمل 2T KINTEK سبكم قوف ةعشأل نم ةقي قد ةني ع دادعإل KINTEK 2T ةي جسف نبل ةي جسف نبل قوف ةعشأل ةي جسف نبل KBr تاي رك ءاشنإو، (FTIR) ءارمحل تح ةعشأل تام ادخ تسال ددعتم داومل راب تخاو، ةني تمل ءا اءال تاربت خمل ةي لءام.

دي زملا فرعا

زارملا	PCKBR-2T
لمعلا طعص (T)	0-2 (للكساب اءي م 30)
سبكملا رطق	م 45
طعص ال رارقتسا	قئاق د 10/للكساب اءي م 1
لمعلا ءلواط رطق	م 45
ةدم ءال ددع	نانءا
قمع × صرع) لمعلا ءحاسم	م 54 × 55
عافءال × لولطال × صرع ال) داعبال	م 100 × 220 × 220
مءك) نرولا	مءك 4.8

يودي لاي ربت ختم اليكي لوردي هلا تا بي بحل سبكم

ي ربت ختم اليكي لوردي هلا

رصن عل مقرر: PCMP



ةمدقم

KINTEK سبكم عم ربت ختم لاء افك زرع
ةنام و ءدم - ةقي قدل اة يكي لوردي هلا
لولح . يفي طلال لي لحت لل ةلي لاثم و برست لل
ةحات م ةص صم

ي زم ل ا فرعا

زارط زا هج ل	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T	PCMP-40T
ق اطن طغ ص ل	0-2T (25MPa)	0-5T (0-31.4MPa)	0-12T (0-30MPa)	0-15T (0-30MPa)	0-24T (0-34MPa)	0-30 (0-31.5 ايم لال كساب)	0-40T(0-30MPa)
رطق سبكم ل	Φ32 مم (د)	Φ45 مم (د)	Φ70 مم (د)	Φ80 مم (د)	Φ95 مم (د)	Φ110 مم (د)	Φ130 مم (د)
لم اك م ل كيه	دجوت ال ةنام ةلصو ، برست لل ليقت ، برست تي زلا	دجوت ال ةنام ةلصو ، برست لل ليقت ، برست تي زلا	ةنام ةلصو و دجوت مدع برست ليقت ، برست لل تي زلا	ةنام ةلصو و دجوت مدع برست ليقت ، برست لل تي زلا	ةنام ةلصو و دجوت مدع برست ليقت ، برست لل تي زلا	ةنام ةلصو و دجوت ال ليقت م ، برست لل تي زلا	دجوت ال ةنام ةلصو ، برست لل ليقت م ، برست تي زلا
س اقم طغ ص ل	ضرع طغ ص ل ةدشو طغ ص ل	ضرع طغ ص ل ةدشو طغ ص ل	طغ ص ل ةدشو و طغ ص ل ضرع	طغ ص ل ةدشو و طغ ص ل ضرع	طغ ص ل ةدشو و طغ ص ل ضرع	طغ ص ل ةدشو و طغ ص ل ضرع	ضرع طغ ص ل ةدشو و طغ ص ل
طغ ص ل ا ي ص ل (T)	30 مم	30 مم	30 مم	30 مم	30 مم	40 مم	50 مم
طغ ص ل ا ثابت	≤1MPa/10 ةقي قد	≤1MPa/10 ةقي قد	≤1MPa/10 ةقي قد	≤1MPa/10 ةقي قد	≤1MPa/10 ةقي قد	≤1MPa/10 ةقي قد	≤1MPa/10 ةقي قد
رطق ل واط ل	Φ50 مم (D)	Φ80 مم (D)	Φ80 مم (D)	Φ90 مم (D)	Φ105 مم (D)	Φ120 مم (D)	Φ140 مم (D)
دع م ا ل	نانثا	نانثا	نانثا	نانثا	ةعبرا	ةعبرا	ةعبرا
ةحاس م ل م ع ل	85×120 مم (م×ن)	96×130 مم (م×ن)	96×130 مم (م×ن)	140×150 مم (م×ن)	80×150 مم (م×ن)	92×160 مم (م×ن)	106×185 مم (م×ن)
دا ع ا ل	210 × 150 × 350 مم (لوط) × ضرع × (ع ا ف ت ر ا)	225 × 155 × 380 مم (لوط) × ضرع × (ع ا ف ت ر ا)	225 × 155 × 380 مم (ع ا ف ت ر ا ل × ضرع ل × ل و ط ل)	245×175×390 مم (ع ا ف ت ر ا ل × ضرع ل × ل و ط ل)	245×175×415 مم (ع ا ف ت ر ا ل × ضرع ل × ل و ط ل)	275×195×195×420 مم (ع ا ف ت ر ا ل × ضرع ل × ل و ط ل)	295 × 215 × 215 × 500 مم (لوط ل) × ضرع ل × (ع ا ف ت ر ا ل)
نرولا	12 محك	28 محك	28 محك	38 محك	42 محك	56 محك	75 محك

سب كم يودي لاري ربت خ م لاي كي لوردي ه ل سب كم لاي يري ربت خ م لاي تابي ح لاي

PCF : رصن لاي م قر



ة م د ق م

يودي لاي كي لوردي ه لاي سب كم يودي لاي م ن م ضي
ان م آ ر ي ض ح ت KINTEK ن م ر ب ت خ م ل ل ي ق ا و ل ا
ت ا ق ي ب ط ت و ة ن ي ت م ة ي ن ب ع م ت ا ن ي ل ل ا ق ي ق و د
ة م د ق ت م ن ا م ا ت ا ز ي م و ت ا م ا د خ ت س ا ل ا ة د د ع ت م
ت ا ر ب ت خ م ل ل ا ة ي ل ا ت م

دي ز م ل ا ف ر ع ا

را ه ج ل ا ر ا ط	PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
ط غ ص ل ا ق ا ط ن	0-15T (0-30MPa)	0-24T (0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T (0-34MPa)
س ب كم ل ا ر ط ق	Φ80 م م (د)	Φ95 م م (د)	Φ110 م م (د)	Φ130 م م (د)	Φ150 م م (د)
ط غ ص ل ا س ا ي ق م	ط غ ص ل ا ة د ش و ط غ ص ل ا ص ر ع	ة د ش و ط غ ص ل ا ص ر ع ط غ ص ل ا	ة د ش و ط غ ص ل ا ص ر ع ط غ ص ل ا	ط غ ص ل ا ة د ش و ط غ ص ل ا ص ر ع	ط غ ص ل ا ة د ش و ط غ ص ل ا ص ر ع
ط غ ص ل ا ص ق ا ل ا د ج ل ا ا ط خ س ب كم ل ا ل : ص ا ل ا ي ف ي ع ب ط م " (T) ط غ ص ل ا ص ق ا "	30 م م	30 م م	40 م م	50 م م	50 م م
ي ق ا و ل ا ء ا ط ع ل ا	ل ي ث ي م ي ل و ب ي ك ب ش ج ا ج ز (ت ي ل ي ر ك ا ت ي م)	ل ي ث ي م ي ل و ب ي ك ب ش ج ا ج ز (ت ي ل ي ر ك ا ت ي م)	ل ي ث ي م ي ل و ب ي ك ب ش ج ا ج ز (ت ي ل ي ر ك ا ت ي م)	ل ي ث ي م ي ل و ب ي ك ب ش ج ا ج ز (ت ي ل ي ر ك ا ت ي م)	ل ي ث ي م ي ل و ب ي ك ب ش ج ا ج ز (ت ي ل ي ر ك ا ت ي م)
ط غ ص ل ا ت ا ب ت	≤1 م م / 10 ل ا ك س ا ب ا ج م	≤1MPa/10 ة ق ي ق د	≤1MPa/10 ة ق ي ق د	≤1MPa/10 ة ق ي ق د	≤1MPa/10 ة ق ي ق د
ل م ع ل ا ء ل و ا ط ر ط ق	Φ90 م م (D)	Φ105 م م (D)	Φ120 م م (D)	Φ140 م م (D)	Φ160 م م (D)
ة م د ع ا ل ا د د ع	ة ب ر ا	ة ب ر ا	ة ب ر ا	ة ب ر ا	ة ب ر ا
ل م ع ل ا ء ح ا س م	80×130 م م (م×ن)	112×160 م م (م×ن)	112×160 م م (م×ن)	126×185 م م (م×ن)	185×250 م م (م×ن)
د ا ع ا ل ا	260×175×395 م م (ع ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)	305 × 195 × 195 × 425 م م (ل و ط ل ا) × (ع ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا)	305 × 195 × 195 × 425 م م (ل و ط ل ا) × (ع ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا)	355 × 215 × 215 × 505 م م (ع ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)	405×240×565 م م (ع ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)
ن ر و ل ا	42 م ج ك	65 م ج ك	65 م ج ك	90 م ج ك	120 م ج ك

ل ا ك س ا ب ا ج م (ط غ ص ل ا)	(ن ط) ة و ق ل ا
0.75	1
2.2	3
3.7	5
7.5	10
9	12
11.3	15
15	20

30	22.5
40	30

هلاطال لالكساب اجم 35 ماظنلا طغض زواجت ال : مهم
تادعم لارمع

ةجسنأل اعطقتل ربتملل ةيودي ةيرهجم اعطقت ةادأ

رصنعلا مقر: PT10



ةمدقم

لصحا: تاربتتملل ةقيد ةيودي اعطقت ةادأ لالخنم تانيعلل قستمو قيقدر يضحت ىلع ةيلاثم. ليدعتلل لباق ةقيدلا اعطقت ةعانصل او ةيدغلأ او ثاحبألل.

ديزملل فرعا

زاهجلا زارط	PT10
بلاقلا ةدام	3Cr13 (يورم أوصلل مواقم ذالوف)
ةجيشلا مجح	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19 (د)
ةيلكلا داعبالا	120 * 200 * 280 مم (لوطلا) * لوعلا * لوطلا
تادعلا نزو	مك 10
ةنيكاملا مجح ططم	

ةيرزلا تايراطبلل ةيرزلا ةيراطبلل متخ ةلآ رصنع ل مقرر: PC2NS



ةمدقم

يودي ل ةيرزلا تايراطبلل برست عنام نمضي
تايراطبل أمكحم و أقيقد أمكح إ KINTEK نم
شحب ل و تاربتخم لل يلاثم. CR2032 و LR44
!نآلة ةءافكل زرع. ريغصلل جاتن إ ل و ريوطتل و

ديزملل فرع

راهجل رارط	PC2NS
طغض ل قاطن	0-2 (للكساب اجم 0-25) نط
سبكم ل رطق	مورك ل ةيلطم تيز ةناو طسأ ي ف (د) م 32
طغض ل سايقم	للكساب اجم 0.00-40.00 يمقرر ضرع
يسايق ل لاق	ةيسايق ل CR20 ةلسلس ةمزح لاق
برست ل عنام لاق	خ. ل. CR16, CR20, CR24, CR30, يراي تخا
م تخ ل طغض	نط 0.8-1.2 ني ب أمومع
فالغل ةلازا لاق	خ. ل. CR16, CR20, CR24, CR30, يراي تخا
ل لاق ل ةلازا طغض	نط 0.4 دودج ي ف ماغ لكشب
ةيلكل داعب ل	210*165*290mm(LX*W*H)
تادع ل نرو	مك 12
ةنيكاملل مجح ططخم	

ةيراطبلال متخل ةيوديلا رزلا ةيراطبلال متخ ةنيكام

رصنعلا مقرر: PC2N



ةمدقم

ةيراطبلال متخل ةيوديلا رزلا ةيراطبلال متخ زاخ راعسأبو ةقذب ربتخملال قالغإ ماكحلل يّرزلا ززعي LR44 و CR2032 تيراطبلال يلاثم. ةلوقعم يلعل لصح. ةيراطبلال رمعل ليطيو ةمالسلال! نآلا كتصاخ

ديزملال فرعا

راهجال رارط	PC-2N
طغضلا قاطن	0-2 (لاكساب احي م 0-25) نط
سبكمال رطق	موركلاب ةيلطم تيز ةناووسأ ي ف (د) م 32
طغضلا سايقم	طغضلاو طغضلل جودزم سايقم ضرع
يسايق بالاق	ةيسايقلا CR20 ةلسلس ةمزح بالاق
برستلل عنان بالاق	حلل، CR16، CR20، CR24، CR30، يرايخا
متخلال طغض	نط 0.8-1.2 ني بامومع
فالغلا ةلازا بالاق	حلل، CR16، CR20، CR24، CR30، يرايخا
بالاقلا ةلازا طغض	نط 0.4 دوج ي ف ماع لكشب
ةيلكلال داعبالا	210*165*290mm(LX*W*H)
تادعمال نزو	مك 12
ةنيكامال مجح ططغم	

تأبيح حل سبكم ربت تخم لل يكي لوردي هال سبكم ال رزلا ةيراطب سبكم ةيل عم ال

ررضن ال مقرر: PCBP

ةمدقم

سبكم KINTEK تاربت تخم ال طغض تانيك ام
ةلدي صل او داوم ال ثا ب أ ل ة ق ي ق د ة يكي لوردي ه
ةضفخنمو ةنيتمو ةجدم ، تاني نورتك ل إ ل او
موي ال ءارب خ ل ءروشم ي ل ل ص ح . ةناي صل ال

ديزم ال فرع



راهج ال رارط	PCBP-2T (يودي)	راهج ال رارط	PCBP-1.5T (يكي تاموت او)
طغض ال قاطن	0-2T (0-25 اجم 0-25)	طغض ال قاطن	50-1500 مچك
سبكم ال رطق	Φ32 م (د)	طغض ال ةيل عم	توقوم ال طغض ال في فخ-طغض ال جم ان رب-طغض ال جم ان رب-طغض ال جم ان رب
لم اكتم لكي ه	برست ليلقت ، برست لل ةنم ءلصو دوخو مدغ تيزلا	طافتح ال تقو طغض ال اب	ةينات 0-999
طغض ال ساي قم	طغض ال ءدشو طغض ال صرع	طغض ال لي وحت	طغض ال لمحت ال ءي اقل ال لي وحت ب ءي اقل ال جم ان رب ال موي
بلاق ال يساي ال	CR20 ءلس لس في لغت ال بلاق	ءشاش LCD	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش
مخج ال بلاق	CR16, CR20, CR24, CR30 optional	مخج ال بلاق	خ ل CR16, CR20, CR24, CR30 يراي تخا
مخج ال طغض	نط 0.8-1.2	ءرشنق ال ءازا بلاق	خ ل CR16, CR20, CR24, CR30 يراي تخا
بلاق لكي كفت ال	CR16, CR20, CR24 يراي تخا	يساي ال بلاق ال	ةيساي ال بلاق ال CR20 ءلس لس في لغت بلاق
طغض لكي كفت ال		ءي حراج ال داغب ال	220 × 240 × 380 (ءافترال × ررض ال × لوطال)
داغب ال	210 × 165 × 290 م (ءافترال × ررض ال × لوطال)	تاءعم ال ءقاط ررضم	220 (زتره 60/زتره 50) ت لوف
نزولا	مچك 12	تاءعم ال نزو	مچك 35
داغب ال ططخم	رزلا ةيراطب ل ةيودي ال صقع ال ةنيك ام داغب ططخم ةيودي ال		رزلا ةيراطب ل ةيكي تاموت و ال صقع ال ءل داغب ططخم ةيكي تاموت و ال

يكي لورديهل يئابرهكل يربتخملم تابيبحل سبكم ربتخملم يئابرهكل لصفنملا

رصنعلا مقر: PCES



ةمدقم

KINTEK لصفنملا يئابرهكل يربتخملم سبكم ةددعتمو ةجدم .ثاحبالل ةقيقد ةنيعدادعإ طغضلا يف مدقتم مكحت عم تامادختسالاطغضلا تاساردل ةيلام.

ديزملل فرعا


زارط زاھل	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
قطن طغضلا	نط 0-40	نط 0-65	نط 1-100	نط 1-150	نط 1-200
رطق سبكملا	130 مم (د)	160 مم (د)	200 مم (د)	250 مم (د)	290 مم (د)
ةلمع طغضلا	يجمانربال طغضلا جمانرب	يجمانربال طغضلا جمانرب	يجمانربال طغضلا جمانرب	يجمانربال طغضلا جمانرب	يجمانربال طغضلا جمانرب
ليوحت طغضلا	لوحملا طغضلا ليوحت "ايئاقلت	"ايئاقلت لوحملا طغضلا	"ايئاقلت لوحملا طغضلا	"ايئاقلت لوحملا طغضلا	"ايئاقلت لوحملا طغضلا
ةشاش لصرعلا	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
ةيامح تادعالملا	بابب يذالوفال حولللا ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفال حولللا ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفال حولللا ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفال حولللا ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفال حولللا ةيامح يوضع يجاجز
طوش ةناوطةسالا (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
محم ةحاسملا	160 × 300 مم (م × ن)	220 × 300 مم (م × ن)	260 × 250 مم (م × ن)	285 × 290 مم (م × ن)	290 × 300 مم (م × ن)
داعبالا ةيجراخلا	500 × 700 × 800 مم (عافترالال × لصرعلا × لوطال)	580 × 700 × 800 مم (عافترالال × لصرعلا × لوطال)	850 × 500 × 950 مم (عافترالال × لصرعلا × لوطال)	950 × 600 × 1000mm (L × W × H)	1000 × 650 × 1050mm (L × W × H)
ةقائللا ةوزم	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)
نزولا	مك 200	مك 280	مك 520	مك 620	مك 850

10 [نط]	14.1 [الكساب اچيم نط]
12 [نط]	17 [الكساب اچيم نط]
15 [نط]	22.6 [الكساب اچيم نط]
20 [نط]	28 [الكساب اچيم نط]

الاول الكساب اچيم 35 ماظنن الا طغض هذش زواجتت ال ا ب جي :ةطوح لم
دمتعي :حيصوت لودجال اذه .تادعالم اةمدخ رمع ريصقت يل |كلذ يدؤيس
سبكم لا رطق يلعل فل ا طغض لا

رېتخم ل رزل اړايطال متخ طغض ؤلآ

ررصن ؤل مقرر: PP2N



ؤمدقم

زاهج مادختساب رارزلآل اړايطال متخ ؤلآ زرع
300-600، قيقدمتخ - KINTEK نم ؤل اړايطال متخ
زرع. طغضال ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل
!نآل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل ؤل

ديزملا فرع

راهجال رارط	PP2N
طغضال قاطن	مچك 50-1500
طغضال ؤل ؤل ؤل	توقومال طغضال ريرحت - جمربمال طغضال ؤل ؤل ؤل - جمربمال طغضال جمرب
طغضال اب طافتجال تقو	ؤنات 0-999
طغضال ليوحت	لمحت بلال لل نكمي يذال طغضال اړايطال ليوحت
شاش LCD	ؤصوب 4.3 ساقم LCD شاش
برستل انعام بلال	خ. ل. CR16، CR20، CR24، CR30، يرايخا
ؤرشقلا ؤل بلال	خ. ل. CR16، CR20، CR24، CR30، يرايخا
ؤسايقل بلال	ؤسايقل CR20 ؤل سلسل ؤل بلال
داعبالا	220*240*380 (ؤسول) (ؤسول*ؤسول*ؤسول)
تادعمال ؤل رصم	زتره 60/زتره 50) تلوف 220
تادعمال نزو	مچك 35
ؤنكامل مچك ططخم	

طغضل يكي تاموتوأل يرب تخملا يكي لورديهل سبكملا Kbr و Xrf تابيبحلا

PMXA: رصنعلا مقر



ةمدقم

يلا دادعإ KinTek XRF: تابيبحلا سبكملا
ةعشأللاب قيقد لي لحت لجأ نم ةنيلعلا
ةيلاع تايرك. ءارمحلل تحت ةعشأل/ةنيسل
نينم ميمصتو ءمربلل لباق طغضو ءدوخل
!مويلا ربت تخملا ءءافك ززع

ديزملا فرع

راهجلا رارط	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
طغضلا قاطن	نط 1-30.0	نط 0-40.0	نط 0-60.0
طغضلا ءياعم	ءم انرب - يءم انربلا طغضلا ءم انرب طغضلا فيفء - طغضلا يلغ طافءلا ةنيلعلا يءاقولتلا بءسلا - ءوقوملا	طغض يلغ طافءلا - يءم انربلا طغضلا ءم انربلا طغض يلغ طافءلا - ءم انربلا ةنيلعلا بءس - ءوقوملا طغضلا فيفء يءاقولتلا	طغض يلغ طافءلا - ءم انربلا طغض ءم انربلا طغض يلغ طافءلا - ءم انربلا ةنيلعلا بءس - ءوقوملا طغضلا فيفء يءاقولتلا
رابط ءالاقو	ةنات 0-999	ةنات 0-999	ةنات 0-999
طغضلا ليءوحت	ءم لءوحت يءلا طغضلا ءم انربلا لءوحي يءاقولتلا بءاقلا	طغضلا ليءوحت يءاقولتلا ءم انربلا موقوي يءاقولتلا بءاقلا ءم لءوحت يءلا	يءلا طغضلا يءاقولتلا ءم انربلا لءوحي بءاقلا ءم لءوحت يءلا
صرعلا	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش
ةنءعم رارءا	رمعب ءصفلا ب ءيلطم ءاسءالم ءرم 100,000 نء ءيزي صءارءفا	يصرءارءفا رمعب ءصفلا ب ءيلطم ءاسءالم ءرم 100,000 نء ءيزي	يصرءارءفا رمعب ءصفلا ب ءيلطم ءاسءالم ءرم 100,000 نء ءيزي
ءمءم بلاق	بلاق/ءيءالوف ءقءلء/ءيءروبلا صءمء م 1 ءمءم ءوعومءم (ءيءيءسءالاب ءقءلء بلاق)	ءقءلء بلاق/ءالوفلا نم ءقءلء/ءيءروبلا صءمء (بلاق) نم ءوعومءم 1 ءمءم (ءيءسءالاب نم بلاق)	ءقءلء بلاق/ءيءالوف ءقءلء/ءيءروبلا صءمء (بلاق) نم ءوعومءم 1 ءمءم (ءيءيءسءالاب بلاق)
ةنيلعلا ءمءم	لباق) م 40 يءسءيقللا نيءوكلءلا (صصءءلءل)	صصءءلءل لباق) م 40 يءسءيقللا نيءوكلءلا	لباق) م 40 يءسءيقللا نيءوكلءلا (صصءءلءل)
بلاقلا ءءام	440C بلاقلا ءالوف	440C بلاقلا ءالوف	440C بلاقلا ءالوف
بلاقلا ءلءا ءقءلء	يءاقولتلا ءلءلءل	يءاقولتلا ءلءلءل	يءاقولتلا ءلءلءل
ءيءءراءلا ءاعءالاب (ءافءءالاب صرعلا ءلءلءل)	م 250×390×460	م 280×460×550	م 300×520×580
ءءءمءلا ءقءلء رءصم	550 طءو 110ءلءو 220 صصءءلءل نمءم (طءو ءلءو)	550 طءو 110ءلءو 220 صصءءلءل نمءم (طءو ءلءو)	550 طءو 110ءلءو 220 صصءءلءل نمءم (طءو ءلءو)
ءءءمءلا نءو	ءبءرءء مءم 120	ءبءرءء مءم 150	ءبءرءء مءم 180
صءارءء سبكم ءاعءاب طءمء قوءسءمءلا	ءاءءا ءرءصلا رءن	ءاءءا ءرءصلا رءن	ءاءءا ءرءصلا رءن

ةيكي لوردية لة تاربتي لة طغض ةنيكام قودنصل ة تاربتي لة تاربتي لة سبكم لة تازافقلا

رصننل مقرر: PCG



ةمدقم

تازافقلا قيديانصل قيدي تاربتي لة سبكم
يمقرر مكحت عم برس تليل عنام جمدم ميمصت
في ةلماخل داوملا ةلعمل يلاثم. طغضلا في
نآل فشكتسا. لملماخل وجل!

ديزملل فرعا

راهجلا زارط	PCG-25T1818	PCG-25T2020
طغضلا قاطن	0-25T	0-25T
طغضلا ةيلعمل	طغضلا في فخ-طغضلا ةجمرب-طغضلا ةجمرب توقوملا	طغضلا في فخ-طغضلا ةجمرب-طغضلا ةجمرب توقوملا
طغضلا سابحتا نمز	0-999.59 (يناوثلاب)	0-999.59 (يناوثلاب)
نخسنتل ةرارح ةجرد	500 °C	500 °C
نخسنت ةحوول	180×180 مم	200×200 مم
تازافقلا قودنصل صبم	304 تناس	304 تناس
ويدوتسالا مجح	780×650×700 مم	780×650×700 مم
ةروضقمل مجح ةيلاقننالا	Φ240×260 مم	Φ240×260 مم
عارفل ةجرد	-0.1 لاساب اجم	-0.1 لاساب اجم
لمالكلا ةنيكاملا مجح	1200 × 950 × 1800 مم (لوطلا × لوطلا × لوطلا)	1200 × 950 × 1800 مم (لوطلا × لوطلا × لوطلا)
ةقاطلا رصم	زتره 50 ت لوف 220	زتره 50 ت لوف 220

Application areas

Kintek Press

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشءنشت ،ةقئافللا اءولونءلا

WhatsApp