

عجرد 350 نط 10 عي كيتاموتو وأ نخاس طغض ةني كام ةيضرأ مم 500X700 ةي وئم XP89 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ي كيتاموتو وأ نخاس طغض سب كم فشك
م ةي وئم عجرد 350 و نانطأ 10 ةعس يغانصل
يضرأ مي م صتو ، مم 500x700 سايق تاحول
يلع لوصحل PID - ب مدقتم يجرم رب مكحتو
ةيجاتنإل يلاع طغضو دحومو قيقد نيخست
عطلالو ، قئاقرلل يلاثم . ةعساو قطانمو
ةقيقرلل ةيشغلأ ريضحتو ، نخاسلل
تاي راطبب ثاحبأ تاقيبطتو .

ديزل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلل ةئافل
ةكب رمل احوالأ قئاقر	تحت رميلوبل-لدنعل مزر وأ فايلألاب ةمدنل رميلوبل تاقبب جم ةيضرأ رمل علسل وأ ، تاراسل وأ ، ناريطلل ني موكحم طغضو ةراح جاتنإل وأ تحبلل ةقيقد حطس ةسملو ةفاتكو ةكامس قيقتحت	فيرعت فلم لصف ، ةليئض تاغارف م ةعساو ةقطنم دحوم طبارت تاحولل نزاوتمل نيخستلاو قيقدل طغضلا
ةقيقرلل ةيشغلأ عي نصت رمليلوبلل	ةيلو وأ ةيشغلأ وأ ، قيجاسم وأ ، رميلوبل تاببب طغضو رص جاتنإل وأ تحبلل ةقيقد حطس ةسملو ةفاتكو ةكامس قيقتحت	يلع طفاحي امم ، ةعرب م لي فل هايملاب عيرسل ديربتل طبضي ةرودلل ةمالع تاقفنل نم للقيو ةيدعبال ةقذل
تاي راطبب باطأ جحد	تاي راطب ريوطتو ثاحبأ ةيلال جاتنإل م اعمجم يلع باطألال داوم طغض مداقلا ليال وأ ، ةبلصل ةلالو ، نوي مويثلل	ينيخستمل باطألال قصالو ةيماسم يلاع طغضلا قاستا نمضي ةيئاي مي كورهل ةلالل ةيمهال غلاب رما وهو
نخاس طغض كيدولفورك يلمل	يرارحل كيتسالبب زئاك يلع ةيورك مي و ةيوان طام أن عابط ةيصرل وأ ، ةيويحل ةيصل ةزهجال وأ ، قئاقرلل يلع ربتمل	ةقد يلع طفاحي امم ، يرارحل داوجل PID - ب عطقنم مكحت عنمي قيسنستل ةريكب زئاك رب عةقيقدل تازيمل
XRF تاببب ريضحت	رولفتل ليحتل ةنيتمو ببلص تاببب ي قحوسم تانيغ طغض ةدوجل نامض/ةدوجل ببقارم وأ ، ايجولويحل وأ ، نديعتل ي في نيسل داوملل	جنتي امم ، لغشم نيبات يلع ةجرمربل ةلباقلا ةوقلا يضي تاققش تال نم لال مغان حطسو ةقستم ةفاتكب تاببب
لدنعت يربتملم طغض بالاوقل	يلاثم-دحاو تقو ي في ريغصل تانيعل وأ بالاقلا نم ديدغل طغض ةيجاتنإل يلاع رابتخال وأ ةيبيكرتال داومل ثاحبأ	نيخستل قطانم حمست ؛ ةيجاتنإل نم ةريبكل حوللل ةقطنم ديرت ةرودلا سفن ي في ةفلتم ةراح عجرد فيرعت تافل مبل ةقطنم لم

لماعلم	ةفصولا	تاطحال
ليدومل	XP89	يضرأ يغانص ي كيتاموتو وأ نخاس طغض سب كم
طغض ي صقأ	(نتوين وليك 100) نانطأ 10	ي كيلورديه طغض
طغض ي مكحتل	ردنن م م ةجرمربل لباق مكحت	راطتنا ةرت م لحارمل ددعتم فيرعت تافل معد
لمغل ةراح عجرد	ةي وئم عجرد 350 - ةفرغل ةراح عجرد	ةي وئم عجرد 1 ± رارقسا م PID مكحت
نيخستل ي مكحتل	ردنن م م ةجرمربل لباق PID مكحت ، نالقتسم ناول	ةقيقد عةقن/ردنن م تانيورل "ءزج 30 نم فيرعت تافل
حولل م ح	م 500 × 700	بالاوقل ددعتم وأ oversized لامعالل ادج ةريبك ةقطنم
لمغل ةفت / ةحتف	م 100	حطسمل تانوكملو ، ةيشغلأ ، قاروألل بسانم
ديربتل ةقيرط	نارودل هايمب ديربت	(لومشم ريغ) يجرار دربم بلطتي
ةقاطل رصم	3-Phase 380V, 50Hz/60Hz يرايخا	ةيملللال ةكبشلال تافلصاوم م نيوكتلل لباق
(عافترا×ع×ط) داغال	م 1200 × 800 × 1550	ةيضرأ ةيضرأ ةحاسم
ي فاصل نزلو	م ح 1300	يزازت هال دي م ختلل بلص ءان