

عم نط 15 ةيرارح وركيم ةصنم ، نط 10 يودي يرارح سبكم سمل ةشاشب ةجمربلل لباق مكحت XP18 : رصنعل مقرر



ةمدقم

نم نط 10 يودي يرارح سبكم لفشتك
ةشاشب نط 15 ةيرارح وركيم ةصنم—كيتنيك
ةقيض ةمصب ، تصوب 7 ةجمربلل لباق سمل
تحت قطانملا جودزم نيخست ، مم 260 ةيغلل
ةددعتم ةجلاعم تافلمو ، ةيؤئم ةجرد 300
تاربتخمل يلاثم . ةجمربلل لباق تاوطخل
رعس ضرع بلطا . تايراطبلل ثاحبأ ورميلوبل

ديزملل فرع

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةدئافلا
تابكرمل ليكشت ةيرميليوبل	تاميسجلال ةءولمم وأ فايالاب ةزعم ةيرارح نئادل حاولأل قيقد يرارح سب ي. كيتنيك يرارح رابتخال تانيعل	بالوق تحت تاغارفلا نم ايلاخ اديجوت و ةجوم ةكامس نمضي مم 4.0 ةطوبضم
ةالجال تاتيلورتلكل ةيشع ةبلصل	مويثليل تايراطبلل ةيقيئرلا ةبلصل ةالجال تاتيلورتلكل ةيشع ةجلاعم ةل. ةاوجأ تحت يلاتل ليجل نم نويأ مويصوصالو نويأ	ءاقن يلع ناطفاحي ةجمدملا ةجمربللو تازافللل فرغ قفاوت ءاشعلا ةمالسو ةداملا
م (PI) دي مي يلوبل ةجلاعم	تايورتلكل لالي ف ةمدختسملا دي مي يلوبل ةيشعلا ةرارحلا ةيلع ةجلاعم ةي. ةاضفلا تابكرملو ةنرملا	وبروت ةجوم ةيؤئم ةجرد 300 يلى عيرسل رجنملا للقي ةي. ةجاتنل نسيحو ةجلاعملا تارود نم تاو 2800
فيصوت تانيعل ريضحت رمل يلوبل	الكيتنيك يرارح ايجولويئرلا ليكحتل امامت ةطسمل حاولأل وأ صارقأ ريضحت ةرارحلا (DMA, DSC).	ةسندنه ةيؤئم ةجرد ± 1 قيقدل مكحتللو نط 15 ةوق نمضت راركتلل لباق تانيعل
فايأل بزعم رمل يلوبل (CFRP) نوبركل	تارايسلو يوجلا ةاضفلا في ينزولا فيفختل ثاحبأل CFRP ةاضفلات	هوشتل ةيلعلا ةبالصلو مم 200×200 ةجوملا حولل عني طغضلا يلع عي فيفختل ءانثا
تايراطبلل باطق ةلفرد	رمعو ةقاطلا ةفاتك زيزعتل (دون/ءوتاك) ةيلطملا باطقلا حاولأل فيثكت ةرودل.	طغضلاب ةجمربلل لباقلا تاوطخل ةددعتم تافلملا حمست ةطشنل ةداملا تاءالط فالل نود يجي ردتل
لكشلا ةركاذ ةسارد ةيويحي تارميليوبل	ةبيطل ةزهجال ةدامنل لكشلا ةركاذ تارميليوبل ةيكيكيتي-ةيرارح ةجمرب ةيويحي.	اقيقد اراركت ةيسملا ةشاشل يلع تافلملا نيخت جي تي ل. ةرارحلا ةددعتم ةيرارحلا تارودل
طائرش عي فيصت ةمدقتم الكيتنيك يرارح	عي نصنتل ديبلتل لباق ءارضلا كيتنيك يرارح طائرش عي فيصت لباق ام ةبلصلل دوقولا ايلخ وأ تاقبطل ةددعتم تافلملا	قاصتل ةنخسمل حاولأل طغضلل ةجوملا عيزوتل نسيحي طبارلل قارحتل نود تاقبطل

لماعملا	ةميقل
ليدوملا	XP18
ةوق يصقأ	0 - 15.0 نط (0 - 150 نيوتن وليك)
حاولأل موح	مم 200 × 200
حتف ةفاسم يصقأ	مم 50
مكحتل ءحول	(Aura-Touch™) تصوب 7 ةجمربلل لباق سمل ةشاش
م (ع × ط × ل)	مم 260 × 347 × 422
يافصالل نزول	مك 130 يلاوح

ةفصاوملا	CORE نيوكت	TURBO نيوكت
ةرارحلا ةجرد قاطن	ةيؤئم ةجرد 250 يلى ءفرعلا ءرارح ةجرد نم	ةيؤئم ةجرد 300 يلى ءفرعلا ءرارح ةجرد نم

هفصاوملا	نڭوكت CORE	نڭوكت TURBO
نڭسقا قاط ىصقا	تاو 800 × 2 (تاو 1600)	تاو 1400 × 2 (تاو 2800)
هقاطلا تابلطتم	روطلا ځداځا زتره 50 / تلوفا 220 ددرتم رايت	صصخم زتره 60 / تلوفا 220 ددرتم رايت
ديربتال هقيرط	ځراځ دربم ب ليصوتا هځدم هئام ديربت تاونقا	هځدم هئام ديربت تاونقا
هځدم هئام ديربت تاونقا	هځدم هئام ديربت تاونقا	هځدم هئام ديربت تاونقا