

يف قي قدلا طغضلل نط 10 غارغب يكي تاموتو وأ يراخ سبكم تاربتخملا

رصنعلال مقرر: XP32



ةمدقم

نط 10 ةردقب غارغب يكي تاموتو وأ يراخ سبكم نيخست حاول أب زيمتي ، ةلواط يلغ نمضوم م م صم ، ةعيرس غارف ةخضوم م 200x200 مجح ب ، تارباطبلا باطقاً طبرو ، تارميريلوبلا جالغل تاربتخملا تائيبل للاثم . داوملا ثاحبأو قي قدلا مكحتلاو أدحوم أنيخست بلطتت يتلا ةلباق سمل ةشاشو CE ةداهش عم ، طغضلا يف ةجمربلل.

ديزملال فرعا

قيبطتلا	فصولا	هيسئيرلا ةدئافل
رميريلوبلا قئائر	ةددعتم لكايه ءاشنل غارغلل او ةرارحل تحت رميزلوبلا ةيشغأ وأ قاروأ مل ةلباطلا .	ت. غارغلل او هوشتلل ناعنم ي نادحوملا ةرارحلا ةجردو طغضلا .
تارباطبلا باطقاً طبر	ةلحلا وأ نويأ مويئيتلل تارباطبلا رايئلا تاعمجم يلغ باطقاً داوم طبر ةلباطلا .	نم ن دسكأتلا لمإل زاغل ةيقتن عنمت ليلع .
مادختساب (قيحاسملا طغض (بلالوقلا	ةفيثك تايبح ليل تاربرملا وأ كي ماري سلا وأ نداعملا قيحاسم طغض رعا ، صأ بلال مادختساب .	عم قيححتلل لباق لالكساب اجم 50.9 ليل لصي يلاع طغض م . 50 هرطق بلال
ةقيقرلا ةيشغألا ةجالعم	تاي نورتك ليل تاقيبطتل ةقيقرلا ةيشغألا نيذتلل او ةيرحلل ةجالعمل تارعتشستل او .	عم ةيوئم ةجرد 300 ليل لصي ةرارحلا ةجردم كحت غارف ةئيبي .
كي ماري سلا ديبلت	طغضلا او ةرارحل تحت ءارضخلل كي ماري سلا ماسجال ةيلوالا ديبلتلا ةلحرم عا .	هيسئيرلا صئاصخلل نيسحتو ةيماسملا ليلقت
ةبكرملا داوملا جالع	جالعلا وأ نوبركلل فايأل نم برشتلا قسبملا ةبكرملا داوملا جالع .	قئائرلا ةدوج يواسملا طغضلا عيزوت نمضي .
تاي نورتك ليل ةيلغل ةيوضعلا	لمإل فالغل تحت ةساسحلل ةيوضعلا ةي نورتك ليل ةزهجالا فيلغت .	زاهجال رمع نم دمت نيحسكألا نم ةيلاع ةئيبي .

لمإعمل	ةفصولملا	تاطحالم
ليدوملا	XP32	يكي تاموتو وأ يراخ غارف سبكم
ليغشت طغض يصقأ	≤ 10 نانطأ (100 نويون وليك)	ةجمربلل لباق ماظن ربع مكحتلا
طغضلا ةقد	± 0.1 نط (1 نويون وليك)	ةقدلا ةيلاع لمحلل ةعجار ةيدغت
حوللا ليغشت ةرارح ةجرد	ةيوئم ةجرد 300 - (RT) ةفرغلا ةرارح ةجرد	مجمربلل ةلباق PID سمل ةشاش
نيخستلا ةردق	طاو 3500	ةفاتكلل ةيلاع نيخست رصنع ةفوفصم
حوللا داوبأ	م م 200 × 200	ةنوحطم ةحطسم حاولأ
(ةحتفلا) حوللا حتف	م م 50	ةعيرس غارف ةرودل جمدم حتف
نمضملا غارفل ةخضم	راود حمر تاذ ةيكي نكي ةخضم	يسايق نيمنضت
غارفل ةخضم ةجازا	(ةقيقدابك عم 8.5) ةقيقدارل 240	ةعيرسلا ةيلاع ءالخال ةعس
يئاهنلا غارفل يوستم	لالكساب اجم < -0.1	يبسن ساقم طغض
لمعل وچ	نيونون (N ₂) / نيونون (Ar)	ةيقتنل او غارفلال عم قفاوتم

لم اعملا	فصاوملا	تاطحالم
عاطلا رصم	تولف 208 ددرتم رايت (روطلا يداحأ) زتره 60 /	عحتملا تاياولوا يف عيسؤملا قفارملا نّسحم
عاهشلا	CE عاهش يلع هلصاح	يسايق عمالسا لانتما

رايخلا	ةمنضم) عيسايقلا مكحلتل ءدحو	(ةيرايتخا) ءمدقتم عيخانص PLC عيقرت
عءاولا	تاصوب 7 ساقم ءنولم سمل ءشاش	ءقءلا ءيلاع سمل ءشاشب Siemens نم عيخانص PLC
فئاطول عيساسألا	فءهت سمل طغصلا لادخا، ياساسأ PID ءرارح ءجرد فيرعت فلم ءيكيتاموت وألا ءتقؤملا طغصلا ءلارا، ءئاقلا لئلا كاسمإلا	فلم 99 يتخ) تافصولا ني زخت، دقعم تاوطخلا دءتم طغص/ءرارح ءجرد فيرعت فلم Ethernet تانايب ليجست، لمحلل ءلخل ءقيد ءءجار ءيذغت، (فيرعت
ل-لصفألا	تابيبحلل طيسبلا طغصلا او، رميلوبلا ءالعو، عيسايقلا قئاقرلا	ءوطخ طغص ضيعوت بلطتت يتلا تايلمعل او، ASTM تارابتخاو، يميداكألا تحبلا قيد ءوطخب