

تاربت خملل نط 10 غيرفت لاب يكي تامتو وأ يراح سب كم ةقي قدلا

XP32: رصنن عل مقرر



ةمدقم

يلاع غيرفت لاب يكي تامتو وأ يراح سب كم
نيخست تاصنم عم ، نط 10 لمع حطسب ةقدلا
ةعيرس غيرفت ةخضمو مم 200x200 ساقم
باطقأ قصلو ، تارم يلوبل بلصت
تائي بلبل يلاثم . داومل ثاحبأو ، تاي راطابل
أدحوم أنيخست بلطت تي تال ةيربت خمل
ةشاش عم CE دمتم ، طغضلا في آقي قد أمحتو
ةجمر بلبل ةلباق سمل

ديزمل فرعا

قيبطتلا	فصولا	هيسيئرلا ةدئافلا
رمي لوبل مالفا حيقت	لكايه ءاشنل غيرفتل ةراحت تحت رمي لوبل ءاشغأ وأ ءاولا حيقت . تاقبطل ءدعت	تافيوجتلاو ءانحنال انعم ن اءومل ةراحت ءردو طغضلا .
تاي راطابل بباطقأ قصل	ةلاحتل وأ نويأ موي تيلل تاي راطابل راي تال تاعجم يلع ببطق داوم قصل ةبلصل .	ةيلصوم نمضي امم ، ءدسألأ انعم ن لملاخل زاغلابل ري هطتلا ةللا .
مءدختساب (قيحاسم طغض بللوق)	ةفيثك صارقأ يلل ءبكرمل داومل وأ كي ماري سل وأ نءاعمل قيحاسم طغض رغصأ بللوق مءدختساب	مءدختساب لأكساب اءي 50.9 يلل لصي طغض قيحيقت نم مم 50 رطق بللوق
ةقيقرلا ءيشغال ءللا عم	ةزهأو تاي نورتنكلل ءلاقبطل ءقيقرلا ءيشغال نيءل و بلصت راعشتسالا	ةئي ب عم ءي وئم ءرد 300 تحت ةراحت ءرد في قيقد مءدخت غيغ .
كي ماري سل ديبلت	نكرتشملم طغضلاو ةراحت تحت مءل كي ماري سل مءسأل يلل و ديبلت .	ةكي نكي مءل صاوخل نسيحتو ءي مءسامل ليلقت
ةبكرمل داومل بلصت	(ءيرب رب) ءاغلل وأ نوبركل ءاي لأب يوقم لمي لوبل داوم بلصت	ءيفصتلا ءدو نمضي يواسملم طغضلا عيزوت
تاي نورتنكلل ءللا في لغت ةي وعضلا	لمءل وء تحت ءساسم طغضلا ءي نورتنكلل ءللا في لغت	زءاغل رمع نم ديزت نسيحتسألأ نم ءللا ءي

لمءملا	تافصاوملا	تاطءملا
ليءوملا	XP32	غيرفت لاب يكي تامتو وأ يراح سب كم
لمع طغض يصولا	(ننوين وليك 10) ≤ 10	ءجمر بلبل لبللق مءلن ربع هب مءدختلا مءي
طغضلا ءقد	(ننوين وليك 1) ± 0.1 نط	لمءل ءقدلا ءللا ءءار ءيذغت
ةصنم لمع ءراحت ءرد	ةي وئم ءرد 300 تحت (RT) ءفرغل ءراحت ءرد نم	ءجمر بلبل ءلباق PID سمل ءشاش
نيخستلا ءوق	طاو 3500	ةفءاكتلا ءللا ءنيخست رصان ءءومءم
ةصنم ءاعبأ	مم 200 × مم 200	ءاسلم ءحطسم تاصنم
(امهني ب ءفاسملم) ءصنم ءحتف	مم 50	ةعيرس غيرفت ءرودل ءمءم ءحتف
ةقفرملا غيرفتلا ءخصم	ءراود شير تاء ءيكي نكي مءخصم	أي سايقي ءقفرم
غيرفتلا ءخصم ءعس	(ةقيقدلا في بعكم مءق 8.5) ءقيقدل 240	ءعسرلا ءللا ءللا ءعس
ئيءللا غيرفتلا يوسم	لأكساب اءي 0.1 <	يبسن سايقي طغض
لمءل وء	(Ar) / (N ₂) ءي ورتي	ري هطتلاو غيرفتلا عم قفاومت

لما عولما	تافصاوملا	تاطحالم
هقاطال ردصم	(روطلال يداخا) زتره 60 / تلو ف 208 ددرتم رايت	هيكيرمالا هيسسؤملا قفارملا نؤسؤم
هدهشالا	CE دمتمم	همالسلل هيسايق هقباطم

رايخالا	(هقفرم) هيسايقلا مكحتلا هجوه	(يرايتخا) مدقتملا يغانصلال PLC هيقرت
ههجالا	تاصوب 7 هنولم سمل هشاش	هقدالاهلا سمل هشاش عم زنميس نم يغانصلال PLC
فئاطولال هيساسالا	فدهتسملال طغصلال لاخا، هراخلال هجرذل هيساسا PID هجرمرب يلاالا تقؤملا طغصلال فيفخت، هئاقللتا تيبثتلا	، (هفصو 99 يتح) تافصولال نيزخت، طغصلال/هراخلال هجرذل هقعم تاوطخلال هددعتم هجرمرب Ethernet ربع تانايب ليحست، لملال هيلخ نم هقيدق دهعجار هيدغت
للاصلالا	صارقالا سبك، رملولبال بلصت، هيسايقلا هيفصتلا طيسبالا	قيدق طغصضيوعت بلطتلا تاياملعلا، ASTM رابتخا رييعام، هيمداكالا تحبالا هوطخب هوطخ