

دعاقب و تاصوب 7 سمل ةشاشب نط 15 يجمرب يراخ سبكم ملم 260 ققيض XP17: رصنعل مقرر



ةمدقم

يجمرب يراخ سبكم عم ققيقدل ليكشتل برج لك هو ، تاصوب 7 سمل ةشاشب دوزم نط 15 قطانملا ةيئانث ةئفدتو ، ملم 260 ققيض تايراطبلا ثوبو رملولبل مالفل يلاثم عم آقفاوتم نوكل ممصم . ةمدقتملا داوملاو ةيؤئم ةجرد 300 ل لصيو ، تازاقلل قيديانصم عيرس ديربت تاراخي عم .

ديزملل فرع

قيبطتلا	فصولا	هيسيئرلا ةئافل
رملولبل مالفل ريضحت	الكيناكيملا تارابتخال ةقدلا ةلإع ةقيرق رصنعل جتني .	ةمدقتم بلالوق ماذختساب $\pm 4\%$ كمس سناجت نامض .
تايراطب تيلوركتل ريوطت ةبلصل ةلاح	تحت يراخ رملولبل-ةيكيمايسلا تابكرمل سبك ي . اهلي رطيسم ةيوج فورط .	نود تازاقلل قيديانصم ءاوه تاقلل ربع آرورم بساني ملم 260 صرع كيكتف .
(PI) ديم يلو بل مالفل ةجلع	جرتت عم ةمادتسم ةيؤئم ةجرد 300 دنغ ةلمالكلا ةزديلا ققيحي لي .	50% ةبسنب عرسا ةيؤئم ةجرد 300 ل لصي ينيبروتلا نيوكتلا سيساقلل ةمطنال نم .
ناريطلل ةبكرمل داوملا جيقت	مجبب حاولال تاقتبطل ةدقتم ندعالم-فايلا ال جفافص جدي .	فالكوئوال فورط كيكتف جمربلل ةلباق طغض تاينحنمو نط 15 ءوق .
ةدوخل ةبقارم تاني عجات	ASTM/ISO داوملا فيصوتل ةبقاطتم رابتخا تاني دلوي .	يرخا ل ءوق دنم نيابتلا يغلل ةيمقرلل تافصولا ءرادا .
يميذاكالا داوملا مولع تحت	طغض تافلمو ، تابثلا تاوطخو ، جرتتلم سبكلا مددي . ءدحاو ءليغشت في فيصونل .	ةيبرجتلا ميماصتلا طسبي تالفاو بحسلا تافصولا ئشنم ةدقتملا .
ايالخال فيلغت رابتخا ةيئوضوره	تاسارل ءريغص ةيخاچ تادحو علع EVA/POE مالفل افصي . ةيئوضوملا .	لمالكلا ريغ عطاقتملا طابتراللاو تاغافللا عنم دجوملا نيخستلا .
ةيويجل تارمليولبل ءجلع ءوقا	ةلباق ءفيطن ءرود في ءبطل يراخل نئادلل لكشي . ءجمربلل .	يرارخل روصقلل نم للقتل ءلتكلا ءصفنم ءشوطرخل تانخسم ءساسجلل ةيويجل تارمليولبلل .

رايعملا	تافصولا
ءوقا صقأ	0 ~ 15.0 نط (0-150) (نونيوليكي)
طغضلا حول مج	200 x 200 ملم
حتفتلا ءفاسم	50 ملم
مكحتلا ءحول	(Aura-Touch™) تاصوب 7 سمل ةشاشب ءجمربلل ءلباق مكحت ءدحو
م (X×X) ءدعاقلا ءحاسم	260 x 347 x 422 ملم (نسخم طيخت)
فيصال نزل	مك 130 يلاوح

رايعملا	XP17 Core	XP17 Turbo	قيبطتلا تاداشرا
ءراخ ءجرد قاطن لم	ءجرد 250 ~ ءفرغلا ءراخ ءجرد ءيؤئم	ءجرد 300 ~ ءفرغلا ءراخ ءجرد ءيؤئم	نم نمكمت Turbo؛ ءبكرمل داوملاو رملولبل تاربتخم مطعم بسان Core نسخنلا PI. مالفاو ءبلصل ءلاحلا تيلوركتل ءجلع

راي عم ل	XP17 Core	XP17 Turbo	قي ط ط ل ا ا ا ا ا
ة ق ا ط ي ص ق ا ن ي س ت	1600 ط ا و (2 × 800 ط ا و)	2800 ط ا و (2 × 1400 ط ا و)	ر ي ب ك ل ك ش ب ق ب س م ل ا ن ي غ س ت ل ا ت ق و ل ل ق ت ة ق ا ط ل ا ة ل ا ع ط ا و 2800 ش ي ط ا ر خ
ة ك ب ش ق ف ا و ت ة ق ا ط ل ا	50 / ت ل و ف 220 د د ر ت م ر ا ي ت (ر و ط ل ا ي د ا ج ا) ز ت ر ه	60 / ت ل و ف 220 د د ر ت م ر ا ي ت (ص ص خ م) ز ت ر ه	ة ي ل ا م ش ل ا ا ك ي ر م ا و ا ي ر و ك ل ل ن ي و ك ت ل ل ل ب ا ق ز ت ر ه 60؛ ن ي ص ل ا / ا ب و ر و ا ل ي س ا ي ق ز ت ر ه 50
د ي ر ب ت ل ا ة ق ي ر ط	ة ي ل خ ا د ء ا م ء ا ن ق ة ه ج ا و	د ي ر ب ت ز ا ه ج ع م ق ف ا و ت م ي ج ر ا خ ي غ ا ن ص	ز ا ه ج ب ر ش ا ب م ل ا ل ا ص ت ا ل ا ب ح م س ت Turbo؛ ة ي ل خ ا د ذ ف ا ن م ن م ض ت ت ن ي ت خ س ن ل ا ا ل ك ي غ ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا