

قائمة مواصفات 153 كيمسب ح ف ص م موي ن م ل أ ق ق ا ق ر (Pouch Cell) ساي ك أ ل ا ت ا ي ر ا ط ب ف ا ل غ ل

FZ66: ر ص ن ع ل م ق ر



م د ق م

ح ف ص م ل ا ة ب ك ر م ل ا ة ق ا ق ر ل ا ه ذ ه ر ف و ت
ر ت م و ر ك ي م 153 ك م س ب ة خ ا ف ل ا م و ي ن م ل أ ل ا ب
م ا ح ل ة و ق و ت ي ل و ر ت ك ل ل ة ي ة ن ث ت س ا ة م و ا ق م
ل ي ك ش ت ل ل ة ز ا ت م م ة ي ل ب ا ق و ة ق ئ ا ف ي ر ا ر ح
ت ا ي ر ا ط ب ف ي ل غ ت ل ق ي م ع ل ا ب ح س ل ل ا ب
ة ب و ط ر ل ا د ض ة ي و ق ة ي ا م ح ر ف و ي ا م م ، م و ي ث ي ل ل ا
ن ي ز خ ت ت ا ق ي ب ط ت ي ف ا ق و ث و م و ا م ك ح م ا ق ا ل غ ل و
ة ب ل ط ت م ل ا ة ق ا ط ل ا .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ق ي ب ط ت ل ا	ف ص و ل ا	ه ي س ي ة ر ل ا ه ذ ا ف ا
ت ا ر ا ي س ل ا ت ا ي ر ا ط ب ا ي ا ل خ (EV) ة ي ة ا ب ر ه ك ل ا	ة ق ا ط ل ا ة ف ا ت ك ت ا ذ ت ا ر ا ي س ل ا ت ا ي ر ا ط ب ت ا د ح و ل ي ج ر ا خ ل ا ف ا ل غ ل ف ي ل غ ت ة . س ا و ل ا ة ر ا ر ح ل ا ت ا ر ي غ ت و ز ا ر ت ه ا ل ل ة ص ر ع م ل ا ة ي ل ا ع ل ا	ع ن م ي د م أ ل ا ل ي و ط م ك م ق ا ل غ ل و ب ق ث ل ل ق ئ ا ف ة م و ا ق م د ي د ش ل ا ي ك ي م ا ن ي د ل ا ط غ ص ل ا ت ح ت ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ب ر س ت
ت ب ا ت ا ة ق ا ط ل ا ن ي ز خ ت ة م ط ن أ (ESS)	غ LFP و NMC د ي د ح ل ا ت ا ف س و ف م و ي ث ي ل ا ت ا ي ر ا ط ب ا ي ا ل خ ل ي ق ا و ن ر م ف ا ل غ ة . ب ك ش ل ا ي و ت س م ي ل غ ة ق ا ط ل ا ن ي ز خ ت ي ف م ح ل ا ة ر ي ب ك	ر م ع ل و ط ن م ص ي ا د ج ص خ ف ن م ل ا ب و ط ر ل ا ر ا خ ل ا ل ا ق ت ن ا ل د ع م ر و ه د ت ل ا ل ي ل ق ت و ة د ي د غ ت ا و ن س ل ة ي ل خ ل ا
ت ا ذ ت ا ي ر ا ط ب ل ا ر ي و ط ت و ت ا ح ا ب م د ا ق ل ا ل ي ج ل ا و ة ب ل ص ل ا ة ل ا ح ل ا	م - م و ي ث ي ل و ، ة ب ل ص ل ا ة ل ا ح ل ا ت ا ي ر ا ط ب ل ة ي ل و ا ج ذ ا م ر ي و ط ت ل ن ر م ف ا ل غ ة د ا م ن و ي - ا م - م و ي د و ص و ، ت ي ر ب ك	ت ا ي ن ق ت و ة ي و ق ل ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ت ا ب ي ك ر ت ع م ة ق ا و ت م ي ل ا ع ل ا ط غ ص ل ا ب ع ي م ح ت ا
ه ي ك ا ل ه ت س ل ا ت ا ي ن و ر ت ك ل ل ا ة ل و م ح م ل ا ة ز ه ج ا ل ا و	ف ت ا و ه ل ا ي ف ة م د خ ت س م ل ا ة ح ط س م ل ا ا ي ا ل خ ل ل ي و ق و ة ف ا ح ن ل ا ق ئ ا ف ي ل غ ت ت ا ر ا ط ل ا و ، ا د ا ت ر ا ل ل ا ة ل ب ا ق ل ا ة ز ه ج ا ل ا و ، ة ل و م ح م ل ا ر ت و ي ب م ك ل ا ة ز ه ج ا و ، ة ي ك ذ ل ر ا ي ط ن و د ب	ة ف ا ت ك ق ي ق ح ت ن م ن ك م ت ن ر م ل ا ق ي م ع ل ا ب ح س ل ا ص ا ص خ ة م ح م د م ل ا ت ا ي ر ا ط ب ل ا ة ف ل غ ل ا ك ش ا ي ف ة ي ل ا ع ة ي م ح ح ة ق ا ط
ع ا ف د ل ا و ا ر ي ط ل ا ة ق ا ط م ر ح	ا ر ا ي ط ل ل ا ص ص ع م ن ز و ل ا ة ف ي ف خ ت ا ي ر ا ط ب م ر ح ل ي ق و ث و م ل ا ي ل ا ع ف ي ل غ ت ة . ف ر ط ت م ة ط ي ح م ي و ج ط غ ص ت ا ر ي غ ت ت ح ت ل م ع ت	ء ا ن ث ا ل ا ص ف ن ا ل ا ع ن م ت ت ا ق ب ط ل ا ن ي ب ة ي ل ا ع ل ا ط ب ر ل ا و ق غ ي ر ف ت ل ا ت ا ر و د و ي و ج ل ا ط غ ص ل ا ت ا ب ل ق ت
ة ز ه ج ا ل ا و ة ي ك ل س ل ا ل ا ة ق ا ط ل ا ت ا و د ا ة ي ب ط ل ا	ة ي ا م ح ب ل ط ت ت ي ت ي ل ا ع ل ا غ ي ر ف ت ل ا ل د ع م ت ا ذ س ا ي ك أ ل ا ا ي ا ل خ ل ف ا ل غ ة د ا م " ا ي ر ا ح " ا ر ا ق ت س ا و ة ي و ق ة ي ج ر ا خ ة ي ك ي ن ا ك ي م	ي ل خ ل ا د ل ا ط غ ص ل ا ل م ح ت ة ي ل ا ع ل ا ر ا ر ح ل ا م ا ح ل ل ا ط ب ر ة و ق غ ي ر س ل ا ن ح ش ل ا ء ا ن ث ا ة ي ر ا ر ح ل ا ت ا ع ا ف ت ر ا ل ا و ع ف ت ر م ل ا

ت ا ف ص ا و م ل ا ر ا ي ع م	ه ي س ا ي ق ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا	س ا ق م ل ا ر ا ب ت ح ا ل ا ق ا ط ن	ء ا د ا ل ا / ر ا ب ت ح ا ل ا ة ق ي ر ط
ز ا ر ط ل ا ف ر ع م	FZ66 (Variant FZ66-153)	FZ66-153 Standard Batch	FZ66 ص ح ف ل ل و ك و ت و ر ب
ي س ا ي ق ل ل و ر ل ا ص ر ع	400 م م	400 م م	JIS Class 1 ة ق ي ق د ة ر ط س م
ة ي م س ل ا ة ي ك ل ل ا ة ك ا م س ل ا	± 10% ر ت م و ر ك ي م 153	ر ت م و ر ك ي م 154 - ر ت م و ر ك ي م 152	م م 1/1000 س ا ي ق ر ت م و ر ك ي م
ت ا ق ب ط ل ا ن ي ب ط ب ر ل ا و ق	≥ 50 م م 15/ن ت و ي ن (ة ر ا ر ح ة ج ر د)	121 - 125 م م 15/ن ت و ي ن	ي ة ا ق ل ت ل ا د ش ل ل ا ل ج س م
ق (ONy / ALM) ة ي ل ا ع ل ا ط ب ر ل ا و ق	≥ 3.0 م م 15/ن ت و ي ن	8.5 - 9.1 م م 15/ن ت و ي ن	ي ة ا ق ل ت ل ا د ش ل ل ا ل ج س م
ق (ONy / ALM) ة ع ف ت ر م ة ر ا ر ح ة ج ر د ي ف ط ب ر ل ا و ق	≥ 2.5 م م 15/ن ت و ي ن (د ن ع)	4.7 - 5.1 م م 15/ن ت و ي ن	ي ر ا ر ح م ا م ح م د ش ل ل ا ل ج س م
ق (ALM / PP) ي ر ا ر ح ل ا م ا ح ل ل ا و ق	≥ 5.0 م م 15/ن ت و ي ن (ة ر ا ر ح ة ج ر د)	15.6 - 17.1 م م 15/ن ت و ي ن	ي ة ا ق ل ت ل ا د ش ل ل ا ل ج س م
ق (ALM / PP) ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ة م و ا ق م و ق	≥ 4.0 م م 15/ن ت و ي ن (ة ر ا ر ح ة ج ر د)	12.9 - 13.9 م م 15/ن ت و ي ن	ي ة ا ق ل ت ل ا د ش ل ل ا ل ج س م

ص ح ف ل ا ر ص ن ع	ص ح ف ل ا ة ق ي ر ط	ل و ب ق ل ا د ح	م م ف د ل ا ة ق ا ط م (FZ66-9316 to FZ66-9319)
ة ق ي ق د ل ا ب و ق ث ل ا و ، ب و ق ث ل ا ، ة ح ط س ل ا ق و ق ش ل ا	ي ر ص ب / ة و ض ل ا ة ي ذ ا ف ن	ا ه ب ح و م س م ر ي غ	(OK) ز ا ي ت ح ا

صفحة الفحص	صفحة القسط	لوح القسط	معدلات القسط (FZ66-9316 to FZ66-9319)
موجس السطح، عيوب السطح، رابغ	يرصف السطح	بغير قاصات الياحس	(OK) زايح
بغير السطح	يرصف السطح	م ≥ 0.5 ميسج ساطولم دجوت ال	(OK) زايح
بغير السطح، عيوب السطح، رابغ	يرصف السطح	م ≥ 0.5 ميسج ساطولم دجوت ال	(OK) زايح
بغير السطح، عيوب السطح، رابغ	يرصف السطح	م ≥ 0.5 ميسج ساطولم دجوت ال	(OK) زايح
بغير السطح، عيوب السطح، رابغ	يرصف السطح	م ≥ 0.5 ميسج ساطولم دجوت ال	(OK) زايح
بغير السطح، عيوب السطح، رابغ	يرصف السطح	م ≥ 0.5 ميسج ساطولم دجوت ال	(OK) زايح
بغير السطح، عيوب السطح، رابغ	يرصف السطح	م ≥ 0.5 ميسج ساطولم دجوت ال	(OK) زايح
بغير السطح، عيوب السطح، رابغ	يرصف السطح	م ≥ 0.5 ميسج ساطولم دجوت ال	(OK) زايح

فريق العمل	معدلات القسط (بلق / يجرار) هكاسل	معدلات القسط (بلق / يجرار) هكاسل	معدلات القسط (بلق / يجرار) هكاسل	معدلات القسط (بلق / يجرار) هكاسل	معدلات القسط (بلق / يجرار) هكاسل	معدلات القسط (بلق / يجرار) هكاسل
FZ66-9316	154 رتموركيم / 154 رتموركيم	121 م / 15/15 نويون / 121 م	8.5 م / 15/15 نويون / 8.8 م	5.1 م / 15/15 نويون / 4.8 م	16.6 م / 15/15 نويون / 15.6 م	13.1 م / 15/15 نويون / 12.9 م
FZ66-9317	153 رتموركيم / 153 رتموركيم	125 م / 15/15 نويون / 124 م	8.8 م / 15/15 نويون / 9.1 م	4.7 م / 15/15 نويون / 5.1 م	16.5 م / 15/15 نويون / 15.7 م	13.9 م / 15/15 نويون / 13.5 م
FZ66-9318	154 رتموركيم / 152 رتموركيم	123 م / 15/15 نويون / 124 م	8.9 م / 15/15 نويون / 8.7 م	4.7 م / 15/15 نويون / 4.9 م	16.5 م / 15/15 نويون / 15.7 م	13.9 م / 15/15 نويون / 13.4 م
FZ66-9319	154 رتموركيم / 154 رتموركيم	122 م / 15/15 نويون / 124 م	8.8 م / 15/15 نويون / 9.0 م	4.7 م / 15/15 نويون / 5.0 م	17.1 م / 15/15 نويون / 15.9 م	13.7 م / 15/15 نويون / 13.4 م

غونل زمر	معدلات القسط (بلق / يجرار) هكاسل	معدلات القسط (بلق / يجرار) هكاسل
FZ66-64	64 رتموركيم	ONy (12μm) / DL (3μm) / AL (25μm) / PPa (14μm) / PP (10μm)
FZ66-72	72 رتموركيم	ONy (15μm) / DL (3μm) / AL (30μm) / PPa (14μm) / PP (10μm)
FZ66-73	73 رتموركيم	ONy (15μm) / DL (3μm) / AL (30μm) / PPa (14μm) / PP (10μm)
FZ66-88	88 رتموركيم	ONy (15μm) / DL (3μm) / AL (35μm) / PPa (20μm) / PP (15μm)
FZ66-113	113 رتموركيم	ONy (25μm) / DL (3μm) / AL (40μm) / PPa (22.5μm) / PPa (22.5μm)
FZ66-153 Standard	153 رتموركيم	PET (12μm) / DL (3μm) / ONy (15μm) / DL (3μm) / AL (40μm) / PPa (40μm) / PP (40μm)
FZ66-67 Matte	67 رتموركيم	Matte (3μm) / ONy (12μm) / DL (3μm) / AL (25μm) / PPa (14μm) / PP (10μm)
FZ66-75 Matte	75 رتموركيم	Matte (3μm) / ONy (15μm) / DL (3μm) / AL (30μm) / PPa (14μm) / PP (10μm)
FZ66-91 Matte	91 رتموركيم	Matte (3μm) / ONy (15μm) / DL (3μm) / AL (35μm) / PPa (20μm) / PP (15μm)
FZ66-122	122 رتموركيم	ONy (25μm) / DL (4μm) / AL (40μm) / DL (3μm) / CPP (30μm) / PP (20μm)
FZ66-152	152 رتموركيم	ONy (25μm) / DL (4μm) / AL (40μm) / DL (3μm) / CPP (30μm) / PP (50μm)