



لماعمل	فصاوملا
فراحل اةجرد قاطن	0.0 (لقسم PID مكحت، قطنم لاجودرم) ةيوئم ةجرد 300.0 لىل ةيوئم ةجرد
نخس سلتا ةردق	5400 (2 × 2700 طاو) ةمدم تاناخس طاو
HMI مكحت ةدحو	تاصوب 7 ساقم ةيعانص سمل ةشاش
ةصنم لاديربت	روبصن لاهام/يخراخ دربم عم ةقفاوتم؛ لكيفتلا ةعيرس تابكيرت عم ةمدم ةيوئم تاونق
هب يصوم يخراخ دربم	(لومشم ريغ، يرايتخا) ريودت ةداع  دربم
<b>ءابرهكلا</b>	
ةقاطلا ردصم	روطلا يداجأ، زتره 50 / تلوف 230 - تلوف AC 220
بوحس م لاراي تالا	ريبمأ 24.5 ىتح
ةقاطلا ليصوت تابلطتم	م <sup>2</sup> ≥ 4 لبالكلا عطقم؛ ريبمأ 32 CEE يعانص سبقم وأ ريبمأ 32 صصخم ةرئاد عطاق
<b>لانت م لالو يئاي زيفلا</b>	
يفاصلان زولا	مك 210
اعافترالال × قمعلا × صرعلا) ةيخراخل داعبالا	م 580 × 550 × 500
ءاهشلا	نم دمتمم CE