

400 قطانم الجودزم نيخست حول عم نط 15 يودي يراخ سبكم تاتيلورتكلإو عبكرمم التارميليولوبال ليتكتل مم تاي راطابل

XP14: رصننعل مقرر



ةمدقم

نيخست حاول عم نط 15 يودي يراخ سبكم
قردب قطانم الجودزم نيخست ، مم 400x400
، ةيؤم 300° إلى لصت ةراخ ةجرد ، طاو 5400
بس انم . محك 210 نزو ، جمدم يئام ديربت
، حاسم ال ةري بك ةيرميولوبال مال فالل
، عبكرمم حاول آلل ، ةيطاطم ال ةتيربككلاو
ان ب لصت . تاي راطابل تاتيلورتكلإو

ديزملل فرع

قيبطت ال	فصولا	ةيسيئرل ةدئافل
ةيرارخال رميولوبال مال فال	حاسم ال ةري بك مال فال يراخ سبكلاب ةبلوق تاتيلورتكلإل وأ ، فيلغلل وأ ، ةيرصبل تاقببطلل نة رمل .	للقي امم ، كمسل قاس تاو ءاوتسالا انمنضي دحومل نيخستالو مم 400 جول يرصبلل حوضول نسحيو فاوخال انحن نغ جتانل ردهل .
طاطملا حئافص ةتيربك	، تاي شخالو ، سبكمم طاطملا حئافص رابتخالو جاتل بك .	تبت يغيرسل ديربتال عم ةيؤم 300° يتح قطانم الجودزم طش نل مكحتل ةيجاتللا ديزي امم ، ةجلالعل دعب ءلونم ال عرس يويكي ناكيمم لصاصل
عبكرمم حاول آلل انغيصت	فايل آللاب يوقم ال رميولوبال حاول آلل طغصلاب ةبلوق ، تابكرمم لار يطلل تاقبطلل ةدعت حئافصلو	قحي امم ، تاغارفل يغل ي ساو ةراخل يواسم حول عم ةعتمجم أنط 15 ةوق غنن نم نكمي يئامل ديربتل . ةراتم ةيخس ةياهن ةيلاع ةيلكيه ةمالسل ةعرسب بلال
تاتيلورتكلإل ليتكتل ةبلصل ءلاخل تاتاي راطابل	وأ ، ديسكال وأ ، ديتيربكك تاتيلورتكلإل مال فال سبك ليلل ليجل نم تاي راطابل ايلخل رميولوبال	مكحتل انمنضي ام ني ب ، ءساسل داوملل يراخل روهتلل غنمي يئامل ديربتل آي نين آس مال ءل ءام ةيويي ءلصوم ءراخل ءجرد في قيقيل
طائرشلل حيفصت ةيكي ماري سي	تادحوو ، MLCCs ، ل ماخل ةيكي ماري سي طائرشلل حيفصت LTCC ، تانوكومو ، SOFC .	ةشله تاقبطلل ريسكت بنجتي فيطلل يودي لايكي لوريه ل مكحتل كي ماري سي لل ةمهاللا لال رمأ وهو ، ريشقتل انغمي دحومل نيخستالو نيورتكلإل
نداغمم طاطملا طبر	نداغمم طاطملا نم عبكرمم لار حاول آلل يراخل سبكل ةيغنصلو ةيكي تاموتو آلل تاقببطلل	أطبر انمنضي ريبكلل حولل ربع ءراخل عيزوتو قسملل تبتتال طغص ةيعملا تاجت نمل للقي امم ، ءداز ءلاغم نودب آقوتوم
PTFE حئافص ديلصت	ءردو طغص تحت PTFE مال فالو حئافص ليكششتو ديلصت امه لعل رطي سم ءراخ	نمضت صيصختلل ءلباللا جاربلاو ةيؤم 300° يتح قيقيل ءراخل ءجرد ءدامل روهت نودب بسانم ل ديلصتال
ريوطتالو تحبال	تاي مك جاتللاو ، تانغل ريشحتو ، ماعل داومل قيلخل ةيغنصلو ةيكي داكلال تاربتخمل في ةريغص	لماشل ءمءلال قئاتلواو ، ةيهدبل سملل ءاشو ، CE ، ب ءمءمءل ءاتملا داوم عم لماعلل ءمزالل ءورملا عم ، ربتخم يال ءجتنم ءمأ ءفاصل ءلعت ءعونو

لماعمل	تافصاومل
ليدومل	XP14

ءوقل ءيكي ناكيمم	
تبتتال ءوق	(نويون وليكي 0 - 150) يرتم نط 0.0 - 15.0
ايكي لوريه لايغششتل	يلع لارود مزع عارء عم ةيودي ةيكي لوريه ءخضم
(ةيسألل ءاسملا) حولل ءحتف	50 مم
حولل داغبا	400 × 400 مم

لماعملا	تافصاوملا
لكيلهلاءانب	فاحرناللةمواقمةدمعألالةيغابرءيذالوفءابواب
ديربتالاولي راجلا	
ةراجلةجرءىدم	(لقتسم PID م كحت ، قطانملا جودزم) ةيؤئم° 300.0 لىل ةيؤئم° 0.0
نيخسستال ةوق	(طاو 2700 جمدم ناخس × 2) طاو 5400
ةلأالواناسنإلالةهجاوم كحت ةدحو	تاصوب 7 ساقمةيعانص سمل ةشاش
حاولأالديربت	روبنصلالاءام / يجرأخ دربم عم ةقفاوتم ؛ كفال ةغيرس تالصوص عم ةجمدم ةيئام تاونق
هبىصوملاليجراخلالدربملا	(لومشم ريغ ، يرايخا) يريودت دربم
ةيئابرهكللا	
ةقاطالاردصم	روطلاليدأح ، زتره 50 / تلوف 230 - تلوف 220 ددرتم رايت
رايتالكالهتسا	ريبمأ 24.5 ىتح
ةقاطالليصوت تابلطتم	م ² 4 ≥ لباك عطقم ؛ ريبمأ 32 CEE يعانص سبقم وأ ريبمأ 32 صصخم ةرئاد عطاق
لائتمالاولي ةيئازيفلا	
يفاصلال نزولا	م ك 210
إ (× ط × ع) ةيجراخلال داغبالا	م 580 × 550 × 500
ةداهشلا	CE دمتم عم