

رابطخا تادعمو ري بمأ 10 تلوف 20 تاي رابطال رابطخا زاخ تاي رابطال

DC09 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ري بمأ 10 تلوف 20 تاي رابطال رابطخا زاخ
تاونق 8 ب دوزم تاي رابطال رابطخا تادعمو
غيفرتلاو نحشلا في قيقدمكحتو ،ةلق تسم
SMBUS، لوكتورب عم قفاوتو ،رابطخا تارودو
جماربلا ري دصتلا لةلباق تانايبو ،نامأ ةي امحو
في ةبلطتملا تاي رابطال ميفيقتو ريوطت
ملاعلا لوح تاربتخملا

ديزملل فرع

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةئافلا
ايالغ ثاجبأ نويأ مويثلللا	دهجلا/تباتلا رايتلاو ،تباتلا دهجلاو ،تباتلا رايتلاو نحشلا فيرعت تافلم قيبطت نحشلا ةداعلا لةلباقلا ايالغلا ىلع هيف مكحتملا غيفرتلاو ،تباتلا	صحفل راركتلل لةلباق ةيئابرهك تانايب جتني ءادأ ةنراقمو ،ةيئابرهكلا باطقال ميفيقتو ،ءايميكلا ايالغلا
ةوخوشو نيوكت تاي رابطال	255 و 65535-1 ىلى لصي ام عم دملأا ةليوط تارودو غيفرتو نحش تالسلست نيوكت ةرود لكل ةوطخ	ةرودلا رمعو ،ةعسلاب طاقتحلالاو ،مطنملا نيوكتلا معدي للحلتلا تاساردو
ةدوج ةبقارم تاي رابطال	ايالغلا نم قيقحتلل يسيئرلا تقوللو ةعسلالو رايتلاو دهجلل ةدحيم عطق طورش مادختسا جاتنالا تانيع وأ ةدراولا	ري دصتلا لةلباق تالاجس رفيو رابطاللا قاستا نحش عبتتلاو ةدوجلا ةعجارملا
يلاع ءادالا رابطخا رايتلا	ري بمأ 10 ىلى ةينات يلل 20 ةزهجأ ةباجتسا عم ءانق لكل ري بمأ 10 ىلى لصي ام ريفوت ةباجتسالاو لمحلا تاميفيقتلا	كولسلالو رايتلا ةردقل هيف مكحتم قيقحت ءارجا حيتي يكي مانيديلا يئابرهكلا
تالاصتلا نم قيقحتلا ةيرابطال ةرادا	عم قفاوتلا ىلى ةفاصلاب ،2C او HDQ لاصتالا تالوكتورب عم SMBUS قفاوت مادختسا ةعجارملا ةيكدلا تاي رابطال تانايب تافصاوم ةطساوب ةدحيملا ةسييقل رماوالاو لوقحلا 1.1.	يرابطال تالاصتلا ميفيقت ىلى نيسندنهلم دغاسي تانايبال لداب كولس نم قيقحتلاو ةيكدلا
ةمدقملا داوملا ثاجبأ	تافلم مادختساب ةبيجرتلا ةقاطلا نيزخت داومو ايالغلاو ةيئابرهكلا باطقال ميفيقت طورشلا ىلى لعمئاق ليچستو نيوكتلا لةلباق ةيئابرهك فيرعت	تارودو غيفرتلاو نحشلا ءاداب داوملا ريوطت طبري سييقل لل رابطال رابطخالا
ةميديداكالا تارابطخالا ةيربمخلاو	أو TXT أو EXCEL لك جئاتنلا ري دصتو تاونق ينامث ربغ ةلق تسم رابطخا جمارب ليغشت ةنيانيب موسر	ةنراقملاو ميطنتلا في لهسأ ةيزاوتملا براجتلا لعجي قيثوتلاو ليحلتلاو

ةئاف تافصاوملا	ةملعلملا	تافصاوملا
في رعتلا	جتنملا رصنعل مقرر	DC09
يئابرهكلا ءادالا	لاخدالا ةقاط ردصم	زتره 50 / 10% ± تلوف 220 AC
يئابرهكلا ءادالا	لاخدالا ةقاط	طاو 1800
يئابرهكلا ءادالا	ةقدلا	تأ 16 ؛ تآ 16 AD
يئابرهكلا ءادالا	لاخدالا ةمواقم	مواأ اجم 1 ≥
دهجلا	ءانق لكل نحشلا جرخ قاطن	تلوف 20 ~ تلوف 2.5
دهجلا	ءانق لكل غيفرتلا جرخ قاطن	تلوف 20 ~ تلوف 2.5
دهجلا	ةقدلا	(قاطنلا لماك) قاطنلا نم 0.05% ±
دهجلا	رارقتسالا	0.025%
رايتلا	ءانق لكل نحشلا جرخ قاطن	ري بمأ 10 ~ ري بمأ يلل 20

[illegible]

تافصاوملا	هملعمل	تافصاوملا
تازيهجتلا	تازيهجتلا عون	لئمغل تابلطتملاقف و اهرايتخا متي
داعبالا	قمع * ضرع) ةدحول ةنازخ داعبالا (عافترا *	480 * 660 * 130 (مم)
داعبالا	قمع * ضرع) ةنازخلا داعبالا (عافترا *	606 * 800 * 1800 (مم)
SMBUS	ةزهجال قفاوت	I2C و HDQ و SMBUS لاصلالا تالوكوتورب عم قفاوتم
SMBUS	جماربلا قفاوت	1.1 ةعجارملا ةيكدلا ةيراطبلا تانايب تافصاوم ةطساوب ةددحملا ةيسايقلا تافصاوملا لقح تامولعم رماواعم قفاوتم
SMBUS	تانايبلا ةءارق ددرت	ةينات 1