

ريبم 10 تلوف 20 تاي راطب ال رابتخا تادعم

DC10: رصن عل مقرر



عم دقم

10 تلوف 20 تاي راطب ال رابتخا تادعم رفوت نحشال تارودل ةلق تسم تاونق ينامث ريبم، ةانق لكل طاو 200 جرخ ةردقب، غيرف تلواو عم قفاوتو، زتره 100 ددرت تانايب ليجستو ةيمحمو ةقيقد تاسايقو، SMBUS لوكتوتورب تارابتخاو تاي راطب ال ثاحبأ نم ققحتل لجات إل.

ديزلما فرع

قبيطت ال	فصولا	هيسئير ال ةدئاف ال
ايال خ ةرود مع مبيقت نوي مويثي ال	ةلباق دودح مادمخ تساب ةرركتم غيرفتو نحش تالسلست ليغشت ةؤسلاو تقولاو دهجلاو رايتل نيوكتلل	تانايب ال ةيامح عم ةرود 65,535 ىتح دمال ةليوط تارودل جمارب معدى ةقاطا ةقاطنا دن
مزنم ققحتل ال ةيذل تاي راطب ال	عم ةقفاوتم ةزهج لالال نم ةمومدم ال ةيذل تاي راطب ال تامولعم ةءارق ةقفاوتم ةيجمرب رم او او I2C و HDQ و SMBUS	تانايب ال لوصولو لايئابره ال رابتخا ال ي مكنحتل ني ب عمجي دحاو يرب تخم لمع ريس ي ةيذل تاي راطب ال
نيوكتلل ةيلمع ثاحبأ ةي راطب ال	نحشال و تاباتل دهجلا و تاباتل رايتل اب نحش فيرعت تافل م قبيطت نيوكتلل كولس ي ققحتل ل (CC-CV) كرتشم ال	تقو ي ةددم فورط و تانايب مبيقتب ةلق تسم ال تاونقل حمست دحاو
غيرفت فيصوت ةقاطا ةيلاي الال	تلوف 2.5 تاقاطن نمض ةتباتل ةقاطا و تاباتل رايتل اب غيرفت ةارج ةانق لكل ريبم 10 ال ريبم 20 و تلوف 20 ال	ربع لالعل ال لي مكنحتل نم ةانق لكل طاو 200 ةغلا ال جرخ ال ةردق نكنم ددحم ليغشت ال قاطن
داوملاو باطال ال ريوط	ةجالعم فورط و لصاوف و باطال تابكرت نم ةغونصم الال ةنراقم ةقسستم ةيئابره ك تالوكتورب لالال نم ةفل تخم	لمال ال قاطن لل ددحم ال ةدلاو كالس ال يا بر راعشتس ال معدى تانايب ال ربع ةنراقم لل ةلباق تانايب
دوجال نامض تانايب دح	ةيئاهنل و ةجالعم ال دي و ةدراوال ةيسايق ال تاي راطب ال تارابتخا ذيفنت ددحم ةيامحو عطق تادادع لم	تاجرخم و راركتل ال ةلباق ال تاوطخال و ةجمرب لل ةلباق ال دودح ال لمعت ةتباتل ال ةلباق ال ةعجارم ال طيسبت ال عل تاططخ ال و TXT و EXCEL
تاي راطب ال ثاحبأ ةي م ذاك ال	نحشال كولسو ةؤسلا نمضت ي تال ثحبال و سيردت ال عيراشم معدى ريوذتال قروطو لدعم ال تاساردو غيرفتال و	ةليصفت ال ليجست ال ريياعم و ةؤساول جمارب ال تاقاطن بؤوتست ةروطم ال ةيبرحت ال ميامصل ال
الاعال تاسارد ةيامحو ال ةيئاهنل	نيوكتلل ةلباق ال لفسلاو الال رايتل ال/دهجلا دودح مادمخسا ةؤصال تارابتخا ال ةانثا ةيغيبطل ريغ فورطال ريياعم ال ةفاصل ال مكنحتل	تاءانثس ال ةيامحو ةزهجال ل يسكع ال ليصوت ال نم ةيئاهنل دعامست رابتخا ال تاي لمع ةيامح ي نيغتلل الال

ةم لعم ال	DC10 تافصولا
الال ةقاط رصم	زتره 50 / +/-10% / تلوف 220: ددرت رايت
الال ةقاط	طاو 1800
ةقدا AD	تبات 16
ةقدا DA	تبات 16
الال ةمواقم	موا اجم 1 >=
ةدحو لكل تاونقل ال	8
ةانق لكل نحشال دهج جرخ قاطن	تلوف 20 ~ تلوف 2.5
ةانق لكل غيرفتال دهج جرخ قاطن	تلوف 20 ~ تلوف 2.5
دهج ال ةقدا	(قاطن لالال) قاطن ال نم +/- 0.05%
دهج ال رارقست	0.025%
ةانق لكل نحشال رايت جرخ قاطن	ريبم 10 ~ ريبم 20

DC10 تافصاوم	ةمعلملا
ريبمأ 10 ~ ريبمأ يلل م 20	ةانق لكل غيرفرتلا رايت جرخ قاطن
(قاطنلا لماك) قاطنلا نم 0.05% +/-	رايتلا ةقد
0.025%	رايتلا رارقنسا
طاو 200	ةانق لكل جرخلا ةقاط
0.05%	ةقاطلا رارقنسا
ةينات يلل م 20 :ريبمأ 10 رايتلا ةزهجألا ةباحنسا تقو	رايتلا ةباحنسا تقو
ةوطخ/ةقيقد 65535 ~ 1	ةوطخل تقو قاطن
(ةينات ،ةقيقد ،ةعاس) 00:00:00	موعدملا تقولا قيسنن
ةينات 60000 ~ ةينات 0.01	اتلد :تانايبل ليحست طرش t تقولا
تلاف 20 ~ تلاف يلل م 10	اتلد :تانايبل ليحست طرش U دهجل
ريبمأ 10 ~ ريبمأ يلل م 5	اتلد :تانايبل ليحست طرش ا رايتلا
زتره 100	ليحسنتلا ددرت
تنباثلا دهجلاو تنباثلا رايتلاب نحش ،تنباثلا دهجلاب نحش ،تنباثلا رايتلاب نحش	نحشلا عاضوأ
ةغسل ،بيسننلا تقولا ،رايتلا ،دهجلا	نحشلا عطق طورش
ةتنباثلا ةقاطلاب غيرفت ،تنباثلا رايتلاب غيرفت	غيرفتلا عاضوأ
ةغسل ،بيسننلا تقولا ،رايتلا ،دهجلا	غيرفتلا عطق طورش
ةرود 65535 ~ 1	ةرودلا رابنخا قاطن
255	ةرود لكل تاوطخلا
ةلخادتم تناقبط 4 يصقأ دحب ؛ةلخادتملا ةرودلا ةفيظو	تارودلا لخدت
ريخأتلا تقو ،رايتلل يلفسلاو ايلعلا دودحلا ،دهجلل يلفسلاو ايلعلا دودحلا	نامألا ةياعم ادادعلا
رايتلا نحش ءانثأ دهجل صاخفنا ؛تنباثلا دهجلا نحش ءانثأ رايتلا عافترا ؛تنباثلا رايتلا غيرفت/نحش ءانثأ رايتلل بلقت يصقأ تنباثلا رايتلا غيرفت ءانثأ دهجلا عافترا ؛تنباثلا	تاءانتستسالا ةياعم ادادعلا
ةموعدم	ةقاطلا عاطقنا دنع تانايبل ةياعم
يسكعلا ليصوتلا هينبتو يسكعلا ليصوتلا دص ةياعم	ةزهجألا ةياعم
ةقلمل ةلحلل ءودزم ةلقنستسم ةنب تنباثلا دهجل ردصمو تنباثلا رايتلا ردصم مدختسي	ةانقلا ةنب
لقنستسم مكحت	ةانقلا في مكحتلا عضو
كالسألا ياعبر ليصوت	رايتلاو دهجللا فاشنكا تانعي ذخأ
لبيسيدي 80 <	ءاضوضلا
TCP/IP	رتويبمبكلا لصتا ةقيرط فيصملا
EXCEL ، TXT ، تاططخم	تانايبل جارخا تاقيسيمنت
Ethernet 10/100M	لاصتالا ءهجاو
ةيويئم ءجرد 40 ~ ةيويئم تاجرد 10	ليغشتلا ءراح ءجرد قاطن
ةيويئم ءجرد 45 ~ ةيويئم تاجرد 10	نيزختلا ءراح ءجرد قاطن
(ءاملا راخب فثكت نودب) ةيبسن ةبوطر 80% ~ 30%	ةيبسننلا ةبوطرلا قاطن ليغشتلل
(ءاملا راخب فثكت نودب) ةيبسنن ةبوطر 90% ~ 30%	نيزختلل ةيبسنننلا ةبوطرلا قاطن
ليعملال تابلطتمل"اقفو هرايتخا متي	تازيهجتلا عون
(مم) 480 * 660 * 130	ةدحو لكل لك يهلا داعبأ (عافترا*قمع*ضرع)
(مم) 606 * 800 * 1800	(عافترا*قمع*ضرع) ءانزخلا داعبأ
i2C وHDMI وSMBUS لاصتالا تالوكنوتورب عم قفاوتم	SMBUS ءزهجأ عم قفاوتملا

عمل عمل	DC10 تافصاوم
SMBUS جمارب عم قفاوتلا	1.1 رادصلإا ةيكدلإا تافصاوم ةطساوب ةددحملا ةيسايقلا لاجملا تامولعم رماوأ عم قفاوتم
ةيراطبلا تانايب ةءارق ددرت ةيكدلإا	ةينات 1