

عم م 330 × 210 إيكي لوردي هلا تاي راطب ال باطوقا نفلد ةلآ نيخست تاركب DG15 :رصن عل مقرر



عم دقم

إيكي لوردي هلا تاي راطب ال باطوقا نفلد ةلآ
ةقي قد تاركب ب ةدوزم ،م 330 × 210 ساقم
ي (وفرسي) رزاؤم مكحت ماظنو ،ةنخسم
ةيلاع طغض ةردقو ،ةريغتم ةعرسو ،ةوجفلا
ي باطوقا ل ةتبات ةكامسو ةفاثك نامضل
ةمدقتم ال ايالخلل عي ننت ثاحبأ لمع رسي

ديزملا فرعا

قيبطت ال	فصولا	هيسيئرلا ةدئالفا
دوئاك ال باطوقا نفلد نوي أ موئي لال تاي راطب	بطوقا ةكامس دي دحتل ءالطل دعب ةيلطم ال دوئاك ال باطوقا نفلد ةيلخلل عي مكحت لبق في تكتل ءالحو ةيلطم ال	ةلدعم ال تاركب ال ءوجف تادادعل لال ن م ةكامس ال ي مكحتل مدي يكي لوردي هور ءال طغض لاؤ رزاؤم
دونال ال باطوقا نفلد نوي أ موئي لال تاي راطب	ءالطل دعب يقي فال تاركب ال جوز رب ةيلطم ال دونال ال باطوقا نفلد ةيلخلل عي مكحتل ءالحو ةيلطم ال	م 300 غلبي م ادختس لال لباقل لاف ضرع ربع اموكحم طغض رفي
تاي راطب ال باطوقا نفلد ةرارح ال	فورط ةي راطب ال باطوقا نفلد مع بلطت ادن تاركب ال نيخست قي بط ةرارح ال ةموكحم ةنفلد	م ةيلفس ال ةيلول ال ني تاركب ال ةلقسم نيخست ةردق رفي ةقلغم ةقلح ءرارح ال ءرد ي مكحت
تحت ال ةيلمع نيخست تاي راطب ال ريوطت ال	ةرارح ال ءردو ،طغض ال ،ةنفلد ال ءعرسو ،تاركب ال ءوجف تادادعل ءنراقم باطوقا نفلد عي ننت ربياعم ريوطت ءانثا	ليغش ال ءال ال ءال ال ءوجف ال ءوجف ال لي دعت ل عي رارح ال ءوجف ال ءال ال ءوجف ال ءوجف ال ربياعم
باطوقا نفلد ءوجف ي بي رحت قاطن يلع	ءالطل دعب يقي فال تاركب ال ءوجف تادادعل ءنراقم ءالطل دعب يقي فال تاركب ال ءوجف تادادعل ءنراقم	قاطنو ،ةرقسم عفد ءردقو ،ةدحم تاركب ءنفلد ني عي ةيلقي ءنراقم 5 ل 0.8 ن م دحم ءوجف ال
قائال ءكامس بي طشت ةيلطم ال	ي ءالطل سناجت دي دحت م ت تحت ةيلطم ال تاي راطب ال قئاقر ءنفلد ءالطل دعب يقي فال تاركب ال ءوجف تادادعل ءنراقم	م تي ،مدختس ال لبق ن م نومض ال ءالطل سناجت ءال لطي م 0.002 +/- ب ءنفلد ال دعب ءكامس ال سناجت دي دحت
ءوجف في تكتل تاسارد ةمدقتم ال داوم	مولع ي تاي راطب ال باطوقا نفلد ءوجف تادادعل ءنراقم ءالطل دعب يقي فال تاركب ال ءوجف تادادعل ءنراقم	8 ل 2 ن م ليغش ال ءعرسو م 2.0 ل 0 ن م ءوجف ال قاطن رفي ةنراقم ال تاسارد ال ءموكحم تاريغتم ءيقي دل ي ءردو

معلم ال	تافصولا
عقوم ال فرعم	DG15
تادعم ال عون	تاي راطب ال باطوقا نفلد ءال / إيكي لوردي هلا تاركب سبكم
ةيساس ال ءي طول	ةدحم ءكامس قيقي تحتل تاركب ال ني بطوقا نفلد ءوجف طغض م تي
ةلباق ال قئاقر ال ءوجف في فصل ال عون قيبطت ال	ةي راطب ال باطوقا نفلد
ةركب ال تافصولا	(ةركب ال ءوجف ضرع × ءركب ال ءوجف رطق) م 330 × 210 رطق ال
م ادختس لال لباقل لاف ضرع ال	م 300
تاركب ال بي ترت	ءالقي ءبترم ةيلفس و ءيلول تاركب
ةال ال ءعرسو	ةيلقي دل ي ءردو 8 ل 2
ةال ال ءافك	ةيلقي ءنراقم 5 ل 0.8
ءالطل سناجت	(مدختس ال لبق ن م نومض م) م 0.002 +/-
ةنفلد ال دعب بطوقا نفلد ءكامس سناجت	م 0.002 +/- <=

معلومات	مواصفات
رابطات	بوصلة بللص ن م بابو رابط
تركيب الدام	Cr3 سلسلة ن م كئابسلا يلاع درابلا يلع لفردلا ذالوف
تركيب حطس ةبالص	HRC66 ن م يلعاً
ديصلتلة عقب طقمع	م م 25 يلا 18
تركيب مورك ءالط	م م ≥ 0.18
يغاشلا تركيبلا ذافن	م م $\leq \pm 0.002$
تركيب حطس ةنوشخ	Ra ≤ 0.04
تاركيبال ءوجف ليدعت ءقيرط	ةرزاؤم ءشاش يلع تركيبلا ءكر ءميق ضرع م تي ؛ تاركيبال ءوجف طبضل يكي لورديهل طغضلا ريغي ءلآلاو ناسنإلا ءهجاو لاخدا ءهجاو لا
تاركيبال ءوجف ليدعت قاطن	م م 2.0 يلا 0
طغضلا ءقيرط	ءيئابرهك ءيكي لورديهل ءخضم
ءيكي لورديهل ءناوطةسألا تافصاوم	م م 15 طوش ؛ م م 63 ءناوطةسألا فيوحت رطق
ليغشت طغص يصىأ	ن تي ناوطةسألا $\times$ ط 37
ليغشتلا تي ز طغص	لاكساب اجم 40
طغص يصىأ	لاكساب اجم 60
تاركيبال سبك م كرحم	ينارود يقي ل سورت صفخم
يسيئرلا كرحم ل ءردق	(زتره 50 ، تلوف 380) طاو وليك 0.75
لم احم لا	لفردلا نحا طمل ءصصخم لم احم
تي زتلا	3 م ق ر مو ي ث ي ل محش
نيخستلا ماطن	K ءونلا ن م ي رارح ءودنمو ، بللصلا ءلاخلا لرحمو ، ءرارحلا ءجرديف مكحت ءدوعم ءقلغم ءقلحب نيخست ماطن
نيخستلا ءردق	(ءيلفسلا تركيبلا ءدحاو ءيولعل ءركبلل ءدحاو) $2 \times$ طاو وليك 1.6
نيخستلا دهج	(ءديحت م تي) تلوف 220
ءرارحلا ءجر ءقد	ءيؤم ءجر ± 2
ءرارحلا ءجر يصىأ	ءيؤم ءجر 130
يئابرهكلا مكحتلا	ن م ص ت م يئابرهك مكحت ماطن
ءيفاضا يلاآ	تركيبلا حطس فيطن ءيلاآ ، ءيذغلل ءياعم ءحول ، لئاس-ي راع طغص ماطن
ءمالسلا ءياعم	يريذحت نولب زي م م ءياعم زاھ ؛ نا ي صرق نارشؤم
تادعملا رهطم	رتوي بمكلا ءزهجا ب صاخ قرزأو يدامر
تادعملا ليسيائلا نوللا	رتوي بمكلا يدامر
ءيسيئرلا ءدحولا نزو	ن ط 1 يلا وچ