

ن ط 60 ، ن ط 30 ، ن ط 24 تاربتخم لل ةيكي لوردي ه طغض ةنيكام رب تخم لل نيخست حاولأ عم

رصن عل مقرر: PCH



ةمدقم

ةدوجل ةيلاع ةيبرخم ةيكي لوردي ه سب اك م
تاليدوم ل رتخا .ةقيقد تاني ع ريضحتل
داوم ل اثا ب أ ل ةنخس م ل وأ ةيكي تاموت وأ ل
ن آ ل ر ع س ضر ع ل ل ص ح ا ه ر ي غ و ة ل د ي ص ل و

ديزم ل ا فر ع ا

راهج ل ل ي د و م	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
طغض ل قاطن	ن ط 0-24.0	ن ط 0-30.0	ن ط 0-30.0
سبك م ل رطق	مورك ل اب ةيلطم تيز ةناو ط س أ ي ف (d) م 95	مورك ل اب ةيلطم تيز ةناو ط س أ ي ف (d) م 110	مورك ل اب ةيلطم تيز ةناو ط س أ ي ف (d) م 150
ماع ل ل ةي ه ل ا ي س ي ئ ر ل ا	لي ل ق ت ل ق ل غ ل ا ةم ك ح م تال ص و ن و د ب تاد ع م تيز ل ا ب ر س ت طاق ن	لي ل ق ت ل ق ل غ ل ا ةم ك ح م تال ص و ن و د ب تاد ع م تيز ل ا ب ر س ت طاق ن	لي ل ق ت ل ق ل غ ل ا ةم ك ح م تال ص و ن و د ب تاد ع م تيز ل ا ب ر س ت طاق ن
نيخست ةراح ةج رد ب ل ا ق ل ا	ةج رد 500.0/ ةي و ئ م ةج رد 300.0- ةر غ ل ا ةراح ةج رد ةي و ئ م	ةج رد 500.0/ ةي و ئ م ةج رد 300.0- ةر غ ل ا ةراح ةج رد ةي و ئ م	ةج رد 500.0/ ةي و ئ م ةج رد 300.0- ةر غ ل ا ةراح ةج رد ةي و ئ م
ل ز ع ل ا ة ق ي ر ط	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل
دي ر ب ت ل ا ة ق ي ر ط	ه ا ي م د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م ا ء ا م ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت [ة ي ر ا ي ت خ ا]	ه ا ي م د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م ا ء ا م ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت [ة ي ر ا ي ت خ ا]	ه ا ي م د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م ا ء ا م ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت [ة ي ر ا ي ت خ ا]
نيخست ل ا ة ح و ل م ح ح	ب ط ش ع م (M×N) م 100×100	م (M×N) م 200×200	م (M×N) م 180×180
ف ي ص م ل ا م ح ح	م (K×P×H) م 245×175×500	م (K×P×H) م 405×260×525	م (K×P×H) م 405×260×525
داع ب ا ل ا	م (L×W×H) م 500×175×500	م (L×W×H) م 950×260×525	م (L×W×H) م 950×260×525
ة ق ا ط ل ا د و ز م	600 طا و 110 ت ل و ف 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (م ي طا و 600 ت ل و ف)	1200 طا و 110 ت ل و ف 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (م ي طا و 1200 ت ل و ف)	1000 طا و 110 ت ل و ف 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (م ي طا و 1000 ت ل و ف)
ن ز و ل ا	م ح ك 60	م ح ك 180	م ح ك 180