

## لباق مكحت عم م 200X200 نط 25 غرفم يرارح سبكم نمزل-ال-طغض لال-يرارح-ال-طغض لال-يرارح نمزل: XP26



### عم دقم

ةبلطت مالا يربخ مالا تاقي ببطت لل م م ص م  
ي ب ت ك م ل ا غ ر ف م ل ا ي ر ا ر ح ل ا س ب ك م ل ا ا ذ ه ر ف و ي  
ة ر ا ر ح ل ا - ط غ ض ل ل ا ق ي ق د ة ن م ا ز م ن ط 25 ة س  
ة ي و ئ م ة ج ر د 500 ل ا ل ص ي ة ر ا ر ح ق ا ط ن و ، ن م ز ل ا  
ة ي ف ي ك ت ة ر د ق ة ق ب ا ط م و ، غ ا ر ف / ل م ا خ ز ا غ ة ئ ي ب و  
ي ف ط ب ر ل ا و ة ف ا ث ك ل ل ا ي ل ا ع د ي ب ل ت ل ا ح ي ت ي ا م م  
ة ب ل ل ص ل ل ا ة ل ا ح ل ا ت ا ذ ت ا ي ر ا ط ب ل ا ث ا ح ب ا  
ن م د م ت ع م ج م د م ا ط ن . ت ا ب ك ر م ل ا و ك ي م ا ر ي س ل ا و  
ة ي ق و ث و م ل ي ك ي م ا ن ي د ط غ ض ص ي ف خ ت ع م C E  
د م ا ل ا ة ل و ط .

### دي زم ل ا ف ر ع ا

ق ي ب ط ت ل ا	ف ص و ل ا	ة ي س ي ئ ر ل ا ة ئ ا ف ل ا
ت ا ي ر ا ط ب ل ل ر ي و ط ت ل ا و ت ا ذ ة ب ل ل ص ل ل ا ة ل ا ح ل ا ت ا ذ	ت ا ت ا ل و ر ت ك ل ل ل ل ب ل ص - ب ل ص ي ن ي ب ل ا ح ط س ل ا ط ب ر و ف ي ث ك ت ن . ي ن ي ل ا ع ط غ ض و ة ر ا ر ح ة ج ر د ت ح ت ة ي د ي س ك / ة ي د ي ت ي ر ب ك ل ل	د م ا ل ل ي و ط م ا د ت س م ط غ ض ع م د ي ب ل ت ب ح م س ي ي ل ا ع ل ا ة ف ر ع ل ا م ا ك ا ح ط . ن ل ل م و ي ت ي ل ل ل ا ة د س ك ا ع ن م ي ا م ، N <sub>2</sub> /A r ت ح ت
م د ق ت م ل ك ي م ا ر ي س ل ا ت ا ب ك ر م ل ا و	ق ي ح ا س م ل ن ي ج س ك ا ل ن م ي ل ا خ ل ا غ ا ر ف ل ا ب ر ا ش ت ن ا ل ا د ي ب ل ت ة ي د ن ع م ل ا ر ي غ ة ف و ف ص ف م ل ا ت ا ب ك ر م و ك ي م ا ر ي س ل ا	ل ي ز ت ل ل ا ك س ا ب ا ج ي م 0.1 - غ ا ر ف ع م S U S 3 0 4 ا د ص ل ل م و ا ق م ل ا ذ ا ل و ف ل ا ف ر ع ب و ي ع ل ن م ة ي ل ا خ ت ا ن و ك م ي ل ع ل ل و ص ل ل ل ع ر س ب ة ر ي ا ط ت م ل ا ت ا ز ا ع ل
MLCC و ة ن ر م ل ت ا ي ن و ر ت ك ل ل ا	ت ا ف ت ك م و ر م ي ل و ب ل م ا ل ف ا ل ت ا و ط خ ل ا د د ع ت م ي ر ا ر ح ح ي ف ص ت ة ق ي ق د ل ا ت ا ق ب ط ل ا ت ا ذ ت ا ق ب ط ل ا ة د د ع ت م ك ي م ا ر ي س ل ا	م ا ر ح 100 ل ل ل ص ي ص ف خ ن م ة ج م ر ب ل ل ل ب ا ق ي ح ي ر د ت ل ي غ ش ت ة ب ط غ ض ل ي ل و ا ل ا س ب ك ل ل ا ء ا ن ت ا ة ش ة ل ا ة ق ي ق ر ل ا ح ا و ل ا ل ا ر س ك ن ع ن م ي
ن د ا ع م ل ل ر ا ش ت ن ا ل ا ط ب ر	ي ل ا ع غ ا ر ف ت ح ت ة ف ل ت خ م ل ا ك ئ ا ب س ل ا / ن د ا ع م ل ل ي ر ذ ل ا ر ا ش ت ن ا ل ا م ا ح ل ة ر ا ر ح .	م م 200x200 س ا ق م ي ز ا و ت ل ا ا ت ي ل ل ا ت ا ت ل و ق ص م ل ا ن ي خ س ت ل ا ا ت ح ي ف ص ب و ي ع ل ا و ت ا غ ا ر ف ل ا ن م ل ل ق ي ا م ، د ح و م د ا ه ا ج ا غ ي ز و ت ن ا م ص ت
ق ي ح ا س م ل ن ي د ع ت س ب ك	ت ا ب ك ر م ل ا و ك ي م ا ر ي س ل ا و ن د ا ع م ل ا ق ي ح ا س م ل ة ف ا ت ك ل ل ي ل ا ع د ي ح و ت غ ا ر ف ل ا ت ح ت	ة و ق ل ا ز ز ع ي و ، ة ي م ا س م ل ل ل ل ق ي و ، ة س ب ت م ل ا ت ا ز ا ع ل ل ي ز ي ي . ت ا ب ر ه ر ك ل ل ل ي ل و ت ل ل ا و ة ي ك ي ن ا ك ي م ل

ل م ا ع م ل ا	ي س ا ي ق ل ا ن ي و ك ت ل ا	ر و ط م ل ا / ف ر ت ح م ل ا ن ي و ك ت ل ا
ة ج ه ف ص ل ا م ح ج	200 × 200 م م	-
ة ر ا ر ح ة ج ر د ي ص ق ا	(ي ع ي ب ط د ي ر ب ت) ة ي و ئ م ة ج ر د 300	500 (ال و ا د ت م ا د ر ب م ب ل ط ت ي) ة ي و ئ م ة ج ر د
ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ي ف م ك ح ت ل ا ق د	ة ي و ئ م ة ج ر د ≤ 3	ة ي و ئ م ة ج ر د ≤ 1
ن ي خ س ت ل د ع م ي ص ق ا	ة ق ي ق د / ة ي و ئ م ة ج ر د ≤ 3	-
ا ة ر ا ب ة ل ا ح ) ط غ ض ي ص ق ا	(ن ت و ي ن و ل ي ك 250) ا ن ط 25	-
ا ة خ ا س ة ل ا ح ) ط غ ض ي ص ق ا	-	500°C @ (ن ت و ي ن و ل ي ك 150) ا ن ط 15
ط غ ض ل ا ي ف م ك ح ت ل ا ق د	±0.1 ن ط (ي د غ ت) ة ج ر د	-
ء و ص ل ا ح ت ف	50 م م	100 م م (ة ر ي ب ك ل ل ا ب ل ا و ق ل ل ة س ا ن م)
ن ي خ س ت ل ا و ق	1800 ط ا و / 2400 ط ا و	3000 ط ا و / 3500 ط ا و
غ ا ر ف ل ا ف ر ع م ح ج	-	م م 400 × 400 × 400
ة ف ر ع ل ا ة د ا م	SUS 304 ا د ص ل ل م و ا ق م ذ ا ل و ف	-

لم اعم ل	يسايق ل نيوكتل	روطم ل/فرتحم ل نيوكتل
يئاهن ل ارف ل	(ةقيد ارتل 240 ني تلحرم تاذ ةراود ةخصم عم) ل اكساب اجم 0.1-	-
ةحيفصل ديرت ةقيرط	طرحم ل اءوه	يخراخ لوادتم دربم
مكحتل اءه جاو	تاصوب 7 ساقم ةجمربلل ةلباق PLC سمل ةشاش	-
ةقاطلا دادم  تاراخ	زتره 50 / تلوف 220 ددرتم رايت	زتره 60 / تلوف 440 ددرتم رايت وأ زتره 60 / تلوف 110 ددرتم رايت
ايفاصل انزولا (يبيرقت)	مك 270 (نيوكتل بسح فلتخي)	-
ةقباطم ل	دمت عم CE	-