

عم م لم 200×200 داعبأب ن ط 25 عس يغارف يرارح سب كم تقولاو قرارحلا عجردو طغضلا يف عجمربلل لباق مكحت XP26 :رصنعلا مقر



عم دقم

يغارفلا يرارحلا سب كم لما اذه ميمصت مت
يبرخملا تاقيبطتلل ن ط 25 عس يبت كم لما
عجردو طغضلل آقي قد انمازت رفويو ،عبعصلا
500 ل لصي قرارح عجرد قاطنو ،تقولاو قرارحلا
،غارفلا وأ لمخال زاغل ن م عئبو ،ةيؤئم عجرد
ديبلتلل حيتي امم ،ةيفيكت رددق عبقاطمو
تايراطبلا ثاحبأ يف ةفاثكللا يلاع طبارتللاو
.عكرملا داوملاو كيماري سلاو عبلصللا ةلاحلا
طغضلا ليلقت عم CE ن مدتم طوغضم ماظن
دماللا ةليوط ةيقو ثومل يكي ماني دلا

ديزملا فرع

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةزيملا
ةلاحلا تايراطبلا ريوطتلاو تحبلا ةبلصللا	تاتيلورتكللل ةبلص-ةبلصللا ةهجاوطلاو طبرو ةفاثك ع.فترم طغضو ةيلاع قرارح عجرد تحت ديسك/ةيديتيربكلا	تحت طغضلل رم تسمل ديبلتللاب حمسي ةفرغلل يلاع مكاح طش نل مويثللل ةدسكأ عنمي امم ،ةليوط تارتفل Nz/Ar
عكرملا داوملاو مدقتلا كيماري سلا	قيحاسملا نيحسكألا ن يلاحلا غارقلاب يراشت ناللا ديبلتللا ةي.ندعملا ريغ عكرملا داوملاو كيماري سلا	لاكساب اجم 0.1- غارقب SUS304 أدصلل مواقملا ذالوطلا ةفرغ ن م ةيلاع تانوكم يلع لوصحلل عرسب ريوطتلا تاراغللا ليزر بويغلا.
تافتك ملامو ن نرملا تاينورتكللا (MLCC) تاقبطللا ةددتم ةيفنخللا	رميلولبال مالفال او طخللا ددتم نيحست ني طبط ةي.قيدلا تاقبطللا تاد تاقبطللا ةددتم ةيفنخللا تافتك ملامو	عنمي مارج 100 ل لصي صيفخ ن م عجمربلل لباق معان عذب طغض ل.لوالا طغضلا ءانثا ءشهلا ةقيقرلا جاولال رسك
نداعملا يراشت ناللا طبارتللا	تحت ةفلتخملا مكئابسل/نداعملا يردلا راشتناللا اب ماحلا ةيلاع قرارح عجردب غارف	دحوم عيزوت نمضت يلاع يزاوت تاذ م 200×200 ساقم نوحطم حاو بويغلاو تاغارفل ن م للقي امم ،داهجلل
نداعملا قيحاسم طغض	داوملاو كيماري سلاو نداعملا قيحاسملا ةفاثكللا يلاع فيثكت غارفلا تحت عكرملا	ةوقلا ززغيو ،ةي.ماسملا ن م للقيو ،ةروصحملا تاراغللا ليزر ي.ئابركلا ليلصوتلاو ةي.كيناك ملام

لماعملا	يسايقل نيوكتلا	رطوملا/يفارتحال نيوكتلا
حوللا مجح	م 200 × 200	-
قرارح عجرد ي صقأ	300 (يعيبط ديربت) ةيؤئم عجرد	500 (ايرئاد ادربم بلطتت) ةيؤئم عجرد
قرارحلا عجرد يف مكحتلا ةقد	3 ≤ ةيؤئم عجرد	1 ≤ ةيؤئم عجرد
نيحست لدغم ي صقأ	3 ≤ ةي.قيد/ةيؤئم عجرد	-
(ةدرابالا ةلاحلا) طغض ي صقأ	25 (نتوين وليك 250) انط	-
(ةنحاسلا ةلاحلا) طغض ي صقأ	-	500 دنن (نتوين وليك 150) انط 15
طغضلا يف مكحتلا ةقد	±0.1 (ةقلغم ةقلح ءعجار ةيذغت) نط	-
راهنلا حتف	م 50	100 (ةريبكلا بالاولل بسانم) م
نيحستلا رددق	1800 طاو / 2400 طاو	3000 طاو / 3500 طاو
غارفللا ةفرغ مجح	-	م 400 × 400 × 400
ةفرغلا ةدام	SUS 304 أدصلل مواقم ذالوف	-

لعملا	يسايقلا نيوكتلا	روطملا/يفارتحالا نيوكتلا
غارف ي صقأ	(ةقيقد/رتل 240 ةلحرملا ةيئانت ةخصم عم) لأكساب اجم 0.1-	-
حوللا ديرب ةقيرط	طيجم ءاوه	يجراخ يرئاد دربم
مكحتلا ةهجاو	تاصوب 7 ساقم ةجمرلل ةلباق PLC سمل ةشاش	-
ةقاطلا ردصم تارايخ	زتره 50 / تلوف 220 ددرتم راي	زتره 60 / تلوف 440 ددرتم راي ت وأ زتره 60 / تلوف 110 ددرتم راي
الفارقت (يفارقت) نزل	270 مك (نيوكتلا بسح فلتخي) مك 270	-
ةقفاوتملا	CE نم دمتم	-