

عجودزم نيخست حاولاً، نط 25 عس يلا يربتخم يراخ سبكم Ce داهش يلغ لصاح، اعيرس ديربت، مم 300×300

رصنعن ل مقرر: XP80



عمدقم

عس يلا يربتخم يراخ سبكم ل رفوي مم 300×300 ساقم عجودزم نيخست حاولاً نط 25 ققحي. CE داهش يلغ لصاح، اعيرس ديربت و مكحت عم ةيؤئم ةجرد 300 يتح ادحوم انيخست داومل ثاحبال يلاثم. طغضلا يف قلغم يقلح رعس ضرع يلغ لوصحلل انب لصتا. عم دقت الما ةصصخم لولحو ويسفان.

ديزمل افرع

قيبطت الما	فصولا	ةيسيئرلا ةزيملا
تارم يلوبل اعيصت ةبكرم الما	عمدعم الما عطس الما ةيلوالا داومل او، ةيجاجزلا فايالال او، نوبركل فايالال يراخ طغضلا ةلباقلا ةراخ ةجردو طغضلا تارود نمضت. ةراخلاب ةدلصت ملاو ةيرارحلا ديمازالا فايالاب بويغ ونود بسانم الما اعيصت ملاو جن تارلا قفدت جم رملل.	يندا يغارف يوتحم عم ةهزبنلا ةيلع حثافص جنني صقأ يلغ ةبالصلا ةيكينكيميلا ةوقلا نم ديزي امم دح.
كيمياري سبلا ديبت ل مدمت الما	ايونكوزلا او، انيمولال لثم ةينقتلا كيمياري سبلا قيجاسم ل روح الما يداخ فيثكتلا قيقحت عم بوبحلا ومن ةدح الما جم الما عنم. نوروبل ديبركو، نوكيولي سبلا ديبركو ةيرطنل نم ةبيرق ةفاتك.	بوبحل قيقدي لم الكلاب افيثك اكيماري سبلا جنني ةبالصلا ةلكتلا ةمواقم يف ةثافص صثا صبح ةيبابره كلال لزلعلا.
باطق افيثكت تاي راطب الما	او موي نومولال قثاقير يلغ (تيفارحلا LFP و NMC لثم) دونالو دوثاكتلا تاءالط ميوقت يلدعتلل ةلباقلا ةوجفلا نمضي. ةبلصل تاي راطبلا وني او مويثي ل تاي راطبلا ساحن الما بطقلل ةيلاتم الما ةيماسم الما طغضلا او.	داومل امدختساو ةينورتكللا ةيلصوم ل ززعي ةرودلا رمعو ةيلخل اءاد نم ديزي امم، ةطشنل.
هابش افيثكت تالاص الما	رئاودلا رئاك يف انبلا تاقبط ققرو، ةيرارحلا ةجاولا داومل يراخ طغضلا بربلا يف قيقدي مكحت عم ةفاطنل افرع عم قفاوتم الما ليغش الما. MEMS، ةزهج افيثكتو، ةلم اكم الما بلاقلا فلت بنجت يف ةوقلا.	رتموري كيمي الما يوتسم يلغ ةكام سبلا يف اديحوت ققحي ةيلع ةقيقدلا تاي نورتكللا داومل افرع صخ نم اطبرو قيقوتوم الما.
رم يلوبل افيثكت جاتن	تابكرم الما، ويويحلا لحتلل ةلباقلا تارم يلوبل او، ةيرصب ةيشغل طغضلا ةبلوق دحوم الما نيخست الما عنمي. ةيجطس ةياهنو ةطبص نم ةكامس تاذ حثافص يف عم دقت الما ةرنم الما ةاوتلالا.	داومل نم ةيلع افرع افرصب ةيغن ةيشغل رفوي حثا حثا ببال ساي ققم الما يف ةقيص تاتوافتب قيقوتوم الما.
داومل تانيغ ريضت الما	ةيفيطل تاليلحت الما نم افرغ و FTIR و XRF ليلحتل قوجس الما تانيغ دحوم بيبتح. ةتبات ةيفافشل ةطبص نم طغض حثا KBr تابيبح عنص كلذ لمشي.	ةفاتك، راركتلل ةلباق تانيغ ةسدنه نمضي ةقيقد ةيليلحت حثا تانن نمضي امم، جطس الما حطسوتو ةنراقم ل ةلباقو.
صارق طغض تارصحت سبلا ةينالدي الما	مكحت عم ةبلص تانرح لال كشأ يف ةينالدي صلا تارصحت سبلا قيجاسم ل رشابم الما طغضلا حثا صارق افرع افرع كلال تاعفدلا تاودال نط 25 ةسلا عسنت. ةكامس ل نزلو يف قيقدي ريوطتلا او.	ءاودلا يوتحم ديحوتو، نابوذلا او، صرقلا ةبالص نمضي ةيرغص تاعفد يلغ جاتن الما او ةيرييرس الما براجلل.

ةفصولا	ةميقي
ليدوم الما	XP80
ليغش طغص صقأ	نط 25 يلغ 0.5 نم ةقلغم ققح يلا مكحت - (نوتويولي 250) نط 25
ءوجل الما حح	ءوجل الما يلغ ناسلا يلغ ليغش تال تاودا ذالوف - (ءصوب 11.8×11.8 يلغ اوج) مم 300×300
دحوم الما نيخست التا قطنم	ةينعل ربع ةتبات ةراخ ةجرد نمضت - مم 250×250
ليغش التا ةراخ ةجرد قاطن	ءجم رملل لباق جردت مكحت عم حاولال لقتسم جودزم نيخست - ةيؤئم ةجرد 300 يلغ ةفرعلا ةراخ ةجرد نم
نيخست التا ةردق يلام الما	ءيرس الما نيخست لل ةيلع ةردق - (طاوولي 5.4) طاو 5400
حاولال حوتفم عافترا صقأ	لم الكلاب حاولال حثا دن صولخ الما - مم 50
سبكم الما طوش	100% ةبسنب حاولال ل لماك قالاغاب حمسي - مم 60

ةفصاوملا	ةميقولا
طغضلا يف مكحتلا	ليدعتلل ةلباق جردت تاردرج نم - تاوطخلا ددعتم تابثب ةجرمربلل لباق / يثاقولت طغض صيوعت
ةيسيئرلا مكحتلا ةدحو	عاجرتسال او نيذختلل ةلباق ةيلمعلا تافصو - PLC ةجرمربملا يقطنملا مكحتلل ةصوب 7 ساقم ةلماك ةنولم LCD سمل ةشراش
ةقاطلا دوزم	ري بمأ 32 ةراد عطاق بلطتي ، ري بمأ 25 يلاوح ليغشتلا رايت - ةدحاو ةلجرم ، زتره 50/60 ، تلوف 220 ددرتم رايت
داعبالا	ضرألا وأ ةلواطلا يلغ ةعضونكمي ليقت حدم ميمصت - مم 500×500×650
يفاصلا نزولا	زارتهالا نم يلاخ ليغشت ، يوق لكيه - مك 310
تاداهشللا ونامالا	CE ةداهش يلغ لصاح - طغضلاو ةرارحلا ةجرم زواجت دنن ليغشتلا فاقيا ةيامح ، سايق نامأ عرد

نيوكتلا	فصولا	ةيسيئرلا تافصاوملا
يسايقلا دربملا	ديربتلا تاجايتحال ةفلكتلا ثيح نم لاعف يئام ريودت ةيساسالا .	ةلدتعملا ديربتلا تابلطتم تاذ تاربتخم لل بسانم ؛ جدم ، تلوف 220 ةدحاو ةلجرم (EXW رعس) يكي رما رالود 850 رعسلا
ديربتلا ماطن يعانصللا عيرسلا	نم حاوألألا ةرارح ةجرم عيرس فيفختل ةعسلا يلاع ماطن حاوألألا لمشي . ةفرغلا ةرارح ةجرم يلا ةيوئم ةجرم 300 ةصصخم عيرس ديربت	؛ ةعاس/بعم رتم 3 ؛ امال قفدت ؛ (طاوولي ك 14.4) ةعاس/يرولاك وليك 12404 ؛ ديربتلا ةعس رعسلا . زتره 50/تلوف 380 روطلا يثالث ددرتم رايت ؛ ةقاطلا ؛ مم 1045×610×1460 ؛ داعبالا ؛ (EXW رعس) يكي رما رالود 1850