

لم اعملا	هفصاوملا
لمغلا طوش	م 15 (لمالكلا قلاغلالا دنغ حوللا دعابت) هقلغم هوجف ىندا؛ م 50
هراجل هجرءاطغصلالمكحت هءو	نىزت؛ تقولاو هراجل هجرءو طغصلالمكحت هءدعتم هجرمرب عم PLC عم هصوب 7 ساقم هلماك هنولم LCD سمل هشاى نافصولا
تقؤملا قاطن	هتوقوملا تارودلل ىلزاننلا دعالو ىئاقلنلا طغصلاب طاقتحا عم ،هقئقء 999 ىل 0
هبرنلا هقئقء	هبرنلا هقلغم هقلج هبرنلا هءو واً ىجراخ هاءم رءصم بلطى؛ هءدملا حوللا تاونق ربع لوادتملا اءاملاب هبرنلا
هءالسلان تازىم	ءئاازلما طغصلالو هراجل هجرءل ىئاقلنلا لىغشء فاقى؛ هءنلا دنغ ىئاقلنلا لىغشء عطق عم فافش ىل ىركا نامأ فالغ ءءاهشء ءمءعم CE
هقائلما رءصم	(طاو 2,100 ىل ىل ىخسئلا هقائلما لىءء عم حاءم زئره 60/ءلوف 110) زئره 50/ءلوف 220 ءءرم راءىء ءءو روط
ءالءا ءاعبا (ءافءراءءطء)	(هصءملا تاراىءلا عم اللىق هئاهنلا ءاعبالا فلءءء ءق؛ نامألا فالغ اءانءءساب) م 480×480×750 ءبىرقء
ىفاصلان نزولا	كىمسلال ءالوفلال حولو لىقئئلا رءزلما ءءءلا راطا اءاب ىل ءءى ءءى م 200 ءبىرقء