

# ني لباق نيخست نيحول عم نط 25 يرب تخم يلا ي رارج سب كم Ce نم دم تعم مم 250X250 ةجم ربل لل

رصن علل م قر XP78



## ةمدقم

ةل واطلل قيقدي لآ ي رارج يكي لوردي ه سب كم ني لقتسم نيخست نيحول عم ، نط 25 ةوقب طغض ةحاسم ، ةيؤئم ةجرد 300 لال الصي ةل باق سمل ةشاشب مكحت ، مم 250x250 داومل ا ثا حبال CE نم ةدم تعم ةمالسو ، ةجم ربل لل تارم ي لوبل ا ثا حبال مم صم . تان يعل ر ي ضحت و تاي راطبل او تاب ك رمل او

## دي زملا فرع

| قيبطتلا                                       | فصولا   | ةيسيئرل ةئافل   |
|---|---|---|
| رم ي لوبل مالفا طغض                           | نوركي م 50 نم ةداع حوارتي ، يعل رطي سم كم سب ةدوم مالفا لى لى ةيرارجل نئادلل قيحاسم و ا تاي رك طغض و رهص ةيكي نكي م ا و ا ةيزج ا ل ا و ا ةيرص بل تاراب تخال ل ، مم 1 لى 1   | كم سلا ي ف ا قيقدي ام كحت ققحي ةصفض نم ةيبابضو                          |
| خا صلا ديحوت ةب ك رمل ا                       | تاراب تخال ل ةبل ص خا ص عي ن ص ت ل طغض ل و ةرارجل تحت ا ه بل ص ت و ةزرع م ل غي ر ب ر بل ا ف ا ي ل ا ص ا ر ت ي و ج ل ا ةاضف ل ا ثا حبال ةيزج ا ز ل ا و ا ةي و ب ر ك ل ا ف ا ي ل ا ل ا ت ا ذ ت ا ب ك ر م ل ا ةي ة د و م ن ل ا ت ا ق ي ب ط ت ل ل م ش ت . ةي ل ك ي ه ل ا و ا ت ا ب ك ر م ل ا .                    | ةوقل ا ةي ل ا ع خا ص ص ح ت ن ي ت ا ع ا ر ف ل ا ن م ةي ل ا و             |
| م س ج ل ي ك ش ت ر ص خ ا ل ا ك ي م ا ر ي س ل ا | ي ئ ا ه ن ل ل ك ش ل ن م ةب ي ر ق ن ا ب ص ق و ا ص ا ر ق ا ي ف ةي و ض ع ت ا ط ب ر ع م ك ي م ا ر ي س ل ا ق ي ح ا س م ل ر و ح م ل ا ي د ا ح ا ط غ ض ل ا ةي ط غ ض ر ه ر ك ل ا دا و م ل ا و ا ي ن و ك ر ز ل ا و ا ن ي م و ل ا ل ا ل ث م م د ق ت م ل ا ك ي م ا ر ي س ل ا ي ف م د خ ت س ي . ق ح ا ل ل ا ص ي م ح ت ل ل | ةدوحو و ةي ل ا ع ا ر ض خ ةف ا ت ك ةدو ج ل ا ةي ل ا ع ةص م ح م ا ز ج ا ل |
| ب ا ط ا ق ط غ ض ت ا ي ر ا ط ب ل ا             | ز ي ز ع ت و ة ط ش ن ل ا ة د ا م ل ا ة ف ا ت ك ة د ا ي ز ل ةي ن د ع م ق ئ ا ق ر ي ل ع ( ت ي ف ا ر ج ل ، NMC ل ث م ) ةي ب ط ل ق ل ا ة ل ا ط ل ا ة ل ف ر د ن و ي ا م و ي ت ي ل ل ا ت ا ي ر ا ط ب ا د ا ل م س ا ح ر م ا و ه و ، ي ئ ا ب ر ه ك ل ا س م ا ل ت ا   | ل د ع م ل ا ي ل ع ة ر د ق ل ن ي س ح ت ة ا ي ج ل ا ة ر و د و             |
| ط ا ط م ل ا ة ت ي ر ب ك                       | ةي ل و ا ت ا ن و ك م و ا ر ا ب ت خ ا ح ا ص ج ا ن ا ل ا م ة ي ل ع ر ط ي س م ط غ ض و ة ر ا ر ج ة ج ر د ت ح ت ب ل ا ق ي ف ط ا ط م ل ا ت ا ب ك ر م ة ج ل ا ع م ةدو ج ل ا ة ب ق ا ر م و غ ي ص ل ا ر ي و ط ت ل ا ج ا ن ا ل ا ف و ر ط ا د ه ي ك ا ي  | ص ئ ا ص و ة ج ل ا ع م ة ل ا ح ة ق س ت م ةي ك ي ن ا ك ي م                |
| ةي و د ا ل ا ص ا ر ق ا ر ي و ط ت              | ن ا ب و ن ل ا و ك ك ف ت ل ا و ة ب ا ل ص ل ا ل ث م ة غ ا ي ص ل ا ص ئ ا ص خ م ي ق ت ل ر ي غ ص ق ا ط ن ي ل ع ص ا ر ق ا ي ف ق و ح و س م ل ا ت ا ط ل خ ط غ ض ي ب ي ر ج ت ل ا ق ا ط ن ل ا و ر ي و ط ت ل ا و ت ح ب ل ا ي ف م د خ ت س ي   | ر ا ر ك ت ل ل ة ب ا ق ص ا ر ق ا ص ئ ا ص خ ت ا ن ا ي ب ل ا ة م ا ل س ل   |
| ي ر ا ر ج ل ا ش ق ن ل ا ت ا ر م ي ل و ب ل ل   | ع ا و م ل ا ع ي ن ص ت ي ف ع ا ئ ا س . ة ن خ س م ب ل ا و ق ا م د خ ت س ا ب ة ي ر ا ر ج ن ا ئ ا د ل ر ا ك ر ي ل ع ةي و ن ا ن و ا ة ي و ر ك ي م ط ا م ا ن ا خ س ن ةي و ي و ج ل ا ق ئ ا ق ر ل ل ا و ت ا ي ر ص ب ل ل و ق ي ق د ل ا   | ت ق و ع م ة ق د ل ا ي ل ع ط م ن ل ق ن ي ن د ا ة ر و د                   |
| ر ا ب ت خ ا ت ا ن ي ع ر ي ض ح ت دا و م        | ا م م ، ة ر ا ر ج ل ا ب ة ب ل ص و ا ة ي ر ا ر ج ن ا ئ ا د ل دا و م ن م ( ASTM D638 د ش ل ن ا ب ص ل ل ث م ) ةي س ا ي ق ر ا ب ت خ ا ت ا ن ي ع ي ن ص ت ي ك ي ن ا ك ي م ل ا ف ي ص و ت ل ل ة ق س ت م ا د ا ع ب ا و ا ي ر ا ر ج ا خ ي ر ا ت ن م ص ي   | ت ا ن ا ي ب ل ةي س ا ي ق ت ا ن ي ع ة ق و ت و م ر ا ب ت خ ا              |

| ةفص او م ل ا                      | ل ي ص ا ف ت ل ا                                     | ت ا ط ا ل م   |
|-----------------------------------|---|---|
| ل ي د و م ل ا                     | XP78  |   |
| ي ص ق ا ل ا ط غ ض ل ا             | ن ط 25 ( ن ت و ي ن و ل ي ك 250 )                    | ل ي د ع ت ل ل ل ب ا ق ط غ ض   |
| ح و ل ل ا م ح                     | ( ة ص و ب 9.8 × 9.8 ي ل ا و ح ) م م 250 × 250       | ةدو ج ل ا ي ل ا ع ا د ص ل ل م و ا ق م د ا ل و ف / ب ل ا و ق د ا ل و ف ن م ح ا و ل ا |
| ي و ص ق ل ا ة ر ا ر ج ل ا ة ج ر د | ةيؤئم ةجرد 300 لى لى ةفرع ل ا ة ر ا ر ج ة ج ر د ن م | ل ق ت س م ل ك ش ب ن ا ن خ س م ن ا ح و ل   |
| ن ي خ س ت ل ا ة و ق               | ( ط ا و و ل ي ك 5.4 ) ط ا و 5400 ≤                  | ل ي د ع ت ل ل ل ب ا ق ن ي خ س ت ل ا ل د ع م   |
| ط غ ض ل ا ر ص م                   | ج م د م ي ك ي ل و ر د ي ه م ا ط ن                   | ي ل ع ا ل ي ئ ا ق ل ت ل ط غ ض   |
| ط غ ض ل ا م ك ح ت                 | ة ق ل ع م ة ق ل ح و ذ ي ئ ا ق ل ت ل م ك ح ت         | ة ج م ر ب ل ل ل ب ا ق ت ا ب ت ل ا و ع ا ف ت ر ا ل ا ل د ع م                         |
| ةي ر ا ه ن ل ا ة ح ت ف ل ا        | م م 200   | م ع د ل ا ع م ط و ش ل ا ق ف ا و ت ن م ق ق ح ت ل ا                                   |
| ي ل ف س ل ا ح و ل ل ا ط و ش       | م م 50  | م ع د ل ا ع م ط و ش ل ا ق ف ا و ت ن م ق ق ح ت ل ا                                   |

| مواصفات الجهاز | مواصفات الجهاز                               | مواصفات الجهاز                    |
|----------------|--|-----------------------------------|
| محتوى الجهاز   | تأصيل 7 ساقم ناولألا ةلماك سمل ةشاش          | لجهازملا ةددعتم ةجمربلا معدى      |
| مواصفات الرصد  | رؤطلا يدأحأ ، زتره 60 ، تلوؤف 240 ددرتم رايئ | ىلغأ وأ ريبمأ 30 ةرئاد عطاقب ىصوى |
| دماؤعال        | CE   | مالمسلل قباطم                     |