

XP13: رصنع لى مقر



ةمدقم

في طيلة فترة التجارب، تم قطع كل موصم
سلك من الأداة لصي، وادوم المولع تارتب تخم
التي وئمة تجرد 600 إلى أن ط 25 عس يودي ليرارح
اللاثم. مم. 180x180 نيجست حطس عحاسم عم
تاب كرم المبلوقو، كي ماري س الديل تبل
تايراطب تاتيل ورتكك إل طغضو، يرمي لولبل
لكش ب قيقودو نيم. بة لصل الة لال
CE. داهش لعل لصاحو يئان ثسا

ديزمل فرعا

[illegible]

مواصفات	العلامة التجارية
XP13	لجهاز
(نوت بوك 0 - 250) أير تم أنط 0.0 - 25.0	سعة الذاكرة
يؤدي كيلي لوردي هة خصم	لجهاز الترقية
م 50	حجم الذاكرة الأساسية

لعملا	فصاوملا
ةراجلا ةجرد ىدم	0.0°C – 600.0°C
ةراجلا ةجرد ي فمكحتلا ةقد	≤ ±5°C
حطسلا داعبأ	180 × 180 مم
نيسحتلا ةوق	4000 (ةمدم نيسحت رصانع) طاو
يرارحلا زحاحلا	تاقبطلا ددعت ةفاتكلا يلاع يغانص يكمماريس لزغ
ديربتلا ةرئاد	ةغريس لىصوت ذفانم عم ةلمكتم ةيساحن تاونق
يرايختالا دربملا	(الارلسأ ارالود 950 ةميقب ةيقرت) لوادتم لئاس دربم
ةقاطلا ردصم	روطلا يداجأ، زتره 50 / تلوف 220
يئابرهكلا لىصوتلا	يئاوه عطاق ربع ريشابم لىصوت وأ رييمأ 32 / رييمأ 20 صصخم سبقم
يفاصللا نزوللا	مك 95 يلاوح
الادخال (ع×د×ا)	260 × 340 × 442 مم
تاداهشلا	CE دمتمم