

حاولاً، ةيؤئم ةجرد 300 ةراح ةجرب نط 25 يودي يراح سبكم لماعملل مم 300×300 ةجودزم نيخست رصنعنل مقرر: XP12



ةمدقم

حاولأب نط 25 يودي يراح سبكم لفشتك
لإ لصت مم 300×300 ساقم ةجودزم نيخست
،امالاب جمدم ديربت ماطنو ،ةيؤئم ةجرد 300
رفوي .مچك 250 نزوب فراحنالل داضم راطإو
داومل ،تارمي لوبلل دحومو أقيقد أيراح أطغض
ةبلصلل ةلاحل تاي راطابلل او ،ةبكم رمل

ديزمل فرعا

قيبطتال	فصولا	هيسئئرل ةريمل
رميلوبل حاولا عي نصت	يف مراض توافت عم ةحاسمالم ةريبك رميلوب مالفا أطغض ةكاسمالم.	ةحولل ربعة ثبات ةيرصب و ةيكنيكايم صئاصخ قيقحت اهلمكأب.
طاطملم ةنكلف	نيطوبصم أطغض و ةراح ةجرد تحت طاطملم تابكم ةلاعم	ةنورم يلعل لوصحلل عطاقتالم طابترالل ةفاتك نيسحت ةةئاف ةنامو
ةبكم رمل داومل عي نصت	تامعئدتل عي نصت قيرط نع ءادلأ ةيلاع ةبكم داوم حاولا عي نصت ةيقلطال	ةمالس هنع جتنم امم ،يقلطال لصفنلال و تاغارفل ليلقت ةيلال ةيكيه
ةبلصلل ةلاحل تاتيلورتنللال أطغض	ليجل نم تاي راطابلل ةساسحل تيلورتنللال تاقلط أطغض ةيقلد ؤوحت تحت يلالا	نود يسطس رارقتسال او ةينويال ةيلصومل يلعل طاقلال ققشت
ةطبارتمل تاقلطال أطغض	ةينورتنللال تاقلطال تلل ةدعتم داومل طبر ةيلال ةيكيه او ةيئافل او	ءاوتلالا يلعل يضيقيو ،أحطسو و أدحوم أقاصتل رفوي
ةمدقتمل تاي راطابلل اثاب	جاتنلال و رابتخالل لصولال و ،دونال ،دوتاك داوم أطغض	ةيلع ءادلأ راركتلل ةلباق يئابرهك بطق ةيماسمو ةفاتك تبات
طغضلال و قيجاسمالم نداعملم ةجلعم فزنلل يراحل	نم ةبيرق ةطوغصم بلأوق لىل فزنل و ناداعملم قيجاسم فيتكت ةيئاهنل لكشل	ةضفخنم ةيماسم عم لقا أطغض دنن زرعم فيتكت
داومل رابتخاو ةدوخل ةبقارم	ةيرارخال و ةيكنيكايم تارابتخالل ةدحوم تانيع ريضحت ةيللحلل	تانايب يلعل لوصحلل راركتلل لباق تانيع ريضحت نمضي ةقوؤم ةدوخل نامض

لماعمل	هفصولال
ليدومل	XP12
ةوقل ةعس	(ننوين وليك 0 - 250) يرتم نط 0.0 - 25.0
يكي لورديهل ماطنل	ةلحملل ةيئانث ةيودي ةخصم
(يصلأال حتفل) حاولال ةحتف	مم 60
طغضلال ةقد	لمالك اطنل نم 0.2% ةقده قلال يلاع رعشتسمل ةيرايتخا ةيقرت ؛يسايقي مقرر سايقم
ةراحل ةجرد قاطن	ةجودزمل حاولال لقلتسم مكحت ،ةيؤئم ةجرد 300.0 لىل لصي
حاولال داغاب	مم 300 × 300
نيخستل ةردق	(طاو 1800 ةردقب جمدم نيخست رصنعن 2) طاو 3600
ديربتل نيوكت	CW-5000 يرايتخا يعانص دربم ؛ةغيرس ليلصوت ذفانمب ةجمدم ةيساجن ديربت تاوونق
ةقاطل دوزم	روطل يداجأ ،زتره 50 / تلوف 230 - تلوف 220 ددرتم رايت

لملغمل	فصاومل
فئابرهكلل لىصوتل	رىبم 16 صصخم طئاح سبقم مزل
ففاصلل نزل	مك 250~
(عافتلال × قمعل × ضرعل) ففجرال داأل	مم 452 × 470 × 500~
ءاهشل	نم دمتعم CE
فرافللال دربم	(اٹشن آءربت فففى) CW-5000 فغانص فرود دربم
فرافللال رفشلسم	فمقر ءهءاوب لمالكلا قاطنل نم 0.2% ءقءب طغص رفشلسم