

JL13: رصنع لاقور



مقدم

رتل 2 عس جمدم يرب تخم تايراطب طال م طالخ
 ةبي ببحل داومل او ةفاحل قيحاسم ل طلخل
 عم لاعف ليغش تب زيمتي ،سن اجتم لكشب
 مواقم لال وفل نم لك يهو ،ةضفخنم اياقب
 قوثوم عادأو ،فيطن تلل في ةلوهسو ،أصلل
 ثاحبأ تارب تخم في ةريغصلل تا عفدل
 ،ةيذغلل ،ةلديصلل ،ءايميكلل ،تايراطبلل
 .ةمدقتمل داومل ثاحبأو

ديزملا فرعا

هيسئئرل ءئافا	فصولا	قبيطت ال
راركت لل ءلبالقا ءلوالا بئكرت لاماعمءى طوبضم ىربختم ءفء مءعب	ءلصولم ا قئءاسم الو ءفءال ءئابرهكل باطقالا ءاوم اطلء نم ءرئعص اءافء ررضء طالالم رءوط وا ءالطال لبق رءال ءلبصل بئكرتل ءانوكم ءبءبءلء اءافصالم الو بءطرال	ءاوم اءابءا ءاىراطبل
ن ب فئطنءل لءع ءم سناءءم ءرءول رزءى ءللم رءاك رءال ءافء	رءوطء ءابئكرتل صءءا ءئاءبءبءلء ءانوكم الو ءفءال ءلءصئل قئءاسم طلء ءلءربءمءل ءاىلءم	قئءاسم طلء ءلءصئل
لئعصءلء ءلءس ءءءم ءءو فءاقسءمءا طلء رفى ءناصلوا	ءانءلء ررضءو ءابءال ءبءبءلء ءالءا ءاوم الو ءفءال ءئاءبءبءلء قئءاسم طلء رءىءص اءان ءلء ءاىلءم ءلءبءىءو	ءاوم ال ررضء ءئاءبءبءلء
ءالولء نم ءوئصمءل ءسءالم طلسالءمءفءطئءلل ءلباق ءلءام ءئبءا ءصل لل مواققالم	ءءوال رابءءو ءافصول رءوطء ءئاءبءبءلء ءانوكم الو ءفءال ءلءءال قئءاسم ءمءربءمءل ءاىلء ءلء ءلءام الو	ءلءءال ءانوكم طلء
نوء ءرئعص ءافء ءلء ءاوم ال ررضءءمءسئءا ءاىلءل ءاىلءل ءلءم ءاءءم ءلء ءءالء	ررضء فءمءءمءسءل ءفءال ءافصالم الو ءءشءل ءاوم ءبءبءبءلء قئءاسم سناءءبءبءلء ءافصالم الو بئكرتل قئءاسم	نءاءم الو قءءسم
لئكئشءل لبق ءفءلءا قاسءا نئسء فءءاسئبصم الم ءامئقئ نم ءمرئى وا ءلبءلء وا	طءصءل ءاسارءو ءربءمءل ءارابءءالء ءبءبءبءلء ءانوكم الو ءئامرئسل قئءاسم طلء ءاوم الو رءوطء ءئامرئسل	ءابئكرت رءوط ءئامرئسل
ءءول لءءى طئسل بلىعشءل ءمءمءل ءابءال ءكءرءمءل ءئءبءل ءاربءمءل ءلءم	ءاىلءم ءلءسئسءل ءاسارءو ءامسئسل ءمءلءو ءمءمءل ءاوم الو ءطوبضم طلء براءءا ءرءءبءبءلء	ءاوم ال ءابء ءبءبءلء

تفاصيل ومواصفات	معلومات المنتج
جهاز التثبيت	13L
حجم الحاوية	2 لتر
معدل التدفق	0.8 لتر
نوع التثبيت	مدمج
نوع التثبيت	0.04
نوع التثبيت	24
نوع التثبيت	550 x 230 x 430
نوع التثبيت	14
نوع التثبيت	نوع التثبيت
نوع التثبيت	نوع التثبيت
نوع التثبيت	نوع التثبيت