

تایرابطبال شاحبأل 350X350Mm نط 30 یغارف یرارح سبک داومال عجلعومو XP27 :رصنعال مقرر



ةمدقم

نط 30 ةردقب یرب تخم یغارف یرارح سبک
ةرارح ةجر دو، مم 350×350 لمع ةقطنمب زیمتی
ددع تم نځس تو، ةیوئم ةجر د 300 یوصق
نط 0.1± طغضال یف قیق دمکحتو، قطانملا
ةتمتأو، ةجودزم ةقلحب هایملاب دیربتو
، تایرابطبال شاحبأل یلاثم. PLC ةطساوب
ریبلتو، ةبلصلال تالحنملا ةجلعومو
ةبکرملا داومال عینصتو، کیماریسلال
ةمدقم.

دی زملال فرعا

قیبطلال	فصولال	هیسئیرال ةدئافال
ةبلصلال تالحنملا ةجلعوم تایرابطبال	بجوملا بطقلال نیب ةیدی سألأا و ةیتیربکلل ةبلصلال تالحنملا تاقبطل فیثکت هیسئیرال ةیلصوم ققحیو ةبوطرلا صاصتاما ع نیم ام، یغارفل تحت بلالسال بطقلال ةیلل.	رمأ وه، ةلیئض ةهجاو ةمواقم عم دجوم ةفاتک تایرابطبال نم مدافل لیجل اءادل مساح.
دوقوال ایالخل بطقلال ءاشغ عیمجت (MEA)	ةرارح ةجر دنع زغال راشتن تاقبطل عم زفحملا ب ةیلطملا ةیشألل یرارحل سبکلل PEM. دوقوال ایالخل دجوم باطقل تاعیمجت حاتنال ةقرب نی دجوم طغضو	ءاسمب MEAS ربع تبات کمسو نځس طبارت دوقوال ایالخل رمعو ءافک نسح ی ام، ةریبک
رئاولدو ةیرمیلوبال مالألأا طبر نرمال	ساحنل قئاقرو ةقصلال داومالو ةیرمیلوبال مالألأل تاقبطل ددع تم سیدکتال طغض/ةرارح ةجر د تافل مادختساب، ةبکرملا قاروالاو (FPC) نرمال ءعوبطملا رئاولدو صصم.	ةراتم رشقت ءوق عم تاعارفل نم لال طبارت یداعأ رارق تساو
کیماریسلال قیحاسم طغض نداعمالو	ریبلتل لب حطسم ةیلولال کشا یف ةیندع مالو کیماریسلال قیحاسم طغض ، دجوم تامیسج ةئبعتو ةیلل ءارضح ةفاتک ققح ی ام، ةیلل ءرارح ةجر د	صئاصحو لصلفأ ةربلتم ةئهان ةفاتک ، ءجالل ءجلعومال تقو لیلق تم عم ةیکینکیم
رمیلوبال نم ءاولأل لیکش (CFRP) نوبکرال فایلأب موعدمال	ءاضالف شاحبأل ققیر و ءکیمس ءاولأ یف نوبکرال فایلأب Preprp تاقبطل فیثکت ، ءاوله بویج یل ءاضقلل یغارفل مادختساب، تارایسلال	کمسو ءفوفصملاو فایلأل نیب زاتم طبارت ، نزول ءفیخ ءیلک یه ءدامن حیث ی ام، تبات
قئاقزلل یرارحل طغضال طبر تارعتشسمالو	ةقصال داومب ةقیرل مالألأل تارعتشسم و ءاجزل و نوبکرال قئاقزلل ، تاعارفل بویج بنجتل یغارفل ءی یف ءیکیتسالبومریت	یبروز تاعارفلال نم ءیلاخو ءوجل ءیلل طباور (MEMS) ءیورکیمالو ءقیرل ءزهجال ءقیرل ءوجل
(Sputtering) بیزرتل فادهأ حاتنل	تحت ءفیثک بیزرتل فادهأ یف ةیندع مالو کیماریسلال قیحاسم یرارحل سبکلل ، ءیماسمال لیلق تو دی سألأل یل ءاضقلل یغارفل	دیزی ام، دجوم نیوکتو ءفاتک تاذ فدهال داوم ، فدهال مادختساو مالألأل بیسرت ءوچ نم
ةفیطلو ءجر دتم داومال شاحبأ (FGM)	تارعت ءاشنال ءفلتخم تابکرتب ددع تم قیحاسم تاقبطل لسللسمال طغضال ، ءمدقمال تاقبطلل ءیابرهکلل و ءیرارحل صئاصخل یف	ام، بیکرتلل ءقیرل کمس یف قیق دمکحت ، ءدی ءیدام لکایه فاشکتسا حیث ی

لماعمال	یسایقل نیوکتال	صصم و ءیرایتخا تایقرت	تاطحال
لمعالم طغض	نط 30 (ننوی ولکی 300)	-	غیرفتل نامأ مامص عم کیلوریدی ماطن ءئازل طغضال
طغضال یف مکحتال ققیر	نط 0.1±	-	، ءقلع مل ءقل رعتشسم نم ءدترم ءیذعت ، ءئاقزلل طغضال ءنایص
طغضال یف مکحتال ققیر	لمعت ءاش ربع ءجر مبلل لباق PLC سملا	-	، راطننالو، تاوطخال ددع تم طغضال ءجر م ، یئاقزلل قاطلالو
ءوجلل ءالف مءال (قملع × رصنع)	م 350 × 350	-	لیئض یزاوت اطح، ءقلل یل ءحطس نوحط

تاطحات الم	مصاص ومو يرايت تخا تاثيرت	سياسي القال نيوكاتلا	لماعالم
في عدايز ربكألا تاخات القال بلطت غارفلال عفرغ عافترا	(صصخم) مم 100 / مم 80	مم 50	عحوللال عحتف عافترا
نودب عيويتم عجرد 300 يلغ طفاحات ال هايمل ديرب	-	عيويتم عجرد 300	يوصقلا لمغلل عراح عجرد
عدهتم عوفصم نيخست رصانع طي طخت قطانملا	-	(طاو وليك 9) طاو 9,000	نيخستلا عردق
ريدصت معد ، طغضلا في لملاكتم مكحت تانايلا	-	عونولم سم للاب لمعت عاشا PLC تاصوب 7 سايب	عراحلا عجرد مكحتم
هايمل دادم بلطت "G1/2" عغيرس تالحو دربم	-	عقلحب هايملاب يلخاد ديرب عجودزم	ديربتلا عيوط
قلاغملا ليغشتلل دربملا ب يوي هايمل ريوفو	2HP قيقي ريودت عداغ دربم	مدختسملا اهرفوي دربم هايمل (عيويتم عجرد 25 ≤)	ييرايتخال ديربتلا عديو
برست لدعم ، لكأتلل مواقم ، ليع عوق صفخم	-	SUS 304 أوصلل مواقم ذالوف	غارفلال عفرغ عدام
مامصو جودزملا زاغلا لوخد مكحت تاممص يويلا غارفلال رسك	يرخأ عيلعافت ريغ تازاغ	(Ar) نوجرألا / (N ₂) نيحورتنيلا	لمغلل فالغ
طخال مئخو عضملا ععرس يلغ دمئعي	-	لاكساب اجم 0.1 <	يوصقلا غارفلال يوستسم
240 ≥ اه ب يويوملا عضملا عازرا عقيقدارتلا	-	نارود تاذ عيكييناكي م عضم نيئجلحربم	غارفلال عضم نيوكات
نزاوتل راوطألا يئالئب عدشب يوي لمحلل	بلطتي ، صصخم) زتره 50 / تلوف 220 روطلا يدأخ ددرتم رايت (مم ² ≥ 6 ساجن كللس ، 50A ≥ عئاد عطاق	380 راوطألا يئالئب ددرتم رايت زتره 50 / تلوف	سياسي القال عقاطلا رصم
هايمل ع م عيساسالا عيئابرهكلا تانوكملا ليئحتلا عدايز نم	-	CE مالمسل دمئعم	لائتمالا