

تارودلل لماكتم لوادتم دربم عم أنط 30 يودي يراخ سبكم ةعيرسلا ةيرارحلا

رصنعلا مقر: XP09



ةمدقم

عم أنط 30 يودي يراخ يكي لورديه سبكم داوملاو تارمي لوبلل لماكتم طشن ديربت قيقد مكحت. ةينورتكلال حئافصل او ةبكرملا ناحطسو، ةيويئم ةجرد 300 يتح ةرارحلا ةجرديف نمضي مكح 260 بلص لكيهو، مم 300x300 تارودلل دربم عم لمكتم. ةسناجتم تانيع ليغشتلل زهاج ماظن، CE دمتم عم. ةعيرسلا

ديزملال فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيرتلا ةدئافل
تارمي لوبل سبكم	ةطوبصم طوغصو ةرارح تاجردب يغانطصال او يعي بطلا طاطملا حاولا ةجالعم ماتخال او تاناوخل تاجبال عطاقتملا طبارتلا ةفاتك نيسحتل ةقوب تاراطلال.	ديرتتلا ةردقو ةري بلكل حطسلا ربع دجوملا نيسحتلا ةيكي ناكيم صاوخ نمضتو ةدئازل ةجالعملا عنمت عيرسلا ةقس م.
ةبكرملا داوملا حاولا حيقت	حاولا يفاق بسم ةرضملا اجزلا فايلا وأ ديمارالا وأ نوبركلا فايلا ديوت تاراي سلاو يوجل ءاضفلا يفاقيل وال اذام نلل ةبلص.	ملاخ طبارتو دجوم ةكامس نمضي فارحنال لمواقملا لكيهو لكيهةلا ةمالسل مساح رمأ وهو، تارارفل
ةينورتكلال رئاودلا حيقت	ءاشغلل حيقتامو، ةنرملا ةيديمي لوبل رئاودلل تاقبطل ددتم حيقت RFID تايئاوه قئاقرور.	نم ناللق طوبصملا ديرتتلا ءاوتسالا ةقئاف حطسالا ةيرارم تساو تاقبطل ةقوتوم ءااح نمضي امم، جاعبالا ةيئابرهك.
حئافص/باطق سبكم تاراطبلا	ةبلصل ءابرهك لاب لنملا تاقبطو، دونالا دوئال ةيشغل طغص ةلاتلا ليحل او نوي موئي ل تاراطبلا.	رارقتسا قيقتل عيرسلا ديرتتلا حيقتي لماكتملا دربملا ةقيقد ةيساسم تايوتسم قيقتو ةرفتسلا ءبش راطالا.
لكايهلا يراخلا زرابل شقنلا ةيونانل/ةقيقتلا	يحطسلا شقنلا طامنأ، ةيئوضلا دويحل تاكشو، ةقيقتلا تاونقلل خسن ةيرارحلا تارمي لوبل قئاقر يعل.	دجوم قمع خسن نمضي نوركيمل يوتسمب نيسحتلا يزوت ةري بلكل تاجاسملا ربع يقيقت داوجل لقاو.
تارمي لوبل / PTFE ديبت ءادالا ةيعل	ي دي مي لوبل وأ PEEK، UHMWPE، و PTFE قيقتاسم سبكو ديبت ةيلاو لكشا وأ حئافص.	امم، ةدربال عبقبل ليزت ءدوملا ةري بلكل نيسحتلا ءاسم ايداعبال ارارقتساو اسناجتم ارولبت ققحي.
تارابتخال طاطملا ءجالعم ASTM/ISO	اقوف ءدالصل او دشلاو رتموي رل تارابتخال طاطملا رابتخا تاجول ريسحت ل ASTM D2084، D3182.	رابتخا فورط رفوت ةقيقتلا ةرارحلا ءردو طغصلا حمالم تاربتخملا نيبل ءالاص ةنراقم نمضي امم، راركتلل ءلباق.
ةبطللا ءهجالل حيقت	يصيخششتلا رابتخال طبارشو، ايويح ةقفاوتملا ةيشغل سبكم، نيوطوبصم طغصو ةرارح ءجرديبل ءال ربع تاقصلو.	ةساسحلا ةيويحل داوملا روهت عنمي قيقتلا يراخلا مكحتلا يوق حيقت قيقت عم ةرارحلل.
ءاضفلل CFRP حاولا سبكم يوجلا	تاراطلا لكايه ءجالل اقبسم ةرضملا نوبركلا فايلا تاقبطل ءجالعم نيوطوبصم عارفو طغص تحت.	ارولبت ناققحي عيرسلا ديرتتلا و فارحنال لمواقملا لكيهةلا ةيساسم لقاو اطوبصم.

لماعملا	تافصاوملا
ليدوملا فرعا	XP09
ننقملا تيبتتلا ءوق	0.0 - 30.0 (0 - 300) يرتم نط
سبكم ليغشت	ةلرحملا ةيئانت ةيودي ةيكي لورديه ءحصم
ف (يصالل حتفلا) نيحطسلا حتف	50 مم
ءرارحلا ءجرديم	0.0°C - 300.0°C (حطسلا يئانت لقتسم مكحت)
ءاعبالا (مغص × عرض) حطسلا	300 × 300 مم
نيحسنتلا ماظن ءوق	(حطس لكلا طواو 1500 بيضق ناخس × 2) طواو 3000

لماعمل	تافصاوملا
حطسأل ديربت	ةغيرس ليصوت تالصو، ةلمكتم ةيساجن ديربت تاونق
قفارملا دربملا	(قفرم) طشن لوادتم هاي م دربم
ةقاطلا رصم	روطلا يداج، زتره 50، تلوف 220-230 ددرتم رايت
اهب يصوملا ةيئابرهكلال ةرئادل	ريبم 16 صصخم طئاج سبقم
يفاصل نزلوا	مجك 260
(عافترا×قم×صرع) ةيجراخل داغال	م 458 × 480 × 466
دامتعال	CE دمتم