

XP09: رصنع ل ا مقرر



ةمدقم

عم ن ط 30 يودي يراح يكي لورديه سب كم
داوملاو تارم يلوبلل لم اكم طشن ديرب ت
قي قد مك ح ت .ةي نورث كل إل حئ افصل او عب كم رمل
طغض نيح ولو ، 300°C تحت قراح ل ع رد ي ف
نمضي مك 260 بلص لك يهو ، مم 300x300
تارودلل دربم عم لم تكم .ةس ناجت م تان ي ع
لي غش لل زها م اطن ، CE دم تعم .ةع يرسل

ديزمالا فرعا

[illegible]

مواصفات	العمل
XP09	مرفق
(نوع ولتي 0 - 300) يترتبط 30.0 - 0.0	قدرة المذبذبة التوق
الحركة الإلكترونية للوردي	سحب الماء للغش
مم 50	(يصلح ألتحتف) طغص الصل حول تحتف
(حول لكل لقتسم مكحت) م° 300.0 - م° 0.0	عارة الحجرة دم
مم 300 × 300	(قمع×صرع) طغص الصل حول داعبأ
(حول لكل طاو 1500 بيبيصق ناخس 2 ×) طاو 3000	نيخستلا ماطن وقو

تفاصيل المنتج	مواصفات المنتج
طغصنل حول دبربت	ةغبرس لبرصوت نالصو، ةلماكتم ةبرساجن دبربت ناونق
قفارملا دبرملا	(قفرم) طشن راود هاي م دبرم
ةقاطلا رصم	روطلا يداجأ، زتره 50، تلوف 230 - تلوف 220 ددرتم راي
اهب برصوملا ةبرهكلال ةرئادل	بربمأ 16 صصخم طئاج سبرقم
براصلا نزولا	مك 260
(عافترا × قمع × صرع) ةبرراخل داغبألا	مم 458 × 480 × 466
دامتعال	CE دمتعم