

م 400X400 نيخست تاحول عم نط دقب ةيودي ةنخاس ةفاحص ةيعانصل او ةيربخلل تاقيبطلل XP07 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيكلورديهل ةنخاسل ةفاحصل فشكلا
400x400 نيخست تاحول عم نط دقب ةيودي
5 ةردقب ةقطنمل ةئانث نيخستو، مم
مك 380 نزي بلصل يذالوف لكيهو، طاوولي
طغضل ةيلالم. جمدم هايملاب ديربتو
طاظملاو، ةبكركملا داوملاو، تارمليلوبلا
رعس ضرع بلطا. تايراطبلاو

ديزملل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةئافلا
ةيلاع تارمليلوبلا طغض ةناتلا	تارمليلوبلاو، ةمدقمتل ةيرارحل تاكيتسالبلا فيثكتو ةبلوق طاظملاو، ةيرارحل ةيلع	صئاصخ نانمصي و طغضلا طاقن ناليزي نادحوملا ةيرارحل طغضلا ءاجتالا ةيواستم
ةبكركملا ءاولال ءصر ةريكل	ديمارا و، ةيجارزلا ءاولال و، ةينوبركلا ءاولال ءينصت مم 400x400 يتح ةبكركملا	حتيتي امم، ءاوحلا بويغو تاسامتل ةريكل تاحوللل بنجت ءدحو ةوطخ ي فيثكتلا
طاظملا ءنكلف	ةقيقتل ةيرارح تافلمب ماتءاللاو، تايشرحلاو، طاظملا ءاروا ءلعم	مكحتلا نم هايملاب ديربتلاو ةقطنمل ةئانث ميخستلا نكمي ءءلعملا ةيكرح ي فيثكتلا
تايراطبلا داوم ريوطت	ايلال تانوكمو، ةبلصل تايءلحنملا تابيبحو، باطقال ءاروا طغض انوي امويتيلا	ءوحو باطقال ةيلالم ءئانث ءاقنحت ءفاظنلاو ةيلعلا ءوقلا ءءلعملا
يرارحل ءبطل	كيديدولفوركيملل رمليلوبلا ءيشعأ يل ءقيقتل طامان ءاشن ةنرمل تايءورتكلاللاو، تايصرصللاو	ةقيقتل ءسنب ءيؤئم ءرد 300 يتح ةيرارحل ءرد رارقستاسمي يلعلا ءافترالا تاء تازيملل
بكيترتلل قيجاسملا طغض	امسءا ءي ءنيءنملا و ءيكيءماريسلا قيجاسملا ءقبطسلا ءفانكلا ةيرارح ءءاسمب ءارضخ	لللي امم، ءارضخل ءفانكلا نم ةيرارحل ءردو ءفترملا طغضلا نسحت بكيترتلل شامكنا نم
ةقيقتل ءيشعأ ال ءرضحت تابيبحلاو	لليءلحتل تانيء تابيبح و ءدحو ءيرمليلوب ءيقر ءيشعأ ءاشن ءيرغو و FTIR	ءلاب رما ءدحو ءكامس نوركيملل يوسمب تاحوللل ءاذام نمضي ءاتاللا ءءال ءلبالقا ءايظاللا ءيمءالا
داوملاو طاظملا طبارت ةصاللا	طغضو ءارح تحت ءقصاللا داوملا طبارتو طاظملا تاقبب ءصر امءي ءمءت	ءاغرءلا نم ءيلع ءيوق طباور ناقستمل ءيرارحل ءردو طغضلا نمضي

لعمءلا	ءفصاوملا
لليءوملا	XP07 (تءدم لقيت ميمصت)
ءوقلا ءعس	(نويون وليك 0 - 300) يترتم نط - 0
يكلورديهل ءماظنلا	(يلع/ضفخنم طغض ءلجرم) ءءوزم ءبسنب ءيودي ءيكلورديهل ءخصم
راطلا لكيه	بلصل ذالوفلا نم ءدمءا ءعبراب لكيه
يوصقل ءءاتلا	(تابيبحلاو ءاولاللاو ءيشعأ لعم 50 مم ≤)
تاحوللل ءارح ءرد دم	ءيؤئم ءرد 0 - 300
ءاحوللل ءاعب	(ءفانكلا يلاع ءارحلل مواقم يكيءاببس ذالوف) مم 400 × 400
ميخستلا ءردق	(ءلقستس ءيلفسو ءيولع ميخست ءفوفصم طاو 2500 × 2) يلامء طاو 5000
ديربتلا ماطن	ءيرسلل ليصوتلا تالصلو عم تاحوللل يء ءدمدم هايملاب ديربت تاقبل
مءءتسملا ءءو	تاصوب 7 سايقب ءنولم ءيعانص LCD سملللاب لعمت ءشاش

وصف الصاوم	لعمل الصاوم
دحاو روط AC 220-230 V / 50 Hz	ةيئابرهكل تابلطتم
32A صصخم ةرئاد عطاق	هب يصوم الامصل
مك 380	يفاصل نزول
مم 550 × 520 × 460	(عافتالال × قمعل × ضرعل) ةيجراخل داعبال
CE بحومب دمتم	ةداهشل