

**تاحول عم نط 30 ةردقب لصفنم يكي تاموت وأ ي رارج سب كم**  
**Pid مكحتو مم 300X300 نيخست**  
**XP40: رصنع ال مقر**



## ةمدقم

لصفنم يكي تامتو و لي لمعم يرا سبكم  
 ، مم 300x300 نځست تاحول عم نط 30 ةردق ب  
 ، PID ربع طغض لاول ةراحو ل ةج رد ي ف مكحت  
 ، تاو طخ سمخ ب ةج م ر ب ل ل ةل باق تا ف ص و  
 ل ق ت س م نځ س ت و ، ءا م ل ا ب د ي ر ب ت و  
 ةج رد ب ةي سا ي ق ت ا ر ا د ص ا ر ف و ت . ن ي ت ق ط ن م ب  
 ةراحو ل ةي ل ا ع ت ا ر ا د ص ا و ةي و ئ م ةج رد 300 ةراحو  
 ثا ح ب ا ل ي ل ا ث م . ةي و ئ م ةج رد 500 ل ل ل ص ت  
 د م ت ع م . ق ي ق د ل ا ت ا ن ي ع ل ا ر ي ض ح ت و ت ا ي ر ا ط ب ل ا  
 C E . ة د ا ه ش ب

## ديزمل فرعا

[illegible]

| XP40-S (يساي ق)                                | XP40-H (هيا ل عراج حرد)                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ن ط 0-30                                       | ن ط 0-30                                   |
| م م 300 × 300                                  | م م 300 × 300                              |
| هيوئم عرد 0-300                                | هيوئم عرد 0-500                            |
| (طاو 3,000 × 2) طاو 6,000                      | (طاو 3,000 × 2) طاو 6,000                  |
| عجمربلل لباق PID مكحتم                         | عجمربلل لباق PID مكحتم                     |
| طغضال عىل عىئاقللل PID طافحلل PID عىل عىئاقللل | طغضال عىل عىئاقللل طافحلل PID عىل عىئاقللل |
| م م 50                                         | م م 50                                     |

| لماعم ل                                     | XP40-S (يساي ق)                                                                      | XP40-H (هلاع ءراح ءجر د)                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| يوصق ل ءح ف ل                               | مم 150                                                                               | مم 150                                                                               |
| ديرب ت ل ءق ي ر ط                           | (ي ج ر ا خ ل ا در ب م ل ا ع م ق ف ا و ت م) ل و ا د ت م ل ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت     | (ي ج ر ا خ ل ا در ب م ل ا ع م ق ف ا و ت م) ل و ا د ت م ل ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت     |
| م ك ح ت ل ا ء ح ا و                         | ت ا ص و ب 7 س ا ق م ء ي ع ا ن ص س م ل ل ا ب ل م ع ت ء ش ا ش                          | ت ا ص و ب 7 س ا ق م ء ي ع ا ن ص س م ل ل ا ب ل م ع ت ء ش ا ش                          |
| ء ق ا ط ل ا ر د ص م                         | AC 220-240 V, ر و ط ل ا ي د ا ح 50/60 Hz, (32 A ص ص خ م ء ر ئ ا د ع ط ا ق ب ل ط ت ي) | AC 220-240 V, ر و ط ل ا ي د ا ح 50/60 Hz, (32 A ص ص خ م ء ر ئ ا د ع ط ا ق ب ل ط ت ي) |
| (ء ي س ي ئ ر ل ا ء د ح و ل ا) د ا ع ب أ ل ا | مم 700 × 400 × 600                                                                   | مم 700 × 400 × 600                                                                   |
| ي ف ا ص ل ل ن ز و ل ا                       | م ح ك 280 ي ل ا و ح                                                                  | م ح ك 290 ي ل ا و ح                                                                  |
| ت ا د ا ء ش ل ا                             | CE                                                                                   | CE                                                                                   |