

# جودزم مكحت عم نط 40 عسب يلا يكي لورديه يراخ سبكم قراخ لال عجرد ي ف عجم ربلل لباق

رصنع لال مقرر: XP68



## عم دقم

عسب ادال يلا ع يلا يكي لورديه يراخ سبكم 500×500 ساقم عودزم نيخست حاول أو، نط 40 عجرد ي ف عجم ربلل لباق لقتسم مكحت، مم يلع لصاح، ةيؤم عجرد 300 ل لصي قراخ لال، حيفصتلا، داومل اثا ببال يلاثم. CE. ةداهش كحل رعس ضرع بلطا. ليكشتلا تاي لمعو صصخم لال.

## ديزملال فرع

قيبطت لال	فصولا	ةيسيئرلا ةزيملال
XRF تاييبح دادع	تاعب نال ليلحتل ةكسامت تاييبح يل ةقو حسم ل تاني عل طغصي نيوطبضم قراخ عجردو طغص تحت ةيئسلا عسبال يرولفال.	نم ةيلا ع حطسم تاييبح ني؛ ةطبارال ةدامل ريغ يل ع يضي رصانع ل قيقدل سايقلل قوقشلا.
باطق احي فصت تاي راطبلال	قراخ لال قيقدل تارود مادختساب راي تال تاعماج بباطق الة يشغأ طبري ربتخم لايوتسم يل عجات نال طخ فورط يكي احي امم، طغضلاو.	قستم اءا رابتخال ةصفنم ةهجو ةمواقوم وجوم قاصتلا تاي راطبلال.
تارم يلوبال ليكشت ةي قراخ لال	وأ قيقر ةيشغأ ل ةي قراخ لال رمي لوبال تاييبح وأ حاول لكشي وبيدي عجم ريبم ةوقو قراخ عجرد مادختساب رابتخال تاني ع.	للحت نود راركتلل ةلباق ةيكي نكي صئاصحو ةكاسم ققحي داومل.
داومل اي نصت ةبكرملال	عجال عم ققائقر ل فالي لالاب عجل سمل تارم يلوبال ةيلوال ةشمق الال جمدي ةطيجم فورط وأ غارف فورط تحت.	ممصم فاي لال عجم بسنو تاعارفال نم ايلع الكي نمضي ةيكي نكي تارابتخال.
قراخ لال شقن لال	ربع ةيرمي لوب ةزيكر ل بلال نال نم ةيرت مونانل وأ قيقدل طام نال ل قني طغضلاو قراخ لال ي ف مكحت.	تانوكم لالو، ةريغصل ةيلئسلا تانصنم ل قدل ال عسن ةيكي نكي تارابتخال ةمظن لال ةيلوال جدام نالو، ةيرصبال.
رابتخال حاول ةبقرملال	وقو ةبالصلالو نولل م ييقتل ماخل داومل نم ةيراي عم رابتخال حاول جتني ةوقو ASTM/ISO قراطل اقوفو دشل.	ةقسق ةدوج ةبقارم تانايبل ةقوتوم حطس ةحاسم و تاني ع ةسندنه.
قو حسم لال طغص كي ماري لال	مادختساب، ديبلتال لباق ةارضخ ماسج ل كي ماري لال قيق حاسم طغصي ةفانكتال تاجردت ليلقتل عجم ربلل لباق طغص تابت تارتف.	قحلال قرحال ةانتا لقا ةاوتلالو يلع اارضخ وقو.
ةيشغأ راهصن رمي لوبال	تاذ ةيشغأ ةاشنال ةنخسمل حاول الال ني رمي لوبال ةيشغأ ةعرسب بيدي ةيرصبال تارابتخال الال وأ زجال تارابتخال ةجوم ةكاسم.	صحتف يلاثم، ةكاسم لال ي ف قيقد مكحتو ةعيرس تارود تاقوا تاييكرتلا.

لماع لال	تافصولال
ليدوم لال	XP68
طغضلال يصق الال دحل	تابتالو طغضلال ي ف عجم ربلل لباق مكحت — (نتوي ويلي ك 400) نط 40 ≤
حولل سايق	(ناجودزم نانخسمل نا حول) مم 500 × 500
حاول الال ني ب ةفاسم لال) ةلصافال ةفاسم لال	(بالقال كمس قفاوت دي كأت ي جري) مم 60
ليغش تال قراخ عجرد قاطن	(ةيؤم عجرد 300 ≤) ةيؤم عجرد 300 ل ةفرغل قراخ عجرد نم
نيخستلا مكحت	قراخ لال عجرد ليمو رجد نم دادع معدني — لقتسم لكشب عجم ربلل لباق، ناجودزم نا حول
ةردم لال نيخستلا ةردق	تاوولي ك 12 ≤
طغضلال رصم	(مادختسالا لباق ةتفاضل بي؛ لومشم ريغ يكي لورديه تيز) لفسال الال عجل يكي لورديه سبكم
مكحتال ةدحو	جماربال نيخستو يلغفلال تقولا ي ف تانايبل ضرع — تاصوب 7 ةنولم سمل ةشاش
ةمالسالا ةيامو	(CE ري اعاع عم قفاوتم) يئاقلت فاقيل ل فلب عجم ام ةابوب

معلومات	مواصفات
معلومات عامة	(تكنولوجيا اتصال كابتلك عمق 50، تردد 415-380 روطال يتالته ددرتم رايته)
معلومات إضافية	(نظام تشغيل إلكتروني ليدلوا ودهاشل) CE نم دمتم