

# ن ط 40 ةوقب لصفنم لاونم ن ك ي ك ي تاموت و ا ي ر ا ر ح س ب ك م Pid م ك ح ت و م م 400X400 س ا ق م ن ي ج و ذ م ن ي خ س ت ن ي ح و ل ع م XP36 : ر ص ن ع ل ا م ق ر



## ة م د ق م

لصفنم لاونم ن ك ي ك ي تاموت و ا ي ر ا ر ح س ب ك م ن ي خ س ت ن ي ح و ل ع م ن ط 40 ةوقب ر ب ت خ م ل ل م م 400x400 س ا ق م ن ي ل ق ت س م ن ي ج و ذ م PID ، ة ي و ئ م ة ج ر د 300 ي ت ح ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ي ف PID م ي م ص ت ، ط غ ص ل ا ي ف ي ك ي ك ي تاموت و ا ي ر ا ر ح م ك ح ت ا ي ر ا ط ب ا ط ا ق ا ث ا ح ا ل ي ل ا م . ل ص ف ن م ا م ا ب ل ط ا CE . د م ت ع م . د ي ز م ل ا و ة ب ك ر م ل ا ت ا ر م ي ل و ب ل ا ر ع س ض ر ع .

## د ي ز م ل ا ف ر ع

ق ي ب ط ت ل ا	ف ص و ل ا	ة س ي ئ ر ل ا ة ن ا ف ل ا
ت ا ر م ي ل و ب ل ا ط غ ص ة ب ل و ق ك ي ت س ا ل ب ل ا و	ط ا ط م ل ا و ، ة ر ا ر ح ل ا ب ة ب ل ص ل ا ن ئ ا د ل ل ا و ، ة ي ر ا ر ح ل ا ن ئ ا د ل ل ل ق ي ق د ي ر ا ر ح س ب ك ا ي ج و ل و ي ر ل ا ر ا ب ت خ ا و ، ة ي ش ع ا ل ا ر ي ض ح ت و ، ت ا ن ي ع ا ل ا ع ط ق ل	ة ي د ا م ص ا و خ م م 400x400 ة ح ا س م ر ب ع د و م ل ا ن ي خ س ت ل ا ن م ص ي ة . ق س ت م ح ا م ل و
ة ب ك ر م ل ا د ا و م ل ا ح ي ف ص ت ة ج ل ا ع م ل ا و	ة ق ب س م ة ب ك ر م ل ا د ا و م ل ا و ، ة ي ج ا ر ل ا ف ا ي ل ا ل ا و ، ن و ب ر ك ل ا ف ا ي ل ا ة ج ل ا ع م و ص ا ر ت ا ر ا ي س ل ا و ي و ح ل ا ة ا ص ف ل ا ث ا ح ا ب ا ل ب ي ر ش ت ل ا	ي ر ا خ س ل ا ط ا ق ا ن ل ح و ل ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د ي ف ل ق ت س م ل ا م ك ح ت ل ا ل ي ز ي ، ت ا ق ا ب ط ل ا ن ي ب ط ا ر ت ل ا ة و ق ز ز ع ي ا م
ت ا ي ر ا ط ب ل ا ب ا ط ا ق ا ة ج ل ا ع م د ر ا و ش ل ا و	ل ص ا ف ا ل ا ة ي ش ع ا و ، ة ب ل ص ل ا د ر ا و ش ل ا و ، ت ا ي ر ا ط ب ل ا ب ا ط ا ق ا ل ي ر ا ر ح ل ا س ب ك ل ا ي ل ا ت ل ل ا ل ي ج ل ا ن م ة ق ا ط ل ا ن ي ز خ ت ة ز ه ج ا ل	ة ف ا ت ك ل ل ا ل ل د ا و م ل ا ن ط 40 ي ت ح ة ي ل ا ع ا ل ا ة و ق ل ا ط غ ص ت ة س ا س ل ل ا ق ا ب ط ل ا ب ر ا ر ض ل ا ن و د ة ف د ه ت س م ل ا
ة ي ش ع ا ل ل ي ر ا ر ح ل ا ش ق ن ل ا ة ي ش ع ا ل ا و ة ق ي ق ر ل ا	ة ي ش ع ا ل ا و ، ر م ي ل و ب ل ا ة ي ش ع ا ي ل ع و ن ا ن ل ا و ر ك ي م ل ا ط ا م ا ل ي ر ا ر ح ل ا ش ق ن ل ا ة ي ف ي ط و ل ا ت ا ة ا ل ط ل ا و	ق د ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د و PID ة ب م ك ح ت م ل ا ج ي ر د ت ل ا ط غ ص ل ا ح ي ت ي ن و ر ك ي م ل ا س ا ي ق م ي ل ع خ ا س ن س ا
ك ي م ا ر ي س ل ا ق ي ح ا س م ط غ ص	ب و ل ق و ، ش ر ف ا د ه ا ة ا ش ن ا ل ك ي م ا ر ي س ل ا ق ي ح ا س م ل ر و ح م ل ا ي د ا ج ا ط غ ص ل ا ب ي ر ي ف ي ت ل ل ا ة ق ب س م ة ي ل و ل ا ك ش ا و ، ت ي ر ي ف	ي ت ل ا ة ف ا ت ك ل ا ي ف ا ج ا ر د ت ل ا ي و ا س ت م ل ا ط غ ص ل ا ع ي ز و ت ع ن م ي ع د ص ت ل ا و ا ة ا ن ح ا ن ا ل ا ي ل ي د و ت
س ي ر د ت ل ا و ت ح ب ل ا ت ا ر ب ت خ م	ط غ ص ل ا و ة ر ا ر ح ل ا ت ح ت د ا و م ل ا ك و ل س و ، ط غ ص ل ا ة ب ل و ق ئ ا د ا ب م ل ي ل م ع ض ر ع ة ي ل ل ع م ل ا ت ا م ل ع م ت ا س ا ر د و	ي ف ا ن ك م م ة ي ل ل ل و ص و ل ا ي و د ي ل ا ج ذ و م ل ل ا ن ا ت م و ة ط ا س ب ل ع ج ت ة و د و م ل ا ت ا ي ن ا ز ي م ل ا ت ا ذ ة ي م ي ل ل ع ل ت ل ا ت ا ئ ي ب ل ا
ح ي ف ص ت ل ا و ق ص ا ل ل ا ط ب ر ل ا	ة د د ع ت م ل ك ا ي ه ل ا ط ب ر و ، ق ص ا ل ل ا ة ي ش ع ا ل ا ط غ ص و ة ط و ب ص م ة ي ر ا ر ح ة ج ل ا ع م ا ع ي ر ي ف ت ن و د ب ح ي ف ص ت ل ا و ، ت ا ق ا ب ط ل ا	ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د و ص ي ص خ ت ل ل ة ب ل ا ق ا ت ي ب ت ل ل ا ت ا ق ا و ا ب ن ج ت ل ل ح ل ل ا و ة ج ل ا ع م ل ا ي ف ط ا ر ف ا ل ا ة ق ي ق ر ل ا

ل م ا ع م ل	XP36-A (ي ك ي تاموت و ا)	XP36-M (ي و د ي)	ت ا ط ح ا ل م
ط غ ص ي ص ق ا	ن ط 40 ≤	ن ط 0 - 40	ة ي و د ي ة خ ص م : ي و د ي ؛ ي ج م ر ب م ك ح ت : ي ك ي ك ي تاموت و ا
ح و ل ل ا ح ج	م م 400 x 400	م م 400 x 400	-
ل م ع ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د	ة ي و ئ م ة ج ر د 300 - ة ف ر ع ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د	ة ي و ئ م ة ج ر د 300 - ة ف ر ع ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د	-
ن ي خ س ت ل ا ة ق ي ر ي ر ط	ن ي ج و ل ل ل ق ت س م ي ا ب ر ه ك ن ي خ س ت ن ي ج و ذ م	ن ي ج و ل ل ل ق ت س م ي ا ب ر ه ك ن ي خ س ت ن ي ج و ذ م	-
ة ج ر د ي ف م ك ح ت ل ا ة ر ا ر ح ل ا	ة ج م ر ب ل ل ة ب ل ا ق PID م ك ح ت ة د ح و	ة ي ك ذ ة ج و ذ م ة ي م ق ر ض ر ع م ك ح ت ة د ح و	ة ج م ر ب ل ل ة ب ل ا ق ت ا و ط خ ل ا ة د د ع ت م ت ا ف ل م ي ك ي ك ي تاموت و ا ل ا ر ف و ي
ي ف م ك ح ت ل ا ط غ ص ل ا	ة ق ل ع م ة ق ل ح و ذ ي ك ي ك ي تاموت و ا PID م ك ح ت	س ا ي ق م + ي و د ي ي ك ي ل و ر د ي ه ا م ا م ص ي ك ي ن ا ك ي م ط غ ص	-
ن ي خ س ت ل ا ة و ق	ط ا و 7,200 (2 x 3,600)	ط ا و 6,000 (2 x 3,000)	-
ء و ص ة ح ت ف ي ص ق ا ي ر ا ه ا ن	م م 180	ص ي ص خ ت ل ل ة ب ل ا ق م م 60	س ب ك م ل ا ب ب س ب ي و د ي ل ا ي ف ر ع ا ل ا ة ي ر ا ه ا ن ل ا ة و ص ل ا ة ح ت ف ا ت م ص ي ص خ ت ل ل ا ؛ ي و د ي ل ا ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا

لم اعلم ل	XP36-A (يكي تاموتوا)	XP36-M (يودي)	تاطحال م
سبكم الا طوش	60 مم	50 مم	-
ديرت الة قيرط	(ةيرايتخا ةدارب) لوادتم ةام ديرت	(ةيرايتخا ةدارب) لوادتم ةام ديرت	ةيجات الة ن سحيو ديرت الة جراخال ةدارب الة ل جعي
مكحت الة ةج او	ةقد الة ةيلاع ةيعان صن سمل ةشاش تاصوب 7 ساقم	تاودا ةحولو ةيئاي زي ف رارزا	طبض طاقتن: يودي؛ ةجمرب لل ل باق ل جارم الة ددتم مكحت: يكي تاموتوا ةطيسب
ةقاط الة رصم	يداح، زتره 50، تلو ف 220 ددرتم رايت روط الة	زتره 50، تلو ف 380 ددرتم رايت روط الة يتال ت	ب لطل الة دن ع جحيصل الة دهج الة رايتخا نم دكأت
داع الة (ط×ع×ا)	850 × 480 × 650 مم	850 × 480 × 650 مم	-
يفاصل الة نزول	مك 480 ي ل اوج	مك 550 ي ل اوج	ني وكت الة يلع ةان ب نزول الة فل تخي دق
ةداهش الة	CE دمتم م	CE (يرايتخا)	ري دصت الة تاجايتخا ةيبلت الة يودي لل يرايتخا، يكي تاموتوا لل ي سايق