

نط 5 عس يرب تخم جدم يراح سب كم

XP06: رصن عل م قر



ةمدقم

نط 5 عس يرافرتحا يرب تخم جدم يراح سب كم سايقب ةقطنم الةيئانث نيخست تاحول عم ةراح الةجرد يف قيقد مكحتو ،مم 150×150 سمل ةشاشو ،ةيؤئم ةجرد 200 ل لصي (PID) ،ةحيرم يودي عارذو ،تاصوب 7 ساقم ةيهدب ،تايراطب ال راطقأ طغضل للاثم - CE ةداهشو ،فيطال سايقضقو ،ةيرم يلوب ال مالأل او

ديزمال فرعا

قيبطت ال	فصولا	ةيسئرل ةدئال
مويئلل ةيراطب راطق طغض نوي	زيغتل ةراحاب ،بلصل لحنم ال مالأ كلدكو ،حطس الم دونال او دوتال او ارقو طغض متي ةفانك طغض او ةراح الةجرد قاستا نمضي .ةيلخال ةمواقم الم ليلقتو تامي سجال سمالت ةدجوم ةالط	نم ةرودل رمعو يئاميكوره كل ةادال نسحت .ةيقيدل تاغارفل يلغ ةاضقل لالغ
مالأل تيبثت (Lamination) ةيرم يلوب ال	PVDF تابكرم كلذ يف امب ،يراح الةيئانث ال نم تاقيبطل ةدعتم مالأل تيبثت متي تاقيبطل و رتالفل تاغارفل نم ةيلال ةيشغأ ةاشنل ةموكحم ةوقو ةراح تحت ،PTFE و TPU و رتالفل	نودايرصب احوضو ةيلال طبر ةوق ققحي يراح روهت
فيطال سايقضق ريضحت (Pellet Preparation)	ةنيتمو ةفيفش سايقضق يف رخأ ةطبار دوم أو KBr عم ةجوزم الم ةنيال ةيخاسم طغض متي عم ققشتل ةيقيدل ةوقل غنم .ةيقيطال تاليلحتل ال نم ةيريغو XRF و FTIR تاليلحتل .ةلمال ةيفافشل نامض	ةلباق فيطاب ةدوجل ةيلال سايقضق جتني ةاضوصل نم يندال دحل او جاتنل ةدال ةيلال
ةيقيقرل داوم ال رابتخا (Thin-Film Material Testing)	تارعشتم الم ،تاكس فوريلب مالأ ،ةيغسل تايئورتكلل لولح تاحبال بلطت فيفخال طغض سب كم رفو .سوجب الم او له ال نم ةيلال دجوم كمسب تاقيبطل نم الم .ةساسحل تاقيبطل مزالل مكحتم الم	ةنيورتكلل ةيئانثي صئاصق ققحي .ةريكل مالأل ربع جاتنل ةدال ةلباق
تابكرم لل طغض ال ةبلوق (Compression Molding)	دشل رابتخا مئاوقل فايال ال ةمدد الم رمل يلوب ال تابكرم ريغص قاطن يلغ ةيغنص ،يراح الةيئانث ال ةيغسل ةفوفصل قفدت ةنخس الم تاحولل عرست .ةمدصل او جيلستل دجوي ام	يندال دحل و فايال ال نم ةيلال ةيجم روسك .حلصل يئانثي م رابتخال ةيئانثي
ةيبرحتل صارقال ةعانص الةلديص ال	نم ةريغص تاغفد مادتستاب اهيل رطيس الم أو يروفال قاطنل صارقال تابكرتل ريوط ةوقل عيرسل راركتل يودي ال سب كم الم حمسي .(APIS) ةطشنل ةيئانثي صارقال تانوكم الم طغض	نود نابوئل صئاصق و عرسل عاستا نمضي .عسل قاطن يلغ تاغفد يف رامتستال
كيماريسل قيجاسم طغض (Ceramic Powder Compaction)	زبخلل ةارضح ماسجأ يف (اينوكزلا ،اينمولال) كيماريسل قيجاسم فاجال طغض ال .ةدجوم ةارضح ةفانك نمضي ققرتل بويغ ةوقل يف قيقدل مكحتل غمي .(Sintering)	ليلقتو زوبخم الم تانوكم الم ةمالس نيستحت .ةيوشتل
داوم ال طبرل ريوط ةصال ال	زئاكلرل تايئورتكلل ايعمجتل ايراح ةطشنل ةصال ال داوم ال طرش أو مالأ طبر متي .ةوقو طبرل طخ كمس نيستل نيومكحم ةراح ةجودو طغض تحت	صحف عيرستو ةقستم طبر ةدوج تابكرتل

لماعل الم	ةميال
جذوم ال فرعم	XP06
طغض ال ةوق قاطن	(نتوين وليك 0 - 50) يرم 0.0 - 5.0
طغض ال راهط	ةصوب 7 ساقم HMI ةشاش يلغ يقيمرغشتم صرع
تايئورتكلل ليلغشت (Clamping Actuation)	عيرم يودي عارذ (Ergonomic)
(ةوقفلل يصولل دحل) يراهنل ةالغ	≤ 50 مم (مالأل بل سنال)
ةراح الةجرد قاطن	(°C 200.0 ل طيحم الم) °C 200.0 ل 0.0
تاحولل لمع داغب	(ةقوب ةدسكؤم و ةنوحطم ةكبس) 150 × 150 مم
نيخستل رصن نيوك	ةقطنم الةيئانث ةلقستم ةجدم ةكبش

معلومات	مميزات
قابلية التوسع	1000
توافق مع أنظمة التشغيل	AC 220V / 50Hz (توافق مع أنظمة التشغيل)
توافق مع أنظمة التشغيل	65
حجم المنتج (Envelope Dimensions)	270 × 250 × 390 مم (العرض × الارتفاع × العمق)
توافق مع أنظمة التشغيل	CE
توافق مع أنظمة التشغيل	ريديوس التوافق مع أنظمة التشغيل
توافق مع أنظمة التشغيل	DDU (توافق مع أنظمة التشغيل)