

جربم نيخست عم نط 50 عس يودي يراح سب كم يمقر طغض رعشتسمو نيخستسمو XP03: رصنعل مقرر



عمدقم

نط 50 عس يودي يراح سب كم اذه زيمتي 500 ىتح جودزمل نيخستالو، يمقرال مكحتلاب امم، 0.2% طغضال رعشتسم عقدو، ةيؤئم عجرد داوملل ربختمل تانيعل اقيقد اريضحت رفوي، تاي نورتكلا لاو، تارميليولاب لاو، ةبك رمل تاي راطبلا ثاحبأو زهجوم CE نم دمتعم. تاي راطبلا ثاحبأو هاهي الما ديرببت.

ديزمل افرا

قيبطتلا	فصولا	هسيئرلا هئالف
ةبك رمل داوملا جيضت عم دقتلا	ةيرارحلا تارميليولاب عم دقتلا ةيجارحلا فايلا لاو نوبركلا فايلا جمد، ةموكحم طغضو ةراح تارود مادختساب، ةبلصل حاو لا يف	تاغارفل نم "ايلاخ" اطبارت نادوملا ةراحلا عجردو طغضال نمضي تاراريسلاو ةيئاضفلا ةيلوالا جداملل كمسل يف قيقدلا مكحتلاو
تارميليولاب ةبلوق ءادالا ةيلع	ةيلع رخا تاجن تارو، PTFE، و PEEK، و PI) ديميليولاب طغضلاب ةبلوق ةيفيظو تانوكم وأ رابختا تانيغ يف ةراحلا	هيف مكحتم لا زاعلا ءلازاب تاوطخلا ءدعت نم نيخستال جارب خمست داعبالا ةرقتسم اعزاج تني امم، يراح روهت نود ءلامك ءجل اعمو
تاي نورتكلا لاو ءيلع تالاصولم ءابشاو	نرملا وعوبطلم رئاو لاو، تاقبطل ءدعت PCB تاجول جيضت تحت ءبلصل ءلاجل تاي راطبلا ءابرهكلا لاجنملا تاقبطلو ءمراض ءاوتسا تابلطتم	وق نمضي وهشتلا ءقطنملا يئانث ءراحلا عجرد يف مكحتلا عنمي ةينورتكلا تاغيمحتل يويح رمأ وهو، ءعساو قطانم ربع ءجوم طبارت ءقوئوم
طاظملا سكلفت يانصنصلا طاظملا	كلذ يف امب، طاظملا تابلطتم ASTM/ISO ةيسايقي تانيغ ريضحت طغضال وعومجوم، قزمتلاو، دشلا تانيغ	صئاصخ قيقيحت يف قسستملا طغضالو عيرسل ديرببتلا دعاسي ءبقارم تاربتخم معددي امم، تاغفلا ربع راركتلل ءلباق ةيكنيكا يم داوملا ليهاتو ءوخل
كمي ماريسل طغض قيحاسملا	وأ، تاي راطبلا باطقال ءابرهكلا داوم، كمي ماريسل قيحاسم طغض ءفاضا عم صارقا وأ ءفيثك تاييحي يف ءبلصل ءابرهكلا تالجنملا ءطيسب طبار	عيزوتب ءلاع ءارضخ ءفاثك لاغلا نزاوتلاو نط 50 عس جتننت ديبلا تلبا دعب اعزجالا ءوخل نسحي امم، ءجوم ءفاثك
عبطلاو قصاللا طبارتلا يراحلا	شقن وأ، ءكذلا تاقاطبلا جيضت وأ، قصاللا مالفال يراحلا سبكلا ءوخل يف قيقد مكحت عم ءيكنيكا سباللا حطسالا	ءمالس نم قسستملا طغضال عيزوتو عيرسل ءراحلا عجرد ءرود نسحت تايلا عل ريوطت يف ءيجانثلاو طبارتلا

لم اعلم	ةميقل	هسيئنه ءطحال
ليدوملا	XP03	نط 50 عس يودي يراح سب كملا ماطنل عقوملل افرا
يصلال طغضال	50 (نتوين وليك 500) نط	ءفاثكلا ءلاع قيحاسملا طغضو ءريبكلا تانيغلا تابلطتم يبل
طغضال ءداي قماطن	يودي يكي لوريدي	ءساسلا داوملل عزاتمم ءيسخ ءعجار ءيذغت عم قوئومو طيسب ميضت
طغضال رعشتسم عقد	±0.2% F.S. (قعدلا يلاع يميقر ل س ررم)	ءقوئوم ءيئحت تانايب رشن معددي امم، ءيغلل ءقيقد ءوق تاءارق رفوي
بلاقلا مجح	مم 500 × 500	مجل ءريكب حاو لا وأ ءدعتم بلاوق بعوتست عساو ليكشت ءحاسم
يوصقل ءحفتلا	مم 150	تبيثتلا ءفاثكو بلاقل ليملت ءلوهس نيبن نزاوي نسحم ءحت عافترا
بلاق ءراح عجرد نيخستال	ةيؤئم عجرد 500 لا ءفرغل ءراح عجرد	ةيرارحلاو ءيرميليولاب داوملا مطعم يطيغي ءيغلل عساو ءراح عجرد قاطن
يف مكحتلا نيخستال	عم، لقتسم لكشب ءموكحم ءيلفسالو ءيولعل بلاوقلا ءجربلل ءلباق تانيجنم	تارحنم معددي: يراحلا نزاوتلا مدع عنمي ءقطنملا يئانث لقتسملا مكحتلا تاوطخلا ءدعتم ءيلعلا
مكحتملا	ءصوب 7 ساقم ءنولم ءيسمل ءشاش	ءراحلا عجردو طغضال تانيجنملا "ايروف" ايمقر اضر رفوت ءيدو ءهجاو
راطلا اعون	ءدمع 4 ب. هيجوت	"انزاوتو ءلاع ءيكنيكا يم ءاذاحم قيقدلا ءيناوطةسالا ءدمعلا نمضت

لما عىم لا	همىق لا	هس دنه طءا ل م
دربت لا قى رط	لوا دم هايم دربت	هنب لا يف مكءت لا يف دءاس و دربت لا تارود ءلم اكتم لا ءول لا تاونق ع رست رمل ولول ءة رولب لا
ءق اطل رءص م	AC 3-Phase 380V, 50 Hz	ىل اع طع دن ع رقت سمل انىءس ت لا ءىء انصل ءق اطل انمضى
ءءاءش لا	ن م دم تعم CE	تاربءم لا تاءعمل ب وروأل اءا تال لا ءاءءه كل او ءم الس لا رىءاع م ع قءا و تم