

DC08: رصنع ال مقر



ةمدقم

ري بمأ 30 ت لوف 5 تاي راطب ل رابتخا زاهج رفوي
ي نامث في ضم رتوي بمك زاهج ل لاصتا عم
، غي رف ت ل و انحش ل تارودل ة ل ق تسم تاونق
ة ل ل خا دل ة م واق م ل رابتخا و ، ض ب ن ل رابتخا و
ق د ب ق ي ق د سا ي ق عم ، (DCIR) رم تسم ل راي ت ل ل
MySQL ، رب ع ت ا ن ا ي ب ل ل ة ي ز ك رم ة ر ا د و ، ت ب 16
تا ق ي ب ط ت ل ة ئ ي ه ت ل ل ة ل با ق ا م ا ة ي ا م و
ل م ع ر ي س و ر ب ت خ م ل ي ا ي ا ل خ ل م ي ي ق ت
ة ب ل ل ط ت م ل ا ث ا ب أ ل ا .

دی زمل ا فرعا

[illegible]

معلم العمل	تفاصيل العمل
عقود وملاص العمل	DC08
الحد الأدنى لعدد ساعات العمل	220 ساعة في السنة
معدل الإنتاج	1.71 ساعة لكل وحدة
عدد العمال	8
معدل الإنتاج (AD)	16 ساعة
معدل الإنتاج (DA)	16 ساعة
الحد الأدنى لمواقي العمل	≥100 ساعة
تكاليف التشغيل	5 ~ 0.025 ساعة لكل وحدة

معلومات	مواصفات
غيرتلة دهجل ىندأل دحل	تلف 0
دهجل ةقد	(FS) لمالك قاطنل نم 0.05% ±
دهجل رارقست	(FS) لمالك قاطنل نم 0.05% ±
1 قاطنل، ةانق لكلك ارخلإ رايت قاطن	رېبم 6 ~ رېبم 0.03
2 قاطنل، ةانق لكلك ارخلإ رايت قاطن	رېبم 30 ~ رېبم 6
رايتل ةقد	(FS) لمالك قاطنل نم 0.05% ±
1 قاطنل، تباتل دهجل عطق رايت	رېبم 0.012
2 قاطنل، تباتل دهجل عطق رايت	رېبم 0.06
رايتل رارقست	(FS) لمالك قاطنل نم 0.05% ±
ةانق لكلك ارخلإ لىوصقل ةردقل	طاو 150
ةردقل ةقد	(FS) لمالك قاطنل نم 0.1% ±
ةردقل رارقست	(FS) لمالك قاطنل نم 0.1% ±
رايتل عافتلال تقو ىصقأ	(10% إلى 90% وإ 90% إلى 10%) ةيناث لىلل 20
ةوطخل تقو قاطن	ةوطخ/ةعاس (24*365) ≤
تقولل قىسنت	(ةيناث، ةققد، ةعاس) 00:00:00
تانايبل لىجستل ىنمزلل لصافلل ىندأل دحل	(زتره 10 لىجستل ددرت) ةيناث لىلل 100
دهجل لىجستل ىنمزلل لصافلل ىندأل دحل	تلف لىلل 10
1 قاطنل، رايتل لىجستل ىنمزلل لصافلل ىندأل دحل	رېبم 0.012
2 قاطنل، رايتل لىجستل ىنمزلل لصافلل ىندأل دحل	رېبم 0.06
نحشل عاصوأ	تباتل ةردقلاب نحش، تباتل دهجلاب نحش، تباتل رايتلاب نحش
نحشل عطق طورش	ΔV ، ةعسل، ىبسئلن تقول، رايتل، دهجل: ةىسىئرل ةانقل
غيرتلة عاصوأ	تباتل دهجلاب غيرت، تباتل ةمواقملاب غيرت، تباتل ةردقلاب غيرت، تباتل رايتلاب غيرت
غيرتلة عطق طورش	ةعسل، ىبسئلن تقول، رايتل، دهجل: ةىسىئرل ةانقل
صبنل نحش عاصوأ	تباتل ةردقلاب عضو، تباتل رايتلاب عضو
صبنل غيرت عاصوأ	تباتل ةردقلاب عضو، تباتل رايتلاب عضو
ةصبنل صرعل ىندأل دحل	ةيناث لىلل 500
صبنل ةوطخل لكلك تاصنل	ةفلتخم ةصبن 32 ةدحاول صبنل ةوطخم معدت
غيرتلة ونحشلاو نحشلاو ىب لىدبتل	غيرتلة لىل نحشلاو نم رارمتساب لىدبتل ةدحاو صبنل ةوطخل نكمى
صبنل عطق طورش	ىبسئلن تقول، دهجل
رمتسمل رايتلل ةلىخدلل ةمواقملاب تخا (DCIR)	DCIR باسحل ةصصخم تانىع ذخأ طاقن معدي
تاوانقلل ىزاوت	ةازاومل دعب صبنل رابتخا معدم تي ال؛ ةرواجتم تاوانق 4 لىل لىل ةازاوم نكمى
ةرودل رابتخا قاطن	ةرم 65535 ~ 1
ةدحاو ةرود لكلك تاوطخل	254
تارودل لىخاد	تاقبط 3 ≤
ةاطال اندقق نم تانايبل ةيامح	لصاتل نود رابتخالل ةفىظو رفوتت
ةئىهلل ةلباقلا نامأل ةيامح	رىخائل تقو، لىلفسل رايتل دح، لىلفسل دهجل دح، لىلفسل دهجل دح
سىكعلل لىصوتل ةيامح	ةحاتم
ةاطال رىفوت ةءافك	(ةىدلىقلل تادعملاب نراقم) >65%
IP ةيامح فىنصت	IP20
ةانقلل ةىنب	ةغلغلل ةلحلل ةجودرم ةىنب تباتل دهجل رصم و تباتل رايتل رصم مدختسى
ةانقلل فى مكحتل عضو	لقللسم مكحت
رايتلاو دهجل فشك تانىع ذخأ	كالكسأ ةعرباب لىصوت

معلومات	مواصفات
أوضاع	(رتم 1 هـاسم ىلع هساقم) لبيسي د75<
تأنيب إدعاق	رابتخال تأنيب هيركم ال إدالل MySQL تأنيب إدعاق
فيضم ال رتوي بمكل لاصل	TCP/IP لوكوتورب ىلع دمغي
مدخال صرق نيوك	تياجا جي 500
تأنيب إرخ	EXCEL2003, 2010, TXT
مدخال ليغشت مطنأ	Windows 7, Windows 10
لاصل اتاهو	هتأنيب ىلع لوصحلل (BMS) هيراطب إداد ماطن تالاصل معدت هيرايخ CAN تالاصل إدو؛ ككب ذفم
ليغشت إرخ هجرد قاطن	0°C~40°C (نمض) 25±5°C، قد، سايقل إدو، 0.005% نمدل إرخ: نومتضم سايقل إدو، 0°C~40°C (نمض)
نيزختل إرخ هجرد قاطن	-10°C~50°C
ليغشت لل هبس نل هبوطر قاطن	≤70% (إمالم إرخ فتكت نوب) هبس ن هبوطر
نيزختل لل هبس نل هبوطر قاطن	≤80% (إمالم إرخ فتكت نوب) هبس ن هبوطر
نوع (Fixture) تازيهج ال عون	هيرايخ
هجاتم تازيهج ال ىلع دلتمأ	دئاسل وه لىلغل جتنم لوطق هيجرمل ليه روصل؛ إدو هيجرمتخ؛ هيرط هورع هيجرمت؛ رملوب هيجرمت
قفاوتل طخال م	(soft-start) معانل ادبلا هيفوطا ذهإم حاحول مدختست يتل تايراطب ال عم قفاوتم ريغ