

نم عون صملا فالغل تاذ مويثي لل تاي راطب قالغإ ةلأ
ءاوهلا نم ةغرفملا ذالوفلا تاركب ذالوفلاو موي نمولأل
FX06 : رصنعلا مقر



ةمدقم

ءاوهل نم ءرغم ال ذالوفل ءاركب قالء ءل
يذالوفل الفل ءل ءا ءوئي ءل ال ءايراط بل
، ني ء ءو ءم ني ءرغب زي م ء ، ءوئي نم ول آل او
ءر ءر ء ءي ءو ءو ، م م ± 0.1 ء ءو م ءي ء ء
100-40 ني ب ءو ا ر ء ءي ءا ءن او ، لي ء ءل ل ل ب ا ق
ءو ءو م و م ء ءال ءل نام ض ل ءع اس ل ي ء ءو
ءة بل ط م ل ءا ر ب ء ءم ل ءا ئي ب ي ء ال ءل ل

ديزمل فرعا

[illegible][illegible]

معلومات	مواصفات
تأثير الترددات	عوازل الديتات زهجة إلى عازل سلسا و عازل غلغلا و توتحت
الخواص الكهربائية	بلاطال ع مدمم اليراطبلا رارطلا اق و هريوت متي
الخواص الميكانيكية	بولطم الينعلا رارطلا إلى عازل و الفركلة مةال مدمتت ؛ نينع مدمتسم المدي
الخواص الحرارية	نينع م زاجتخا عسب نينع ضوح
الخواص الكيميائية	م 0.1 ±
الخواص الكهربائية	عولل إلى عطا سبب غيرفالتا طغض مقي و غيرفالتا تقو طبض نكمي
الخواص الميكانيكية	لاكساب وليك 90 85-
الخواص الكيميائية	لاكساب وليك 95 85-
الخواص الكهربائية	م 1 999
الخواص الميكانيكية	لاكساب وليك 0.6 0.1
الخواص الكيميائية	زتره 50/تلفوف 220
الخواص الكهربائية	طاو وليك 0.1
الخواص الميكانيكية	(مدمتسم الم ن مدمم) عقي د/رتل 10 ، لأكساب اجم 0.6 ≥
الخواص الكيميائية	(مدمتسم الم ن مدمم) عقي د/رتل 40 ، لأكساب اجم 0.09 -
الخواص الكهربائية	(للمعال ليعشش عافك إلى ع"ادامتعا) عاس/دحو 40-100
الخواص الكيميائية	≥98%
الخواص الميكانيكية	عاس/ري بم 60 إلى ع"اناب
الخواص الكيميائية	م 20~60
الخواص الكهربائية	م 50~150
الخواص الميكانيكية	م 100~220
الخواص الكيميائية	لبيسي 60 ≤
الخواص الكهربائية	نط 0.15
الخواص الميكانيكية	م 900×430×1000 ≈ عافتالال × صرعلا × لوطلال
الخواص الكيميائية	لكآتال و أدصلا مواقم ل موركلا علالع
الخواص الكهربائية	تازافقلا قودنص جراج عقت علق سسم م كحت نازخ
الخواص الكيميائية	حريم ليعشش ، قو و م م كحت ، رقت سسم و ن م ليعشش