

مادختسائل يربتخمالي ناطوسأل سبكل بالاق عي مجت يل معمل

PMAC: رصنعل مقرر

ةمدقم

ريضحتل زاتمم يربتخمالي ناطوسأل سبكل بالاق
،حيصتلال عنمي .بويعل نم ةللاخ ةنيغ
ةصصخم ماحأ .ةناتمل قئاف يئاباي ذالوف
!نأل كبالاق يل لصلح .ةحاتم

ديزملل فرعا



زارطلال	PMAC-A	PMAC-B	PMAC-C	PMAC-D	PMAC-E
ةداملا	Cr12MoV				
ةبالص لاخلال	HRC60-HRC62				
ةنعلل ماح	Φ3 Φ4 Φ5 □ Φ6Φ8 Φ10mm (M)	Φ12 Φ12 Φ13 Φ13 Φ15 Φ18 Φ20 مم (M)	Φ30 Φ40 مم (م)	Φ50 Φ60 مم (م)	Φ70 Φ70 □ 80 مم (م)
قمع فيوحتل	30 مم (ن)	40 مم (ن)	50 مم (ن)	55 مم (N)	60 مم (N)
داعبال ةجراخل	مم 43*93 (عافتلال*لوطلل)	مم 53*120 (عافتلال*لوطلل)	Φ73*133mm□Φ95*133mm(L*H)	Φ115 * 150 مم Φ127 * 150 مم (L * H)	Φ153*180mm□Φ180*180mm(L*H)
(مك) نزولا	مك 0.75	مك 1.2	مك 3.8 □ 6.3	مك 14 □ 20	مك 30 □ 40

يرعا ماحاصيصحت نكمي