

ي ربت خمل م ادخت سلال ع برمل ربت خمل س بكم بل اق عي مجت

رصنع ال مقرر: PMAS

ة مدقم

سبكل ال بل اوقل عي مجت بل اق ن مضي
تان ع ل ق ي قد دادع KINTEK ن م ي ربت خمل
م ي م ص ت ع م فلت ال ع ن م ي امم ، ة س اس ح ال داوم ل
ة ق ي ق ر ل ا ح ئ ار ش ل ل ة ل ا ث م . ك ي ك ف ت ال ع ي ر س
ة ق و ث و م ل ال بل اوقل ال ا ز و .

دي زم ال فرع

رار ط ل ا	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
ة دام ال	Cr12MoV				
ة بال ص ل ا ح د ال	HRC60-HRC62				
ة ن ع ل ا م ح	3 * 3 * 4 * 4 * 5 * 5 * 6 * 6 * 8 * 10 * 10 (M)	12*12*15*15*18*18*20*20mm(L	30*30 * 40*40*40 (م) (م)	50 * 50 * 50 * 60 * 60 (م) (م)	70*70 * 80*80*80 (م) (م)
ق م ع ف ي و ح ت ال	30 م (N)	40 م (N)	50 م (N)	55 م (N)	60 م (N)
داع بال ال ة ح ر ا خ ال	Φ53*120 (ع اف ت ر ال * ل و ط ل ا) م	Φ73*133 (ع اف ت ر ال * ل و ط ل ا) م	Φ95*133mm*Φ115*133mm(L*H)	Φ127 * 150 م Φ127 * 150 (L * H) م	Φ180*180mm*Φ200*180mm(L*H)
ل ز و ل ا (م ح ك)	1.2 م ح ك	3.6 م ح ك	7 م ح ك * 14 م ح ك	20 م ح ك * 30 م ح ك	40 م ح ك * 50 م ح ك

ي ر ح ا م ا ح ا ص ي ص ح ت ن ك م ي