

يرصب صحف ةلآ :يكي تاموتوأل تاءوتنل سايق ماظن ةقيقدل تانوكمل او تاي راطبل باطقال ةياغلل ةقيقد DS15 :رصنل مقرر



ةمدقم

مادختساب ةقيقدل ةدوجل ةبقارم تاي لمع عرس
يذل ، اذه يكي تاموتوأل تاءوتنل سايق ماظن
فاشتكاو ، يعي بطل ماخرل رارقتساب زيمتي
ةلباق LED ةءاضو ، لسكبل نود فاول
تاي راطبل باطقال فاول صحفل كلذو ، ةجمربلل
تانوكمل سايقو نوركي مل وتسم يل
ايملاع ةقيقدل.

ديزلما فرع

ةيبتل	فصول	ةيسيئرل ةءافل
باطقال عطقو قش تاي راطبل	يلدتو ، فاول ةنوشو ، ةقيقدل تاءوتنل يكي تاموتوأل صحف ةعوطقم دونالو دوتاكل فاول لوط يل ع قائلل	نم ةي راطبلل ةيلخادل ةريصقل رئاودلو لصال بقت عنمي نوركي مل وتسم يل ع تاءوتنل ةمراص تاتوافت صرف لال
ةقيقدل ندمل متحتل ليصول تاراطو	ساوقالو ، ةموتخم التالصول سي بادل عرس اليلع دودج ليلحت ةسياسنل ليصول تاراطو ، ةقيقدل	لكآت فاشتكاو عم يودي يرهمل صحفل تاقانخا يعل تاودال رسك بلبل او
تالصول مابشا صحف لسنل PCB	لسنل تاحتف نم ققحتل ، سمالت نودب تاحتفل حمالم ديدحت ةقيقدل تاحتفل فاول حوضو تاصوحو ، حمالل ونوم	فاشتكاو لال نم ماحلل ونوم عمل تبات بيسرت مجح نمضي تاءوتنل و ةيرهمل نارذل ةنوشو
ةيبتل ةرهال عي نصت ةي راجل تارفلش او	تاءوتن سايقو ، فرطال ةسندن نم ققحتل او ، ةدجل نم ققحتل ةقيقدل عصابم او ، ةي راجل ربال يل ع بطلش	عطقل فاول 100% ةبسنل ققحتل ةلباق ةدوج تالاجس رفوي فالل يل يكي ناكيمل سمالتل يدوي شي ةساسحل ةيبتل ءزل
ةقيقدل تانوكمل اي آل ةعنصل	ةعانص ءازحو ، ةقيقدل سورتل طاقنل ددعتم عيرس داعبأ صحف ةرغصل ةيكي لوديدل ةامامصل ، تاعاسل	يئر مءارح اب تاودال ةددعتم ةيودي تاداعل ل دبتسي 80% يل لصل ةبسنل رودل تاقو ل لقي امم ، دحاو يكي تاموتوأل
تاي رصبل لكايه تاعيمت تارعشتمل او	لكايه يل ع دودخال ةفاحو ، بطلش ةيوازو ، ةوطخل عافترا صحف كئاسل او ةقيقدل بوبصل رميلوبل نم ةعونصل تاريماكل نزول ةفيف	اذاحل مدع نممي ءوصلل مكحل ماعيمت ةمءال نمضي قرقتمل ريغ حطسأل ع ةتاتل ةيرصل

تافصول مءلم	(DS15) ةينفل تانايبل
زارطل فرم	DS15
سايقل اطان (X × Y × Z)	م م م × 200 × 300
لمعل ءلواط لكيه	00 ةردل نم ةسناجتم ةيغيبط ةيماءر ةءاق
ةيتي راجل لمعل ءلواط داعبأ	م م × 380 × 500
ةقيقدل راجل ءلواط داعبأ	م م × 240 × 440
ةصنمل ليحت ءسس يصول	مك 35
لمعل ءعطقل ءب حومسم عافترا يصول	م 200
X / Y رومل سايق ءد	(م لملا ب سايقل لوط وه L شي) رتموركيم 2 + L/200
Z رومل سايق ءد	(م لملا ب سايقل لوط وه L شي) رتموركيم 5 + L/200
ماتنل ةيراركت	رتموركيم 3
X / Y رومل عقوم ديدحت عرس	ةينات/م 0 - 300
Z رومل عقوم ديدحت عرس	ةينات/م 0 - 100

تفاصيل النموذج	(DS15) المواصفات العامة
نوع النموذج	(نموذج 0.5) 0.0005 مقياس دقة 0.0005 مقياس دقة
نوع النموذج	HIWIN من المواصفات 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	TBI من المواصفات 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	NSK من المواصفات 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	رواجم المدمجة AC (و.ف.س) 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	HZ4000 من المواصفات 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	رواجم المدمجة 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	Hikvision من المواصفات 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	قاطنات غسالة CCD 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	1490 من المواصفات 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	1.4x - 9.0x
نوع النموذج	48x - 500x (مقياس دقة 0.5 مقياس دقة)
نوع النموذج	مجموع فتحة 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	تقاطع 8 واتاق 5 مقياس دقة
نوع النموذج	YZ-005 من المواصفات 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	YZ-CNC من المواصفات 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	مجموع 27 من المواصفات 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	مجموع 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	AC 220V ± 10%, 50 Hz, 3A
نوع النموذج	860 مقياس دقة
نوع النموذج	460 مقياس دقة
نوع النموذج	20°C ± 2°C (مقياس دقة 0.5 مقياس دقة)
نوع النموذج	30% - 70% (مقياس دقة 0.5 مقياس دقة)
نوع النموذج	مجموع 0.5 مقياس دقة
نوع النموذج	0.5T مقياس دقة