

عيجمحتل ةيكي تامتوأل ةيناو طسأل تاي راطبأل زح ةلآ ايلآل

ررصنأل مقرر: GC05



ةمدقم

تاي راطبأل عيجنصت تاي لملع طيسبتب مق ايلآل زح ةلآ مادختساب يبي رجت قاطن لىل اهميمصت مت. هذ ةيكي تامتوأل ةيناو طسأل ةيجاتنلآو، قمعلآ يف قيقدلآ مكحتل ددعتم تاقيسنت عم قفاوئلآو، ةيلال 18650 و 21700 و 26650 ذالوفل ةفلأل لمشت ةناتم و قالغلأل آدوم آريصحت نمضي امم دمأل ةليوط ةليغشت

ديزل فرعا

قيبطتأل	فصولا	ةيسئزل ةدئافل
نويأ مويئلل تاي راطبأتا نإ ايبيرجت 18650	لبق 18650 ةيسايل ذالوفل ةفلأل لىل ةيكي تامتوأل طيحم زح. ةيئاهنل سبكلآو ءاطغلآو ع	قيقد يوتسمو مكحم قالغلآ نامضل زحلآ دجوم آغصومت رفوي لىل. ةفلأل ءاطغلآو دقلم
ةعسلآ ةيلال 21700 ايلآل عيجمت	لقنلل 21700 ةيناو طسأل ةفلأل يف ةيلكيه زاجتآ زوچ ليشت. ةيئابرهلآ تادوالآ تاي راطب مزوچ يئابرهلآ	±0.1 غلبت ةتبات ةقذ ذالوفل ةفلأل بعوتسي ةرمستمل تاغلآو ربع مم
ةقاطلآ نيزت ايلآل عيجمن 26650	ريكلآ رطقلآ تاذ ةيناو طسأل ةقاطلآ نيزت ايلآل قيقذ زح. ةصصم ةيرايغم بلآو ق تاغومحم مادختساب	ةيوقو ةقيمع زاجتآ فآوچ ليشت ءانتأ فلالآ هوشت عني لمحتلآ ةيدش ةيلآلآو لىل
تانبويأ يف ريوطتلآو نحبأل ةبلصلآ ءلآلآو مويوصلآ	تيلآ ةئسلآلآ ءايكم لىل ةيبي رجتلآ ايلآل ةفلأل ريصحت آمكحم آيكي نكي م"ءاوتآ بلبطت	رابتآلآ ةقذ ليدعتلآ لبلآلآ قملآلآ يف مكحتلآب حمسي ةصصم قالغلآ تاي شح ميماصتو ةعونتم ةفلألآ تاكلآس
ةقئافلآ تافتكلمل ةفلألآ زح	وأ مويمنلآلآ نم ةعونصلم ةقئافلآ تافتكلمل ةفلألآ قيقذ زح. ةعيرسلآ ةيكي تامتوألآ قالغلآلآ طوطخلآ ناردجلآ ةقير ذالوفلآ	ققرت وأ ةقيد تاققشت ثودح نود ءامللآ سللآ هوشت نمضي ةفلألآ طيحم لوط لىل ناردجلآ
ةيسسؤملآو ةيعمآجلآ تاجبالآ	ءاوملآ فيصوتل ةطسوتم لىل ةريغص تاغلآب ايلآل عيجنصت. ةيئابرهلآ ءايكم لىل تاسارو ةيساسلآ	ءاشللآ ءمتألآل نم نيئحبألآو بلآلآلآ لمع ريس طسبب ةصصملم ءنايصلآو مادختسلآلآ ءلهس سمللآلآ لمعت تيلآ

تافصاوملآ ءملعم	GC05 نيوكت ليصافت
زارطلآ ةيمست	GC05
ةقفاوئلم بلآو لآ / تادوالآ عاونأ	18650 ءسللآ تادوآ: يسايل ةصصم ةيناو طسأل ايلآل عيجم، 21700، 26650، يريختآ
زحلآ قم قاطن	(رارمستساب ليدعتلآ لبلآلآ) مم 1.0 - 3.0
زحلآ صرع قاطن	(زحلآ ءرفش كمس ءدحي) مم 1.1 - 1.5
ءلآلآ ءقذ	±0.1 مم
زحلآ ءادأ ءمد رعم	ءرود > 3,000,000
ءاتنلآ ءيجاتنلآ	ةقيد/ءطق 6
ةيئابرهلآ ءقاطلآ رصم	زتره 50، ±10% تلوف 220 ددرتم راي
ردقملم ءقاطلآ ءلهست	طاو وليك 0.2
يئاوله ءادملآ تابلطلم	طوغصم ءاوه لآكساب ايجم 0.7 - لآكساب ايجم 0.5
PLC مكحت ءدحو	Samkoon (삼군) نم ءجربلل ءلآلآ ةيقيطنم مكحت ءدحو

تفاصيل النموذج	GC05 نيوكت لي صافات
مدخلات سملة هجاء	Samkoon () نم سم للابل لمعت نولم هاش
فشكل او تاريخت سم	كينوساناب نم عوضوم تاريخت سم و هيصب تاريخت سم
هئاوهال انوكم	AirTAC نم يبلول فلم تامامصو تاناوطسأ
هيطخل تاهجومالو هيبلولل يغارب	TBI Motion نم هيقق د تانوكم
لماحمالو هيجوتال دمأ	MYT نم هيقق دل هيطخل الهركال هطنا
هئابرهكل مكحتال تانوكم	Chint نم هيعانصل الصفخنم الهركال ههأ
عفلال كرحم ماطن	Bangshuo نم صصخم عفد كرحم
(عافتالال × صرعال × لوطال) هيجراخل داعبال	م 720 × م 600 × م 550
تادعملل هفاصل نزل	مك 50