

لماعل	PZD-300	PZD-500	PZD-800
يئاملا دىربتلا	يكي تاموت و اويودي لقتسم مكحت	يكي تاموت و اويودي لقتسم مكحت	يكي تاموت و اويودي لقتسم مكحت
عرسلا ميطنت	ليدعتلل هلباق نيخست و زيزعت تاغرس	ليدعتلل هلباق نيخست و زيزعت تاغرس	ليدعتلل هلباق نيخست و زيزعت تاغرس
دعب نع مكحتلا	رتوي بمكلا ربع ري دصت/ليدعت/ليحت	رتوي بمكلا ربع ري دصت/ليدعت/ليحت	رتوي بمكلا ربع ري دصت/ليدعت/ليحت
عوللا محج	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm
لمعلا عاسم	130 x 55 mm	130 x 55 mm	130 x 55 mm
عاطلا رصم	220V / 110V لباق لي صيخستلل	220V / 110V لباق لي صيخستلل	220V / 110V لباق لي صيخستلل
جتملا داعبا	350 x 350 x 580 mm	350 x 350 x 580 mm	350 x 350 x 580 mm
يفاصل نزل	75 kg	75 kg	75 kg
درطلا داعبا	725 x 620 x 890 mm	725 x 620 x 890 mm	725 x 620 x 890 mm
يلعلا نزل	84 kg	84 kg	84 kg