

نخاس حاولاً عم نخاس ةيكي تاموتو ةيكي لورديه سبك ةلآ ربتخملل

رصنعلال مقر PCAH



ةمدقم

KINTEK ربتخملل ةيكي تاموتو ةيكي لورديه سبك ةلآ ربتو، ةجمر بملل لباق مكحتو، ققي قد نخيست ةيجاتن زرع، ةءفكب ةنيعلال ريضحتل عيرس مويلا ربتخملل!

ديزملال فرعا

راهجال رارط	pcah-25t1818/1818g	pcah-25t2020/2020g	pcah-30t3030/3030g	pcah-40t4040/40g
طغضال قاطن	نط 0-25.0	نط 0-25.0	نط 0-30.0	نط 0-40.0
ةيملع طغضال	تبيثت - جمانربال طغضال طغضال فيفخت - جمانربال توقومال	جمانربال تبيثت - جمانربال طغض توقومال طغضال سيفنت -	طغضال جمانرب - جمانربال طغض طغضال فيفخت - جمانربال تبيثت توقومال	جمانربال طغض - جمانربال طغض جمانربال تبيثت - جمانربال توقومال
ءراح ةجرد نيحست بلال	300.0 °C / 500.0 °C - ةفرغلا ةراح ةجرد °C / 500.0 °C	300.0 °C/500.0 °C - ةفرغلا ةراح ةجرد	300.0 °C/500.0 °C - ةفرغلا ةراح ةجرد	300.0 °C/300.0 °C - ةفرغلا ةراح ةجرد
لزعلا ةقيرط	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول
ةقيرطال ديبرط	ديبرطالاب عيرسلا ديبرطالاب ءاملالاب ديبرط ةنيكام [ءاملالاب ءيرايخا]	ديبرطالاب عيرسلا ديبرطالاب ءاملالاب ديبرط ةنيكام [ءاملالاب ءيرايخا]	ءاملالاب ديبرطالاب عيرسلا ديبرطالاب ءيرايخا [ءاملالاب ديبرط ةنيكام]	ءاملالاب ديبرطالاب عيرسلا ديبرط ءيرايخا [ءاملالاب ديبرط ةنيكام]
حجم ةحيفصلال نخاسال	180 × 180 م (م × ن)	200 × 200 م (م × ن)	300 × 300 م (م × ن)	400 × 400 م (م × ن)
داعبالا	300 × 390 × 560 م (ءافترالال × لوعول)	300 × 390 × 560 م (ءافترالال × لوعول)	400 × 490 × 580 م (ءافترالال × لوعول)	500 × 550 × 620 م (ءافترالال × لوعول)
ةقاطال دوزم	220 صيصخت نكمي (طاو 1700 ت/لوف 110)	220 صيصخت نكمي (طاو 1700 ت/لوف 110)	220 صيصخت نكمي (طاو 3500 ت/لوف 110)	220 صيصخت نكمي (طاو 5500 ت/لوف 110)
نرولا	محك 140	محك 140	محك 280	محك 480