

عنخاس حاولأ عم عنخسرم ةيكي تاموتوأ ةيكي لورديه سبك ةلآ رب تخملل

رصنعلال مقر PCAH

ةمدقم

نم يكي تاموتوأ تاربت تخملل يراح سبك كم
، جمربل لللباق مكحت ، قيقدي خست KINTEK
ززع . لاعف تاني عري ضحتل عيرس ديربت و
! مويلل كربت خم ةيجاتنإ

ديزلال فرعا



راهجال رارط	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
طغصلال قاطن	نط 0-25.0	نط 0-25.0	نط 0-30.0	نط 0-40.0
طغصلال ةيلمع	- جمربم تيبثت - جمربم طغض توقوم طغض سيفنت	- جمربم تيبثت - جمربم طغض توقوم طغض سيفنت	- جمربم تيبثت - جمربم طغض توقوم طغض سيفنت	- جمربم تيبثت - جمربم طغض توقوم طغض سيفنت
ةراح ةجرد بالقال نيخست	300.0°C/500.0°C - ةرغال ةراح ةجرد	300.0°C/500.0°C - ةرغال ةراح ةجرد	300.0°C/500.0°C - ةرغال ةراح ةجرد	300.0°C - ةرغال ةراح ةجرد
لزعلال ةقيرط	ةدروتسم لزغ ةحول	ةدروتسم لزغ ةحول	ةدروتسم لزغ ةحول	ةدروتسم لزغ ةحول
ديربتال ةقيرط	ةنيكام [ءاملاب عيرس ديربت ةيرايخا هاي م ديربت]	ةنيكام [ءاملاب عيرس ديربت ةيرايخا هاي م ديربت]	ةنيكام [ءاملاب عيرس ديربت ةيرايخا هاي م ديربت]	ةنيكام [ءاملاب عيرس ديربت ةيرايخا هاي م ديربت]
ةحوللال مجح ةنخاسلال	180×180 مم (M×N)	200×200 مم (M×N)	300×300 مم (M×N)	400×400 مم (M×N)
داعبالا	300×390×560 مم (L×W×H)	300×390×560 مم (L×W×H)	400×490×580 مم (L×W×H)	500×550×620 مم (L×W×H)
ةقاطلال رصم	220 صيصخت نكمي (طاو 1700 (تالوف 110/تالوف 1700)	220 صيصخت نكمي (طاو 1700 (تالوف 110/تالوف 1700)	220 صيصخت نكمي (طاو 3500 (تالوف 110/تالوف 3500)	220 صيصخت نكمي (طاو 5500 (تالوف 110/تالوف 5500)
نرولال	مك 140	مك 140	مك 280	مك 480