

# 300X300 حثافص عم يكي تاموتو وأ يراحي يكي لورديه سبكم نط 90 ةوقب ةقلغم ةقلح طغضلا يف مكحتو مم رصنعنل مقرر: XP85



## ةمدقم

يلاع يكي تاموتو وأ يراحي يكي لورديه سبكم، نط 90 ةوق، لقيقت نط 120 راطاب زيمني ةقذلا ةجمربلل لباق نيخست، مم 300×300 حثافص ةقلغم ةقلح طغض ضيعوتو، م 200 ىت PID ليكشتل يلاثم، CE دمتعم، 0.2% ةقذب ريوطتو ثاحبأو ةيربملا تابكرملا تارميليولاب.

## ديزملل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةسيئرلا ةثافلا
نوبركلا فايأحي فصت فايأللاب يوقملا كيتسالبلاو	ايراح ةبلصتلم البيشلتا ةقبسمل داوملل طغضلا يلاع جم ةيضايلا ةثافصلا، تارايلا، يوجلا ءاضفلا يف ةيلوالا ءداملل.	تاغارفلا نم ةيلاع ةقيقر حثافص ةدوملا ةوقلاو ةراجل جتني ةزاتمم ةيكي نيكي صئاصخ.
نوكي ليليسلاو طاطملا ةيسقت	نوكي ليليسلا ءاولو، تاوشحلا، طاطملا رابتخا ءاولو ءجلعمو ليكشت امه يلع رطيسم طغضو ءراح ءجرد تحت.	ءادأو اقسقم اطاقتم اطاقترا ةقيقرلا ةيسقتلا تافلن نمضت ايدام.
حثافص طغض ليكشت رميولاب	ءطسرم رابتخا تاني يلع ةيكي تسيالاب مالفا أو تابيبح ليوتحت ةدوخل ةبقارم و ثاحبألل.	قيقرحت عم يراجل روهتلا ءجمربلل لباقلا نيخستلا عنمي تاغافل نم ةيلاع ءمعان حطسأ.
ةقيقرلا ءئاوملاو يراجل شقنلا	ءراح مءدختساب ةيراحلا رميولاب مالفا يلع ةقيقرلا لكايهلا خسن امه يلع رطيسم طغضو.	لقن نم حثافصلل يواسملا نيخستلاو ةوقلا ةقذب نكمت ةيلاع ةقذب طمئل.
ءبكرملا داوملا مالفاحي فصت	زئاكر، زءال فيلغلتل تاقتبلا ءدعتم رميولاب مالفا طبر ةسيشمشلا ةقائل اءحوو، تايورتكللال.	اوضو نم صيوي قبطللا لاصفانالا قيقرلا طغضلا ميطنن يعللي ايرصب.
ةيربملا تاني يلع ريضحت	داوملا نم XRF، FTIR، لثم ليحلتا تاني قننل ءدوم تابيبح ءاتنل ةقو.	نيب قاسنالا نسنحو نيي نفل ءتم ءؤملا ةيعلملا ررحت تاني يلع.
ةبلصتلم تان تارلا ءجلعم ايراح	ءاوجل يلع رتسيلولابو، ليكيونيلا، سيكوبايلا، تابيكرت ءجلعم ءريغص تانوكمو، ةقصال طباور، رابتخا.	ءراجلل دراطلا لغافل ةقيقرلا نيخستلا ءدعم عنمت صئاصخ تاغارفلا نم ةيلاع ءجلعم تاني يلع ءمعان حطسأ راركتلل ءلباق.
ةقيقرلا ءيشعلا ءاتنل	يف ءدعتملا تاقتبلا أو، قيحاسملا، رميولاب تابيبح سبكو رهص، ةيغلا، ءريصبال تاقتبلا ءدوم ةقيقر ءيشعلا، نيورتكللال او.	ءكامسلا يف تاغافل تان زاوتملا طغضلاو ءراجل ليژني قسقم مليف حوضو نم صيوي.

لمءملا	تافصولا
ليدوملا	XP85
راطلال فيصت	ديش طغض تحت ءمالسو ايلع ايزاوت نم صيوي - (نويون وليك 1200) نط 120
لمءل ءوق	ليدعتملل لباق طغض عم ءقلغم ءقلح وذيكي تاموتو وءتابت، (نويون وليك 0 - 900) نط 0 - 90
طغض رءشستسم قذ	يكي تاموتو وءسلس طغض ضيعوتل ءيناث يلللملا يوتسمب ءءاجتسا - لمالكلا يدملا نم 0.2%
حثافصلا مءج	ءقذب ءنوحطم حطسأ عم راتمم ءاودأ ءدصلل مواقم ءالوف نم ءعوضنم، (ءصوب 11.8×11.8 يلاو) مءج 300×300
ءوض ءحت فيصقأ	(لمالكلا حثافصلا ءحت دنغ ءي فاص ءحاسم) مءج 50
ءراجل ءجرد قاطن	نيحتي فصلالا لك يلع لقتسم نيخست، ءي ءم ءجرد 200 يلا ءفرعلا ءراح ءجرد نم
ءراجل ءجرد يف مكحتلا	ءاوطءلا ءدعتم ءراح ءجرد تافلن موصيصلل لباق نيخست لءعم، ءجمربلل لباق يكي PID مكحت
نيخستلا ءوق	ءمربم لءافو رقتسم نيخست لءعم نم صيوي - (طاو وليك 3.5) طاو 3,500

لم اعم ل	تافص او م ل
م كحت ل ا ءح و	تاتقؤم ، يقيقق ل ل ت قولا يف ءرا ح ءر دو طغض تاى ن ح ن م ضر ع ت ، س م ل ل ا ب ل م ع ت تا ص و ب 7 س ا ق م ل م ا ك ل ا ب ء ن و ل م LCD ء ش ا ش
ء قاط ل ا ر ص م	ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ت ي ب ت ل ل ل ل ل د ل ل ع و ج ر ل ل ا ج ر ي ، ر ي ب م ا 15.9 ل ل ا و ج ل ل ي غ ش ت ر ا ي ت ؛ ر و ط ل ل ا ي د ا ح ا ، ز ت ر ه 50 / ت ل و ف 220 د د ر ت م ر ا ي ت
ا ل ا د ا ب ا ل (ع x د x ا)	ن س ح م ط ل ي ط خ ت ب ج م د م ل م ا ك ت م ل ك ي ه - م ل م 650x550x650
ي ف ا ص ل ا ن ز و ل ا	ص ا خ س ا س ا ل ء ج ا ح ال ، ل ي ق ت ي ذ ل و ف ر ا ط ا - م ج ك 350
د ي ر ب ت ل ا	ء ع ي ر س ء ر ا ح ت ا ر و د ل ح ئ ا ف ص ل ا ي ف ء ج م د م ء م ت ا و ن ق ع م ل و ا د ت م ي ئ ا م د ي ر ب ت
ت ا د ا ه ش ل ل ا و ء م ا ل س ل ل ا	CE د م ت م ، د ئ ا ز ل ا ط غ ض ل ل ا و ء ر ا ح ل ا ء ر د ع ا ف ت ر ا ر ا د ن ا ، ء ي د ا م ء ي ا م ح ل ز ع