

ن ط 20 مم 300X400 عيكي تامتوتوأ ةلم اكم نخاس طغض ةلآ عيرس نيخست

رصنعن ال م قر XP44



ةمدقم

ةيلاع ةيكي تامتوتوأ ةلم اكم نخاس طغض ةلآ ةوقو ، مم 300x400 سايق حاوألأب زيمنتت ءادألا اجم 1.67 هرذق آيذحو آطغض رفوت ن ط 20 طغض وولي ك 12.6 ةرذقب عيرس نيخستو ، لالكساب ماظنو ، PID يجمرب ةرارحلا ةجرذ ي ف مكحتو ، طاو تارميرل وبلل شوخل ةيلاثم . هايملاب ديربت فيلغلغتلو ، طاظملا سكلفتو ، ةبكرملا داوملاو جاتنإلاو تاربتخمل في في نورتكإلا يبيحتلا.

ديزمل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ءدئافلا
طاظملا سكلفتونوكيليسلاو	(elastomers) يغانصل طاظملاو نوكيليسلاو طاظملا طغضلا ةيلاع ةقيذ ءجلعاع مكحتملا ءرارحلا ءجرذو طغضلا نمضي . ءبلوقلا ءارحألاو ماتخألاو (gaskets) تاوشخللا ءداملا روهذت نود (cross-linking) ماتلا طبرلا امهي ف.	ذحلاو ، يداعبالا رارقئسالاو ، سناجاتملا طبرلا نمضت تاحماسئلا يبل ي امم ، (flash) ذئاوزلا نم يندألا . ةيبطللا ءزءالاو تاراسئلا تاقببطل ةقيصللا .
ءادألا ةيلاع تابكرملا	ةم وءدملا (Kevlar®) رالركي كلاو ، ءي جازلا فيألألاو ، نوبركلا فيألألا عي نصت ءيلاللا يذحو لا طغضلا جمذي . يرارحلا كيئسالاو وأ يسكوبيلإا تافوصمب تاغارفل نم ءيلال ءفيئك لكايه ي ف Prepreg تاقببطل .	نم لال لم اكم توافيالألا نم ةيلاع مءح ءبس ن ققحت في ءيلكيهلا تانوكملا يويح رمأ وهو ، تاغارفل ءيصاللا راللا ءلسلاو ناريطلا .
ينورتكإلا فيلغلغتل رئاوئلا تاحول بيطرتو ءعوبطملا (PCB)	هبش فيلغلغتلو ، تاقببطللا ءدءتم ءعوبطملا رئاوئلا تاحولل نخاسلا طغضلا تاقببطل طبرلا نايرورض نادوملا طغضلاو ءرارحلا . نرمللا تانورتكإلاو ، لصوللا ةقيذلا تاراسملا فلت نود .	نم آيلاخ آطبرو تاقببطلل آقيذ ءل جيئسئ رفوت في ذئاعلا نسحي امم ، ءقوتوملا رئاوئلل تاغارفل ءي قوتوملا ءيلال تانورتكإلا .
يرارحلا كيئسالاو ءبلوق بلصلتملا يرارحلاو	ةيلونيفيئلا تان تارالو PTFE و PEEK لثم يسندنهلا كيئسالاو بلبل طغضلا ءبلوق ءعيرسلا ديربتلاو نيخستلا تارود نكمت . ءيلو ءي جءومن ءارحأ و رابئخ تانيعي للا ءرارحلا ءيلال تارميرل وبلل ءلاعفل ءجلعاعل نم .	ةقسئتم ءكامسب رتوتلا ءلازمو ءطسم آءاول جئنت ءءوعل ءبقارمو يكيئناكملا رابئخالل حطس ءاهنو .
يراطبلا بطق عي مءت ءيلاللا	ءجرذ تحت ءبلصللا ءلاعلا تاراطبلا ايال س يئديكئو ءوكئلا/البطللا ءيشغأ طغض سمالئلاو لئلملا بطللا ءفاتك ءءوملا طغضلا نمضي . امهي ف مكحتم طغضو ءرارح ي . حطسلا .	ءادأ نسيئسئلا حطسلا سمالئلاو بطللا ءفاتك ززعت مءاقلا لئجلل ءقاطلا نيزخت ي ف ءرودلا رمعو يراطبلا .
ءداملاب ءلاعلملاو طبارئلا ءصاللا	جازرلاو نءعملا—ءفلئتملا داوملل ءرارحلاب ءطسئنملا ءصاللا ءداملاب طبارئلا ءجرذ ي ف قيذلا مكحتلا ع نمي . ءيرصئلاو ءي لئكيهلا تاغيئمئلل—كيماريسلاو ءساسئلا ءصاللا داوملل يرارحلا روهذتلا ءرارحلا .	ةيلالو ءيوق طباور نادوملا ءرارحلا ءجرذو طغضلا نمضي لشف نم لئلي امم ، ءقسئتم صق ءوقب تاغارفل نم عي مءتلا .
ريصئتو قوح سمللا فيئكئلا (Sintering) ديئلتلا	(green bodies) ءارضخ ماسجأ ي ف ءيودألا و كيئماريسلا و ءداعملا قيئسامل رءوملا يءاخ طغض ءسئنهو ءيلاع ءارضخ ءفاتك يءلاعلا يذحو لا طغضلا جئني . ديئلتلا لبق (sintering bodies) ءسئنهو ءرارحأ .	امم ، ءءوم ءارحأ ءسئنهو ءيلاع ءارضخ ءفاتك رفوت جئتملا ءءوج نسحيو ديئلتلا شامكنا نم لئلي ءي . ءيئاهنلا .
داومو تاراسئلا ءمئش كئحئلا	(clutch facings) صابقلا ءءوأو ، لمارفلا تءاسوو ، (head gaskets) سارلا تاشخ جاتئنا ي ف قيذ مكحت يلع ماظنلا طفاحي . ءرارحلا ءيلال طغضلاب ءبلوقلا لال نم ءيلقيئلا لمارحألا تحت ءكامسلا .	ةيلاعبالا ءدلا ئيئ نم تاراسئلا ريياع يبلت تايئ ي ف هب آقوتوم ءادأ نمضي امم ، داوملا قسانئو ءبلطتملا كئرحملا .

لمعالم	ةفصاوملا
ليءوملا	XP44
طغضلا ءلآ ءعون	ءءوزم ءنخاس حاوألأو ءيكي لورديه ءقاط ءءوم ءيكي تامتوتوأ ءلم اكم ءناربخ نخاس طغض ءلآ
يوصقلا ءوقلا	مم 300x400 ءحاسم يلع يذحو طغض لالكساب اجم 1.67 لئلا لئلي ام رفوت ، (رمتسم لكشب ليءعئلل لبق) يرتم ن ط 0 - 20
ءوللا ءاعبالا	ءرارحلا ءجرذ ي ف لئقسئتم مكحت عم ناوءزم ناوول ، ءءوب نوحظومو يسقم ذالوف ، مم 300 × 400

لمعالم	مواصفات
طوش (Stroke)	60 مم
يوصق لة حة فلأ (Daylight)	160 مم (لمالك حة فلأ دنع حاولألأ نيب ة فاسم لال) مم
ة راح لة حة قاطن	ة يوئم ة حة ± 1 PID م ك حة ة قة عم ، ة يوئم ة حة 0.1 تاداي زب طبض لة لة باق ، ة يوئم ة حة 300 لة لة ة رة لة ة راح ة حة دنم
نيخ سة لة ة رة ق	عيرس لال نيخ سة لة لة (حول لك يف جمدم م واقم وأ يش وطرخ نخ سم طاو 6300 × 2) طاو ولية 12.6 عوم حم
ة راح لة حة م ك حة	RS-485 لاص لال زه اج ، ة انق لك لة ة رة 20 لة لة صي ام م عدي ، ة انق لال ج و ذرم ي ج م رب PID م ك حة م
ديرب لة لة م اطن	عيرس لال ديرب لة لة (ة فاص لة فل ك تبة ح اتم) يراي تخ اص ص خم دربم وأ روب نصل لة ه ايم عم ق ف اوت م ؛ ن ي ح و ل ل لة الك يف ة ح م دم ه ايم نارود تاونق
ة قاطن لة تابل ط م	ن و دب رات م أ 5 ل و ط ب ة قاط ل ل ا ك ب دوزم ؛ ي ل ع أ وأ ريب م أ 25 ره ص ن م ب ة ص ص خم ة رة ا د ب ل ط م ي ؛ ز تره 50 ، ت ل و ف 380 ر و ط ل ل ي ت ا ل ت د درت م راي ت س باق
م ا ل ل ت ا ز ي م	ة دن ا ز ة راح ة حة ران دن ، ل ف ق عم ف ا ف س نام أ ع ر د ، (mushroom button) ئرا و ط ل ل ا ف ا ق ي ر ز ، ج و ذرم ن ا د ي ب ة دب
داع بال (ع ا ف ت ر ا ل ا × ق م ع ل ا × ص ر ع ل ا)	م ح ك 450 ا ب ر ق ت ي ف ا ص ل ل ن ز و ل ا ؛ (ي ج ر ا خ ل ل درب م ل ا ة ان ت ت س ا ب) م م 1600 × 700 × 900 ا ب ر ق ت