

ةيكي تامتوتوأل ةيربتخملم ةيكي تامتوتوأل طغضلا ةلآ Cip ةنزاوتملم ةدرابلل

PCIA :رصنعل مقرر



ةمدقم

للإع ةيكي تامتوتوأل ةيكي تاتسوزيإ سبكم
تانيعل ريضحتل (CIP) درابلل ىلع ةءافكل
ةلباق جذامن ،دحوم طغض .ةقذب ةيربخملم
!مويلل KINTEK ءاربخب لصتا .صيصختلل

ديزملل فرع

راهجل رارط	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
سبكملم رطق	ةيلطم تيز ةناوئسأ ف (د) مم 110 موركابل	تيزلا ةناوئسأ ف (د) ملم 130 موركابل ةيلطملم	ف (د) ملم 150 تيزلا ةناوئسأ موركابل ةيلطملم	موركابل ةيلطملم تيزلا ةناوئسأ ف (د) مم 200 موركابل ةيلطملم تيزلا ةناوئسأ ف (د) مم 200
ةيلمع طغض ةينصتلا	ةنايص - ةنامربلل طغضلا ةنامرب توقومل طغضلا ريرحت - ةنامربلل	ةنايص - ةنامربلل طغض ةيلمع توقومل طغضلا ريرحت - ةنامربلل	طغض - ةنامربلل طغض ةنايص - ةنامربلل ريرحت - ةنامربلل توقوم	ةنايص - طغضلا ةنامرب - طغضلا ةنامرب توقومل طغضلا ريرحت - ةنامربلل
طغضلا ليوحت	طغض ءيئاقلت ةنامربلل لوي ءيئاقلت ةنيعلل لمحت	ليوحتب ءيئاقلت ةنامربلل موقي ءيئاقلت ةنيعلل لمحت طغض	ةنامربلل موقي ليوحتب ءيئاقلت ةنيعلل لمحت طغض ءيئاقلت	لمحت طغض ليوحتب ءيئاقلت ةنامربلل موقي ءيئاقلت ةنيعلل
صرعل	ةصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ةصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	4.3 ساقم LCD ءشاش ةصوب	ةصوب 7 ساقم LCD ءشاش
تادعمل ةيامح	يچاجز بابب يذالوفلل ءوللل ةيامح يوضع	يچاجز بابب يذالوفلل ءوللل ةيامح يوضع	ةحيفصلل ةيامح يچاجز بابب يذالوفلل يوضع	يوضع يچاجز بابب عم يذالوفلل ءوللل ةيامح
طغضلا يواستمل طغضلا	300-500MPa	300-500MPa 300-500MPa	300-500MPa 300- 500MPa	300-500MPa 300-500MPa
طغضلا ءفرع يواستمل طغضلا	Φ30×150 مم (M×N)	Φ40×150 مم (م × 150 م × م)	Φ50×150 مم 30×150 مم	Φ60×150 مم (م × 150 م × م)
طوش ةناوئسأ (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
صئاصح ةينصت تانيعل	ليغشتل ءوللل ءوللل زازله لكيه ءجار رتكل	ءوللل زازله يسركل لكيه ءجار رتكل ليغشتل ءوللل	زازله يسركل لكيه ءوللل ءوللل ءجار رتكل ليغشتل	ليغشتل ءوللل زازله يسركل لكيه ءجار رتكل
ءاعبال ءيئاقلت	240×390×560 (ءافترال×صرعلا×لوطلا)	280×460×660×660 (ءافترال×صرعلا×لوطلا)	/	330×580×720 (ءعاسلا×ءافترال×صرعلا×لوطلا)
ءقاط رصم تادعمل	220 صيصخت نكمي طاو 550 (110/تولوف)	220 صيصخت نكمي طاو 550 (110/تولوف)	نكمي طاو 550 صيصخت نكمي (110/تولوف)	(110/تولوف 220 صيصخت نكمي طاو 550)
تادعمل نرو	مءك 120	مءك 180	مءك 240	مءك 290