

طغضل يكي تاموتوأل يرب تخملا يكي لورديهل سبكملا Kbr و Xrf تابيبحلا

PMXA :رصنعل مقرر



ةمدقم

يلآ دادعإ KinTek XRF تابيبحلا سبكم
ةعشألأب قيقد لي لحت لجأ نم ةنيعلل
ةللا عتاي رك .ءارمحلأ تحت ةعشألأ/ةنيعلل
نيت ميمصتو ةجمربلل لباق طغضو ةدوخل
!مويلا ربت تخملا ةءافك ززع

ديزلما فرعأ

راهجلا رارط	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
طغضل قاطن	نط 1-30.0	نط 0-40.0	نط 0-60.0
طغضل ةيلمع	جمانرب - يجمانربلا طغضل جمانرب طغضل فيفخت - طغضلأ يلغ طافحلأ ةنيعلل لئاقلا تلبحسلا - توقوملا	طغضلأ يلغ طافحلأ - يجمانربلا طغضلأ جمانربلا طغضلأ يلغ طافحلأ - يجمانربلا ةنيعلل لئاقلا تلبحسلا - توقوملا طغضلأ ففخت لئاقلا	طغضلأ يلغ طافحلأ - يجمانربلا طغضلأ جمانربلا طغضلأ يلغ طافحلأ - يجمانربلا ةنيعلل لئاقلا تلبحسلا - توقوملا طغضلأ ففخت لئاقلا
راطاتالاقو	ةنيات 0-999	ةنيات 0-999	ةنيات 0-999
طغضل ليوحت	هلمحتي يذلا طغضلأ جمانربلا لوح لئاقلا تلبحسلا	طغضل ليوحت لئاقلا تلبحسلا جمانربلا لئاقلا تلبحسلا	يذلا طغضلأ لئاقلا تلبحسلا جمانربلا لئاقلا تلبحسلا
صرعل	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش
ةنيعدم رارط	رمعب ةصفالاب ةيلطم تاسمالم ةرم 100,000 نع ديري يضارفتا	يضارفتا رمعب ةصفالاب ةيلطم تاسمالم ةرم 100,000 نع ديري	يضارفتا رمعب ةصفالاب ةيلطم تاسمالم ةرم 100,000 نع ديري
جمدم بلاق	بلاق/ةذالوف ةقلح/كروبلا ضم م 1 ةجمدم ةعومجم (ةيكيتسالا ةقلح بلاق)	ةقلح بلاق/ذالوفلا نم ةقلح/كروبلا ضم بلاق/وقلا نم ةعومجم 1 جمدم (ةيكيتسالا بلاق)	ةقلح بلاق/ةذالوف ةقلح/كروبلا ضم بلاق/وقلا نم ةعومجم 1 جمدم (ةيكيتسالا بلاق)
ةنيعلل مجح	لباق) مم 40 سايقل نيوكتلا (صيصختلل)	(صيصختلل لباق) مم 40 سايقل نيوكتلا	لباق) مم 40 سايقل نيوكتلا (صيصختلل)
بلاقلا ةدام	440C بلاقلا ذالوف	440C بلاقلا ذالوف	440C بلاقلا ذالوف
بلاقلا ةلار ةقيرط	لئاقلا تلبحسلا	لئاقلا تلبحسلا	لئاقلا تلبحسلا
ةيجراخلا داعبالأ (عافتالالاصرعلأ لوطلا)	مم 250×390×460	مم 280×460×550	مم 300×520×580
تادعالم ةقاط رصم	550 طاو 110/تلفوف 220 صيصخت نم (مي تلفوف)	550 طاو 110/تلفوف 220 صيصخت نم (مي تلفوف)	550 طاو 110/تلفوف 220 صيصخت نم (مي تلفوف)
تادعالم نرو	آبيرقت مجك 120	آبيرقت مجك 150	آبيرقت مجك 180
صارقأ سبكم داعبالأ ططم قوحسملأ	هانأ ةروصل رطنا	هانأ ةروصل رطنا	هانأ ةروصل رطنا